

# エステ 仕様一覧

型式		CM-N5000	CM-N4800	CM-N840
商品外観		 イメージ図		
カラー		プラチナホワイト (W)	ホワイト (W)	ロゼホワイト (W)
モード	温クレンジング	○	○	○
	温モイストアップ <sup>°</sup>	○	○	○
	温マスク	○	○	○
	クール	○	○	—
シミセンサー		○	—	—
電源方式		充電式	充電式	充電・交流式両用
海外使用 <sup>※</sup>		○ (AC100-240V)	○ (AC100-240V)	○ (AC100-240V)
消費電力		約8W	約8W	約8W
充電時間		1.5時間	1.5時間	1時間
使用回数 (満充電時)		約7回	約7回	約14回
レベル		弱 / 中 / 強	弱 / 中 / 強	弱 / 中 / 強
サイズ (幅 × 高さ × 奥行)		4.9×16.1×5.7cm	4.9×16.1×5.7cm	4.5×14.9×4.4cm
本体質量		約190g	約190g	約110g
付属品		電源アダプター リング (2個) 保護キャップ	電源アダプター リング (2個) 保護キャップ	電源アダプター リング (2個) 保護キャップ

※海外でご使用の場合は、現地の適合プラグを別途ご購入ください。