


1 プレフィルターのキレ お手入れもラク。自動



ステンレス・クリーン システム

プレフィルターやフラップ、吹き出し口に採用したステンレスが除菌効果を発揮します。

ステンレス
フラップ

除菌※3

ステンレス
ネット
(吹き出し口)

除菌※3

※4
ステンレス
プレフィルター

除菌※3

銀イオン
ファン

抗菌※5

2 ワイドスピード集じん 8畳なら6分※6で空気をきれいに 業界最高水準

※国内家庭用加湿空気清浄機において、2018年3月6日現在。

清浄時間

8畳なら6分※6
できれい

適用床面積
(空気清浄目安)

~48畳モデル

11m³/分の大風量でスピード清浄

※空気清浄機

※6 清浄時間についてはP.8の清浄時間の目安をご参照ください。

イメージ図


イが続く。 おそうじ

お手入れの目安は



約**1年**に
1回※2

日立独自 自動おそうじユニット

[自動おそうじユニット]が運転48時間ごとに、上下に動きながらブラシでプレフィルターのホコリを除去。しかもブラシとダストボックスは抗菌仕様※1で細菌の増殖を抑え、清潔に使えます。



運転1か月後の
プレフィルターの比較



※当社調べ。18畳のリビング。自動運転モードでの試験結果に基づく。



※1 ①ブラシ、②ダストボックス ●試験機関：①一般財団法人 カケンテストセンター ②一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：①JIS L 1902 ②JIS Z 2801(フィルム密着法) ●抗菌の方法：①繊維に塗布定着 ②抗菌成分を樹脂に練り込み ●試験結果：①② 抗菌活性値2.0以上。※2 当社調べ。ホコリの堆積結果に基づく(約12畳の部屋、ホコリの量約0.2g/月から換算)。使用環境によってホコリの量は異なります。ダストボックスは定期的に確認し、ホコリがたまっているようなら捨ててください。※プレフィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなどは、プレフィルターを取りはずして水洗いしてください。※工場出荷時はオフ設定です。

※3 空気清浄機から出る空気を除菌しているわけではありません。①ステンレスプレフィルター、②ステンレスフラップ、③ステンレスネット(吹き出し口) ●試験機関：①②一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ③一般財団法人 北里環境科学センター(報告書番号：北生発25_0125号) ●試験方法：JIS Z 2801(フィルム密着法) ●除菌の方法：ステンレスに含まれる金属イオンによる ●試験結果：24時間で99%の除菌効果。※4 ステンレスコーティング。※5 空気の抗菌効果ではありません。銀イオンファンの抗菌効果 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801(フィルム密着法) ●抗菌の方法：抗菌成分を樹脂に練り込み ●試験結果：抗菌活性値2.0以上。

3 さまざまな空気の汚れやニオイをキャッチ

※7 花粉はもちろん、PM2.5や浮遊ウイルス・浮遊細菌、ニオイもしっかり捕集。



※7 捕集したスギ、ブタクサ、カバノキの花粉、ダニのフン、ネコのフケ等に含まれるアレル物質に対する抑制効果。※8 32m³(約8畳)の密閉空間での効果。※9 25m³(約6畳)の密閉空間での効果。………P.4

[快速花粉]気流 搭載

吸い込み速度 約2.5倍
※当社従来機種 EP-MVG110(2016年発売)の花粉コースとの比較。

NEW



自動おそうじ
クリエア

日立 加湿 空気清浄機
EP-NVG110(N)

EP-NVG110商品
紹介動画をwebで
ご覧いただけます。



ワイドスピード 8畳なら6分で空気をきれいに集じん^{*1}

背面両サイドからワイドに吸い込むことで、8畳のお部屋なら、わずか6分でスピード清浄。

業界最高水準

※EP-NVG110。国内家庭用加湿空気清浄機において。2018年3月6日現在。

清浄時間	適用床面積 (空気清浄目安)
8畳なら6分 ^{*1} できれい	~48畳モデル
11m ³ /分の大風量でスピード清浄	

※空清運転時

空気清浄機は適用床面積の大きさでお選びください。

適用床面積が大きい

清浄スピードが速い

■清浄時間の目安


製品 適用床面積	EP-NVG110 EP-NVG90 EP-NVG70	~48畳モデル ~42畳モデル ~32畳モデル	お部屋の広さ						
			48畳	42畳	32畳	20畳	16畳	12畳	8畳
	EP-NVG110	~48畳モデル	30分	27分	22分	14分	12分	9分	6分
	EP-NVG90	~42畳モデル	—	30分	24分	16分	13分	10分	7分
	EP-NVG70	~32畳モデル	—	—	30分	21分	17分	13分	9分

PM2.5センシング

高感度検知に切り替え、ターボ風量で微小なホコリを清浄(ダストセンサーの検知は0.5μm以上)^{*1}。通常の空清自動運転と比べ、PM2.5をスピード清浄します。

※1 当社調べ。EP-NVG110において通常の空清自動運転と比較。初期濃度約1,000μg/m³が35μg/m³に低下するまでの時間。通常の空清自動運転:約40分、PM2.5センシングによる自動運転:約20分。試験粉じん:タバコの煙。

■清浄時間の比較:32m³(約8畳)での試験結果 (EP-NVG110)



※PM2.5センシング時には二酸化炭素センサーは動いていません。



微粒子の濃度に応じて自動で運転切り替え

[快速花粉]気流搭載

吸い込み速度 約2.5倍^{*2}

NEW


※2 EP-NVG110の快速花粉コースと当社従来機種 EP-MVG110(2016年発売)の花粉コースとの比較。

ターボ運転と斜め吹き出しでお部屋に漂う花粉をより速く、しっかり捕集。

最初の10分間はターボ運転。以降ダストセンサー検知により自動で運転を切り替えます。



イメージ図



イメージ図

	EP-NVG110 快速花粉コース	EP-NVG90 快速花粉コース	EP-NVG70 快速花粉コース
花粉粒子の吸込み速度比 ^{*3} (当社従来機種との比較)	約2.5倍	約1.6倍	約1.5倍
到達速度	20秒	32秒	34秒
従来機種(2016年発売)	EP-MVG110	EP-MVG90	EP-MVG70
到達速度(花粉コース)	51秒	51秒	51秒

※3 27m³(約7畳:3.5m×3.5m)の試験空間で、本体より2.5m離れた地点より散布した花粉相当の粒子が、本体に到達するまでの時間を計測。運転条件:空気清浄運転モード(加湿オフ)、快速花粉運転での最大風量時。当社独自の試験条件による。数値は試験室内での評価結果であり、目安です。設置環境、使用状況により効果は異なります。

*1 清浄時間についてはP.8の清浄時間の目安をご参照ください。OP.3-4は、EP-NVG110、EP-NVG90、EP-NVG70の特長を紹介しています。

さまざまな空気の汚れやニオイをキャッチ

花粉はもちろん、PM2.5や浮遊ウイルス・浮遊細菌、ニオイもしっかり捕集。

PM2.5 ※4	浮遊ウイルス ※5	浮遊細菌 ※5	浮遊カビ ※5
スギ花粉 ※6	ブタクサ花粉 ※6	カバノキ花粉 ※6	ダニのフン・ネコのフケ ※6
アンモニア ※5 (ペット臭など)	トリメチルアミン ※5 (魚の腐敗臭など)	アセトアルデヒド ※5 (タバコ臭など)	イソバレルアルデヒド ※5 (肉を焼いた時のニオイなど)
酢酸 ※5 (古漬のニオイなど)	イソ吉草酸 ※5 (体臭・部屋干し臭など)	硫化水素 ※7 (排水口・トイレ臭など)	メチルメルカプタン ※7 (野菜の腐敗臭など)

※4 32m³(約8畳)の密閉空間での効果。※5 25m³(約6畳)の密閉した試験空間においてウイルスを約12分、細菌を約11分、カビを約12分で99%以上抑制。効果は実使用空間での実証結果ではありません。※6 捕集したスギ、ブタクサ、カバノキの花粉、ダニのフン、ネコのフケ等に含まれるアレロ物質に対する抑制効果。※7 1m³の試験容器内での試験結果。

空気清浄機が浮遊ウイルス・浮遊細菌・浮遊カビも抑制 ※8



※25m³(約6畳)の密閉した試験空間での浮遊ウイルス/浮遊細菌/浮遊カビへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。ご使用の状況や使い方によって効果は異なります。試験は日本電機工業会規格(JEM1467)に準拠しています。※8 ウイルス/細菌/カビの抑制効果 ●試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター ●報告書番号：北生発2015_1135号、北生発2015_0135号、北生発2015_0243号 ●試験方法：25m³(約6畳)の密閉した試験空間で、ウイルスは日本電機工業会規格(JEM1467)、細菌/カビは日本電機工業会規格(HD-131)の性能評価試験にて実施。●対象：浮遊した1種類のウイルス/浮遊した1種類の細菌/浮遊した1種類のカビ ●試験結果：ウイルスを約12分で99%以上抑制。細菌を約11分で99%以上抑制。カビを約12分で99%以上抑制。●試験機種：EP-NVG110(ターボ風量時)

さまざまなニオイを脱臭

4大臭気とされているチッ素系、アルデヒド系、酸系、硫黄系のニオイ成分の低減に効果があります。※9



※当社調べ。25m³(約6畳)の密閉した試験空間での臭気成分単体の脱臭試験結果であり、実使用空間での脱臭性能とは異なります。※写真はイメージです。


硫黄系	硫化水素 (排水口・トイレ臭など)	メチルメルカプタン (野菜の腐敗臭など)	※1m ³ の試験容器内での臭気成分単体の脱臭試験結果であり、実使用空間での脱臭性能とは異なります。試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター
-----	----------------------	-------------------------	---

※9 チッ素系、アルデヒド系、酸系、硫黄系に分類されるすべてのニオイ成分に効果があるわけではありません。


空気清浄機本体で「PM2.5」への対応
0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ※2

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。
PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。32m³(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。*2 ●試験方法：日本電機工業会規格(JEM1467) ●判定基準：0.1~2.5μmの微小粒子状物質を32m³(約8畳)の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。32m³(約8畳)の試験空間に換算した値です。

■粒子サイズの例(当社調べ)



3つのフィルターでしっかり集じん・脱臭



洗える脱臭フィルター ※1

水またはぬるま湯(約40℃以下)に約3時間程度つけおき洗いと、吸着したニオイ成分が水に溶け出し、脱臭力が回復※2します。

※1 日本電機工業会規格(JEM1467)による。1日にタバコ5本分を吸引した場合に臭いの除去率が半分になるまでの年数。ご使用の状況や臭いの種類や強さによってはお手入れや交換が必要になる場合があります。※2 臭いによっては水洗いで除去されない場合があります。水洗いによる脱臭性能の回復は徐々にとおえます。

アレルオフ微細じんHEPAフィルター ※3

0.3μmの微粒子のHEPA
フィルター集じん捕集率

99.97%以上※4

HEPA性能の多層構造でホコリやスギ花粉、浮遊カビなどの微細な粒子までしっかり捕集。

捕集したアレル物質の活動を抑制

捕集したスギ、ブタクサ、カバノキの花粉、ダニのフン、ネコのフケ等に含まれるアレル物質の活動を、フィルターに塗布したアレルオフ成分が抑制※5します。


※3 日本電機工業会規格(JEM1467)による。1日にタバコ5本分を吸引した場合に空気を清浄する時間が初期の2倍になるまでの年数。ご使用の状況によっては交換時期が早まる場合があります。あくまで目安です。一般家庭の実使用とは異なります。※4 定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上集じん。JIS Z 8122に規定されたHEPAフィルター単体での性能であり、部屋全体の除去性能とは異なります。※5 捕集したスギ、ブタクサ、カバノキの花粉、ダニのフン、ネコのフケ等に含まれるアレル物質に対する抑制効果 ●試験機関:ニチニチ製薬株式会社 ●試験方法:ELISA法 ●抑制の方法:抗アレルゲン剤をフィルターに塗布 ●試験結果:スギ花粉96%抑制、ブタクサ花粉96%抑制、カバノキ花粉90%抑制、コナヒョウヒダニのフン93%抑制、ヤケヒョウヒダニのフン91%抑制、ネコのフケ85%抑制。数値は当社算出による。

空気清浄しながらパワフル加湿 約800mL/時※6

※6 EP-NVG110・NVG90での加湿量。EP-NVG70の加湿量は最大約700mL/時(ターボ風量時)。

給水ポンプで加湿フィルターの上部から水を含めることで、運転に合わせて給水量をコントロール。乾燥している空気もパワフルに加湿します。しかも、加湿フィルターは水洗い可能です。

取り出しやすい加湿フィルターと水タンクは抗菌・防カビ※7仕様



イメージ図

【肌保湿】モード



お部屋の湿度を高め約60%※8にコントロール。冬季など乾燥しがちなお肌のうるおいを保ちます。

※7 ①水タンクフタ、②水タンク、③加湿フィルターの抗菌・防カビ効果 ●試験機関:①②③一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法:抗菌試験①②JIS Z 2801(フィルム密着法)、③JIS L 1902、防カビ試験①②③JIS Z 2911 ●対象:付着菌およびカビ ●抗菌・防カビ成分を樹脂に練り込み ●試験結果:抗菌活性値①②③2.0以上、カビ抵抗性①②③カビが生育していないことを確認。※8 温度、湿度などの条件によって、加湿能力は変わる場合があります。※効果には個人差があります。また季節や室温などの条件により効果は異なります。

やさしい運転音 電気代にも配慮

■運転音(空清運転時/加湿空清運転時)

風量	静	中	強	ターボ
EP-NVG110	14dB/16dB	25dB/25dB	32dB/32dB	55dB/44dB
EP-NVG90	15dB/20dB	30dB/30dB	38dB/38dB	55dB/48dB
EP-NVG70	15dB/20dB	30dB/30dB	38dB/38dB	49dB/47dB

■騒音の大きさの事例

- 50dB 普通の事務所の中
- 40dB 図書館の中
- 30dB ささやき声
- 20dB 木の葉の触れ合う音

■1日あたりの電気代(空清運転時/加湿空清運転時)

風量	静	中	強	ターボ
EP-NVG110	約5円/約5円	約7円/約7円	約8円/約8円	約62円/約18円
EP-NVG90	約5円/約5円	約6円/約6円	約10円/約10円	約58円/約28円
EP-NVG70	約5円/約5円	約6円/約6円	約10円/約10円	約38円/約26円

※電力目安料金は、公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会新電力料金目安単価から27円/kWh(税込)にて24時間での計算値。目安単価は変動することがあります。※風量はP.9-10の仕様一覧をご参照ください。

さらにeco節電運転で、通常の自動運転に比べ、消費電力量は最大で約15%※9も低減。

空気がきれいな時や適湿時にはファンを自動休止し、1時間おきにファンを運転。
※9 当社調べ。空清運転時の自動運転と[eco]節電運転との1時間運転時の消費電力量の比較。EP-NVG110・NVG90は自動運転:6.6Wh、[eco]節電運転:5.6Wh。EP-NVG70は約13%低減。自動運転:6.47Wh、[eco]節電運転:5.63Wh。※空気の汚れ具合により、消費電力量の低減度は変わります。また、空気の汚れ具合や湿度の変化への反応が、通常運転に比べて遅れる場合があります。

高級感のあるお手入れしやすいガラスパネル

前面ガラスパネルにタッチ操作部を採用。**MENU**に触れると、操作ボタンが点灯します。運転時は操作ボタンを消灯し、クリーンモニター、湿度、温度のみ表示したスッキリしたデザインに。

色の変化でお知らせするクリーンモニター
※PM2.5センシングがONの時は点滅します。

緑 橙 赤



※説明のために全点灯しています。(EP-NVG110)

→ 空清 → 加湿 → 肌保湿 → 自動 → ターボ → 脱臭 → eco → おやすみ → PM2.5センシング

【快速花粉】コース

ターボ運転と斜め吹き出しでお部屋に漂う花粉をより早く、しっかり捕集。床上付近に漂う花粉の捕集効果を高めます。

【脱臭】コース

ニオイセンサーにより中風量以上で運転。生ごみやペットのニオイにおすすめ。


【おやすみ】コース

「おやすみ」表示以外を全消灯し、中風量以下で静かに運転。

設定中は【自動おそうじ】を行わず、8時間後に自動運転に切り替わります。

奥行き感のある
ストライプデザインを新採用

NEW



本体前面はフラットな
ガラスパネルだから、
サッとふけてお手入れ
ラク。傷つきにくい
強化処理ガラスを採用
し、美しさが続きます。



※背面側の壁から3cm以上離してください。
大風量でも本体サイズを抑えたデザインで
インテリアにもマッチします。

自動おそうじ クリエア

日立 加湿 空気清浄機

EP-NVG110

オープン価格★(床置きタイプ)

日本製



シャンパンゴールド(N)

ブラウン(T)

自動おそうじ クリエア

日立 加湿 空気清浄機

EP-NVG90

オープン価格★(床置きタイプ)

日本製



※全点灯時の操作表示部



シャンパンゴールド(N) パールホワイト(W)


ステンレス・クリーン クリエア

日立 加湿 空気清浄機

EP-NVG70

オープン価格★(床置きタイプ)

日本製



※全点灯時の操作表示部



パールホワイト(W)

※自動おそうじ
は搭載していま
せん。

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

空気清浄機の集じん・脱臭能力について ●タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。●発生し続けている臭い等は、除去しきれないことがあります。

空気清浄しながら除湿も加湿もできる

プレフィルターやフラップなどにステンレスを採用し、清潔

除湿空清

除湿能力 最大約**6.5**L/日
ターボ風量時

日本電機工業会規格(JEM 1411)による。



除湿 しっかり除湿してお部屋をカラッと

衣類乾燥 洗濯物の部屋干しに

結露セーブ 加湿後、自動で除湿に切り替えてお部屋の結露を抑制

加湿空清

加湿量 最大約**540**mL/時
ターボ風量時

日本電機工業会規格(JEM 1426)による。



加湿 きれいな空気をしっかり加湿

肌保湿 高めの湿度でお肌にうるおい

空気清浄

清浄時間 **8**畳なら**9**分
ターボ風量時

清浄時間についてはP.8の清浄時間の目安をご参照ください。



空清 ニオイやホコリ、花粉などをセンサーで感知して、風量を自動調節

ステンレス・クリーン
システム (詳しくはP.1-2へ)

アレロフ微細じんHEPA
フィルター (詳しくはP.5へ)

洗える脱臭フィルター (詳しくはP.5へ)

パワフルなのに、やさしい運転音
ターボ風量時でも52dB。静風
量時ではおやすみの時などにも
気になりにくい14dBです。



イメージ図

選べる脱臭コース

ニオイの発生状況に応じて
[快速]コース、[いつも]コース
を選択できます。

eco 節電運転 (詳しくはP.5へ)

通常の自動運転に比べ、消費電
力量は最大で約23%※1低減。

※1 当社調べ。1時間運転時の消費電力量
にて比較。空清運転モードでの自動運転と
[eco]節電運転との消費電力量の比較。自動
運転:4.23Wh、[eco]節電運転:3.22Wh。

	清浄時間*1	空気清浄適用床面積の目安*2
空清運転	8 畳なら 9 分 ターボ風量時	~31 畳(51m ²) ターボ風量時
加湿空清運転	8 畳なら 11 分 ターボ風量時	~27 畳(45m ²) ターボ風量時
加湿量*3		加湿適用床面積の目安*4
最大約 540 mL/時 ターボ風量時		木造和室 ~8.5畳(14m ²) プレハブ洋室 ~14畳(23m ²)
除湿能力*5		除湿適用床面積の目安*4
最大約 6.5 L/日 ターボ風量時		木造和室 ~8畳(13m ²) プレハブ洋室 ~12畳(20m ²) 鉄筋洋室 ~16畳(26m ²)

ステンレス・クリーン
クリエア

日立 除湿・加湿 空気清浄機

EP-LV1000
オープン価格★(床置きタイプ)

日本製 ◆



ブラウン (T)

空気清浄機本体で「PM2.5」への対応
0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ*6

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。

*1 清浄時間についてはP.8の清浄時間の目安をご参照ください。*2 適用床面積とは、30分で清浄できるお部屋の広さ(天井高さ2.4mで算出)の目安です。*3 日本電機工業会規格(JEM 1426)による。*4 加湿適用床面積は日本電機工業会規格(JEM 1426)、除湿適用床面積は日本電機工業会規格(JEM 1411)に基づいて算出。ただし、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。*5 日本電機工業会規格(JEM 1411)による。*6 試験方法についてはP.4をご参照ください。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

個室や寝室にもぴったりの
奥行約13cmコンパクトモデル

公益財団法人 日本デザイン振興会主催2006年度グッドデザイン賞受賞EP-AZ10 (家電機器)



クリエア

日立空気清浄機

EP-NZ30

オープン価格★
(床置き・卓上兼用タイプ)

日本製




ホワイト (W)

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

抗菌仕様フロントパネル※2

※2 ●試験機関：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法：抗菌試験JIS Z 2801(フィルム密着法) ●抗菌の方法：抗菌成分を樹脂に練り込み ●試験結果：抗菌活性値2.0以上。

清浄時間*1	空気清浄適用床面積の目安*2
8畳なら18分	～15畳(25m ²)



空気清浄機本体で「PM2.5」への対応 0.1～2.5μmの粒子を99%キャッチ※6

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。

PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。32m³(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。

○P.8は、EP-NZ30の特長を紹介しています。○写真・イラストはイメージです。

交換用フィルター 一覧

■ 交換用 脱臭フィルター

型式	希望小売価格(税別)	使用期間の目安※3	本体型式
EPF-KVG900D	5,500円	約10年	EP-NVG110 EP-NVG90 EP-NVG70 EP-MVG110 EP-MVG90 EP-MVG70 EP-LVG110 EP-LVG90 EP-LVG70 EP-KVG900 EP-KVG700 EP-BKG900 EP-MVG500KS EP-MVG50E4
EPF-KV1000D	5,500円	約10年	EP-LV1000 EP-KV1000 EP-KV600
EPF-JV700D	6,500円	約10年	EP-JV700
EPF-HV700D	6,500円	約10年	EP-HV700

型式	希望小売価格(税別)	使用期間の目安※3	本体型式
EPF-GV1000D	6,500円	約10年	EP-JV1000 EP-JV600 EP-HV1000 EP-HV600 EP-GV1000 EP-GV65
EPF-DV1000D	5,500円	約10年	EP-EV1000 EP-EV65 EP-EV70S EP-DV1000 EP-DV60 EP-CV1000 EP-CV60
EPF-GD12D	7,000円	約10年	EP-GD12

■ 交換用 集じんフィルター

型式	希望小売価格(税別)	使用期間の目安※3	本体型式
EPF-MVG110H	5,000円	約10年	EP-NVG110 EP-MVG110
EPF-LVG110H	5,000円	約10年	EP-LVG110
EPF-MVG90H	5,000円	約10年	EP-NVG90 EP-NVG70 EP-MVG90 EP-MVG70 EP-BKG900 EP-MVG500KS EP-MVG50E4
EPF-LVG90H	5,000円	約10年	EP-LVG90
EPF-KVG900H	5,000円	約10年	EP-LVG70 EP-KVG900 EP-KVG700

型式	希望小売価格(税別)	使用期間の目安※3	本体型式
EPF-HV1000H	5,000円	約10年	EP-LV1000 EP-KV1000 EP-KV600 EP-JV1000 EP-JV700 EP-JV600 EP-HV1000 EP-HV700 EP-HV600
EPF-DV1000H	5,000円	約8年	EP-GV1000 EP-GV65 EP-GD12 EP-EV1000 EP-EV65 EP-EV70S EP-DV1000 EP-DV60 EP-CV1000 EP-CV60

■ 交換用 脱臭・集じん一体型フィルター

型式	希望小売価格(税別)	使用期間の目安※3	本体型式
EPF-G60H	8,500円	約10年	EP-TG60 EP-HG50
EPF-HZ30F	5,000円	約2年	EP-NZ30 EP-MZ30 EP-LZ30 EP-KZ30 EP-JZ30 EP-HZ30
EPF-GX50F	5,000円	約2年	EP-GX50 EP-GZ30 EP-EX50 EP-EZ30 EP-DX40 EP-DZ30 EP-CX40 EP-CZ30 EP-BX40 EP-BZ30
EPF-BV60F	8,500円	約5～8年	EP-BV60
EPF-V12H	5,000円	約2年	EP-AZ10 EP-V12 EP-X11 EP-X10 EP-X1
EPF-V22H	7,500円	約4年	EP-V22
EPF-X30H	8,000円	約5年	EP-X31 EP-X30
EPF-X20H	6,500円	約3年	EP-X21 EP-X20

型式	希望小売価格(税別)	使用期間の目安※3	本体型式
EPF-5200U	7,500円	約5年	EP-5300K EP-5200K
EPF-1400U	6,000円	約3年	EP-1500K EP-1400K EP-1200F
EPF-1000H	4,000円	約2年	EP-1100K EP-1000K EP-920F EP-900F
EPF-2100B	5,000円	約2年	EP-2000K EP-2000F EP-2000G
EPF-80B	2,100円	約6か月	EP-80AS EP-80MS EP-80CS EPC-200 EP-5500 EP-5200 EP-5100 EP-5000 EP-6000A 【半分に切って使用】EP-45MS EP-45CS EP-3000 EPC-100【2枚使用】EP-7000

※3 日本電機工業会規格(JEM1467)による。1日にタバコ5本を吸引した場合に【脱臭】臭いの除去率が半分【集じん】空気を清浄する時間が初期の2倍になるまでの年数。脱臭・集じん一体型フィルターは【脱臭】【集じん】のうち交換時期の早い方を使用期間の目安としています。ご使用の状況によっては交換時期が早まる場合があります。

■ 交換用 加湿(気化)フィルター

型式	希望小売価格(税別)	使用期間の目安※4	本体型式
EPF-KVG900KF	2,500円	約10年(約120か月)	EP-NVG110 EP-NVG90 EP-NVG70 EP-MVG110 EP-MVG90 EP-MVG70 EP-LVG110 EP-LVG90 EP-LVG70 EP-KVG900 EP-KVG700 EP-BKG900 EP-MVG500KS EP-MVG50E4 EP-TG60 EP-HG50
EPF-EV1000KF	2,200円	約5年(約60か月)	EP-EV1000 EP-DV1000 EP-CV1000
EPF-EV65KF	2,000円	約3年(約36か月)	EP-LV1000 EP-KV1000 EP-KV600 EP-JV1000 EP-JV700 EP-JV600 EP-HV1000 EP-HV700 EP-HV600 EP-GV1000 EP-GV65 EP-GX50 EP-GD12 EP-EV65 EP-EV70S EP-EX50 EP-DV60 EP-DX40 EP-CV60 EP-CX40 EP-BV60 EP-BX40

※4 1日8時間の加湿運転を行い、水道水で1か月に1回水洗いした場合を想定した試験において加湿量が初期の半分になるまでの期間。ご使用の状況によっては交換時期が早まる場合があります。

■ その他の交換用フィルター

型式	希望小売価格(税別)	使用期間の目安	本体型式
ダチョウ抗体フィルター EPF-DK700※5 工在品	4,600円	約1年※6	EP-JV700 EP-HV700
ダチョウ抗体フィルター EPF-DK1000※5 工在品	4,600円	約1年※6	EP-LV1000 EP-KV1000 EP-KV600 EP-JV1000 EP-JV600 EP-HV1000 EP-HV600 EP-GV1000 EP-GV65 EP-GD12 EP-EV1000 EP-EV65 EP-EV70S EP-DV1000 EP-DV60 EP-CV1000 EP-CV60 EP-BV60
プレフィルターカバー(10枚入り) EPF-GD12PC	2,000円	—	EP-GD12

※5 [ダチョウ抗体フィルター]を装着すれば、接触した特定のウイルスの活動を抑制します。●試験機関：京都府立大学/富士フィルム株式会社 ●試験方法：0.39m³の密閉した試験空間で日本電機工業会規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施。●対象：フィルターに接触した5種類のウイルス ●試験結果：1分で99%以上のウイルスの活動を抑制 ●試験機種：EP-GV1000(静風量時) ●特定の5種類のウイルスに対する効果を確認しています。その他のウイルスに対しての効果は確認していません。実使用空間での実証結果ではありません。 ※6 開封後約1年です。保管する場合は、開封せずに直射日光や高温・多湿を避け、製造年時から2年以内に使い終わるようにしてください。 ※【ダチョウ抗体フィルター】、プレフィルターカバーを取り付けた場合は、適用床面積が減少するなど一部の性能が変化します。 工在品 原則として工場在庫品。抗体の性能を維持するため、商品の注文後に工場より発送します。

●本商品は「医療機器」ではありません。無菌状態等を作り出すものではなく、感染予防等を目的とするものではありません。

清浄時間の目安(集じん)

		お部屋の広さ(畳数)														清浄時間(分)	●清浄時間算出条件について(適用床面積とは)日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m ³ の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m ³ まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めています。定格風量での値です。(各畳数での清浄時間の算出)上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m ³ から0.15mg/m ³ 、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出した計算値です。
		48畳	42畳	36畳	32畳	31畳	26畳	20畳	16畳	15畳	12畳	10畳	8畳	6畳	4.5畳		
EP-LV1000	—	—	—	—	—	30分	26分	21分	17分	17分	14分	11分	9分	7分	5分		
EP-NVG110	30分	27分	24分	22分	21分	18分	14分	12分	11分	9分	8分	6分	5分	4分			
EP-NVG90	—	30分	27分	24分	24分	20分	16分	13分	13分	10分	9分	7分	5分	4分			
EP-NVG70	—	—	—	30分	29分	25分	21分	17分	16分	13分	11分	9分	7分	5分			
EP-NZ30	—	—	—	—	—	—	—	—	30分	25分	22分	18分	14分	11分			

空気清浄機の集じん・脱臭能力について ●タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。●発生し続けている臭い等は、除去しきれないことがあります。

		加湿 空気清浄機															
型式 本体希望小売価格	加湿 加湿量 最大約800mL/時 ターボ風量時 自動おそうじ ワイドスピード 集じん 自動おそうじ クリエア 日立 加湿 空気清浄機 EP-NVG110 オープン価格* (床置きタイプ) 日本製 シャパンゴールド(N) ブラウン (T)								加湿 加湿量 最大約800mL/時 ターボ風量時 自動おそうじ ワイドスピード 集じん 自動おそうじ クリエア 日立 加湿 空気清浄機 EP-NVG90 オープン価格* (床置きタイプ) 日本製 シャパンゴールド(N) パールホワイト (W)								
	◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。																
掲載ページ	P.1-6								P.3-6								
本体色*1	● シャパンゴールド(N) ● ブラウン(T)								● シャパンゴールド(N) ○ パールホワイト(W)								
主な機能	自動おそうじ	○								○							
	ワイドスピード集じん	○								○							
	PM2.5センシング	○								○							
	ガラスパネル	○ (ガラスパネル、タッチ操作)															
	ステンレス・クリーンシステム	○ (ステンレスプレフィルタ、ステンレスネット、ステンレスフラップ)															
	運転モード/コース	空清・加湿・肌保湿 / べんりコース(快速花粉・脱臭・eco 節電・おやすみ・PM2.5センシング)															
その他の機能	クリーンモニター、自動フラップ、切タイマー(4・2時間)、湿度/温度モニター、4センサー(湿度、温度、ダスト、ニオイ)																
フィルター構成		ステンレスプレフィルタ(水洗い可)															
		アレルオフ微細じんHEPAフィルタ 使用期間の目安:約10年															
		※1 定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上集じん。JIS Z 8122に規定されたHEPAフィルタ単体での性能であり、部屋															
		洗える脱臭フィルタ 使用期間の目安:約10年															
抑制できるもの (アレル物質)	集じん *2 フィルタ	*3 *3 *3 *3 *3															
取れるニオイなど	脱臭 *2 フィルタ	ペット臭 タバコ臭 体臭・汗臭 料理臭 トイレ臭 排水口臭 生ごみ臭 部屋干し臭															
運転	空清運転				加湿空清運転				空清運転				加湿空清運転				
空気清浄適用床面積	～48畳(79m ²)				～30畳(50m ²)				～42畳(69m ²)				～30畳(50m ²)				
清浄時間	8畳なら6分				8畳なら10分				8畳なら7分				8畳なら10分				
加湿/除湿適用床面積	――				木造和室 ～13.5畳(22m ²) プレハブ洋室 ～22畳(37m ²)				――				木造和室 ～13.5畳(22m ²) プレハブ洋室 ～22畳(37m ²)				
モード(50/60Hz)	ターボ	強	中	静	ターボ	強	中	静	ターボ	強	中	静	ターボ	強	中	静	
風量(m ³ /分)	11.0	4.0	3.1	1.1	6.7	4.0	3.1	2.0	9.2	4.0	2.7	1.1	6.7	4.0	2.7	1.6	
消費電力(W)	95	13	11	7	28	13	11	8	90	16	10	7	43	16	10	8	
運転音(dB)	55	32	25	14	44	32	25	16	55	38	30	15	48	38	30	20	
加湿量*6	最大約800mL/時(ターボ風量時)								最大約800mL/時(ターボ風量時)								
除湿能力*7	――								――								
加湿/除湿方式、タンク容量	気化式/――、約2.5L*8								気化式/――、約2.5L*8								
本体寸法(mm)	高さ673×幅360×奥行291								高さ669×幅360×奥行278								
質量(kg)	13.4								13.1								

○加湿適用床面積は日本電機工業会規格(JEM1426)、除湿適用床面積は日本電機工業会規格(JEM1411)に基づいて算出。ただし、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。*1 色表示記号は色の目安です。*2 フィルタの使用期間の目安についてはP.8をご参照ください。*3 捕集したスギ、ブタクサ、カバノキの花粉、ダニのフン、ネコのフケ等に含まれるアレル物質に対する抑制効果 ●試験機関:ニチニチ製薬株式会社 ●試験方法:ELISA法 ●抑制の方法:抗アレルゲン剤をフィルタに塗布 ●試験結果:スギ花粉96%抑制、ブタクサ花粉96%抑制、カバノキ花粉90%抑制、コナヒョウヒダニのフン93%抑制、ヤケヒョウヒダニのフン91%抑制、ネコのフケ85%抑制。数値は当社算出による。*4 自動運転のみ。*5 加湿/除湿は行わず空清運転のみになります。数値は空清運転と同じです。*6 日本電機工業会規格(JEM1426)による。室温20℃、相対湿度30%を維持して1時間運転した場合の加湿量。*7 日本電機工業会規格(JEM1411)による。室温20℃、相対湿度60%を維持して24時間運転した場合の除湿量。*8 加湿時の有効タンク水量は約2.3L。*9 除湿時は約3.0Lで自動停止、加湿時の有効タンク水量は約3.0L。

		空気清浄機	除湿・加湿 空気清浄機
加湿 加湿量 最大約 700mL/時 ターボ風量時 ステンレス・クリーン クリエア 日立 加湿 空気清浄機 EP-NVG70 オープン価格★ (床置きタイプ) 日本製 パールホワイト (W)		GOOD DESIGN ホワイト (W) クリエア 日立 空気清浄機 EP-NZ30 オープン価格★ (床置き・卓上兼用タイプ) 日本製	除湿 除湿能力 最大約 6.5L/日 ターボ風量時 加湿 加湿量 最大約 540mL/時 ターボ風量時 ステンレス・クリーン クリエア 日立 除湿・加湿 空気清浄機 EP-LV1000 オープン価格★ (床置きタイプ) 日本製 ブラウン (T)
P.3-6		P.8	P.7
○ パールホワイト (W)		○ ホワイト (W)	● ブラウン (T)
○			
○			
			○ (ステンレスプレフィルター、ステンレスネット、ステンレスフラップ)
		空清・脱臭・ひかえめ	空清・花粉・加湿・肌保湿・除湿・衣類乾燥・結露セーブ/ 脱臭コース(快速・いつも)、eco 節電、セルフ乾燥
クリーンモニター、自動フラップ、切タイマー(4時間)、 湿度/温度モニター、4センサー(湿度、温度、ダスト、ニオイ)		リモコン、切タイマー(2時間)、 1センサー(ニオイ)	内部清掃、クリーンモニター、自動フラップ、切タイマー(4・2時間)、 湿度モニター、4センサー(湿度、温度、ダスト、ニオイ)

HEPAフィルター集じん捕集率※1 99.97%以上	洗えるプレフィルター	ステンレスプレフィルター(水洗い可)
全体の除去性能とは異なります。	アレルオフフィルター 使用期間の目安:約 2 年	アレルオフ微細じんHEPAフィルター 使用期間の目安:約 10 年
		HEPAフィルター集じん捕集率※1 99.97%以上
		洗える脱臭フィルター 使用期間の目安:約 10 年

				●スギ花粉*3 ●ブタクサ花粉*3 ●カバノキ花粉*3 ●ダニのフン*3 ●ネコのフケ*3				 *3  *3  *3  *3  *3 スギ花粉 ブタクサ花粉 カバノキ花粉 ダニのフン ネコのフケ																	
				●タバコ臭 ●料理臭 ●生ごみ臭				●ペット臭 ●タバコ臭 ●体臭・汗臭 ●料理臭 ●トイレ臭 ●排水口臭 ●生ごみ臭 ●部屋干し臭																	
空清運転		加湿空清運転		空清運転		空清運転		加湿空清運転		除湿空清運転															
～ 32 畳(53㎡)		～ 27 畳(45㎡)		～ 15 畳(25㎡)		～ 31 畳(51㎡)		～ 27 畳(45㎡)		～ 27 畳(45㎡)															
8 畳なら 9 分		8 畳なら 11 分		8 畳なら 18 分		8 畳なら 9 分		8 畳なら 11 分		8 畳なら 11 分															
—————		木造和室 ～12畳(20㎡) プレハブ洋室 ～19畳(32㎡)		—————		—————		木造和室 ～8.5畳(14㎡) プレハブ洋室 ～14畳(23㎡)		木造和室 ～8畳(13㎡) プレハブ洋室 ～12畳(20㎡) 鉄筋洋室 ～16畳(26㎡)															
ターボ	強	中	静	ターボ	強	中	静	ターボ	強	中	弱*4	静*4													
7.2	4.0	2.7	1.1	6.0	4.0	2.7	1.6	3.2/3.3	4.1	2.8	1.5	1.0	6.7	4.1	2.8	1.5	(1.0)*5	6.7	4.1	2.8	(1.5)*5	(1.0)*5			
59	16	9	6	41	16	9	7	38/41	22/20	16/14	60	17	10	5	4	56	17	10	5	(4)*5	550	300	290	(5)*5	(4)*5
49	38	30	15	47	38	30	20	46/49	31/26	19/15	52	39	32	19	14	51	39	32	19	(14)*5	51	39	32	(19)*5	(14)*5
最大約700mL/時(ターボ風量時)				—				最大約540mL/時(ターボ風量時)																	
—				—				最大約6.5L/日(ターボ風量時)																	
気化式/—、約2.5L*8				—				気化式/デシカント式、約3.5L*9																	
高さ669×幅360×奥行254				高さ424×幅400×奥行133				高さ648×幅398×奥行293																	
11.8				4.0				16.0																	

掲載機種は全機種 PM2.5 対応

空気清浄機本体で「PM2.5」への対応 0.1～2.5μmの粒子を99%キャッチ*10

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮していません。

PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。32m³(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。*10 試験方法についてはP.4をご参照ください。



ひとりひとりに寄り添い、暮らしをしっかりと見つめて、
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、
新しいハピネスに「ハロー!」と出会える暮らしをつくれます。



もっと知りたい、空気清浄機
一般社団法人日本電機工業会では、空気清浄機の性能や試験方法、検査方法を細かく定めた「JEM1467=日本電機工業会規格・家庭用空気清浄機の基準」を制定し、公平で統一された情報を提供しています。

1月19日は空気清浄機の日

● **清浄時間**とは
8畳相当のお部屋※1で規定の粉じん濃度の汚れが基準値以下になるまでの時間を表しています。

● **適用床面積(目安)**とは
規定の粉じん濃度の汚れを30分で清浄できるお部屋※1の広さを表しています。
(※1 天井の高さ2.4mで算出)

● **フィルター交換の目安**
集じん能力としては、空気を清浄する時間が初期の2倍以上になるまで、脱臭能力としては、においの除去率が半分になるまでを目安としています。

 一般社団法人
日本電機工業会



登録番号: EC99J2009
登録日: 1996年7月22日
日立アプライアンス株式会社 家電・環境機器事業部 多賀
家電本部は、環境マネジメントに関する国際規格ISO(国際標準化機構) 14001の審査を受け、登録されています。



登録証番号: JQA-0445
取得年月日: 1994年3月29日
該当製品: 洗濯機、衣類乾燥機、クリーナー、井戸ポンプ、クッキングヒーター、電子レンジ、ジャー炊飯器、空気清浄機、換気扇、照明器具、住宅用太陽光発電システム
日立アプライアンス株式会社 家電・環境機器事業部 多賀家電本部は、品質マネジメントシステムに関する国際規格を認証取得しています。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。<http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>

●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

ご使用上の注意 ●空気清浄機には換気能力はありません。長時間閉め切った部屋でお使いになる場合は、ときどき換気してください。●シンナーやベンジン、殺虫剤、スプレー等、可燃性のものを吹きかけないでください。●日光やストーブ等、熱が直接当たる場所には設置しないでください。●キッチンなどで換気扇がわりに使用することはできません。また、浴室等湿気の多い場所では使用しないでください。●加湿機能付きの空気清浄機では、水タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、水トレイは週に1~2回程度お手入れして常に清潔にしてください。

長年ご使用の空気清浄機の点検を!

●空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。



ご使用の際、このような症状はありませんか?

●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。●運転中に異常な音や振動がする。
●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●自動的に切れるはずなのに切れないときがある。●本体が変形したり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているか確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口〉

TEL: 0120-3121-11

携帯電話 PHSから **050-3155-1111 (有料)**

FAX: 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日・祝日) (年末年始を除く)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<http://www.hitachi-ap.co.jp/privacy/index.html>
●よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2018年3月現在のものです。
HB-3053(H)

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

 **日立アプライアンス株式会社**

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

 **360°ハピネス**
ひとりひとりに、うれしい暮らしを