

よく吸う掃除機って重いの
と思いませんか？



パワーブーストサイクロン

PV-BH900SM



そこで日立!

しっかりキレイにできる
強い吸引力を軽々使える

スマホで軌跡が見えて、
お掃除上手に。
[ARおそうじ]



※スマートフォンは付属していません。

あしたから、もっとハビネス。

“見える”おそうじ

軌跡が“見える” [ARおそうじ]
 ごみが“見える” [3方向ごみくっきりライト]



強い吸引力と軽さなら、日立!

スティッククリーナー
全機種搭載

ダストケースが洗えるサイクロン式

とにかく吸引力を重視派に!

パワーブーストサイクロン

PV-BH900SM

軽量
標準質量 **1.6kg**^{*1*2}

※本体質量1.2kg (電池含む)

webで
詳細を
チェック



じゅうたんの奥のごみまで吸引。強烈パワー



3方向 ごみくっきりライト

前だけでなく左右のごみも照らす。^{*4}
※当社調べ。



ARおそうじ

スマホで軌跡が見えて、お掃除上手に。

吸引力と軽さを重視派に!

パワかるスティック

PV-BL50L PV-BL30L

軽量
標準質量 **1.4kg**^{*1*2}

※本体質量0.97kg (電池含む)

webで
詳細を
チェック



※webの内容はPV-BL50L



パワフルな吸引力。きわだつパワー



軽い力でラクラクお掃除。



ごみくっきりライト (7灯)

見えにくいごみもくっきり照らす。^{*4}
※当社調べ。

軽いのに吸引力もしっかり派に!

ラクかるスティック

PV-BL3L

軽量
標準質量 **1.1kg**^{*1*2}

※本体質量0.80kg (電池含む)

webで
詳細を
チェック



片手でラクラク使える軽さ。



ごみくっきりライト (5灯)

この軽さで驚きの吸引力。強力パワー


見えにくいごみもくっきり照らす。^{*4}
※当社調べ。

※写真はPV-BL50L

*1 一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (HD-10) により測定。*2 本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計質量。*3 【試験方法】人毛 (長さ約30cm) これを10サイクル行う。【試験結果】回転部のブラシへのからみつく毛量 (からみ質量比) が1サイクルにつき5%以下。*4 ごみの種類や量、床、周囲環境などになるまでの吸引量を測定。ごみの種類によって満杯になる吸引量は異なります。ごみの種類によっては紙パックが満杯になってもごみすてランプが点滅しない

1. じゅうたんの奥のごみまで
徹底的に吸引。
この強さで軽量1.6kg^{*1*2}

強烈パワー



イメージ図

2. 前だけでなく左右も緑色LEDライトで照らし、
見えにくいごみを広く浮かび上がらせます。

3方向ごみくっきりライト

※当社調べ。ごみの種類や量、床、周囲環境などの条件によって効果は異なります。

3. スマホをつけて、“見える”お掃除。
掃除の軌跡が見えて、お掃除上手に。

ARおそうじ

※詳細はP.3またはwebをご覧ください。

webで
詳細を
チェック



※正確な軌跡を表示するものではありません。※スマートフォンは付属していません。

再生プラスチック
40%以上使用

※製品本体のハンドルカバーや付属品のスタンド式充電台等に使用しているプラスチック素材のうち、再生プラスチックを質量比で40%以上使用しています。

パワーブーストサイクロン

日立 コードレス スティッククリーナー
PV-BH900SM

イメージ図 ※スマートフォンは付属していません。

ごみくっきりライト

もっとも明るく感じる波長に近い緑色LED
ライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせる。

※当社調べ。ごみの種類や量、床、周囲環境などの条件によって効果は異なります。
※機種によってライトの灯数、照らす範囲が異なります。

からまんブラシ

ブラシの先端をループ形状にすることで
髪の毛などが、からまりにくい。^{*3}

※当社調べ。ごみの種類や量、床、周囲環境、運転モードなどの条件によってからまる
場合があります。

とにかく軽さを重視派に!

すこがるスティック

PV-BS1M

軽量
標準質量 **0.97kg**^{*1*2}

webで
詳細を
チェック



※本体質量0.64kg(電池含む)

1kg^{*2}以下で
しっかり吸引。

見えにくい
ごみもくっきり
照らす。^{*4}

※当社調べ。

使いやすい
ストラップ
付き。



吸引力と軽さを重視派に!

がるパックスティック

PKV-BK50L

軽量
標準質量 **1.4kg**^{*1*2}

webで
詳細を
チェック



※本体質量0.97kg(電池含む)

ごみ捨ては
約4か月に
1回。^{*5}
※当社調べ。

パワフルな
吸引力。
きわだつパワー

ごみが
たまっても
吸引力が続く。



軽いのに吸引力もしっかり派に!

がるパックスティック

PKV-BK3L

軽量
標準質量 **1.1kg**^{*1*2}

webで
詳細を
チェック



※本体質量0.80kg(電池含む)

ごみ捨ては
約2か月に
1回。^{*5}
※当社調べ。

この軽さで
驚きの吸引力。
強力パワー

ごみが
たまっても
吸引力が続く。



ごみ捨てもお手入れもラク
紙パック式

0.25gを3畳のフローリングにランダムにまき、ターボ運転(PV-BH900SM)、強運転(PV-BL50L・BL30L・BL3L・BS1M、PKV-BK50L・BK3L)で吸引する。の条件によって効果は異なります。^{*5} 一般社団法人 日本電機工業会自主基準のごみ1gを1日の吸引量として、強運転で紙パックにごみがない状態から満杯場合があります。OP.1-2は、PV-BH900SM・BL50L・BL30L・BL3L・BS1M、PKV-BK50L・BK3Lの特長を紹介しています。○写真・イラストはイメージです。

対象機種：PV-BH900SM



スマホで軌跡が見えて、お掃除上手に。

ARおそうじ



アプリの詳細はこちら



※イメージ図。実際の床面には軌跡は塗られません。※正確な軌跡を表示するものではありません。※スマートフォンは付属していません。※ARおそうじ中はスマートフォンの画面を注視しないでください。また、必ず周囲の安全を確かめたうえでARおそうじを使用してください。

お掃除をもっと上手に



掃除の軌跡が表示されるから、画面のフレームが光るから、どこを掃除したかわかる。掃除機を動かすおすすめのスピードがわかる。

お掃除をもっと楽しく



画面に木の实やほこりキャラが出現。掃除後は、掃除した範囲に応じた結果をお知らせ。

※ARおそうじは本体・延長パイプ・ヘッド・スマホホルダー・ハンディブラシを取り付けた状態で平坦な床掃除にご使用ください。※アプリの利用は無料ですが、ダウンロードの際には、通信費用がかかります。アプリ利用時は通信費用がかかる場合があります。※アプリを利用する際は、あらかじめ利用規約とプライバシーポリシーに同意のうえ、ご利用ください。※アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は、予告なく変更することがあります。また、提供サービスは予告なく終了することがあります。※すべてのスマートフォンで動作を保証するものではありません。対応OSバージョンなどはwebをご覧ください。

*1 製品本体のハンドルカバーや付属品のスタンド式充電台等に使用しているプラスチック素材のうち、再生プラスチックを質量比で40%以上使用しています。含みます。*4 測定は満充電、電池初期、室温 20℃。使用時間は周囲温度などの条件で異なります。*5 測定は室温 20℃。充電時間は使用方法、周囲温度、の科学研究所(株) ●試験方法：大きさが 0.3~10 マイクロメートルの排出じんあい量測定。※ 1 マイクロメートルは 0.001 ミリメートル。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

タイプ/シリーズ		パワーアースサイクロン	
型式/外観/色		PV-BH900SM NEW 日本製  再生プラスチック 40%以上使用*1 サテンブラック (K)	
※右記の表内の商品はすべてオープン価格★です。			
本体寸法	スティック時	225×230×1,024mm	
長さ×幅×高さ	ハンディ時	375×90×206mm	
標準質量(本体質量)*2*3		1.6kg (1.2kg)	
集じん容積		0.25L	
電池		カセット式リチウムイオン電池	
		定格電圧	25.2V
		ターボ	約6分
		強	約15分
		自動	約15~40分
連続使用時間*2*4		標準	約40分(約60分*1) ※1 パワフル スマートヘッド plus非使用時
充電時間*2*5		約2時間	
ヘッド		パワフル スマートヘッド plus NEW  3方向 ごみくっきりライト 4方向吸引機構 ヘッド幅:約23cm 自走機能、からまん機構 クルッとヘッド、ペタリコ構造 モーター駆動方式 からまんブラシ 2アングル形状 NEW	
回転ブラシ (ワンタッチ着脱、水洗い対応)			
きれいな排気 (0.3~10マイクロメートル)			
使いやすさ		ごみダッシュ、ごみ捨てレバー からまんプレス構造 ARおそうじ NEW	
付属品		●ハンディブラシ ●伸縮すき間用吸口 ●布用ブラッシングヘッド ●ほうきブラシ ●スマートホース ●スマホホルダー NEW ●延長パイプ ●スタンド式充電台 ●ACアダプター ●お手入れブラシ	



日立純正バックフィルター 抗菌3層バックフィルター
 クリーナーのバックフィルターは機能部品です。純正以外に関係するクリーナーの性能・品質は保証できません。日立
抗菌効果 ※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があると

型式	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法
GP-S120FS	一般財団法人 カケンテストセンター	滴下法

サイクロン式			紙パック式		
パワーかるスティック		ラクがるスティック	すざがるスティック	かるパックスティック	
 PV-BL50L 日本製 ライトゴールド (N)	 PV-BL30L 日本製 バージュ (C)	 PV-BL3L NEW 日本製 バージュ (C)	 PV-BS1M NEW 日本製 ライトグレー (H)	 PKV-BK50L 日本製 ライトラバンダー (V)	 PKV-BK3L NEW 日本製 ラバンダー (V)
※この商品はお取り扱い先を限定しております。 ※原則としてメーカー指定価格での販売となります。					
230×230×1,010mm 331×90×186mm 1.4kg (0.97kg) 0.15L カセット式リチウムイオン電池 21.6V — 約8分 約8~40分 約40分 (約60分※2) ※2 パワフル スマートヘッド非使用時 約2時間		208×230×994mm 321×90×175mm 1.1kg (0.80kg) 0.15L リチウムイオン電池 (内蔵) 18V — 約8分 約8~30分 NEW 約30分 (約45分※3) ※3 パワフル スマートヘッド light非使用時 約2時間	206×230×998mm 385×69×149mm 0.97kg (0.64kg) 0.13L リチウムイオン電池 (内蔵) 14.4V — 約8分 約8~30分 NEW 約30分 (約35分※4) ※4 パワフルヘッド light非使用時 約2時間	225×230×1,102mm 429×92×163mm 1.4kg (0.97kg) 0.6L カセット式リチウムイオン電池 21.6V — 約8分 約8~40分 約40分 (約60分※2) ※2 パワフル スマートヘッド非使用時 約2時間	205×230×1,082mm 409×84×156mm 1.1kg (0.80kg) 0.4L リチウムイオン電池 (内蔵) 18V — 約8分 約8~30分 NEW 約30分 (約45分※3) ※3 パワフル スマートヘッド light非使用時 約2時間
 パワフル スマートヘッド ごみくつきライト (7灯) シンクロフラップ ヘッド幅:約23cm	 パワフル スマートヘッド light ごみくつきライト (5灯) シンクロフラップ ヘッド幅:約23cm	 パワフルヘッド light NEW ごみくつきライト (5灯) シンクロフラップ ヘッド幅:約23cm	 パワフル スマートヘッド ごみくつきライト (7灯) シンクロフラップ ヘッド幅:約23cm	 パワフル スマートヘッド light ごみくつきライト (5灯) シンクロフラップ ヘッド幅:約23cm	
			アングル形状 NEW		
				捕集率 約99%*6 ※自社基準。	捕集率 約99%*6 NEW ※自社基準。
ごみダッシュ			簡単ごみ捨て	紙パックするりん構造 パワー長もち流路	
			ストラップ付き		
●ハンディブラシ ●伸縮すき間用吸口 ●布用ブラッシングヘッド ●ほうきブラシ ●延長パイプ ●スタンド式充電台 ●ACアダプター ●お手入れブラシ	●ハンディブラシ ●すき間用吸口 ●ファブリックヘッド ●延長パイプ ●スティックスタンド ●ACアダプター ●お手入れブラシ	●ハンディブラシ ●2WAYすき間ブラシ ●延長パイプ ●スティックスタンド ●ACアダプター ●お手入れブラシ	●ハンディブラシ ●すき間用吸口 ●延長パイプ ●ACアダプター ●お手入れブラシ	●ハンディブラシ ●伸縮すき間用吸口 ●布用ブラッシングヘッド ●ほうきブラシ ●延長パイプ ●スタンド式充電台 ●ACアダプター ●パックフィルター GP-S120FS 1枚	●ハンディブラシ ●2WAYすき間ブラシ ●延長パイプ ●スティックスタンド ●ACアダプター ●パックフィルター GP-S120FS 1枚

GP-S120FS (6枚入り)

PKV-BK50L

PKV-BK3L

の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。純正以外の紙パックを使用した場合、紙パッククリーナーには、日立純正パックフィルターをご使用ください。※GP-S35Fは使用できません。

されています。

抗菌の方法	抗菌処理を行っている部品の名称	試験結果(抗菌活性値)	試験成績書発行番号	試験報告書発行日
抗菌剤希釈液をスプレー加工	パックフィルター内層紙	2.0以上	本-4196CK-30595	2001年9月11日

別売部品
はこちら。



*2 一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (HD-10) により測定。*3 標準質量は本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計質量です。本体質量は電池を電池残量などの条件で異なります。*6 数値はあくまでも目安であり、使用方法等によって異なります。●試験ごみ：ACダスト(ファイン) ●試験機関：暮らし




商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。各機能の詳しい説明はwebをご覧ください。

タイプ/シリーズ	サイクロン式 パワーカーサイクロン			紙パック式
型式/外観/色	CV-SP900M NEW 日本製 	CV-SP300M NEW 日本製 	CV-SV90K 日本製 	CV-KP900M NEW 日本製 
webで詳細をチェック 	ライトラベンダー(V)			ライトゴールド(N)
※右記の表内の商品はすべてオープン価格★です。				
吸込仕事率*1 (消費電力)	290w~約40w (840w~約140w)		300w~約40w (840w~約140w)	330w~約50w (840w~約180w)
運転音*2	59~約54dB			59~約51dB
本体寸法 長さ×幅×高さ	300×225×287mm			339×207×203mm
本体質量(標準質量)*3	2.5(3.8)kg			2.3(3.6)kg
集じん容積/コードの長さ	0.25L/5m			1.3L/5m
省エネ機能 ※手動の「強」「中」「弱」モードは全てに付いています。	[ecoこれっきり]運転*4 「中」「弱」自動切替え アイドリング&ストップ機能			[ecoこれっきり]運転*4 「中」「弱」自動切替え アイドリング&ストップ機能
ヘッド	パワフル スマートヘッド ぞみくきりライト (7灯) シンクロフラップ ヘッド幅:約23cm		パワフルエアヘッド ヘッド幅:約25cm	パワフル スマートヘッド ぞみくきりライト (7灯) シンクロフラップ ヘッド幅:約23cm
回転ブラシ	自走機能 クルッとヘッド ペタリンコ構造 からまん機構 モーター駆動方式 からまんブラシ 2アングル形状 NEW		エア駆動方式	自走機能 クルッとヘッド ペタリンコ構造 からまん機構 モーター駆動方式 からまんブラシ 2アングル形状 NEW
きれいな排気 (0.3~10マイクロメートル)	捕集率 99.999%*5 上方排気 	捕集率 約99%*5 上方排気 	捕集率 99.999%*5 上方排気 	捕集率 99.999%*5 上方排気 
クリーン機能	①クリーンフィルター ②アレルオフフィルター(抗菌加工*6) ③高集じんフィルター ④ウレタンフィルター	①クリーンフィルター ②アレルオフフィルター(抗菌加工*6) ③ウレタンフィルター	①ナノテク高捕じんプレミアム衛生フィルター(消臭、抗菌加工*7) ②アレルオフフィルター(抗菌加工*6) ③高集じんフィルター ④抗菌フィルター*8	①ナノテク高捕じんプレミアム衛生フィルター(消臭、抗菌加工*7) ②アレルオフフィルター(抗菌加工*6) ③高集じんフィルター ④抗菌フィルター*8
使いやすさ	ラクかるホース ごみダッシュ サッとズームパイプ 本体・手もとねじれんホース ダストケース&フィルター水洗い対応、静電気防止素材ダストケース からまんプレス構造		スマートホース ワンタッチズームパイプ	ラクかるホース サッとズームパイプ 本体・手もとねじれんホース 紙パックするりん構造 パワー長もち流路
付属品	●パットとブラシ ●ワイドふとんブラシ ●すき間用吸口 ●お手入れブラシ	●パットとブラシ ●すき間用吸口 ●お手入れブラシ	●すき間用吸口 ●お手入れブラシ	●パットとブラシ ●ほうきブラシ ●すき間用吸口 ●サッとハンドル ●パックフィルター GP-2000FS*10 1枚




*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのためし(運転モード)をお選びください。*2 運転音の測定は、JIS C 9108によります。*3 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・パイプ・ヘッド6分間掃除した場合の消費電力量の比較。CV-SP900M・SP300M[ecoこれっきり]運転:約16.6Wh、「中」運転:約55.2Wh。CV-KP900M[ecoこれっきり]運転:約16.1Wh、「中」運転:約54.1Wh。CV-SV90K[ecoこれっきり]運転:約25Wh、「中」運転:約76Wh。CV-KP900L[ecoこれっきり]運転:約28Wh、「中」運転:約75Wh。ごみ取れ性能は同等です。*5 捕集性能について、日立はIEC(国際電気標準会議)60312-1に準拠して第三者機関SLG(ドイツ)にて測定しています。●試験ごみ:ACダスト(ファイン) ●試験機関:SLG(ドイツ) ●試験方法:大きさが0.3~10マイクロメートルの排出じんあい量測定。●試験結果:捕集率(平均)CV-SP900M:99.999%(2020年度モデルCV-SP900H(同等性能)で測定)、CV-SP300M:約99%(2020年度モデルCV-SP300H(同等性能)で測定)、CV-SV90K:約99%、CV-KP900M:99.999% ※1マイクロメートルは0.001ミリメートル。*10 パックフィルターは、GP-2000FS・GP-130FS・GP-110F・GP-75Fがご使用いただけます。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

抗菌効果	
試験機関	
*6	一般財団法人 ボーケン品質評価機構
*7	一般財団法人 ボーケン品質評価機構
*8	一般財団法人 ボーケン品質評価機構
*9	一般財団法人 ボーケン品質評価機構



紙パック式
かるパック

CV-KP300M NEW 日本製	CV-KP90L 日本製	CV-KV70L 日本製
		
ライトゴールド(N)	ライトゴールド(N)	ホワイト(W)
630W~約120W (1,180W~約230W)	620W~約100W (1,180W~約240W)	600W~約100W (1,180W~約240W)
66~約60dB	66~約60dB	67~約60dB

351×236×202mm		
2.9(4.4)kg	2.7(4.4)kg	2.7(4.1)kg
1.3L/5m		

		
ヘッド幅:約23cm	ヘッド幅:約26cm	ヘッド幅:約25cm

エアー駆動方式	かるふきブラシ
---------	---------

 <p>①ナノテクプレミアム 衛生フィルター (消臭、抗菌加工*7) ②抗菌フィルター*8 ③ウレタンフィルター</p>	 <p>①HEパックフィルター (抗菌加工*9) ②抗菌フィルター*8 ③ウレタンフィルター</p>
--	---

ファンタッチズームパイプ	本体ねじれんホース
--------------	-----------

●パットとブラシ	●パットとブラシ	●すき間用吸口
●すき間用吸口	●すき間用吸口	●パックフィルター
●パックフィルター	●パックフィルター	GP-110F*101枚
GP-130FS*101枚	GP-110F*101枚	

り具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジドの合計質量です。*4 [ecoこれっきり]運転と「中」運転でフローリングを

お店用・業務用クリーナー

※詳細・その他のお店用・業務用クリーナーにつきましては「日立 お店用・業務用クリーナー総合カタログ」もしくはwebをご覧ください。

お 店 用		
お店用スタンダードタイプ	お店用軽量コンパクトタイプ	シンプル軽量タイプ
CV-G95K	CV-G1	CV-G1200
38,500円*(税込)	36,300円*(税込)	36,300円*(税込)

業 務 用	
コンパクトなスタンダードタイプ	大容量タイプ
CV-95H2 ◇	CV-G104C ◇
38,500円*(税込)	115,500円*(税込)

詳細・ラインアップはこちら。



型式	吸込仕事率*	集じん容積	本体寸法(長さ×幅×高さ)	本体質量	コードの長さ
CV-G95K	370W	お店パック:5.5L	330×283×416mm	6.8kg	8m
CV-G1	360W	お店パック:7L	340×330×397mm	5.9kg	8m
CV-G1200	360W	布フィルター:12L	388×335×471mm	5.7kg	8m
CV-95H2	360W	布フィルター:7L	330×283×416mm	6.8kg	8m
CV-G104C	320W	高密度紙パック:4.5L	327×283×657mm	10.2kg	8m

◇印の機種には保証書が付いていません。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・アース・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

日立純正パックフィルター (家庭用)

シールでごみがごぼれにくい【こぼさんパック】

PKV-型用	抗菌3層パックフィルター GP-S120FS (6枚入り) ※シールふたあり ※2022年以降に発売の家庭用クリーナー(PKV-型)に使えます。
CV-型用	ナノテク高捕じんプレミアム衛生フィルター GP-2000FS (3枚入り) ※シールふたあり ナノテクプレミアム衛生フィルター GP-130FS (3枚入り) ※シールふたあり

抗菌防臭フィルター

CV-型用	抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター GP-110F (5枚入り) ※シールふたなし	抗菌防臭3層クリーンパックフィルター GP-75F (5枚入り) ※シールふたなし
-------	---	---

CV-型用は、1989年以降に発売の家庭用クリーナー(CV-型)に使えます。ごみを捨てるとき、手でシールをはがしてふたをしてください。なお、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。

希望小売価格 詳しくはこちら。



クリーナーのパックフィルターは機能部品です。純正以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。純正以外の紙パックを使用した場合、紙パックに関係するクリーナーの性能・品質は保証できません。日立クリーナーには、日立純正パックフィルターをご使用ください。

試験機関	試験方法	試験結果(抗菌活性値)
一般財団法人 ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	2.0以上
一般財団法人カゲテストセンター	滴下法	2.0以上
試験成績書発行番号		
11048405-1 20222030047	11048405-1 20222030047	019629-1 20221054185-1
試験報告書発行日		
2022年3月16日 2022年10月25日	2022年3月16日 2022年10月25日 2022年3月29日	2009年1月9日 2022年3月29日 2001年9月11日

試験方法	抗菌の方法	抗菌処理を行っている部品の名称	試験結果(抗菌活性値)	試験成績書発行番号	試験報告書発行日
JIS L 1902に基づく	繊維に塗布定着	不織布	2.0以上	09002050-1	2009年4月27日
JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内層紙	2.0以上	11048405-1:20222030047	2012年3月16日、2022年10月25日
JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	不織布	2.0以上	20215054031-1	2015年11月20日
JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内層紙	2.0以上	11048405-1:20222030047:20221054185-1	2012年3月16日、2022年10月25日、2022年3月29日

には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。各機能の詳しい説明はwebをご覧ください。



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。
- クリーナーの紙パックは、本体性能を維持するための大切な機能部品です。そのため、純正以外の紙パックを使用した場合はモーターの発煙、発火が発生するおそれがあります。

長年ご使用のクリーナーの点検を！

●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、運転しない。●電源プラグやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、時々止まる。●運転中、異常な音がする。●本体が変形したり、異常に熱い。●ホースが破れている。●こげくさい“におい”がする。●その他の異常がある。

ご使用中止

事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理をご相談ください。

クリーナーについては、次の点にご留意ください。

- 先端が尖ったもの（押しピン、針、つまようじ、ヘアピン、ガラスなど）を吸わせないでください。●一般家庭用タイプを共同（寮など）や業務用掃除機のかわりに使用されますと故障の原因となったり、製品の寿命が短くなることがありますので、用途に適した正しい機種選定を行ってください。●引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用したり吸わせないでください。（灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、鉄粉、洗剤、多量的小麦粉、可燃性ガス（スプレー）、たばこの吸い殻など）●湿気の多い場所では充電や保管をしないでください。●水洗いをしたり風呂場で使用したりしないでください。（水洗いできる部品を除く）●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●本体、電源コード、電源プラグに水をかけないでください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。
- 「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの（複写式）があります。（P.6の型式のうしろの◇の機種には保証書が付いていません）

- このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。●付属品に海外生産品を使用している場合があります。

家電の便利な使い方
サポート特典をあなたに。

日立家電メンバーズクラブ

日立の家電品を長く快適にお使いいただくための製品のサポート情報や会員特典をご利用いただけます。また、My家電に製品をご登録いただくと取扱説明書やよくあるご質問等も簡単にご確認いただけます。

登録は
こちら



ご使用商品の
安心サポート

暮らしに役立つ
メルマガ配信

安全点検
サービス割引

パーツショップ
送料特典

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記にてご確認、お問い合わせください。

日立の家電品 webお問い合わせ

スマートフォンからチャットで
お問い合わせできます。>>>



チャット自動応答時間 24時間
オペレーター回答時間 月曜～金曜 9:00～17:00
(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉
固定電話から:0120-3121-11 携帯電話から:050-3155-1111(有料)

■日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口
TEL:0120-554-201

受付時間 月曜～金曜9:00～17:30(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

●弊社の「個人情報保護に関して」は、こちらをご参照ください。
<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>

日立家電品正規取扱店

日立家電品正規取扱店をご紹介します。

詳しくは
こちら



表示を正しく
家電公取協会員

このカタログの記載内容は
2024年8月現在のものです。

HA-5264(SN)

信用と行きとどいたサービスの当店どうぞ。

当社は、適正な表示を
推進しています。

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ピネア
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを