



床だけでなく、高いところも
おそうじを立体的に変えて





1 多彩なツールで、 掃除は床からさまざま



パワフル スマートヘッド

【シンクロフラップ】と強力吸引で
押しても引いてもキレイ。
LEDライト搭載。

延長パイプ

スティック時でも軽々使える
軽量素材カーボンライト採用。

※カーボン繊維の特性上、採用部に
カーボン繊維が筋状に見えます。



ミニパワーヘッド

モーター駆動でブラシを回転させてごみをかき出し、
ふとんやソファ、車のシートなどをパワフルに吸引。



チューブ状の吸込口で、
クリップなどの小物を
吸わずにごみを吸引。


ほうきブラシ

引き出しの中やサッシの溝など、
ホコリを掃きながらキレイに。




スマート

通電構造だ
ヘッドやミニ
使える。LED



マルチすき間ブラシ

ブラシから吸口を押し出して、
狭いすき間にも便利。



ハードブラシ

玄関マットの土や砂ホコリなど、
硬めのブラシでしっかりお掃除。

ハンデ

先端はソフト

な場所へ。 立体おそうじ

2 コードレスでも
強力パワー、
しかも使いやすい

3 パワフル スマートヘッド
[シンクロフラップ] と強力吸引で
押しても引いてもキレイ



ホース

から、パワフル スマート
パワーヘッドが
ライト搭載。

潤滑剤配合の硬質樹脂を採用し、
家具へのひっかかりを軽減。



イノズル

な軟質素材で傷をつけにくい。



パワーブーストサイクロン

日立 コードレス スティッククリーナー
PV-BEH900

PV-BEH900商品紹介動画 webでご覧いただけます。



コードレスでも強力パワー、し

強い吸引力の源

小型ハイパワーファンモーター

小型・軽量で、効率をさらに高めたファンモーターが強力パワーを生み出します。

モーターの
日立



イメージ図


「標準」
運転時間
約40分^{*1}
「強」運転時間
約8分^{*1}

軽量
1.5kg
(本体質量)

強い旋回気流でゴミと空気を分離する

パワーブーストサイクロン

効率よくブースト（加速）させて発生した力強い旋回気流で、ゴミと空気を遠心分離します。



イメージ図



ゴミ捨て簡単

ゴミダッシュ



ゴミ捨てボタンを押すとふたが開いて、簡単にゴミが捨てられます。ゴミは圧縮されているので、ゴミ捨て時のホコリの舞い上がりも抑えます。

※イメージ図。ゴミの種類や量によってゴミのたまり具合や押し出されるゴミの形状は異なります。

暗い場所も見やすい

LEDライト

暗いところなど、これまで見えなかった場所のゴミも見えるので、取り残しも軽減できます。



本体

スマートホース（BEH900のみ）

お手入れ簡単ダストケース



フィルターはボタンを押して簡単に取り外し
内筒が外せるから絡んだゴミが取りやすい
ダストケース部は丸ごと水洗い対応

かも使いやすい

軽く持ててお掃除ラクラク

本体グリップ

さまざまな掃除シーンから発想し、使いやすい本体グリップの位置・角度、重心バランスを実現。握りやすいグリップだから、ハンディ時でもスティック時でも、軽く持ててラクに操作ができます。



簡単に交換できる

カセット式リチウムイオン電池

電池は交換して使えるカセット式。別売の電池を使えば、連続してお掃除できます。



別売部品 カセット式リチウムイオン電池
PV-BEH900-009 (サービスパーツ)
希望小売価格 12,000円 (税別)

サッと使える置くだけ充電

充電台

本体を充電台に置くだけで充電できます。また、豊富なお掃除ツールも収納できるので、サッと組み合わせて便利に使えます。
(写真は BEH900 の収納状態)



※本体にハンディノズル装着時

気になる排気にも配慮

排気方向シャッター

体に排気が当たらないように方向を左右に切り替えられます。



ヘッド前側のフラップが開いて
大きなごみから微細なごみまで
吸い取ります。



NEW

パワフルスマートヘッド

[シンクロフラップ]と強力吸引で 押しても引いてもキレイ

さまざまな床のごみを、軽い操作で吸い取る

シンクロフラップ + 自走機能

ヘッドの押し引きにあわせて前側のフラップが開閉する[シンクロフラップ]を新採用。ヘッド内の圧力を上手に調整するから、ヘッドがじゅうたんにはりつくのを抑えつつ、軽い操作で押しても引いてもごみを吸い込みます。



イメージ図



フラップが開いて
大きなごみまで
しっかり吸引



イメージ図



フラップが閉じて
圧力をより高め、
ロングローラーが
後方のごみを
巻き込み吸引

壁ぎわのごみも吸引

きわぴた構造

壁にヘッド前側を付けたときに、ヘッド上から底面に向かって空気が流れる構造により、壁ぎわのごみを吸い取りやすくします。



フローリングの菌まで

※1 ●試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター ●報告書
リングをヘッドで1往復掃除した直後の菌の除去率を測定 ●対象

かるふきブラシ

ふき専用の毛を採用し、ごみを吸い込むだけでなく
フローリングに付着した菌もふき取ります。※1

かるふきブラシについて ●ふき機能は水ぶきする機能で
れや溝に入り込んだ汚れなどは取れない場合があります。
ローリングの溝に入り込んだ菌は取れない場合があります
時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用

*1 標準質量は本体・延長パイプ・パワフル スマートヘッドの合計質量です。*2 満充電、電池初期、周囲温度 20℃。使用時間は周囲温度などの条件
ナーに比べて吸い込む力に差があります。ただし、集じん性能を高めるためにモーター駆動の回転ブラシを採用しています。★オープン価格商品の価格は
イラストはイメージです。



PV-BEH900 日本製◆

オープン価格★

標準質量*1 2.1kg (本体質量1.5kg)

連続使用時間*2	強	約8分
	標準	約40分
充電時間*3	約3.5時間	
充電1回あたりの消費電力量	87Wh	

Li-ion
リチウムイオン電池
採用

紙パック不要



パワフル スマートヘッド
(モーター駆動方式)
ヘッド幅約25cm

ブラシ
水洗い対応

ダストケース
丸洗い対応

LEDライト付き



本体



シャンパン
ゴールド (N)

ブルーイッシュシルバー (S)

PV-BEH800 日本製◆

オープン価格★

標準質量*1 2.1kg (本体質量1.5kg)

連続使用時間*2	強	約8分
	標準	約40分
充電時間*3	約3.5時間	
充電1回あたりの消費電力量	87Wh	

Li-ion
リチウムイオン電池
採用

紙パック不要



パワフル スマートヘッド
(モーター駆動方式)
ヘッド幅約25cm

ブラシ
水洗い対応

ダストケース
丸洗い対応

LEDライト付き



本体



ホワイト (W)

スティッククリーナー

サイクロン式クリーナー

紙パック式クリーナー

ロボットクリーナー

ふとんクリーナー！
セカンダリクリーナー！

セントラルクリーナー！お店用・業務用
クリーナー・日立純正パックフィルター！
別売部品・機能説明一覽

お手入れも簡単

ワンタッチ着脱

回転ブラシとロングローラーが簡単に外せて、絡んだごみもラクに取れます。しかも、水洗い対応です。



水洗い
対応

ふき取る※1

番号:北生発2017_0099号 ●試験方法:菌を付着させたフロー
部分:フローリングに付着した菌 ●試験結果:菌の除去率99%



ふき専用の毛
(緑色)

はありません。また、液体などが乾燥してこびり付いた汚
●床面の状態により菌のふき取り効果は異なります。フ
す。●99%の除去効果は、ふき掃除直後のものであり、長
によるブラシの劣化等で、99%の除去効果は減少します。

で異なります。*3 充電時間は使用時間、周囲温度などの条件で異なります。※一般的にコードレスタイプのクリーナーは、コード付きタイプのクリー
販売店にお問い合わせください。○P.7-8は、PV-BEH900・BEH800の特長を紹介しています。説明用の写真はPV-BEH900 (N)。○写真・

パワーブーストサイクロン

日立 コードレス スティッククリーナー



イメージ図

サッと使えてパッと置ける、 強力パワーのコードレス。

手もとのレバーひとつでスティックにもハンディにも。お掃除中でもパッと置ける便利な自立構造。
[小型ハイパワーファンモーター]と[パワーブーストサイクロン]が、コードレスでも頼れる吸引力を生み出します。

PV-BE700
商品紹介動画
webでご覧
いただけます。



パワーブーストサイクロン

日立 コードレス スティッククリーナー

コードレスでも 強カパワー

[小型ハイパワーファンモーター]と[パワーブーストサイクロン]により、コードレスでもフローリングの溝に潜むごみまでしっかり吸引します。

小型ハイパワーファンモーター **NEW**

小型・軽量で、効率をさらに高めたファンモーターが強カパワーを生み出します。



パワーブーストサイクロン **NEW**

内部構造を見直しパワーロスを低減。ブースト（加速）させてパワーを強めたサイクロン気流で、ごみと空気を遠心分離。

パワフル スマートヘッド **NEW**

[シンクロフラップ]と強力吸引で
押しても
引いてもキレイ



ヘッドの押し引きにあわせて前側のフラップが開閉する新機構を採用。ヘッド内の圧力を調整して大きなごみまで吸い取ります。押しても引いてもごみを吸い込みます。



フラップが開いて
大きなごみまで
しっかり吸引



フラップが閉じて圧力をより高め、ロングローラーが後方のごみを巻き込み吸引



壁ぎわのごみも吸引
きわびた構造

暗い場所も見やすい
LEDライト

スティッククリーナー

サイクロン式クリーナー

紙パック式クリーナー

ロボットクリーナー

ふとんクリーナー・
セカンドクリーナー！

セントラルクリーナー・お店用・業務用
クリーナー・日立純正パックフィルター！
別売部品・機能説明一覽

「標準」
運転時間
約40分^{*1}
「強」運転時間
約8分^{*1}

イメージ図

すぐに使える充電台

サッと伸ばしてスティックに

パツと置ける自立構造

*1 満充電、電池初期、周囲温度20℃。使用時間は周囲温度などの条件で異なります。OP.9-10は、PV-BE700・BE400の特長を紹介しています。説明用の写真はPV-BE700 (N)。○写真・イラストはイメージです。

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。


使いやすくてお手入れ簡単



【ふとん用吸口】
PV-BE700



【伸縮曲がるブラシ吸口】
PV-BE700



回転ブラシなどが簡単に外せる【ワンタッチ着脱】



ごみ捨て簡単
【ごみダッシュ】



ダストケース部は丸ごと水洗い対応



内筒が外せるから絡んだごみを取りやすい

【サツとズームスティック】採用、
強力パワーのコードレス。

PV-BE700 日本製

オープン価格★

標準質量*1 2.3kg

連続使用時間*2	強	約8分
	標準	約40分
充電時間*3	約3.5時間	

Li-ion
リチウムイオン電池
採用

紙パック不要

軽量 **2.3kg**
標準質量*1

パイプ短縮時

シャパンゴールド (N)

そのまま立てて
置ける充電台

パワフル スマートヘッド
(モーター駆動方式)
ヘッド幅約25cm

LEDライト付き

ブラシ
水洗い対応

ダストケース
丸洗い対応

ループハンドル採用、
強力パワーのコードレス。

PV-BE400 日本製

オープン価格★

標準質量*1 2.5kg

連続使用時間*2	強	約8分
	標準	約40分
充電時間*3	約3.5時間	

Li-ion
リチウムイオン電池
採用

紙パック不要

ループハンドル
ハンディ時

パイプ短縮時

レッド (R)

そのまま立てて
置ける充電台

パワフル スマートヘッド
(モーター駆動方式)
ヘッド幅約25cm

LEDライト付き

ブラシ
水洗い対応

ダストケース
丸洗い対応

※充電可能回数：約1,100回（満充電、20℃時）。電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池の交換は、お買い上げの販売店へご相談ください。（部品代のほかに交換作業費がかかります。）※この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄の方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いします。自治体により、回収のルールが異なります。

スティッククリーナー（コードレス式）／仕様一覧表

型式（掲載ページ）	本体寸法（長さ×幅×高さ）	集じん容積	ブラシ回転方式
PV-BEH900（P.1～8）	308×255×1,012mm*4	0.2L	パワフル スマートヘッド（モーター駆動方式）
PV-BEH800（P.5～8）	308×255×1,012mm*4	0.2L	パワフル スマートヘッド（モーター駆動方式）
PV-BE700（P.9～11）	230×255×785～1,015mm	0.2L	パワフル スマートヘッド（モーター駆動方式）
PV-BE400（P.9～11）	230×255×840～1,075mm	0.2L	パワフル スマートヘッド（モーター駆動方式）
PV-BE200（P.12）	170×270×1,100mm	0.25L	スムーズヘッド（モーター駆動方式）

*1 標準質量は本体・ヘッドの合計質量です。*2 満充電、電池初期、周囲温度20℃。使用時間は周囲温度などの条件で異なります。*3 充電時間は使用時間、コード付きタイプのクリーナーに比べて吸い込む力に差があります。ただし、集じん性能を高めるためにモーター駆動の回転ブラシを採用しています。★オープンPV-BE700(N)。P.12の説明用の写真はPV-BE200(N)。○写真・イラストはイメージです。○「在庫品限り」表示がある商品は、生産完了品であるため品

コードレス
スティッククリーナー
2in1タイプ自走スムーズヘッドで軽々キレイに。
いつでも手軽に使える2in1タイプ。

自走式 スムースヘッド

ブラシの回転で
グングン進んで
スイスイお掃除
できます。

イメージ図

壁ぎわのごみも吸引
きわびた構造



圧縮サイクロン

サイクロンの力で、ごみを
ぎゅっと圧縮するのでたっぷり
お掃除できます。

ごみと空気を
遠心分離

ごみをぎゅっと
圧縮



イメージ図

スティック & ハンディで家中、軽々キレイ



暗い場所も見やすい
LEDライト



シートやマットなど
車の中も簡単お掃除



〔ブラシ吸口〕
テーブルや棚のお掃除に
ブラシ部を外してカーテンにも



〔すき間用吸口〕
狭いすき間や壁ぎわも
ラクラク

お手入れ簡単、使いやすい



イメージ図

ダストケース部は
丸ごと水洗い対応



掃除中でもパッと立てて
おける自立構造



回転ブラシ
水洗い
対応

レバーを開くだけで回転ブラシ
が外せる〔ワンタッチ着脱〕



ハンドルをたたんで
コンパクトに収納

PV-BE200

NEW

オープン価格★

標準質量*1 2.8kg

連続使用時間*2	強	約13分
	標準	約40分
充電時間*3	約4時間	

Li-ion
リチウムイオン電池
採用

紙パック不要

シャンパン
ゴールド (N)

パールレッド (R)

スムーズヘッド
(モーター駆動方式)
ヘッド幅約27cm

LEDライト付き

ブラシ
水洗い対応

ダストケース
丸洗い対応

※電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池の交換は、お買い上げの販売店へご相談ください。※この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄の方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いします。自治体により、回収のルールが異なります。

付属品

ハンディノズル、ミニパワーヘッド、マルチすき間ブラシ、ハードブラシ、ほうきブラシ、スマートホース、延長パイプ、充電台、お手入れブラシ

ハンディノズル、ミニパワーヘッド、マルチすき間ブラシ、延長パイプ、充電台、お手入れブラシ

伸縮曲がるブラシ吸口、ふとん用吸口、すき間用吸口、充電台、お手入れブラシ

すき間用吸口、充電台、お手入れブラシ

ブラシ吸口、すき間用吸口、充電台、お手入れブラシ

周囲温度などの条件で異なります。*4 本体・延長パイプ・パワフル スマートヘッドを組み合わせた寸法。※一般的にコードレスタイプのクリーナーは、価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。OP.11-12は、PV-BE700・BE400、BE200の特長を紹介しています。P.11の説明用の写真は切れになる場合がございます。ご了承ください。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

1 小型・軽量ボディで強い



じゅうたんもすっきり

大きなごみも吸い取る

イメージ図

2 パワフルスマートヘッド [シンクロフラップ]と強力吸引で 押しても引いてもキレイ

[シンクロフラップ] ヘッド前側のフラップが開いて大きなごみから微細なごみまで吸い取ります。

NEW

CV-SE900 CV-SE300



イメージ図

さまざまな床のごみを、軽い操作で

シンクロフラップ + 自走機能

ヘッドの押し引きにあわせて前側のフラップが開閉す新採用。ヘッド内の圧力を上手に調整するから、ヘッくのを抑えつつ、軽い操作で押しても引いてもごみを



押すとき



引くとき

イメージ図



フラップが開いて大きなごみまでしっかり吸引

シンクロフラップ ロングローラー

フラップが閉じ圧力をより高
ロングローラー
後方のごみを巻き込み吸引

シンクロフラ

*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・自主基準のごみ1gを1日の吸引量として吸引。ダストケースにごみがない状態からごみ捨てラインまでの吸引量を測定。日数に換算すると約30日。特長を紹介しています。説明用の写真はCV-SE900 (R)。○写真・イラストはイメージです。

吸込仕事率*1

吸引力！ ハイパワー440W

(消費電力960W)

CV-SE900 CV-SE300は吸込仕事率*1 410W(消費電力960W)。

CV-SE900商品紹介動画
webでご覧いただけます。

パワーブーストサイクロン

日立 サイクロン式クリーナー

強い吸引力の源

小型・軽量ハイパワーファンモーター

流体解析技術を駆使した高効率設計により、ハイパワーを生み出します。

モーターの
日立

イメージ図




強い旋回気流でゴミと空気を分離する

パワーブーストサイクロン

イメージ図

サイクロン室
ゴミの吹き戻しを抑える段付形状
旋回気流(サイクロン)
ブースト(加速)



流路や集じん部を徹底的にスムーズ化しパワーロスを低減。吸い込んだ空気を効率よく加速させて発生した力強い旋回気流で、ゴミと空気を遠心分離します。

吸込力が持続

持続率 99%*1 以上

※1 フィルターやダストケースにゴミがない状態からゴミ捨てラインまでの風量の持続性が99%以上。日本電機工業会自主基準「電気掃除機の吸込力持続率測定方法」による表示です。

強力なサイクロンの力で、ゴミと空気を遠心分離するので、吸込力が持続します。遠心分離したゴミを空気の流れて圧縮しながら捕集するので、ゴミ捨て頻度を低減します。

約1か月
ゴミ捨て
不要*2

ゴミと空気を遠心分離


※ゴミの種類や量によってゴミのたまり方は異なります。



ゴミを圧縮

吸い取る


る[シンクロフラップ]をドがじゅうたんにはりつ吸い込みます。



イメージ図
ロングローラー
アップ

壁ぎわのゴミも吸引

きわぴた構造



※詳しくはP.7をご覧ください。

暗い場所も見やすい

LEDライト



ふき掃除したようにスッキリ

かるふきブラシ



※詳しくはP.7-8をご覧ください。

3 業界最小*2 運転音54dB*3

※2 国内家庭用床移動型掃除機において。
2018年3月6日現在。

CV-SE900 CV-SE300は運転音57dB*3



ヘッドやサイクロン集じん部、本体内部流路のスムーズ化により、強い吸引力とやさしい運転音を両立しました。

騒音の大きさの事例

- 50dB 普通の事務所の中
- 60dB 騒がしい事務所の中、普通の会話

ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。*2 日本電機工業会
ゴミの種類や量、環境や使い方により異なります。*3 運転音の測定は、JIS C 9108によります。OP.13-14は、CV-SE900・SE300の

軽く、ラクに使える日立独自のさまざまな工夫

ラクラク機能



スイスイ進む

自走機能

CV-SE900 CV-SE300

ブラシが回転する力で、スイスイ前に進んで軽々お掃除。

イメージ図



サッと伸びる

サッとズームパイプ

CV-SE900 CV-SE300

ヘッドを軽く踏みながら、手もとのレバーを操作すれば、パイプの長さを簡単に調節。



クルッと曲がる

クルッとヘッド

CV-SE900 CV-SE300

手もとの操作でヘッドが左右90度曲がって壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。

イメージ図

豊富な付属品

ふとんをたたいてお掃除



コンパクトだから取り回しラクラク

電動ふとん吸口

CV-SE900



イメージ図

ダニに含まれるアレル物質除去率約99%以上※1

ダストケースに吸い込んだダニの死滅率約99%※2

ヘッド裏の「電動ビーター」が上下に動いてふとんをたたき、ダニのフンや死がいも吸い込みます。また回転ローラーがふとんへのはりつきを抑えます。回転ローラー



※1 ●試験機関：一般財団法人 日本環境衛生センター ●報告書番号：日環セ東発第29-生-911-003号 ●試験方法：ふとん表面にコナヒョウヒダニを含む培地を散布して30分間静置し、強運転で3分間吸引後にELISA法にて測定 ●試験結果：99%以上の除去効果

※2 ●試験機関：一般財団法人 日本環境衛生センター ●報告書番号：日環セ東発第29-生-911-004号 ●試験方法：ふとん表面にコナヒョウヒダニを含む培地を散布して30分間静置し、強運転で3分間吸引後にダストケース内の生存ダニ数を測定 ●死滅の方法：ダストケース内壁などへの衝突 ●試験結果：死滅率約99%以上

※ふとん内部のダニやハウスダストへの効果は確認していません。



奥まで届く

ペタリンコ構造

CV-SE900 CV-SE300

高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下奥までしっかりお掃除。



しなやか
軟質樹脂を採用
ひっきり軽減
潤滑剤配合の
硬質樹脂を採用

スムーズに動く

スマートホース(内径36mm)

CV-SE900 CV-SE300

細くて軽く、しかも表面がすべりやすいホースだから、部屋の角などへのひっきりも軽減。



イメージ図

軽々持ち上がる

カーボンライト(ヘッド&パイプ)・
かるワザグリップ

CV-SE900 CV-SE300

軽いカーボン繊維強化プラスチックと握りやすく持ち上げやすいグリップでお掃除ラクラク。

※カーボン繊維の特性上、採用部にカーボン繊維が筋状に見えます。



内筒が外せて
お手入れ簡単

イメージ図


ごみ捨て簡単

ごみダッシュ

CV-SE900 CV-SE300

ごみ捨てボタンでふたが開き、簡単ごみ捨て。圧縮されたごみなので、ホコリの舞い上がりも抑制。

※ごみの種類や量によってごみのたまり具合や押し出されるごみの形状は異なります。



ブラシホルダー

回転ブラシ

ロングローラー

水洗い
対応

取り外しラクラク

ワンタッチ着脱

CV-SE900 CV-SE300

回転ブラシとロングローラーが簡単に外せて、絡んだごみもラクに取れます。



イメージ図

洗える

ダストケース丸洗い

CV-SE900 CV-SE300

分解して、丸ごと水洗いできるのでお手入れも簡単。

※フィルターなど汚れがひどい部分は、付属のお手入れブラシを使って洗ってください。

高い所や狭いすき間まで



ワイドブラシ

曲がる
ロング吸口

ワイドブラシ+
曲がるロング吸口で高い所も



曲がるロング吸口で狭いすき間も奥まで

ワイドブラシ

CV-SE900

ブラシの先をクルッと回すとワイドからすき間用に早変わり。



曲がるロング吸口

CV-SE900

狭いすき間も高い所もラクラク。



パツと回転



パツとブラシ

CV-SE900 CV-SE300

グリップや延長パイプに取り付けて便利にお掃除。



延長パイプにも

サツとハンドル

CV-SE900 CV-SE300

持ち運びに便利。






床質を感知して賢くお掃除 [ecoこれっきり] 運転

省エネ (消費電力量 最大約75%^{*1}低減)
 ※当社独自の基準によるもので、
 実際とは異なる場合があります。


[ecoこれっきり] 運転



CV-SE900 CV-SE300

床質や操作力に合わせてセンサーがパワーやブラシ回転力を自動でコントロール。[強]運転で掃除を続けた場合に比べて、消費電力量を最大で約75%^{*1}低減できます。

[パワーモニター] 運転状況やブラシの回転力をヘッド上部の光でお知らせします。



[アイドリング&ストップ] 機能

CV-SE900 CV-SE300

お掃除の途中でヘッドをしばらく動かさないと、操作停止を感知してパワーを抑制、さらに自動で停止します。



持ち運びラクラク

コンパクト・軽量

CV-SE900 CV-SE300

高密度設計により、強力パワーとコンパクトで軽いボディを両立しました。



CV-SE900 日本製

オープン価格★

吸込仕事率^{*2} **440W**～約60W
 消費電力 960W～約190W
 本体質量 3.5kg



LEDライト付き

運転音^{*3}
54～約49dB
 きれいな排気^{*4}
 捕集率**99.999%**

ブラシ
 水洗い対応
 ダストケース
 丸洗い対応

付属品(吸口)



^{*1} [ecoこれっきり]運転と[強]運転でフローリングを6分間掃除した場合の消費電力量の比較。CV-SE900・SE300[ecoこれっきり]運転:約20Wh、[強]運転:は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。トルの排出じんあい量測定。^{*5} 詳しくはP.14の※1をご覧ください。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。OP.17-18は、CV-SE900・

IEC※1 60312-1:2010(ed.1)に準拠して測定

きれいな排気

※1 IEC: 国際電気標準会議
CV-SE900

高集じんフィルターと高気密モーターケースによって微細なごみも捕集し、排気をきれいにします。

クリーンフィルター

ハウスダストなどを捕集。

ダストケース

遠心分離でごみを捕集。

高集じんフィルター

微細なチリまでも捕集してきれいな排気を実現。

アレロオフフィルター

捕集した花粉などのアレロ物質の活動を抑制。※2

※2 ●試験機関: 信州大学 ●試験方法: ELISA法 ●抑制の方法: 繊維表面に塗布定着した人工酵素による。すべてのアレロ物質の活動を抑制するわけではありません。

高気密モーターケース

吸い込んだ空気を確実にファンモーター後部の高集じんフィルターへ。

一般フィルター

上方排気

排気を上方に向け床面のチリやホコリの舞い上がりを抑制。

イメージ図

吸い込んだごみを 99.999% 逃がさない

捕集性能について、日立はIEC(国際電気標準会議)60312-1:2010(ed.1)に準拠して第三者機関SLG(ドイツ)にて測定しています。

※1マイクロメートルは0.001ミリメートル。

試験ごみ	試験機関	試験方法	試験結果
ACダスト (ファイン)	SLG (ドイツ)	大きさが0.3~10マイクロメートルの排出じんあい量測定	捕集率(平均) 99.999%

CV-SE300 日本製◆

オープン価格★

吸込仕事率※2 **410W**~約60W
消費電力 960W~約190W
本体質量 3.5kg



パワフル スマートヘッド
(モーター駆動方式)
ヘッド幅約25cm

LEDライト付き

運転音※3
57~約52dB
きれいな排気※4
捕集率**99.9%**
ブラシ
水洗い対応
ダストケース
丸洗い対応

付属品(吸口)
パツとブラシ
すき間用吸口



シャンパンゴールド(N)

パワースタクション	吸込仕事率 ※2	パワフル スマート ヘッド	カーボン ライト	スマート ホース	自走 機能	電動 ふんわり 吸口	ワイド ブラシ	曲がる ロング 吸口	パツと ブラシ	運転音 ※3	きれいな 排気 (捕集率) ※4	吸込 力持続 率 ※5	運転音 ※3 (騒音) ※1	「アイ ドリング & ストップ」 機能	かる ふき ブラシ	「ごみ 捨て 簡単」 機能
CV-SE900	440w	●	●	●	●	●	●	●	●	54~約49dB	99.999%	99%以上	●	●	●	●
CV-SE300	410w	●	●	●	●	—	—	—	●	57~約52dB	99.9%	99%以上	●	●	●	●

約84Wh。ごみ取れ性能は同等です。*2 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力*3 運転音の測定は、JIS C 9108によります。*4 ●試験ごみ: ACダスト(ファイン)●試験機関: SLG(ドイツ)●試験方法: 大きさが0.3~10マイクロメートルの排出じんあい量測定。説明用の写真はCV-SE900(R)。○写真・イラストはイメージです。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。付属品についてはP.33~34をご覧ください。

2段ブーストサイクロン

日立サイクロン式クリーナー

小型でさらに軽量。強力パワーで
ごみ捨て簡単・清潔のサイクロン式。

小型・軽量ボディで
強力パワー

吸込仕事率*1
340W
(消費電力840W)

CV-SE100

CV-SE90は吸込仕事率*1 330W (消費電力840W)。

高性能小型ファンモーターの開発、そして余分なスペースを可能な限り抑えた高密度設計と日立独自の解析技術により、コンパクトで軽量2.9kgのボディながら、強力パワーを実現。

2段階のブーストでごみを分離・圧縮
2段ブーストサイクロン

1段階ブーストでごみを分離【遠心分離構造】


サイクロン室の入口で空気の流れを加速させて発生した旋回気流で、ごみと空気を遠心分離。

2段階ブーストでごみを圧縮【ごみプレス】

遠心分離したごみと空気を、ダストケースの入口で再加速させて発生したサイクロンで、ごみを圧縮。

持続率
99%*
以上

※1 フィルターやダストケースにごみがない状態からごみ捨てラインまでの風量の持続性が99%以上。日本電機工業会自主基準「電気掃除機の吸込力持続率測定方法」による表示です。



イメージ図

ごみダッシュサイクロン

日立サイクロン式クリーナー

強烈パワーでお手入れ簡単のサイクロン式。


吸込仕事率*1 620W (消費電力1,170W)

強烈パワー

吸込仕事率*1
620W
(消費電力1,170W)

強烈パワーによりダストケース内の立体フィルターでサイクロンを発生させて、ごみと空気を分離。クリーンフィルターなどで微細なチリを捕集します。

モーターの
日立



イメージ図

*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。*2 ティッシュペーパーは大きさの目安20cm角程度で、2枚重ねのものをご使用ください。ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。ティッシュペーパーを使用した場合、吸込仕事率は約10W(SE100、SE90)、約20W(SE80)下がります。*3 [中][弱]の2段階に自動で切り替えます。[ecoこれっきり]運転と[中]運転でフローリングを6分間掃除した場合の消費電力量の比較。[ecoこれっきり]運転：約18Wh、[中]運転：約55Wh(SE100)。ごみ取れ性能は同等です。*4 運転音の測定は、JIS C 9108によります。*5 ●試験ごみ：ACダスト(ファイン)●試験機関：SLG(ドイツ)●試験方法：大きさが0.3～10マイクロメートルの排出じんあい量測定。*6 詳しくはP.19の※1をご覧ください。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。OP.19-20は、CV-SE100・SE90・SE80の特長を紹介しています。○写真・イラストはイメージです。

ティッシュを使えばホコリや
チリからフィルターをガード*2
**ごみ捨て簡単・清潔
ごみダッシュ**

※ティッシュペーパーを使用して
ごみを捨てた場合のイメージです。

[フィルターお手入れ機構(コード式)]で
**フィルターの目詰まりを
抑える** ※詳しくはP.32をご覧ください。

床質を感知して賢くお掃除[ecoこれっきり]運転
省エネ*3 **CV-SE100**

(消費電力量 最大約65%*3低減
※当社独自の基準によるもので、実際とは異なる場合があります。)

[ecoこれっきり]運転でお掃除すれば、
床質や操作力に合わせてセンサーがパワー
やブラシ回転力を自動で[中][弱]の
2段階に切り替えます。[中]運転で掃除
を続けた場合に比べて、消費電力量を
最大で約65%*3低減できます。



CV-SE100 日本製

NEW オープン価格★

吸込仕事率*1 **340W**～約40W
消費電力 840W～約180W
本体質量 2.9kg



運転音*4
59～約55dB

きれいな排気*5
捕集率 約99%

付属品(吸口)
すき間用吸口

ブラシ
水洗い対応
ダストケース
丸洗い対応



レッド(R)

CV-SE90 日本製

NEW オープン価格★

吸込仕事率*1 **330W**～約40W
消費電力 840W～約180W
本体質量 2.9kg



運転音*4
59～約55dB

きれいな排気*5
捕集率 約99%

付属品(吸口)
すき間用吸口

ヘッド
丸洗い対応
ダストケース
丸洗い対応



ブラック(K)

ティッシュを使えばホコリや
チリからフィルターをガード*2
**ごみ捨て簡単・清潔
ごみダッシュ**

※ティッシュペーパーを使用して
ごみを捨てた場合のイメージです。

[フィルターお手入れ機構(コード式)]で
**フィルターの目詰まりを
抑える** ※詳しくはP.32をご覧ください。

CV-SE80 日本製

NEW オープン価格★

吸込仕事率*1 **620W**～約100W
消費電力 1,170W～約240W
本体質量 3.9kg



運転音*4
65～約60dB

付属品(吸口)
すき間用吸口

ヘッド
丸洗い対応
ダストケース
丸洗い対応



ブルー(A)

2段階スライクン ごみダッシュサイクロン	吸込仕事率 *1	パワフル スマートヘッド	ごみハンター ヘッド	カーボンライト	スマートホース	自走機能	電動ふとん吸口	ワイドブラシ	曲がるロング吸口	パットブラシ	運転音 *4	きれいな排気 *5 (捕集率)	吸込力持続率 *6	「ecoこれっきり」 運転2段階自動切替 *3	「アイドリング& ストップ」機能	かるきブラシ	「ごみ捨て簡単 ごみダッシュ」
CV-SE100	340w	—	●	—	●	—	—	—	—	—	59～約55dB	約99%	99%以上	●(2段階)	—	●	●
CV-SE90	330w	—	—	—	●	—	—	—	—	—	59～約55dB	約99%	99%以上	—	—	—	●
CV-SE80	620w	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65～約60dB	—	—	—	—	—	●

かるパック

日立 紙パック式クリーナー

小型・軽量で強力パワー。やさしい運転音の


小型・軽量ボディで 強力パワー

吸込仕事率*1
370w
(消費電力840W)

CV-PE700

CV-PE500は吸込仕事率*1 320W
(消費電力840W)

高性能小型ファンモーターとヘッドから本体排気口までの空気流路をスムーズにすることにより、強力パワーを実現。



高性能
小型ファン
モーター
イメージ図

[カーボンライト]採用などで 小型・軽量

CV-PE700
CV-PE500

本体に軽量素材[カーボンライト]を採用。さらに、高性能小型ファンモーターと重心バランスに配慮したコンパクトな部品レイアウトで軽く小さく、[サッとハンドル]で持ち運びがラクです。
※カーボン繊維の特性上、採用部にカーボン繊維が筋状に見えます。



上ケースと車輪に
[カーボンライト]
を採用*2

高性能小型
ファンモーター

軽量**2.3kg**
(本体質量)

イメージ図

軽く、ラクに使える日立独自のさまざまな工夫

ラクラク機能

※詳しくはP.15-16をご覧ください。

紙パックするりん構造

するっと引き出せる

ぴったりシール



CV-PE700

自走機能

曲がるロング吸口

パツとブラシ

かるワザグリップ

ワイドブラシ

CV-PE700

サッとズームパイプ

クルッとヘッド

スマートホース

ワンタッチ着脱

CV-PE500

ペタリンコ構造

カーボンライト*2

サッとハンドル

フローリングの菌までふき取る※1

かるふきブラシ

CV-PE700
CV-PE500

※1 ●試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター ●報告書番号：北生発2017_0099号 (PE700)、北生発2016_0071号 (PE500) ●試験方法：菌を付着させたフローリングをヘッドで1往復掃除した直後の菌の除去率を測定 ●対象部分：フローリングに付着した菌 ●試験結果：菌の除去率99%
ふき専用の毛を採用し、ごみを吸い込むだけでなくフローリングに付着した菌もふき取ります。*1



ふき専用の毛
(緑色)

かるふきブラシについて ●ふき機能は水がきする機能ではありません。また、液体などが乾燥してこびり付いた汚れや溝に入り込んだ汚れなどは取れない場合があります。●床面の状態により菌のふき取り効果は異なります。フローリングの溝に入り込んだ菌は取れない場合があります。●99%の除去効果は、ふき掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で、99%の除去効果は減少します。

床質を感知して賢くお掃除 [ecoこれっきり] 運転

省エネ

CV-PE700
CV-PE500

(消費電力量 最大約75%*3低減 (CV-PE700))
(※当社独自の基準によるもので、実際とは異なる場合があります。)

※詳しくはP.17をご覧ください。

強力パワーで

やさしい運転音

運転音

57~約51
dB*4

CV-PE700
CV-PE500

*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸
*2 CV-PE500は上ケースのみ。*3 [ecoこれっきり]運転と[強]運転でフローリングを6分間掃除した場合の消費電力量を最大約65%低減します。[ecoこれっきり]運転：約18Wh、[中]運転：約55Wh。ごみ取れ性能は同トルの排出じんあい量測定。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。OP.21-22は、CV-PE700・PE500の特長を紹介しています。説明用の写真はCV-PE700 (N)。○写真・イラストはイメージです。

紙パック式。

CV-PE700

IEC※2 60312-1:2010
(ed.1) に準拠して測定

※2 IEC:国際電気標準会議

きれいな排気


高集じんフィルターと高気密モーターケースによって、微細なごみも捕集し、排気をきれいにします。

上方排気

排気の向きが斜め上方なので、普段のお掃除も、持ち運びながらのお掃除も、床面のホコリやチリの舞い上がりを抑制。



イメージ図



イメージ図

吸い込んだごみを
99.999%逃がさない

捕集性能について、日立はIEC(国際電気標準会議)60312-1:2010(ed.1)に準拠して第三者機関SLG(ドイツ)にて測定しています。

●試験ごみ: ACダスト(ファイン) ●試験機関: SLG(ドイツ) ●試験方法: 大きさが0.3~10マイクロメートルの排出じんあい量測定 ●試験結果: 捕集率(平均) 99.999%。 ※1マイクロメートルは0.001ミリメートル。

パワフル スマートヘッド **NEW**
[シンクロフラップ]と強力吸引で
押しても引いてもキレイ



イメージ図

※詳しくはP.13-14をご覧ください。

CV-PE700 **日本製**◆

オープン価格★

吸込仕事率*1 **370W**~約50W
消費電力 840W~約180W
本体質量 2.3kg



LEDライト付き

軽量ボディ
2.3 kg

運転音*4
57~約51 dB

きれいな排気*5
捕集率**99.999%**

CV-PE700
商品紹介動画
webでご覧
いただけます。



付属品(吸口)

ワイドブラシ
曲がるロング吸口
パツとブラシ
すき間用吸口

ブラシ
水洗い対応



CV-PE500 **日本製**◆

オープン価格★

吸込仕事率*1 **320W**~約50W
消費電力 840W~約180W
本体質量 2.3kg



軽量ボディ
2.3 kg

運転音*4
57~約51 dB

きれいな排気*5
捕集率**99.9%**

付属品(吸口)

すき間用吸口

ブラシ
水洗い対応



かるパック

日立 紙パック式クリーナー

業界No.1※1 強烈パワー 680W

 吸込仕事率*1
(消費電力1,190W)

ごみ捨てラクラクの紙パック式。

 ※1 国内家庭用床移動型掃
2018年3月6日現在。

小型・軽量ボディで 強烈パワー

日立独自の高性能ファンモーターとヘッドから本体排気口までの空気流路をスムーズにすることにより、強烈パワーを実現しました。

 吸込仕事率*1
680W
(消費電力
1,190W)


イメージ図

高性能
ファン
モーターモーターの
日立

紙パックの目詰まりを抑える

電源コードを引くと[パックチリ落とし]機構で紙パックを振動させ、内側に付着した微細なチリを落とすので、紙パックの目詰まりを抑えます。

[パックチリ落とし]機構

紙パック



イメージ図

ジェット吸引スマートヘッドで

床にはりつきにくく動かしやすい

気密性を高めたヘッドにより、強い吸引力で軽い操作性を実現しました。

 空気を吹きつけ
はりつき
抑制


[ジェット吸引]機構

イメージ図

ラクにごみ捨て

紙パックするりん構造

※ 詳しくはP.21をご覧ください。

CV-PE300 日本製◆

オープン価格★

 吸込仕事率*1 **680W**～約110W
消費電力 1,190W～約240W
本体質量 3.7kg

 運転音*3
65～約60dB

 きれいな排気*4
捕集率 約99%

 [ジェット吸引]スマートヘッド
(モーター駆動方式)
ヘッド幅約30cm

 付属品(吸口)
パットとブラシ
すき間用吸口

 ブラシ
水洗い対応


シャンパンゴールド (N)

かるパック	吸込仕事率 *1	パワフル スマートヘッド	ジェット吸引 スマートヘッド	ヘッド ごみハンター	カーボン ライト *5	ホース スマート	自走機能	ワイドブラシ	曲がる ロング吸口	パットとブラシ	運転音 *3	きれいな排気 (捕集率) *4	「ecoこれっきり」 運転音(騒音)抑制 *2
CV-PE700(P.21～22)	370w	●	—	—	●	●	●	●	●	●	57～約51dB	99.999%	●
CV-PE500(P.21～22)	320w	—	—	●	●	●	—	—	—	—	57～約51dB	99.9%	●(2段階)*6
CV-PE300	680w	—	●	—	●	—	●	—	—	●	65～約60dB	約99%	●

*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合を6分間掃除した場合の消費電力量の比較。PE700 [ecoこれっきり] 運転: 約16Wh、[強] 運転: 約76Wh。PE300 [ecoこれっきり] 運転: 約27Wh、[強] 運転: 約27Wh。PE500 [ecoこれっきり] 運転: 約27Wh、[強] 運転: 約27Wh。PE90 [ecoこれっきり] 運転: 約28Wh、[中] 運転: 約75Wh。最大約60%低減。ごみ取れ性能は同等です。*7 本体・ホース・パイプ・ヘッドの合計質量です。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。OP.23-24は、CV-PE300の特長を紹介しています。説明用の写真はCV-PE300 (N)。○写真・イラストはイメージです。

を使用している場合があります。

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

ごみハンターヘッド搭載、小型・軽量の紙パック式。

床質を感知して賢くお掃除 [ecoこれっきり] 運転 省エネ (消費電力量 最大約60%*6低減)

※当社独自の基準によるもので、実際とは異なる場合があります。



[ecoこれっきり]運転でお掃除すれば、床質や操作力に合わせてセンサーがパワーやブラシ回転力を自動で[中][弱]の2段階に切り替えます。[中]運転で掃除を続けた場合に比べて、消費電力量を最大で約60%*6低減できます。

CV-PE90 日本製

NEW オープン価格★

吸込仕事率*1 **650W**～約100W
消費電力 1,170W～約240W
本体質量 3.4kg

運転音*3
66～約60dB

ブラシ
水洗い対応



ごみハンターヘッド
(モーター駆動方式)
ヘッド幅約26cm



シャパンゴールド (N)

吸引力とヘッドで選べる紙パック式。

CV-PE80 日本製

NEW オープン価格★

吸込仕事率*1 **640W**～約100W
消費電力 1,170W～約240W
本体質量 3.4kg

運転音*3
66～約60dB

ブラシ
水洗い対応



パワフルヘッド
(モーター駆動方式)
ヘッド幅約26cm



グレー (H)

CV-VW7 日本製

オープン価格★

吸込仕事率*1 **600W**～約80W
消費電力 1,000W～約200W
本体質量 3.4kg



パワフルエアヘッド
(エア駆動方式)
ヘッド幅約25cm

運転音*3
66～約60dB

ヘッド
丸洗い対応



ブルー (A)

CV-CG3

オープン価格★

吸込仕事率*1 **200W**
消費電力 650W
本体質量 3.1kg

ヘッド幅約28cm

運転音*3
66dB

ヘッド
丸洗い対応



つぶれん
ホース

ブルー (A)

型式	本体寸法 (長さ×幅×高さ)	標準 質量*7	集じん 容積	コードの 長さ	付属品
CV-CG3	291×256× 211mm	4.0kg	1.5L	5m	すき間用吸口、 パックフィルターGP-75F 1枚

※搭載機能についてはP.33～34の仕様一覧表をご覧ください。(CV-CG3は除く)



「ecoこれっきり」運転

※詳しくはP.17をご覧ください。

かるふきブラシについて ●ふき機能は水ぶきする機能ではありません。また、液体などが乾燥してこびり付いた汚れや溝に入り込んだ汚れなどは取れない場合があります。●床面の状態により菌のふき取り効果は異なります。フローリングの溝に入り込んだ菌は取れない場合があります。●99%の除去効果は、ふき掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で、99%の除去効果は減少します。



ルビーレッド (R)

「紙パック」 「すのこ」構造	「パックチリ」 「落とし」機構	かるふき ブラシ	「アイドリング& ストップ」機能
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。*2 [ecoこれっきり]運転と[強]運転でフローリング約110Wh。ごみ取れ性能は同等です。*3 運転音の測定は、JIS C 9108によります。*4 ●試験ごみ：ACダスト(ファイン)●試験機関：SLG(ドイツ)●試験方法：運転と[中]運転でフローリングを6分間掃除した場合の消費電力量の比較。PE500 [ecoこれっきり]運転：約18Wh、[中]運転：約55Wh。最大約65%低減。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。付属品についてはP.33～34をご覧ください。

ミニマル
minimaru
日立ロボットクリーナー

「小さい」から
掃除しにくい家具の下や
脚周りも頼りになるね。



狭いところも
本体幅
25cm

イスの脚などを検知し、入
ていける。



低いところも
本体高さ
9.2cm

ソファやベッドの下のすき間
など高さ10cmあれば出入
りでき、奥まで入り込める。



イメージ図

脚周りも

テーブルやイスの脚を見つ
けると周囲を一周。^{*1}



イメージ図

家具の間も

家具に沿うように回り込み家
具の間にも入り込める。^{*1}

お部屋

隅を見
小さい
い。^{*1}

※本体幅より広いすき間でも、家具の配置や材質、障害物や直射日光の有無などの周囲状況や掃除モードなどによって入っていかない場合があります。

きびきび、かしこく


小さなボディをいかして、こまめに丁寧に掃除します。

効率のよい掃除プロセスでお部屋をしっかりと掃除（自動モード^{*2}）

約10畳でのイメージ図



ごみのたまりやすい壁
ぎわを掃除。隅や家具
の間も入り込みしっかり
掃除。



さまざまな角度で走
行。イスの脚周りなど
も丁寧に。



掃除が終わったと判断す
ると自動で充電台に戻ります。
(掃除時間は最長約60分^{*2}、
稼働面積最大約32畳)
※条件により異なります。

状況を的確に判断する minimaru AI

複数のセンサーにより周囲状況をすばやく判断。状況に合わせて100以上の
パターンから動作を選択し、障害物を回避したり狭いすき間に進入するなど、
自動で運転制御。これにより、こまめに丁寧に掃除します。

しっかり集じん

独自のダブルかきとりブラシや小型ハイパワ
ーの高い集じん力でさまざまな床のごみをしっかり

床質センシング・ごみセンサー

ごみハンタ

床質とごみの量に合わせて吸引力を自動
で調整。吸引力の強さをパワーモニター
の色（強：橙、標準：緑）で表示します。

4ステップ



STEP1

サイドブラシ

STEP2

後方への排気

STEP3

回転ブラシで

STEP4

かきとりブラ
りもスッキ

ダブル
かきとりブラシ

イメージ図

RV-EX20

コネクテッド家電

イメージ図

NEW

外出先でも自宅でも、
スマホで便利に掃除できる専用
スマホ
アプリRV-EX20
商品紹介動画
webでご覧
いただけます。

イメージ図



屋の隅も

つけると首振り動作。
から隅に寄りやすファンモーターRによ
り取り除きます。

一走行

NEW

場所を自動で判断、そ
戻って掃除します。

でゴミを集じん

でゴミを集める*1

の流れでゴミを吸込口へ

ゴミをかき上げて吸引

シでカーペット上の綿ぼ
り

スケジュール予約

暮らしに合わせて
予約できる月曜日から日曜日まで1
日・1回につき、開始時間・
掃除モード・掃除コース
を設定して掃除できます。

リモコン	予約	曜日	時間	モード/コース
チェック	月	13:00	自動/通常	>
✓	火	14:10	念入リ/マナー	>
✓	水	15:20	壁沿い/通常	>
✓	木	16:30	反側/マナー	>
✓	金	17:40	部屋リ/通常	>
✓	土	10:00	自動/マナー	>
✓	日	10:00	念入リ/通常	>

チェックマークのついた予約が実行されます。

掃除履歴

留守中の掃除履歴
も確認できる直近30回の走行時間と
走行距離を表示します。
表示された一覧から履
歴を選べると、掃除モード
や掃除コース、お知らせ
表示が確認できます。

リモコン	予約	曜日	時間	モード/コース
2018/01/26	17:40	60分	594m	>
2018/01/25	16:30	83分	714m	>
2018/01/24	15:20	60分	594m	>
2018/01/23	14:10	97分	834m	>
2018/01/22	13:00	60分	594m	>
2018/01/21	10:00	67分	663m	>
2018/01/20	10:00	75分	645m	>
2018/01/19	17:40	60分	594m	>
2018/01/18	16:30	83分	714m	>
2018/01/17	15:20	60分	594m	>

リモコン操作

自分のスマホを
リモコン代わりにスマホで、スタート/ス
トップ操作ができます。
宅内では前進、左右回転、
ちょっと戻るなど手動操
作ができます。

Web取扱説明

わからないときは
すぐに調べられる操作がわからないとき
は取扱説明をスマホで
閲覧。目次から目的の
ページに飛んだり、動画
での確認もできます。

最新のソフトウェアに更新できる

インターネットから無線LANを経由して、本体のソフトウェアを自動で
最新版へ更新します。(工場出荷時は自動更新ありに設定されています。)

その他の便利な機能

- 専用アプリ上でミニマルに好きな名前をつけられます。
- 1台のミニマルを最大5台のスマホから操作したり、1台のスマホから最大5台のミニマルを操作できます。
- お知らせ通知(運転の開始や終了、ゴミが満杯など本体の情報を自動でスマホに通知します。)

※Android5.x/6.x/7.x/8.x、iOS10.x/11.xをお使いください(2018年3月6日現在)。※インターネット接続環境と無線LANルーターが必要です。セキュリティ対策のため、必ず暗号化方式WPAまたはWPA2(いずれもTKIPまたはAES)の設定ができる無線LANルーターをご使用ください。通信規格はIEEE.802.11b/g/n(2.4GHz)に対応しているものが必須です。IEEE.802.11.nの5GHzやIEEE.802.11.acなどの5GHzのみの無線LANルーターには接続できません。※専用アプリを利用の際は、あらかじめ利用規約に同意してください。専用アプリの画面や機能は、バージョンアップにより予告なく変更することがあります。運転履歴や故障履歴を収集し、サービス向上等に使用させていただきます。※操作できるボタンは、本体状態や「宅内」「宅外」によって異なります。※通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。すべてのスマートフォンで動作を保証するものではありません。機種によっては、動作が不安定になることや、うまく動作しない場合があります。※タブレット端末は動作保証外です。※専用アプリの利用は、無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。※Androidは、Google Inc. の登録商標です。※WPA™、WPA2™はWi-Fi Alliance®の商標です。


豊富な機能をシンプルに使えます。

掃除モード

RV-EX20


自動モード

自動で走行方向を変えながら部屋中を掃除。



念入りモード

自動モードより長い時間運転し、しっかり掃除。



スポットモード

汚れが気になる場所を強い吸引力で掃除。



おこのみモード

家具の配置など状況に合わせて、走行パターンを選べます。

- 1. 壁ぎわ走行重視**
ペットの毛などが壁ぎわにたまりやすいお部屋に。
- 2. 反射走行重視**
家具や障害物が少ない部屋を、広範囲に掃除したいときに。
- 3. 脚周り走行重視**
テーブルやイスなど障害物が多い部屋に。

通常コース／マナーコース

RV-EX20 **NEW**

すべての掃除モードで通常コースとマナーコースを選ぶことができます。マナーコースは運転音を抑えて、時間をかけてゆっくり掃除します。

※RV-EX1 はマナーモードで設定。

おしえて機能

掃除の結果と掃除モードを音声でお知らせします。

ホーム機能

「ホーム」ランプが点灯し、自動で充電台に戻ります。

持ち上げ自動停止

万一、運転中に持ち上げても、安全機能が働いて自動で運転を停止。

※通常お使いになるときは、持ち上げる前に運転を止めてください。



パワーモニター

吸引力の強さを「スタート / ストップ」ボタン周囲の色でお知らせします。



【ターボ：赤】



【強：橙】



【標準：緑】

ごみの圧縮やブラシの自動お掃除で、お手入れラクラク。




イメージ図

自動で帰還


掃除終了と判断したときやダストケースがごみでいっぱいになったとき、電池残量が少なくなったときは自動で充電台へ。

ごみプレス

充電台に戻るたびに強い気流でダストケース内のごみを圧縮します。ごみが圧縮されているので捨てやすく、約2週間分*1のごみをためられます。



圧縮前




圧縮後


※イメージ図。ごみの種類や量によって圧縮のされ方は異なります。

ブラシ自動おそうじ

充電台に戻るたびに回転ブラシを逆回転させ、かきとりブラシで回転ブラシをクリーニングします。



クリーニング前



クリーニング後

※長い毛髪などは取り除けない場合があります。

簡単ごみ捨て

ハンドルを起こして持ち上げるだけでサッと簡単に取り外せるダストケースだから、ごみ捨てがラクラクです。しかも、ごみは圧縮されているのでホコリの舞い上がりも抑えます。



イメージ図



イメージ図

水洗いできる

ダストケースやフィルター、回転ブラシ、吸込口カバー（かきとりブラシ）は水洗いできます。

*1 日本電機工業会自主基準のごみ1gを1日の吸引量として、「ごみすて」ランプが点滅するまでの吸引量を測定。ごみの種類や量、環境や使い方により異なります。*2 RV-EX20 自動モード/通常コース、RV-EX1 自動モードの場合。部屋の広さやごみの量、電池の状態などによって異なります。充電台に自動で戻る際の時間は含みません。★オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。OP.27~28は、RV-EX20・EX1の特長を紹介しています。説明用の写真はRV-EX20 (N)。○写真・イラストはイメージです。

RV-EX20 日本製

NEW オープン価格★

コネクテッド
家電

ディープシャンパン (N)

日立ロボット
クリーナー専用
アプリケーション
ソフト対応

RV-EX1 日本製

NEW オープン価格★



シャンパンゴールド (N)



パールホワイト (W)



付属リモコン

型 式		RV-EX20	RV-EX1
本 体	本体寸法	長さ250×幅250×高さ92mm	
	質 量	2.3kg	
	集じん容積	0.25L	
	使用電池／充電可能回数	リチウムイオン電池／約1,100回(満充電時、20℃時)	
	掃除時間／充電時間	最長約60分(自動モード*2)／約3時間(使用時間、周囲温度などの条件で異なります。)	
	稼働面積	最大約32畳	
コネクテッド機能		専用スマホアプリ／無線LAN	—
充電台	入 力	AC100V 50-60Hz	
	消費電力	充電時 約27W、本体離脱時 約0.8W	
	コードの長さ	1.3m	
	寸 法	長さ97×幅173×高さ108mm	
	質 量	0.4kg	
操作部		※撮影のためにすべての表示を点灯しています。	※撮影のためにすべての表示を点灯しています。
掃除モード		自動／念入り／おこのみ(壁ぎわ走行重視・反射走行重視・脚周り走行重視)／スポット(マナーコースは各モードで設定可能)	自動／念入り／マナー／おこのみ(壁ぎわ走行重視・反射走行重視・脚周り走行重視)／スポット
予約機能		スケジュール予約：専用スマホアプリで設定(月曜日から日曜日まで1日・1回につき、開始時間・掃除モード・掃除コースを設定可能)	タイマー予約：1～12時間後・毎日同じ時間に掃除を開始
付属品		充電台、お手入れブラシ	充電台、お手入れブラシ、リモコン、リモコン用コイン電池1個

■ 別売部品

サイドブラシ RVP-SB1 (2個入り)

希望小売価格 2,000円(税別)

リモコン(動作確認用電池付) RV-EX1-025 (サービスパーツ)

希望小売価格 1,200円(税別)



充電台(予備用) RV-EX1-023 (サービスパーツ)

希望小売価格 6,000円(税別)

※別の充電台とは対面の設置をさせていただきます。また互いに3m以上離れてご使用ください。

本体の電池交換は、お買い上げの販売店へご相談ください。(部品代のほかに交換作業費がかかります。)

※電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。※この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄の方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いします。自治体により、回収のルールが異なります。

〈安全に関するご注意〉●灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。●蚊取り線香やろうそく、ストーブやファンヒーターなど火気や高温のものがある場所では使用しないでください。●本体を運ぶときは、運転を停止してからしっかり持ってください。●回転中の車輪やサイドブラシ、回転ブラシに触れないでください。

〈ご使用にあたってのご注意〉●家庭用ですので、業務用途には使用できません。●運転の妨げとなるため、掃除前に壊れやすいもの、倒れやすいもの、吸い込まれると困るもの、長いひもやコード類、飾り房が付いている数物や座布団は片づけてください。●落下防止柵のないロフト、吹き抜け、階段に面した床、階段の踊り場では使用しないでください。●トイレ・風呂場などの水回りや多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所では使用しないでください。●表面が硬く、凸凹したコンクリート床では使用しないでください。●鏡面状(ガラス、鏡、大理石など)の床、毛足の長さが2cmを超えるじゅうたん(毛足の材質などによっては2cm以下でも停止することがあります。)の上では使用できません。●傷みやすい数物や床材(ワックスがけされた床・大理石の床・古いたたみなど)では使用しないでください。●日光の当たる場所では使用しないでください。●ホームセキュリティシステムが稼働しているときは使用しないでください。(ホームセキュリティシステムが稼働している時間帯に、予約運転を開始する設定にしないでください。)●ご自分で操作ができない方や、子ども・乳幼児のそば、ペットを放している室内では使用しないでください。●(RV-EX20)本製品を輸出される場合、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制等外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。


商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ふとんクリーナー

ふとんやソファのハウスダストを 軽い操作でしっかり吸引。

ワイド電動パワフルビーター

ビーターでふとんをたたいて、
ブラシでかき出す



イメージ図



PV-FC100

紙パック不要

オープン価格★

ダストケース
丸洗い対応

消費電力 450W～約350W
本体質量 2.4kg

PV-FC100商品紹介動画
webでご覧いただけます。



強い気流でダニを衝突死させる
[ダニプレス]サイクロン構造



取れたハウスダストが
見やすいLEDライト



ハンドルから手を離すと停止
[ecoアイドリングストップ]機能



持ち上げるとパワフル
ビーターが自動で停止

ダニに含まれる
アレル物質除去率
約99%以上※1

ダストケースに吸い込んだ
ダニの死滅率
約94%※2

※1 ●試験機関：一般財団法人 日本環境衛生センター ●報告書番号：日環セ東発第26-生-911-072号 ●試験方法：ふとん表面にコナヒョウヒダニを含む培地を散布して30分間静置し、強運転で3分間吸引後にELISA法にて測定 ●試験結果：99%以上の除去効果

※2 ●試験機関：一般財団法人 日本環境衛生センター ●試験方法：ふとん表面にコナヒョウヒダニを含む培地を散布して30分間静置し、強運転で3分間吸引後にダストケース内の生存ダニ数を測定 ●死滅の方法：ダストケース内壁などへの衝突 ●試験結果：死滅率約94%以上

※ふとん内部のダニやハウスダストへの効果は確認していません。

型式	本体寸法(長さ×幅×高さ)	集じん容積	コードの長さ	付属品
PV-FC100	332×295×180mm	0.15L	5m	お手入れブラシ

セカンドクリーナー／PV-H23

ちょっとしたお掃除に。

PV-H23

オープン価格★

吸込仕事率*1 **240W**
消費電力 700W
標準質量*2 2.1kg

使用
フィルター GP-S35F
(本体装着1枚)



ヘッド裏

ブルー(A)

型式	本体寸法(長さ×幅×高さ)	集じん容積	コードの長さ	運転音*3	付属品
PV-H23	315×135×210mm	0.6L	5m	73dB	すき間用吸口、延長用パイプ(2本)、 フィルターGP-S35F(本体装着1枚)

延長用パイプ使用時

こまめ
ちゃん

一般的にサイクロン式のクリーナーは、吸込性能を保つためにこまめなごみ捨てと、ダストケース・各フィルターのお手入れが必要です。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

セントラルクリーナー

住居スペースを広く使える屋外設置型

CV-921CK

210,000円☆(税別)
標準付属部品付き(工事費別)



コンパクトタイプの床上設置型

CV-911CP

156,000円☆(税別)
標準付属部品付き(工事費別)



省スペースタイプの床下設置型

CV-601CP

118,000円☆(税別)
標準付属部品付き(工事費別)



型式	本体外形寸法(長さ×幅×高さ)	本体質量	消費電力	吸込仕事率*1	集じん容積	コードの長さ	集じん部
CV-921CK	516×417×699mm	17kg	1,050W	本体320W	25L	2m	大型パックフィルター式(CC-P25)
CV-911CP	476×386×614mm	12kg	1,050W	本体320W	25L	2m	大型パックフィルター式(CC-P25)
CV-601CP	380×366×417mm	8kg	1,050W	本体300W	13L	2m	大型パックフィルター式(CC-P13)

※標準付属部品／6mホース、ホースかけ、すき間(サッシ)用吸口、棚用吸口、床用吸口、延長管、大型パックフィルター(本体装着1枚・予備1枚／計2枚付き) ※詳しくは「日立セントラルクリーナー総合カタログ」をご覧ください。

*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。*2 標準質量は本体・ヘッドの合計質量です。*3 運転音の測定は、JIS C 9108によります。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○P.29は、PV-FC100、PV-H23の特長を紹介しています。○写真・イラストはイメージです。

お 店 用

15mコード付きタイプ
CV-G95KNL
45,000円☆(税別)



お店用スタンダードタイプ
CV-G95K
35,000円☆(税別)



お店用軽量コンパクトタイプ
CV-G1
33,000円☆(税別)



15mコード付きタイプ
CV-G2
38,000円☆(税別)



光リコン採用パワーコントロールタイプ
CV-G3
50,000円☆
(税別)



コードリール搭載タイプ
CV-GR1800
43,000円☆(税別)



お 店 用

シンプル軽量タイプ
CV-G1200
33,000円☆(税別)



シンプル軽量大容量タイプ
CV-G2100
43,000円☆(税別)



コンパクトなスタンダードタイプ
CV-95H2◇
35,000円☆(税別)



ミドルサイズタイプ
CV-97A2◇
63,000円☆(税別)



15mコード付きタイプ
CV-100S6◇
79,000円☆(税別)



集じん容積を重視した大型タイプ
CV-110D◇ 工在品
158,000円☆(税別)



業務用 ショルダータイプ

ショルダーバンド付きコンパクトタイプ
CV-21◇ 工在品
27,700円☆(税別)



お店用 乾・湿両用

一般店舗やご家庭でも使える
CV-PF40WD
69,000円☆(税別)



業務用 乾・湿両用

乾・湿両用大容量タイプ
CV-97WD◇
89,500円☆(税別)



乾・湿両用ミドルサイズタイプ
CV-PS50WD◇
79,000円☆(税別)



業務用 吸水型

吸水スタンダードタイプ
CV-98WH2◇ 工在品
148,000円☆(税別)



吸水用吸口一体タイプ
CV-98WF2◇ 工在品
160,000円☆(税別)



業務用 クリーンルーム用

大容量タイプ
CV-G104C◇
105,000円☆(税別)



ショルダーバンド付きトランクタイプ
CV-G12CT◇
82,000円☆(税別)



業務用 トナー用

大容量タイプ
CV-TN96◇
69,000円☆(税別)



ショルダーバンド付きトランクタイプ
CV-TN11◇
50,200円☆(税別)



黒板ふき用

CV-6J
14,000円☆(税別)



型式	吸込仕事率*4	集じん容積	本体寸法(長さ×幅×高さ)	本体質量	コードの長さ	吸水量
CV-G95KNL	370W	お店パック・布袋フィルター:5.5L	330×283×416mm	7.4kg	15m	—
CV-G95K	370W	お店パック:5.5L	330×283×416mm	6.8kg	8m	—
CV-G1	360W	お店パック:7L	340×330×397mm	5.9kg	8m	—
CV-G2	360W	布袋フィルター:7L	340×330×397mm	6.6kg	15m	—
CV-G3	360~約100W	お店パック:7L	340×330×397mm	6.2kg	8m	—
CV-GR1800	360W	布フィルター:18L	475×383×557mm	7.4kg	8m	—
CV-G1200	360W	布フィルター:12L	388×335×471mm	5.7kg	8m	—
CV-G2100	360W	布フィルター:21L	388×335×598mm	6.0kg	8m	—
CV-95H2	360W	布フィルター:7L	330×283×416mm	6.8kg	8m	—
CV-97A2	360W	布フィルター:13L	400×354×645mm	10.7kg	8m	—
CV-100S6	360W	布フィルター:13L	400×387×645mm	12.0kg	15m	—
CV-110D	200W	布フィルター:30L	516×450×816mm	21.0kg	12m	—
CV-21	105W	布フィルター:4L	206×157×439mm	2.9kg	8m	—
CV-PF40WD	180W	布フィルター:7L	365×358×466mm	9.4kg	10m	4L
CV-97WD	180W	布フィルター:14L	416×361×703mm	15.5kg	12m	10L
CV-PS50WD	180W	布フィルター:8L	387×335×539mm	10.3kg	10m	5L
CV-98WH2	150W	—	515×450×700mm	20.0kg	12m	20L
CV-98WF2	150W	—	515×477×810mm	20.5kg	12m	20L
CV-G104C	320W	高密度紙パック:4.5L	327×283×657mm	10.2kg	8m	—
CV-G12CT	105W	高密度紙パック:1.5L	576×185×388mm	6.8kg	5m	—
CV-TN96	300W	高密度紙パック:4.5L	325×283×416mm	7.1kg	8m	—
CV-TN11	105W	高密度紙パック:1.5L	505×185×388mm	6.1kg	5m	—
CV-6J	—	布フィルター130g(チョーク粉)	280×160×160mm	2.0kg	2m	—

*4 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(〜最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。[工在品]原則として、工場在庫品。商品の注文後、工場より発送しますので、積送期間をいただきます。※詳しくは「日立 お店用・業務用クリーナー総合カタログ」をご覧ください。◇印の機種には保証書が付いていません。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・アース・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

ごみ捨てが簡単な紙パック

お店パック(別売) **SP-15C**(10枚入り)
希望小売価格 2,300円(税別)

適応機種

CV-G95KNL・G95K・G1・G2・G3

経済的な布袋フィルター

布袋フィルター(別売) **SP-70**
希望小売価格 3,600円(税別)

適応機種

CV-G95KNL・G95K・G1・G2・G3

高密度紙パック(別売) **TN-45**(5枚入り)
希望小売価格 3,500円(税別)

適応機種

CV-G104C・TN96

高密度紙パック(別売) **TN-15**(5枚入り)
希望小売価格 1,300円(税別)

適応機種

CV-G12CT・TN11

シールでごみをこぼさない【こぼさんパック】付ナノテクフィルター

**ナノテク
高捕じんプレミアム
衛生フィルター**
GP-2000FS (3枚入り)
※シールふたあり

**ナノテク プレミアム
衛生フィルター**
GP-130FS
(3枚入り)
※シールふたあり

抗菌防臭フィルター

**抗菌防臭3種・3層
HEパックフィルター**
GP-110F
(5枚入り)
※シールふたなし

**抗菌防臭3層
クリーンパック
フィルター**
GP-75F
(5枚入り)
※シールふたなし

希望小売価格 **2,000円(税別)**

捕じん性能	静電捕じん	消臭	抗菌
高捕じん◎	◎	◎	○

希望小売価格 **1,300円(税別)**

捕じん性能	静電捕じん	消臭	抗菌
◎	◎	◎	○

希望小売価格 **1,100円(税別)**

捕じん性能	静電捕じん	消臭	抗菌
◎	○	(防臭)	○

希望小売価格 **700円(税別)**

捕じん性能	静電捕じん	消臭	抗菌
○	—	(防臭)	○

1989年以降に発売の家庭用クリーナー（CV-型）に使えます。ごみを捨てるとき、手でシールをはがしてふたをしてください。なお、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。

1989年以前発売 CV-型用

3層パックフィルター
GP-55F (5枚入り)
※シールふたなし
希望小売価格 **500円(税別)**

抗菌3層パックフィルター
GP-70F (5枚入り)
※紙ふたあり
希望小売価格 **700円(税別)**
※GP-62F、GP-82Fをお使いの機種にも使えます。

XV-型用

**抗菌防臭3種・3層
HEパックフィルター**
GP-M100F (5枚入り)
※シールふたなし
希望小売価格 **1,000円(税別)**

PV-型用

抗菌3層パックフィルター
GP-S35F (5枚入り)
※サイクロン式、充電式を除く
※シールふたなし
希望小売価格 **600円(税別)**
※GP-S30Fをお使いの機種にも使えます。

クリーナーのパックフィルターは機能部品です。純正以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。純正以外の紙パックを使用した場合、紙パックに関係するクリーナーの性能・品質は保証できません。日立クリーナーには、日立純正パックフィルターをご使用ください。

抗菌効果	型式	試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌処理を行っている部品の名称	試験結果(抗菌活性値)
	GP-2000FS・130FS・110F・M100F・75F	一般財団法人 ボケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内層紙	2.0以上
	GP-70F・S35F	一般財団法人 カケンテストセンター	滴下法	抗菌剤希釈液をスプレー加工	パックフィルター内層紙	2.0以上

※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

別売部品（ヘッド・吸口）

電動ふとん吸口

ヘッドを付け替えて
ふとんをきれいに。

コンパクトだから取り回しラクラク




ヘッド裏の「電動ビーター」が上下に動いてふとんをたたき、ダニのフンや死がいも吸い込みます。また回転ローラーがふとんへのはりつきを抑えます。

ふとんにも潜むハウスダストとは。

ハウスダストとは、室内にたまるほこりなどのことで、ダニのふんや死がい、花粉、人の毛髪などがあげられます。ハウスダストはふとんなどの布製品に潜んでいると言われています。



※ふとん内部のダニやハウスダストへの効果は確認していません。



電動ふとん吸口 適合機種
CV-SE900※1・SE300・
SE100・PE700・PE500・
PE300・PE90・PE80

※過去の適合機種について、詳しくはWebへ。



※1 CV-SE900には付属しています。

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/clean/g-df6.html>

G-DF6 NEW
希望小売価格
12,000円(税別)
幅：約216mm



ペタリンコ・クルッとヘッド
エアタービン駆動で
じゅうたん上のごみ
もかきあげます。



D-KB1
希望小売価格
8,000円(税別)
アタッチメント付き、
幅：約260mm

かるがる
クルッとヘッド
からぶき機能付き。



D-KY1
希望小売価格
4,000円(税別)
アタッチメント付き、
幅：約260mm

丸洗い
フローリングヘッド
フローリングをやさ
しくお掃除。水洗い
できるヘッドです。



D-F3
希望小売価格
5,000円(税別)
アタッチメント付き、
幅：約260mm

ふとん用吸口
操作する力で回転する
トリプルビーターでハ
ウスダストを吸い込む。



G-52
希望小売価格
1,700円(税別)
アタッチメント付き、
幅：約200mm

棚用自在吸口
場所に合わせて角度
を変えられる。



D-TJ2
希望小売価格
1,200円(税別)
アタッチメント付き、
ブラシ幅：約55mm

伸縮すき間用吸口
すき間の奥まで
とどく。



D-SH2
希望小売価格
1,600円(税別)
アタッチメント付き、
長さ：約350mm～675mm
※675mmはブラシを付け
たときの最長の長さです。

はたき吸口
静電気で微細な
チリを引き寄せる。



D-H3
希望小売価格
3,800円(税別)
アタッチメント付き、
ブラシ幅：約175mm

※アタッチメント付きの別売吸口は、日立以外のクリーナーにもご使用できます。ただし、一部のクリーナーにはご使用できない場合がありますので、詳しくは、ご使用のクリーナーの取扱説明書をご確認ください。(排気循環方式・充電方式および特殊な接続方法のクリーナーには接続できません。)※D-KB1は、吸込仕事率280W以上のクリーナーでご使用ください。

本体

遠心分離構造

サイクロンでゴミと空気を遠心分離して、吸引力の低下を抑える構造です。

フィルターお手入れ機構（手動式）

チリ落としレバーを動かして、クリーンフィルターを振動させ、フィルターに付着したチリを落として目詰まりを抑えます。

フィルターお手入れ機構（コード式）

電源コードを引くとクリーンフィルターを振動させ、フィルターに付着したチリを落として目詰まりを抑えます。

パック チリ落とし機構

電源コードを引くと紙パックを振動させ、内側に付着した微細なチリを落とします。

省エネ機能

ecoこれっきり運転

センサーが床質・操作力を感知してパワーやブラシ回転力を自動コントロール。消費電力量を抑えます。

アイドリング&ストップ機能

お掃除の途中でヘッドをしばらく動かさないと、操作停止を感知してパワーを抑制、さらに自動で停止します。

パワフル スマートヘッド

シンクロフラップが圧力を上手に調整し、大きなゴミから微細なゴミまで吸引。押しでも引いてもキレイにします。

ジェット吸引 スマートヘッド

気密性を高めたヘッドにより、強い吸引力で軽い操作性を実現。しかも床質・操作力を感知してパワーを自動でコントロールします。

ゴミハンターヘッド

床質・操作力を感知してパワーを2段階に自動でコントロールします。

パワフルヘッド

ヘッド内部にあるモーターでブラシを強力に回転させ、毛足の長いじゅうたん上のごみをかき上げます。

パワフルエアヘッド

吸い込んだ空気力でブラシを回転させ、じゅうたん上のごみをかき上げます。

ヘッド

自走機能

ブラシの回転で前に進む自走機能で、じゅうたんの上でも、より軽い操作でお掃除。

クルッとヘッド

手もとの操作でヘッドが左右90度曲って壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。

ペタリンコ構造

高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下奥までお掃除できます。

からまん機構

からまんガイドの効果で糸くずや髪の毛、ペットの毛などが回転ブラシにからみ付くのを抑えます。

きわびた構造

壁にヘッド前側を付けたときに、ヘッド上から底面に向かって空気が流れる構造により、壁ぎわのごみを吸い取りやすくします。

シンクロフラップ

ヘッドの押し引きにあわせてヘッド前側のフラップが開閉してヘッド内の圧力を上手に調整します。

ヘッド

前・左右きわ取り

前、左右からゴミを引き寄せ、お部屋のすみや壁ぎわのごみを吸い取ります。

4方向吸引機構

ヘッドを押すときだけでなく、引くときもゴミを吸い込みます。さらにフローリングではヘッドの左右からもゴミを吸引します。

回転ブラシ

かるふきブラシ

ふき専用の毛を採用し、フローリングに付着した菌もふき取ります。

モーター駆動方式

ヘッド内部にあるモーターでブラシを強力に回転させます。

エア駆動方式

吸い込んだ空気力でブラシを回転させます。

ワンタッチ着脱

レバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外すことができます。

水洗い対応

回転ブラシを取り外して水洗いできます。

クリーン機能

高気密集じん構造

高気密モーターケースと高集じんフィルターで微細なチリまでも捕集します。

分散上方排気

排気の勢いを分散させて上方に向け床面のホコリやチリの舞い上がりを抑えます。

上方排気

排気を上方に向け床面のホコリやチリの舞い上がりを抑えます。

使いやすさ

ゴミダッシュ

ゴミ捨てボタンを押すとふたが開いて、ラクにゴミが捨てられます。

カーボンライト

カーボン繊維強化プラスチックでヘッドとパイプなどを軽量化。

スマートホース

細くて軽く、家具への引っかかりも少ないので取り回しがラクラク。

サッとズームパイプ・サッとズームスティック

手もとのレバーを操作して、パイプの長さを簡単に調節できます。

ワンタッチズームパイプ

パイプをお好みの長さに調節できます。

かるワザグリップ

ちょっとした段差や階段掃除、ヘッドを浮かせての方向転換もラクラク。

本体・手もとねじれんホース

ホースの接続部分が本体側でも手もと側でも回転する、ねじれにくいホースです。

本体ねじれんホース

本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。

静電気防止素材ダストケース

ダストケースにゴミが付きにくい静電気防止素材を採用。

ダストケース&フィルター水洗い対応

ダストケースやフィルターは取り外して水洗いできます。

紙パックするりん構造

紙パックがゴミで満杯に膨らんだ状態でも簡単に取り出せます。

付属品

曲がるロング吸口

高い所も狭いすき間も奥までしっかりラクラクお掃除。




ワイドブラシ

ブラシの先をクルッと回すとワイドからすき間用に早変わり。



サッとハンドル

狭い場所で持ち運ぶときにも便利なハンドルです。



クルッと切替えブラシ吸口

クルッと回せばすき間用吸口がブラシ吸口に早変わり。



パッとブラシ

グリップや延長パイプに取り付けて便利にお掃除。







すき間用吸口

狭いすき間のお掃除に。



※商品によって付属品の色・形状が異なる場合があります。

サイクロン式・紙パック式／仕様一覧表




タイプ／シリーズ	サイクロン式				
	パワーアストサイクロン		2段アストサイクロン		ごみダッシュサイクロン
型式／外観 ※P.33-34の商品はすべてオープン価格★です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。	CV-SE900 日本製 ◆  ルビーレッド(R) シャンパンゴールド(N)	CV-SE300 日本製 ◆  シャンパンゴールド(N)	CV-SE100 日本製 ◆ NEW  レッド(R)	CV-SE90 日本製 ◆ NEW  ブラック(K)	CV-SE80 日本製 ◆ NEW  ブルー(A)
掲載ページ	P.13~18		P.19~20		
吸込仕事率*1 (消費電力)	440W ~約60W (960W~約190W)	410W ~約60W (960W~約190W)	340W ~約40W (840W~約180W)	330W ~約40W (840W~約180W)	620W ~約100W (1,170W~約240W)
運転音*2	54 ~約49dB	57 ~約52dB	59 ~約55dB		65 ~約60dB
本体寸法 長さ×幅×高さ	336×240×290mm		358×230×275mm		330×255×219mm
本体質量(標準質量)*3	3.5(5.1) kg		2.9(4.4) kg	2.9(4.2) kg	3.9(5.4) kg
集じん容積／コードの長さ	0.4L / 5m		0.25L / 5m		0.4L / 5m
省エネ機能 ※手動の[強][中][弱]モードは全てに付いています。	[ecoこれっきり]運転*4 [強][中][弱]自動切替え アイドリング&ストップ機能		[ecoこれっきり]運転*5 [中][弱]自動切替え		
ヘッド	パワフル スマートヘッド  シンクロフラップ LEDライト ヘッド幅:約25cm		ごみハンターヘッド  ヘッド幅:約26cm		パワフルエアヘッド  ヘッド幅:約25cm
	自走機能 クルツとヘッド、ペタリンコ構造 きわびた構造 からまん機構				前・左右きわ取り
	回転ブラシ ワンタッチ着脱、水洗い対応		モーター駆動方式 かるふきブラシ		エア駆動方式
きれいな排気*6 (0.3~10マイクロメートル)	捕集率 99.999%  ① クリーンフィルター ② アレルオフフィルター(抗菌加工)*7 ③ 高集じんフィルター ④ 一般フィルター	捕集率 99.9%  ① クリーンフィルター ② 抗菌フィルター*8 ③ 一般フィルター	捕集率 約99%  ① クリーンフィルター ② 抗菌フィルター*8 ③ 一般フィルター	 ① クリーンフィルター ② 抗菌フィルター*8 ③ 一般フィルター	
使いやすい	カーボンライト*10・スマートホース		スマートホース		
	ごみダッシュ				
	サツとズームパイプ		ワンタッチズームパイプ		
	かるワザグリップ				
付属品	本体・手もとねじれんホース ダストケース&フィルター水洗い対応、静電気防止素材ダストケース フィルターお手入れ機構(手動式)		フィルターお手入れ機構(コード式)		本体ねじれんホース ダストケース&フィルター水洗い対応
	●電動ふとん吸口 ●曲がるロング吸口 ●ワイドブラシ ●パツとブラシ ●すき間用吸口 ●サツとハンドル ●お手入れブラシ ●アタッチメント*11		●すき間用吸口 ●サツとハンドル ●お手入れブラシ ●アタッチメント*11 ●ティッシュペーパー(ダストケース装着)1枚		●すき間用吸口 ●お手入れブラシ ●アタッチメント*11 ●ティッシュペーパー(ダストケース装着)1枚
	●パツとブラシ ●すき間用吸口 ●サツとハンドル ●お手入れブラシ ●アタッチメント*11				

*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。
 *2 運転音の測定は、JIS C 9108によります。
 *3 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・パイプ・ヘッドの合計質量です。
 *4 [ecoこれっきり]運転と[強]運転でフローリングを6分間掃除した場合の消費電力量の比較。SE900・SE300[ecoこれっきり]運転:約20Wh、[強]運転:約84Wh。PE700[ecoこれっきり]運転:約16Wh、[強]運転:約76Wh。PE300[ecoこれっきり]運転:約27Wh、[強]運転:約110Wh。ごみ取れ性能は同等です。
 *5 [ecoこれっきり]運転と[中]運転でフローリングを6分間掃除した場合の消費電力量の比較。SE100[ecoこれっきり]運転:約18Wh、[中]運転:約55Wh。PE500[ecoこれっきり]運転:約18Wh、[中]運転:約55Wh。PE90[ecoこれっきり]運転:約28Wh、[中]運転:約75Wh。ごみ取れ性能は同等です。
 *6 ●試験ごみ: ACダスト(ファイン)●試験機関: SLG(ドイツ)●試験方法: 大きさが0.3~10マイクロメートルの排出じんあい量測定。
 *10 機種により採用部位は異なります。
 *11 別売吸口接続用。
 *12 パックフィルターは、GP-2000FS・GP-130FS・GP-110F・GP-75Fがご使用いただけます。
 ★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

紙パック式

かるパック

スタンダード

CV-PE700 【日本製】	CV-PE500 【日本製】	CV-PE300 【日本製】	CV-PE90 【日本製】 NEW	CV-PE80 【日本製】 NEW	CV-VW7 【日本製】
					
シャンパンゴールド(N) ルビーレッド(R)●		シャンパンゴールド(N) ルビーレッド(R)●		グレー(H)	ブルー(A)
P.21~24		P.23~24			
370W~約50W (840W~約180W)		680W~約110W (1,190W~約240W)		650W~約100W (1,170W~約240W)	640W~約100W (1,170W~約240W)
320W~約50W (840W~約180W)		650W~約100W (1,170W~約240W)		660W~約80W (1,000W~約200W)	
57~約51dB		65~約60dB		66~約60dB	
339×207×203mm		313×266×224mm		288×256×214mm	
2.3(3.9) kg		3.4(5.1) kg		3.7(5.4) kg	3.4(4.8) kg
1.3L / 5m		1.7L / 5m		1.5L / 5m	
[ecoこれっきり] 運転*4 [強][中][弱] 自動切替え アイドリング&ストップ機能		[ecoこれっきり] 運転*4 [強][中][弱] 自動切替え アイドリング&ストップ機能		[ecoこれっきり] 運転*5 [中][弱] 自動切替え	
パワフル スマートヘッド  ヘッド幅:約25cm		ごみハンターヘッド  ヘッド幅:約26cm		ジェット吸引 スマートヘッド  ヘッド幅:約30cm	
ごみハンターヘッド  ヘッド幅:約26cm		パワフルヘッド  ヘッド幅:約26cm		パワフルエアヘッド  ヘッド幅:約25cm	
自走機能		自走機能			
クルツとヘッド、ペタリンコ構造					
さわびた構造		さわびた構造		前・左右さわ取り	
からまん機構					
モーター駆動方式					
かるふきブラシ					
捕集率 99.999% 上方排気 		捕集率 99.9% 上方排気 		捕集率 約99% 分散上方排気 	
①高捕じんプレミアム衛生フィルター (消臭、抗菌加工*9) ②アレルオフフィルター (抗菌加工*7) ③高集じんフィルター ④一般フィルター		①プレミアム衛生フィルター (消臭、抗菌加工*9) ②一般フィルター ③一般フィルター		①HEパックフィルター (抗菌加工*9) ②抗菌フィルター*8 ③一般フィルター	
①HEパックフィルター (抗菌加工*9) ②抗菌フィルター*8		①HEパックフィルター (抗菌加工*9) ②抗菌フィルター*8		①HEパックフィルター (抗菌加工*9) ②抗菌フィルター*8	
カーボンライト*10・スマートホース		カーボンライト*10			
紙パックするりん構造					
サツとズームパイプ				ワンタッチズームパイプ	
かるワザグリッパ		かるワザグリッパ			
本体・手もとねじれんホース					
		パック チリ落とし機構			
●曲がるロング吸口 ●ワイドブラシ ●パツとブラシ ●すき間用吸口 ●サツとハンドル ●アタッチメント*11 ●パックフィルター GP-2000FS*121枚		●すき間用吸口 ●サツとハンドル ●アタッチメント*11 ●パックフィルター GP-2000FS*121枚		●パツとブラシ ●すき間用吸口 ●サツとハンドル ●アタッチメント*11 ●パックフィルター GP-130FS*121枚	
●すき間用吸口 ●サツとハンドル ●アタッチメント*11 ●パックフィルター GP-110F*121枚		●すき間用吸口 ●サツとハンドル ●アタッチメント*11 ●パックフィルター GP-110F*121枚		●クルツと切替えブラシ吸口 ●サツとハンドル ●アタッチメント*11 ●パックフィルター GP-110F*121枚	

抗菌効果

※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

	試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌処理を行っている部品の名称	試験結果(抗菌活性値)
*7	一般財団法人 ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	繊維に塗布定着	不織布	2.0以上
*8	一般財団法人 ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	不織布	2.0以上
*9	一般財団法人 ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内層紙	2.0以上

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。各機能の詳しい説明は掲載ページおよびP.32をご覧ください。



ひとりひとりに寄り添い、暮らしをしっかりと見つめて、
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、
新しいハピネスに「ハロー!」と出会える暮らしをつくれます。



登録番号: EC99J2009
登録日: 1996年7月22日
日立アプライアンス株式会社 家電・環境機器事業部 多賀家電本部は、環境マネジメントに関する国際規格ISO(国際標準化機構) 14001の審査を受け、登録されています。



登録証番号: JQA-0445
取得年月日: 1994年3月29日
該当製品: 洗濯機、衣類乾燥機、クリーナー、井戸ポンプ、クッキングヒーター、電子レンジ、ジャー炊飯器、空気清浄機、換気扇、照明器具、住宅用太陽光発電システム
日立アプライアンス株式会社 家電・環境機器事業部 多賀家電本部は、品質マネジメントシステムに関する国際規格を認証取得しています。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。<http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>

- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。
- クリーナーの紙パックは、本体性能を維持するための大切な機能部品です。そのため、純正以外の紙パックを使用した場合はモーターの発煙、発火が発生するおそれがあります。

長年ご使用のクリーナーの点検を!

●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、運転しない。●電源プラグやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、時々止まる。●運転中、異常な音がする。●本体が変形したり、異常に熱い。●ホースが破れている。●こげくさい“におい”がする。●その他の異常がある。

ご使用中止

事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理をご相談ください。

クリーナーについては、次の点にご留意ください。●ホースやフィルターを傷つけるようなもの(針金、カミソリの刃など)は、吸い込ませないでください。●モーター駆動回転ブラシタイプとエアードライブ回転ブラシタイプをご使用の際、特に凹凸のあるじゅうたんの場合には深部のごみが取れにくいことがあります。●一般家庭用タイプをお店用や業務用のかわりに使用したり、お店用を業務用のかわりに使用されますと故障の原因となったり、製品の寿命が短くなることがありますので、用途に適した正しい機種選定を行ってください。乾湿両用クリーナーについては、次の点にご留意ください。●火のついたたばこの吸い殻や、大きなごみなどを吸い込ませないでください。●ホースやフィルターを傷つけるようなもの(針金、カミソリの刃など)は、吸い込ませないでください。●おしまいになるときは、湿気の多い場所を避けてください。●ガソリン、シンナーなど引火性・可燃性のものが滞留している場所では使わないでください。●金属微粉(アルミニウムなど)やその他爆発性粉じんは粒径、濃度その他の条件により粉じん爆発を起こす可能性がありますので吸わせないでください。●感電事故を防ぐため、漏電ブレーカーを設置してください。●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用前に、漏電ブレーカーの動作テストをしてください。●本体、電源コード、電源プラグに水をかけないでください。●洗浄剤が本体から吹き出た場合、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。●油、薬品などを含んだ水は、吸わせないでください。●ご使用後は、タンク内の汚水、汚物を捨ててください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。(P.29の型式のうちの◇の機種には保証書が付いていません)
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口〉

TEL: 0120-3121-11

携帯電話 PHSから: 050-3155-1111 (有料)

FAX: 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)(年末年始を除く)

- 本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<http://www.hitachi-ap.co.jp/privacy/index.html>
- よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2018年3月現在のものです。
HA-5162(H)

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°ハピネス
ひとりひとりに、うれしい暮らしを