

ボタンタッチで 自動あたため



フラット庫内

総庫内容量

17L

ハイパワー
加熱の
インバーター式

HMR-FT183 ホワイト (W)

オープン価格*

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

800Wのインバーター制御でハイパワー加熱が可能な、カンタン操作の単機能レンジ

出し入れラクラク、お手入れカンタン

ひろびろ・清潔、フラット庫内



庫内有効寸法幅29.5cmのフラット庫内だから、コンパクトながら大きなお弁当も出し入れしやすく、庫内の汚れもカンタンに拭き取れます。

湿度センサー搭載※1

ボタンタッチで自動あたため

1 あたため

2 解凍あたため

3 飲み物・牛乳

選べる3つのオート調理で、よく使う操作がカンタンに行えます。仕上がり具合も「弱・中・強」の3段階で調節可能です。

※1 本体内部の湿度センサーで加熱時間を調節します。湿度センサーはオート調理の「1あたため」「2解凍あたため」にのみ作動します。

インバーター制御で

すばやくあたため **最大800W** ※2

※2 高周波出力800Wは短時間高出力機能（最大1分30秒）です。オート調理の「1あたため」「2解凍あたため」にのみ作動します。



目標年度2008年度

省エネ基準達成率**100%**

年間消費電力量**59.9kWh/年**

グリーン購入法適合商品

この商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に対応している商品です。「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。（地方公共団体、事業者や国民に対しても、できる限り同法に適合した商品を選択するよう推進されています。）

レンジ出力4段階切替

あたために

600W 500W

解凍に

200W 100W

全国どこでも使えるヘルツフリー

kadenfan.hitachi.co.jp

フラット庫内
総庫内容量
17L

HMR-FT183

ホワイト(W)



フラット庫内

LEDタイマー表示

3つのオート調理

レンジ出力4段階

ヘルツフリータイプ

庫内有効寸法幅29.5cmのフラット庫内

時間設定が見やすいLEDタイマー表示

「1 あたため」、「2 解凍あたため」、「3 飲み物・牛乳」

「600W」、「500W」、「200W」、「100W」の4段階

あたために 解凍に

全国どこでも使えます

仕様一覧

電源	交流100V、50Hz-60Hz共用	外形寸法	幅458×奥行349(386※4)×高さ281mm
消費電力	1,350W	脚間寸法	684 458 281 (mm) 349(386) (mm)
高周波出力	800W※1、600W、500W、200W相当、100W相当	●イラストはイメージ	
発振周波数	2,450MHz	設置	左10cm、右4.5cm、上方15cm、背面10cm以上※5の隙間を開けてください
電源コードの長さ	約1.5m	加熱室有効寸法	幅295×奥行324×高さ181mm
消費電力量 のめやす※2	区分名	年間消費電力量	約8.8kg
	電子レンジ機能の年間消費電力量	59.9kWh/年	
	年間待機消費電力量	0.0kWh/年※3	
	年間消費電力量	59.9kWh/年	

※1.高周波出力800Wは短時間高出力機能(最大1分30秒間)です。この機能はオート調理の「1 あたため」、「2 解凍あたため」にのみ作動します。

※2.年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。

※3.コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。(表示部「0」表示時約2W)

※4.()内は、ハンドルを含む奥行寸法です。

※5.左右、上、背面のいずれかを開放してください。

安全にお使いいただくためのお願い 電子レンジをご使用のお客様へ 突然の沸騰(突沸)にご注意ください。

●飲み物(水・牛乳・酒・コーヒーなど)やとろみのある物(カレーやシチューなど)、油脂分の多い物は、加熱中や加熱後に、突然沸騰して飛び散ることがあります。やけどにご注意ください。●加熱直後は顔を近づけたり食品を上からのぞき込まないようにしてください。●飲み物やとろみのある物、油脂分の多い物は加熱前によくかき混ぜ、加熱室から取り出すときは静かに取り出してください。●オート調理で加熱するときは、食品の分量・容器は取扱説明書の記載内容に従い行ってください。少量(100g未満)の食品は、手動調理で時間設定を控えめにし、仕上がりを見ながら加熱してください。●オート調理は、食品の種類や量、状態により温まり過ぎる場合があります。●調理終了後、部品冷却のため、表示部に「cool」を表示してファンが回ることがあります。(自動的に止まります。)



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからご覧いただけます。https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/

- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上のコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース線の取り付けは電気工事店または、販売店にご相談ください。
- 調理以外の目的には使用しないでください。
- 幼児の手の届く場所や、加熱室内の食品が見えにくい高さの位置では使用しないでください。事故・やけど・けがの原因になります。

長年ご使用の電子レンジの点検を！ ●電子レンジの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 電源コードが折れ曲がったり破損している。●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ドアに著しいガタや変形がある。●スタートボタンを押しても食品が加熱されない。●自動的に切れないときがある。●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や火花(スパーク)が出る。●本体に触れるとビリビリと電気を感ずることがある。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談窓口

お客様相談センター TEL : **0120-8802-28**
FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます(年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は2019年11月現在のものです。 HGLS-MRFT01

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号(日立愛宕別館)

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



360°/ヒネズ
ひとりひとりに、うれしい暮らしを