



ひとりひとりに寄り添い、暮らしをじっくり見つめて、
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、
新しいハピネスに「ハロー!」と出会える暮らしをつくります。

電気暖房器具については、次の点にご留意ください。

- 本カタログに掲載された製品は、日本国内仕様です。海外では使用できません。
- お使いにならない時や、外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 乳幼児やご自分で温度調節（または操作）できない方、皮膚感覚の弱い方等が使用されるときは、特に注意してください。
- コードは器具の中でもいたみやすいので引張ったり、手足でもてあそぶなどせず、ていねいに取り扱いってください。いたんだままお使いになりますと、火災・焼損の原因となりますので、時々点検してください。
- 電気ストーブ…燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。
- 暖房器の近くにスプレー缶（ヘアースプレー、スプレーのり、殺虫剤など）を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。
- ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。



安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



長年ご使用の 暖房器の点検を！

シーズヒーター、ハロゲンヒーター、セラミックファンヒーター、電気温風機、電子コントロールカーペット、電子コントロール毛布、マルチクッション、加湿セラミックファンヒーター、ハイブリッド式加湿器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、時々運転しない時がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- タイマースイッチが途中で停止することがある。
- その他異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談窓口

お客様相談センター TEL : **0120-8802-28**
FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日・祝日) /
携帯電話、PHSからもご利用できます (年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は2019年9月現在のものです。 GLS-DK191

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号 (日立愛宕別館)

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



360°ハピネス
ひとりひとりに、うれしい暮らしを

HITACHI

Inspire the Next



HLH-SS1070



HLM-102MSRX



HLH-HS307



HLC-R1040

暖房器具

総合カタログ 2019-秋～冬

- | | |
|---------------|----------------|
| シーズヒーター | 電子コントロール毛布 |
| ハロゲンヒーター | マルチクッション |
| セラミックファンヒーター | 加湿セラミックファンヒーター |
| 電気温風機 | ハイブリッド式加湿器 |
| 電子コントロールカーペット | |

毎日が、気持ちいい。

ポッカポカの 快適生活。

kadenfan.hitachi.co.jp


本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



耐衝撃 衝撃に強い

シーズヒーター採用


シーズヒーターは衝撃に強く、水がかかっても割れにくい構造です。



便利 暖めたい向きに調節できる


左右角度調節約130°

ストーブの向きを手動で約130°の範囲で簡単に変わります。



機能 手などが近づきすぎると自動で停止

モーション感知センサー



- コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」
- 立ったままで操作できる「上面ダイヤル」
- 3時間オートオフ機能付き



シーズヒーター

遠赤外線で
足元までしっかりあったか

HLH-SS1070
オープン価格*



遠赤外線シーズヒーター採用
左右角度調節(手動)

1,000W-500W-切

二重安全転倒OFFスイッチ(防災対応型)

二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ(押し棒式など)と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

▶ 暖房の目安(寒冷地を除く)

【HLH-SS1070】【HLH-HS307】

断熱材	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳(4.1m ²)まで	約4畳(5.7m ²)まで
50mm	約4.5畳(7.1m ²)まで	約7畳(10.8m ²)まで

1m²当たり必要W数の計算基準

構造	木造住宅	コンクリート住宅
断熱材(mm)	なし 50	なし 50
1m ² 当たり(W)	244 140	174 93

シーズヒーター・ハロゲンヒーターの暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65m²として(50Hzを基準として)算出しています。

〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm) 【幅・奥行・高さ】	本体質量 (kg)	消費電力 (W)	電気代 (円/h) (税込)
HLH-SS1070	30.9×30.9×65.8 (スイッチつまみ含まず)	約3.1	1,000	約27
HLH-HS307	33.0×22.1×43.8 (スイッチつまみ含まず)	約2.3	1,000	約27



快適 選べる

3段階運転切替

1,000Wの強運転、670Wの中運転、330Wの弱運転と、シーンに合わせたあたたかさが選べます。

速暖 つけた瞬間からあたたかい

ハロゲンの光であったかスタート

ハロゲンヒーターはスイッチONと同時にすばやく熱を発してパワフルに暖めはじめる速暖性の高い暖房器具です。



ハロゲンヒーター

つけた瞬間からすばやくあったか

HLH-HS307
オープン価格*



ハロゲンヒーター採用

1,000W-670W-330W-切

二重安全転倒OFFスイッチ(防災対応型)

二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ(押し棒式など)と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

機能 手などが近づきすぎると自動で停止

モーション感知センサー



- コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」
- 立ったままで操作できる「上面ダイヤル」
- 3時間オートオフ機能付き



**安全に関する
ご注意**

○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。○ロボット掃除機が、使用中にシーズヒーターやハロゲンヒーターを押して動かし、可燃物に接触させて火災になるおそれがあります。ロボット掃除機を使用する際は、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。



便利 コンパクトだから

いろいろな場所で活躍



トイレの
スポット暖房に



脱衣所・洗面所などの
スポット暖房に



勉強机や書斎などの
足元暖房に

選べる 強(1000W※)/弱(500W)

2段階運転切替


2段階の温風切替で、500Wの弱運転と1000W※の強運転から選べます。
コンパクトながら、キッチンや子ども部屋の暖房まで使えます。
※ 50Hz時。(60Hz時は950W)

■ イヤなニオイを消臭

消臭フィルター

■ ムダな電力を抑える人感センサー搭載

■ 8時間オートオフ機能付き



※ OU=臭いの強度を示し、臭気に含まれる単一成分の濃度をその成分の検知閾で割った値(混合臭の場合は個々(単一成分)の和で算出)
試験機関: 関西ラボラトリー株式会社
試験方法: ISO17299-5に基づいて2.5Lの模擬排せ臭を4つ作製する。容積372Lのステンレス製試験容器の中央に小型の攪拌ファンを設置する。試験容器を密閉し、作成したガスを全量(10L)注入する。ガス注入後、攪拌ファンを60秒間稼働させて試験容器のガス濃度を均一にする。攪拌ファンを停止して、5分後、30分後の容器内部の臭気を捕集し、におい識別装置(島津製作所製:FF-2A)にてOU (Odor Unit) を測定する。消臭率は次式によって算出。
消臭率 (%) = $\frac{\text{初期のOU}-\text{ファンヒーター運転後のOU}}{\text{初期のOU}} \times 100$
脱臭方法: 消臭フィルター (HLC-RF1) による 対象: ISO17299-5に基づいて作成した模擬排せ臭

セラミックファンヒーター

コンパクトで持ち運びも便利

HLC-R1040

オープン価格*

操作パネル



1,000W※-500W-切

※ 50Hz時。
(60Hz時は950W)

二重安全転倒OFFスイッチ (防災対応型)

二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ(押し棒式など)と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

別売品 交換用消臭フィルター HLC-R1040用

HLC-RF1 希望小売価格 2,800円(税別)

▶ 暖房の目安 (寒冷地を除く)

【HLC-R1040】

断熱材	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳(4.1m ²)まで	約4畳(5.7m ²)まで
50mm	約4.5畳(7.1m ²)まで	約7畳(10.8m ²)まで

1m²当たり必要W数の計算基準

構造	木造住宅	コンクリート住宅
断熱材(mm)	なし 50	なし 50
1m ² 当たり(W)	244 140	174 93

セラミックファンヒーターの暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65m²として(50Hzを基準として)算出しています。

〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm) 【幅・奥行・高さ】	本体質量 (kg)	消費電力 (W)	電気代 (円/h) (税込)
HLC-R1040	26.0×13.0×38.0	約2.9	1,000	約27
HLT-67	17.2×13.4×24.9 (スイッチツマミ含まず)	約1.4	600	約16.2



電気温風機

スポット暖房にぴったりな
コンパクト電気温風機

HLT-67

オープン価格*

操作パネル



TOREPOKA

600W-切

便利 軽量・コンパクト

らくらく持ち運び、スポット暖房



トイレの
スポット暖房に



脱衣所・洗面所などの
スポット暖房に



勉強机や書斎などの
足元暖房に

便利 温度調節ができる

ルームサーモ付き

ルームサーモの働きで、室温を「低」約5℃～「高」約35℃※まで温度調節ができます。
また、室温に関係なく続けて温風を使用するときは「連続」で運転できます。
※ 床面90cm×90cm、高さ180cmの部屋。

■ 風向きを上下に調節可能

風向ルーバー

■ 本体が転倒したら通電を停止する

転倒OFFスイッチ (押し棒式)



安全に関する
ご注意

○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。



HLU-3708GX



HLU-3008CX

マイヤー調カーペット

極細繊維で、やさしい肌ざわりのカーペット



HLU-3708GX **3**畳相当
オープン価格*



HLU-2708GX **2**畳相当
オープン価格*


毛あしの長いタイプ

カバー 抗菌・防臭加工 ※	カバー裏面 クッション加工
シャンプークリーニング可能	カバー 水洗い可能
コンパクト収納(12折り)	こたつ使用可能
自動切タイマー(6時間)	暖房面積切替
ダニ対策	ヒーター部防水

※ 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構
試験方法：JIS L 1902:2015
抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布
試験結果：抗菌活性値2.0以上

カバー裏面 クッション加工	シャンプークリーニング可能
カバー 洗濯機洗い可能 ※	カバー 水洗い可能
コンパクト収納(12折り)	こたつ使用可能
自動切タイマー(6時間)	暖房面積切替
ダニ対策	ヒーター部防水

※ HLU-2008CXのみ(洗濯機容量6kg以上)



HLU-3008CX **3**畳相当
オープン価格*



HLU-2008CX **2**畳相当
オープン価格*

ヒーター単体タイプ



HHLU-3018HX **3**畳相当
オープン価格*



HHLU-2018HX **2**畳相当
オープン価格*

コンパクト収納(12折り)	こたつ使用可能
自動切タイマー(6時間)	暖房面積切替
ダニ対策	ヒーター部防水

カバーの特長

清潔

抗菌・防臭加工※

※ HLU-3708GX、HLU-2708GXのみ
試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構
試験方法：JIS L 1902:2015
抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布
試験結果：抗菌活性値2.0以上

- カバーの汚れは「シャンプークリーニング可能」
- コンパクトに収納できる「12折りタイプ」

ふんわり

カービング加工※1



目付量：約480g/m²(約1.6倍)^{※2}
毛あしの長さ：約10mm(約2.0倍)^{※2}

※1 HLU-3708GX、HLU-2708GXのみ
カービング加工とは、デザインの一部に切り込み、縁取りとして凹凸を作り、立体感を出す加工のことです。

※2 HLU-3008CX、HLU-2008CXと比較

本体の特長

- 1人のときは半面だけ使える
「暖房面積切替」
- 消し忘れが防げる
「自動切タイマー(6時間)」



コントロール部：HLU-3708GX、HLU-2708GX、HLU-3008CX、HLU-2008CX、HHLU-3018HX、HHLU-2018HX

〈仕様一覧〉

	型 式	カバー寸法 (cm)	本体寸法 (cm)	カバー質量 (kg)	本体質量 (kg)	カバー材質	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円 / h) (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
マイヤー調	HLU-3708GX	約 200×240	約 195×235	約 3.4	約 4.1	ポリエステル100%	750 (半面 375)	約 12.2	約 45
	HLU-2708GX	約 180×180	約 176×176	約 2.3	約 2.8	ポリエステル100%	540 (半面 270)	約 8.9	約 45
	HLU-3008CX	約 200×240	約 195×235	約 2.7	約 4.1	ポリエステル100%	750 (半面 375)	約 12.2	約 45
	HLU-2008CX	約 180×180	約 176×176	約 1.9	約 2.8	ポリエステル100%	540 (半面 270)	約 9.5	約 45
ヒーター単体タイプ	HHLU-3018HX	—	約 195×235	—	約 4.1	—	750 (半面 375)	約 12.2	約 45
	HHLU-2018HX	—	約 176×176	—	約 2.8	—	540 (半面 270)	約 9.5	約 45

**安全に関する
ご注意**


○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○低温やけどや、熱中症(脱水症状)などを起こすおそれがあります。○電子コントロールカーペットの上で、うたたねなどをして長時間直接肌にふれたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。○カーペットの表面温度は、一般社団法人日本電機工業会の測定法に基づき、室温20℃で一枚に広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です。○HHLU-3018HX、HHLU-2018HXはヒーター本体のみとなっています。ヒーター本体単独での使用はできません。必ずカバー(市販品)をかけて使用してください。(低温やけどや故障の原因)、カバー(市販品)は必ず「電子コントロールカーペット専用カバー」を使用してください。

▶ 節電のための上手な使い方

ひざかけの使用
熱が逃げにくくなり、より暖かくなります。ただし、電気ひざかけは使用しないでください。
エアコンの併用
エアコンと電子コントロールカーペットを併用することで、エアコンの設定温度を下げて也快過に過ごせます。
フローリングの床などには
フローリングの床でご使用になる時は、熱が床にとられて暖房効率が悪くなるおそれがあります。市販のフローリング用シートのご使用をおすすめします。

▶ 電子コントロールカーペットの耐荷重の目安

丸脚の場合					●1cm ² あたり 1kgを目安としています。脚の小さいソファなどは、脚の下にあて板をおすすめします。 ●脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。
脚 の 太 さ	直径3.0cm	3.5cm	4.0cm	6.0cm	
テーブルの重さ	～28kg	～38kg	～50kg	～113kg	
角脚の場合					
脚 の 太 さ	2.5cm	3.0cm	3.5cm	5.0cm	
テーブルの重さ	～25kg	～36kg	～49kg	～100kg	



HLM-102MSRX

掛・敷両用タイプ

心地よい肌ざわりのマイクロファイバーでふんわり快眠



- マイクロファイバー
- 抗菌防臭加工 ※
- 洗える毛布
- 足ほっと配線
- 2時間切タイマー
- 室温センサー

HLM-202MKRX 約190×130cm
オープン価格*

■ 室温に応じて温度を自動コントロール
「**室温センサー**」

■ 就寝時に便利
「**2時間切タイマー**」※
※ HLM-202MKRX、HLM-102MSRXのみ

■ 切り忘れ防止機能
「**12時間自動切タイマー**」※
※ HLM-202MKRX、HLM-102MSRXのみ

ふんわり なめらかな肌ざわり

マイクロファイバー※

マイクロファイバーは極細繊維の間にたっぷり空気を含むことで、ふんわりとした心地よい暖かさが続きます。さらとなめらかな肌ざわりで快適な眠りをサポートします。

※ HLM-202MKRX、HLM-102MSRXのみ



清潔

抗菌・防臭加工※

※ HLM-202MKRX、HLM-102MSRXのみ
試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構
試験方法：JIS L 1902：2015
抗菌方法と場所：マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布
試験結果：抗菌活性値2.0以上

清潔

ご家庭で丸洗いでできる

洗える毛布

ヒーターが入ったままで、手洗いはもちろんネットを使って洗濯機で丸洗いもOKです。

- ドライクリーニングは避け、必ず毛布洗いのできる洗濯機をご利用ください。
- ドラム式洗濯機で洗わないでください。ヒーターを傷めたり、故障の原因となります。

ポッカポカ

頭寒足熱を考えた

足ほっと配線※

足側のヒーター線が高密度になっているので、足もとをしっかり暖めて気持ちよくやすめます。

※ HLM-102MSRXは除く



イメージ図

敷毛布タイプ

シングルサイズベッドにぴったり



コントローラー

約200×100cm

HLM-102MSRX
オープン価格*

便利

しっかりと固定できる

敷パッドタイプ

毛布裏面4隅にズレ防止用のゴム付きで、シングルベッドにぴったりです。

マイクロファイバー

洗える毛布

敷パッドタイプ

2時間切タイマー

抗菌防臭加工 ※

室温センサー

※ HLM-202MKRX、HLM-102MSRXのみ
試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構
試験方法：JIS L 1902：2015
抗菌方法と場所：マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布
試験結果：抗菌活性値2.0以上

掛・敷両用タイプ

大きめサイズの掛・敷両用毛布



コントローラー

約188×140cm

HLM-202SKRX
オープン価格*

キトサン抗菌防臭加工 ※1

洗える毛布

足ほっと配線

室温センサー

敷毛布タイプ

敷毛布にぴったりなパーソナルサイズ、長さはしっかり足元まで



コントローラー

約160×80cm

HLM-102SSRX
オープン価格*

キトサン抗菌防臭加工 ※1

洗える毛布

足ほっと配線

室温センサー

※1 HLM-202SKRX、HLM-102SSRX キトサン抗菌防臭加工について



抗菌防臭加工（繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。）
認証番号 16P07
一般社団法人繊維評価技術協議会

剤名：天然有機系（キトサン） & 有機系（第4アンモニウム塩）
三菱ケミカル株式会社・ニューターフェルパークリン

試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構
試験方法：JIS L 1902：2015
抗菌方法と場所：抗菌成分（キトサン）をアクリルに練り込み
試験結果：抗菌活性値2.2以上


〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm)	本体質量 (kg)※	本体素材	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円 / h) (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
HLM-202MKRX	約 190×130	約 2.3	ポリエステル100%	75	約 1.2	約 53
HLM-102MSRX	約 200×100	約 2.1	表地：ポリエステル100%、中綿：ポリエステル100%、 発熱布：たて糸 ポリエステル100%、よこ糸 ポリエステル70%・アクリル30%、裏地：ポリエステル100%	75	約 1.1	約 53
HLM-202SKRX	約 188×140	約 1.2	たて糸：ポリエステル100%、よこ糸：ポリエステル70%・アクリル30%	75	約 1.2	約 53
HLM-102SSRX	約 160×80	約 0.6	たて糸：ポリエステル100%、よこ糸：ポリエステル70%・アクリル30%	50	約 0.8	約 53

※ コントローラー除く

	安全に関する ご注意	○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○低温やけどのおそれがあります。
---	-----------------------	---

裏表ご使用いただけます



コンセントがコネクタの反対側にある場合は、毛布(敷毛布)の裏・表を逆にご使用いただけます。

※ HLM-102MSRXは頭側と足側を逆にご使用いただけます。



HLU-MC100

マルチクッション（丸型）

いろいろなシーンで使えてふんわりあたたかい



HLU-MC100
オープン価格*

マルチクッション

使い方に合わせて暖かさいろいろ



HLU-MK5RX
オープン価格*



- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利「切タイマー」
- 「12時間自動切タイマー」で切り忘れ防止機能
- カバーがご家庭で丸洗い可能
- 抗菌防臭加工※1

※1 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902:2015 抗菌方法と場所：マイヤー生地抗菌加工剤を塗布 試験結果：抗菌活性値2.0以上



- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利「切タイマー」
- 「12時間自動切タイマー」で切り忘れ防止機能
- カバーがご家庭で丸洗い可能
- 抗菌防臭加工※2

※2 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902：2015 抗菌方法と場所：表面マイヤー生地および内側フリース生地に抗菌加工剤を塗布 試験結果：抗菌活性値2.0以上
※3 ふとんの中で使用する場合は、低温やけどのおそれがあるため、からだから離してご使用ください。

〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm)	本体質量 (kg) [※]	本体素材	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円/h) (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
HLU-MC100	カバー：直径約63/ ヒーター部：直径約60	約0.6	ポリエステル100%	23	約0.6	約42
HLU-MK5RX	カバー：約41×41/ ヒーター部：約37×37	約0.4	ポリエステル100%	20	約0.3	約42

※ コントローラー除く

	安全に関する ご注意	○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○低温やけどのおそれがあります。
--	-----------------------	---

加湿セラミックファンヒーター

暖房も加湿も
これ一台



操作パネル



HLC-1230
オープン価格*

加湿目安		加湿量※	
木造住宅	コンクリート住宅	50Hz	60Hz
約8.5量(14.0m ²)まで	約14量(23.0m ²)まで	500 (mL/h)	460 (mL/h)

※ 温風：強＋加湿連続運転時。

二重安全転倒OFFスイッチ（防災対応型）

二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ（押し棒式など）と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

選べる「温風運転」「温風＋加湿運転」

選べる運転コース

清潔 お手入れラクラク

加湿フィルター

お手入れ簡単な引き出し式の加湿トレイを採用しています。



- 「HEPAフィルター」採用 吸気フィルター ※ 表示ランプが
- 連続運転約8時間 大容量 約4.0Lタンク 暗くなり、
- お休み時に便利 減灯&消音※+切タイマー 操作音が消えます。

別売品 加湿セラミックファンヒーター・ハイブリッド式加湿器 交換用加湿フィルター

加湿セラミックファンヒーター HLC-1230用 HLC-14F	ハイブリッド式加湿器 HLF-502用 HLF-502F	加湿フィルターの交換目安 HLC-14F：約18ヶ月／HLF-502F：約12ヶ月 ●1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、2週間に1回お手入れをした場合の目安。●定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。●水質、使用環境によって加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。
希望小売価格 2,500円 (税別)	希望小売価格 1,900円 (税別)	

○加湿セラミックファンヒーター・ハイブリッド式加湿器は、室温によって加湿量が変化します。また周囲の湿度が高いときは加湿量が減少する場合があります。○適用床面積は一般社団法人日本電機工業会規格（JEM1426）に基づいた目安です。ただし、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は一般社団法人日本電機工業会の規格（JEM1426）に基づき、20℃・30％で測定しています。○幼児の近くや不安定な置き場所で使わないでください。使用中や使用直後に持ち運ばないでください。

▶ 暖房の目安（寒冷地を除く）

【HLC-1230】			1m ² 当たり必要W数の計算基準				加湿セラミックファンヒーターの暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1量＝1.65m ² として（50Hzを基準として）算出しています。	
断熱材	木造住宅	コンクリート住宅	構造	木造住宅	コンクリート住宅			
なし	約3量(4.5m ²)まで	約4.8量(6.3m ²)まで	断熱材 (mm)	なし	50	なし	50	
50mm	約5量(7.9m ²)まで	約8量(11.8m ²)まで	1m ² 当たり (W)	244	140	174	93	

〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm) [幅・奥行・高さ]	本体質量 (kg)	加湿量 (mL/h) (50/60Hz)	タンク容量 (L)	消費電力 (W) (50/60Hz)	電気代 (円/h) (税込) (50/60Hz)
HLC-1230	41.0×21.0×41.5	約4.8 (水を除く)	約500/460 (温風強＋加湿連続運転時)	約4.0	1,130/1,100 (温風強運転時)	約30.5/29.7
HLF-502	39.0×17.0×39.0	約4.2 (水を除く)	約500/485 (強連続運転時)	約3.8	320 (強連続運転時)	約8.6 (強連続運転時)

	安全に関する ご注意	○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。○水槽部やタンクの水は水道水を使い、毎日新しい水と入れ替えてください。○本体水槽部は1週間に1～2回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。○水槽部を掃除しないでそのまま使用を続けると、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。
--	-----------------------	---