



ひとりひとりに寄り添い、暮らしをしっかりと見つめて、  
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。  
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、  
新しいハピネスに「ハロー!」と出会える暮らしをつくります。

■仕 様 (HFK-VS3000) ★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

| 型式     |          | HFK-VS3000                                                                                                   |                                                                                                             |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体色    |          | <br>シャンパンゴールド (N)<br>オープン価格 | <br>メタリックグレー (H)<br>オープン価格 |
| 仕<br>様 | 定格電圧     | AC100V 50-60Hz                                                                                               |                                                                                                             |
|        | 消費電力     | 最大680W                                                                                                       |                                                                                                             |
|        | 安全装置     | 温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ                                                                                   |                                                                                                             |
|        | 外形寸法     | (幅) : 28.3cm (奥行) : 21.7cm (高さ) : 33.8cm                                                                     |                                                                                                             |
|        | 本体質量 (約) | 4.3kg (付属品収納時)                                                                                               |                                                                                                             |
|        | 吸気フィルター  | アレルキャッチャーフィルター                                                                                               |                                                                                                             |
| 付属品    |          | ●ふとん乾燥アタッチメント ●くつ・ブーツ乾燥アタッチメント<br>●ふとん乾燥アタッチメントホルダー                                                          |                                                                                                             |

■別売品

| ニオイ対策用デオドラント剤はこちら                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 日立ふとん乾燥機専用<br>デオドラント剤(12包入り) DHF-01<br>希望小売価格: 1,650円(税込) (価格は2021年12月現在)                                                                                                                                                                                   |  |
| ダニ対策用デオドラント剤はこちら                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 日立ふとん乾燥機ダニ対策専用<br>天然ハーブデオドラント剤(6包入り) DHF-02<br>希望小売価格: 1,100円(税込) (価格は2021年12月現在)<br>天然由来の植物成分(ユーカリ油、ペパーミント油)を使った香料配合の[天然ハーブデオドラント剤]を[ふとん乾燥アタッチメント]にセットして、[ダニ対策コース]運転約78分※で、乾燥後もハーブの香りがふとんに広がります。<br>※当社調べ。シングルサイズ、ダニ対策コースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。 |  |
| しっかりと衣類を乾燥したい方へ                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 衣類乾燥カバー HFK-CD200<br>希望小売価格: 4,620円(税込) (2021年12月現在)<br>●乾燥容量: 約1kg (使用可能ハンガー: 45×70cm以下)<br>●乾燥の目安: Tシャツ3枚・ハンカチ3枚・Yシャツ2枚・<br>トランクス3枚・くつ下3足・フェイスタオル3枚<br>乾燥する前の衣類の重さ、生地の大きさにより少なくなる場合があります。                                                                 |  |



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！

●ふとん乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

●スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。●運転中に異常な音や振動がある。●本体ケースが変形していたり、異常に熱い。●焦げ臭いにおいがする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉

TEL : 0120-8802-28

携帯電話 : 050-3152-2828 (有料)※

FAX : 0120-3121-34

※携帯電話各社の通話料金がかかります。通話無料や定額サービスは適用されます。

〈発信者番号通知のお願い〉

「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

このカタログの記載内容は  
2021年12月現在のものです。  
LS-FKVS3001

この印刷物は環境に配慮して  
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12



360°/ハピネス  
ひとりひとりに、うれしい暮らしを

HITACHI  
Inspire the Next

ふとん乾燥機

HFK-VS3000 カタログ2021-12



力強い立体温風ですばやく湿気を飛ばし、  
手軽にふっくらふとん。

速乾/速暖

敷ふとん  
両面乾燥

ダニ/湿気対策

New  
抗菌加工

毎日のふとんに寝心地の良さ、  
清潔へのこだわりを。

睡眠のプロ  
おすすめ

一般社団法人 日本快眠協会  
代表理事 今枝 昌子

ダニ対策・  
アレル物質対策の  
プロおすすめ

環境アレルゲンinfo and care株式会社  
代表取締役 白井 秀治

日立ふとん乾燥機

アッとドライ



HFK-VS3000

kadenfan.hitachi.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

# 立体的に広がる温風でふとんが すぐにふっくら。

お日さまに *Clean & Comfortable*  
あてたような心地よさを、  
一年中いつでも手軽に。

## 速乾/速暖

日立はV字型[ふとん乾燥アタッチメント]で  
すばやく温風を広げます。

Point 1

長くのびるノズルで  
すみずみまで素早く  
しっかり暖め！

Point 2

ふとんにサッと  
差し込んで使える  
V字型アタッチメント

Point 3

敷ふとんの  
裏側までケア  
(敷ふとん両面乾燥)

ふとん乾燥

約28分<sup>※1</sup>

電気代  
約8.7円<sup>※2</sup>

足もと暖め

約5分<sup>※3</sup>

敷ふとんの  
暖まりイメージ

シングル、ふとん乾燥約28  
分の場合※4

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前

乾燥後

乾燥前