

軽量コンパクトで、持ち運びラクラク。

衣類も効率よくカラッと乾燥。

デシカント方式だから軽量で、  
使いたい場所へ持ち運びも  
ラクラク。  
コンパクトで場所を取らずに置く  
から、家中で使えて便利です。

持ち運んで 家中で活躍

結露が  
つきやすい  
窓・壁に

湿気が  
こもりがちな  
脱衣所に

靴のニオイが  
気になる  
玄関に

花粉の気になる春、ジメジメした  
梅雨時期、夕立が心配な夏、長雨  
の秋、雪が降る寒い冬も、衣類乾  
燥でオールシーズン部屋干しに  
役立ちます。

(イメージ図)

風向きを選んで 効率よく乾燥

量の多い  
洗濯物に

上方向を  
集中的に

前方向を  
集中的に

### ■ 自動除湿モード

湿度センサーの働きで、快適な湿度(45~50%\*)に自動コントロール。

### ■ 結露セーブモード

湿度センサーの働きで、お部屋の湿度を低め(35~40%\*)に自動コントロール。

### ■ 静音モード\*2

約31dB(50Hz/60Hz)

【数値の例】30dB:ささやき声、40dB:図書館の中

### ■ 見やすい液晶表示部

大きくて見やすいバックライト液晶の表示部は、イラストとアイコンで運転をわかりやすく表示。満水や点検のタイミングもお知らせします。



### ■ 減灯&消音

表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。

### ■ 大容量タンク

約2.5Lの大きなタンクは、水捨て時の持ちやすさにもこだわりました。



### ■ アレルブロック除菌フィルター

フィルターにキャッチした菌\*3や花粉\*4、ダニのふん・死がい\*5を抑制します。

\*1. 本体内部の湿度センサーが検知した湿度。\*2. 自動除湿モードは約50dB(50Hz/60Hz)です。静音モード時は除湿能力が低下し、1日あたりの除湿能力は50Hz時3.1L/日、60Hz時2.7L/日となります。(室温20℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合)\*3. 【試験方法】フィルターでキャッチした菌の除菌。混釈平板培養法による。【試験機関】一般財団法人 ボーケン品質評価機構にて測定。【抗菌方法と場所】フィルターに抗菌剤を加工。【試験結果】99%以上抑制。実使用空間での効果ではありません。\*4. 【試験方法】フィルターでキャッチした花粉の抑制。電気泳動法による。【試験機関】信州大学繊維学部にて測定。【抗菌方法と場所】フィルターに抗アレル成分を加工。【試験結果】抑制を確認。実使用空間での効果ではありません。\*5. 【試験方法】フィルターでキャッチしたダニのふん・死がいの抑制。ELISA法による。【試験機関】信州大学繊維学部にて測定。【抗菌方法と場所】フィルターに抗アレル成分を加工。【試験結果】抑制を確認。実使用空間での効果ではありません。

# HJS-DR601

オープン価格\*

操作部



除湿能力  
**5.6**※1  
L/日  
(50/60Hz)



除湿面積の目安※2

木造	~7畳 (12㎡)
プレハブ	~11畳 (18㎡)
鉄筋	~14畳 (23㎡)

水たれストッパー付き  
タンク

10時間  
オートオフ機能

1~8時間  
切タイマー運転

## ■ 除湿機仕様一覧

型式		HJS-DR601
除湿方式		デシカント方式
除湿能力 (L/日) ※1 (50Hz/60Hz)		5.6
消費電力 (W) ※1 (50Hz/60Hz)	自動除湿	290
	静音	280
	結露セーブ	460
運転音 (dB) (50Hz/60Hz)	衣類乾燥	460 (急速) (標準)
	自動除湿	約50
	静音	約31
タンク容量 (L)	結露セーブ	約50
	衣類乾燥	約50 (急速) (標準)
寸法 (mm) (幅×高さ×奥行)	タンク容量 (L)	約2.5Lで自動停止
質量 (kg)	寸法 (mm) (幅×高さ×奥行)	301×502×204
電源コード長さ (m)	質量 (kg)	5.9
	電源コード長さ (m)	約2.0

※1 除湿能力・消費電力は室温20℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

※2 除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。

## ご使用上の注意

- 除湿機は、お部屋を冷やすことはできません。運転中は放熱により、約3~8℃前後(デシカント方式除湿機)、上がることがあります。(連続運転の場合) ●使用可能室温範囲は1~40℃です。商品を正常運転させるため、使用可能室温範囲内でお使いください。(0℃以下のところでは、除湿水が凍結することがあります。) ●除湿機は部屋の広さ・構造にもよりますが、低湿度50%以下に維持できないことがあります。 ●吸込口と吹出口は障害物から十分離して、空気循環が良く直射日光の当たらない水平になる位置に設置してください。 ●移動は、必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動しますと、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。 ●濡れた手でスイッチ操作を行わないようにご注意ください。 ●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いてください。 ●海浜地区で潮風が直接当たる場所や、温泉地帯、油煙が多い場所など、周囲の環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。 ●薬品などを扱う場所では使用しないでください。故障の原因になります。



## 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品などの保存など特殊用途には使用しないでください。保存品の品質低下の原因になることがあります。
- 燃焼器具と併用する場合は、換気してください。一酸化炭素を除去する器具ではありません。

## 長年ご使用の除湿機の点検を!

●除湿機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

### 愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 電源を入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 電源プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

### ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

### ■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL : **0120-8802-28**  
FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) /  
携帯電話、PHSからご利用できます(年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

\*弊社の「個人情報保護」については下記をご参照ください。

<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

このカタログの記載内容は2019年3月現在のものです。 LS-HJS1903

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

この印刷物は環境に配慮して  
植物油インキを使用しています。



360°/ヒネズ  
ひとりひとりに、うれしい暮らしを