

シンプル&スタイリッシュ カンタン操作の電子レンジ



総庫内容量

22L

LEDタイマー表示

レンジ出力4段階

50Hz/60Hz専用

電子レンジ HMR-TR221 -Z5 (50Hz) / -Z6 (60Hz) ホワイト(W)

オープン価格* ★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

総庫内容量22L ゆったり庫内

大きめのコンビニ弁当も回る、庫内有効寸法幅31.4cm。



目標年度2008年度

省エネ基準達成率100%

年間消費電力量60.0kWh/年

グリーン購入法適合商品

この商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に対応している商品です。「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。(地方公共団体、事業者や国民に対しても、できる限り同法に適合した商品を選択するよう推進されています。)

使いやすい シンプル設計・カンタン操作

レンジ出力・加熱時間をダイヤルで設定するだけで、簡単にスタートできます。

残り時間が確認しやすい LEDタイマー表示

「あたため」最大15分 「解凍」最大30分、細かな時間設定※が可能です。※10分未満:10秒間隔、10分以上:30秒間隔。

レンジ出力4段階切替

あたために 600W 500W 200W 100W 解凍に の4段階切替。

50Hz/60Hz専用モデル

定格周波数に合った周波数の地域で使用してください。

50Hz専用 HMR-TR221-Z5 60Hz専用 HMR-TR221-Z6

hitachi-ls.co.jp

ターンテーブル

総庫内容量

22L

HMR-TR221

-Z5 (50Hz) / -Z6 (60Hz)

ホワイト(W)



ターンテーブル
直径27cm

大きめのコンビニ弁当も回る、庫内有効寸法幅31.4cm

LEDタイマー表示

時間設定が見やすいLEDタイマー表示

レンジ出力4段階

「600W」、「500W」、「200W」、「100W」の4段階
あたために 解凍に

仕様一覧

電源	交流 100V、50Hzまたは60Hz専用	外形寸法	幅486×奥行370(412※3)×高さ296mm	
消費電力	1,090W	脚間寸法	725 486 296 370(412) (mm)	
高周波出力	600W、500W相当、200W相当、100W相当	●イラストはイメージ	壁 235 406 353 (mm)	
発振周波数	2,450MHz	設置	左10cm、右4.5cm、上方15cm、背面10cm以上※4の隙間を開けてください	
電源コードの長さ	約1.5m	加熱室有効寸法	幅314×奥行349×高さ208mm	
消費電力量 のめやす※1	区分名	A：単機能レンジ	質量(50Hz/60Hz)	約13.5kg/約12.5kg
	電子レンジ機能の年間消費電力量	60.0kWh/年		
	年間待機消費電力量	0.0kWh/年※2		
	年間消費電力量	60.0kWh/年		

※1.年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。

※2.コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。(表示部「0」表示時約1W)
※3.()内は、ハンドルを含む奥行寸法です。
※4.左右、上、背面のいずれかを開放してください。

安全にお使いいただくためのお願い **電子レンジをご使用のお客様へ** 突然の沸騰(突沸)にご注意ください。

●飲み物(水・牛乳・酒・コーヒーなど)やとろみのある物(カレーやシチューなど)、油脂分の多い物は、加熱中や加熱後に、突然沸騰して飛び散ることがあります。やけどにご注意ください。●加熱直後は顔を近づけたり食品を上からのぞき込まないようにしてください。●飲み物やとろみのある物、油脂分の多い物は加熱前によくかき混ぜ、加熱室から取り出すときは静かに取り出してください。●食品の分量・容器は取扱説明書の記載内容に従い行ってください。少量(100g未満)の食品は、時間設定を控えめにし、仕上がりをしながら加熱してください。



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上のコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース線の取り付けは電気工事店または、販売店にご相談ください。
- 調理以外の目的には使用しないでください。

長年ご使用の電子レンジの点検を！ ●電子レンジの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ドアに著しいガタや変形がある。
- 時間設定つまみを回しても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないときがある。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や火花(スパーク)が出る。
- 本体に触れるとビリビリと電氣を感じる時がある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているか確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL: 0120-8802-28
FAX: 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます(年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様の相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく
家電取組協会員

このカタログの記載内容は2017年11月現在のものです。LS-MRT02

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

当社は、適正な表示を
推進しています。