



コンパクトなのに
ひろびろ庫内



忙しい朝に便利

角型パン 4枚同時焼き*



シャンパンゴールド(N)

多彩なメニューに対応
無段階温度調節*

油落ちのお手入れカンタン
フッ素加工オーブン皿*

※HTO-CF50のみ

無段階温度調節(80~250℃)で、
多彩なメニューに対応

オーブントースター
HTO-CF50 オープン価格*

温度調節 80~250℃	250℃	200℃	140℃	100℃				
ヒーター 1200W	庫内ティンクル加工	メッシュ焼き網	オープン皿付属(フッ素加工)	引き出し式パンくずトレイ	角型パン4枚対応	山形パン2枚対応	グラタン皿2枚対応	ピザ23cm対応

シンプル&スタイリッシュ、1000Wタイプ

オーブントースター
HTO-CT30 オープン価格*

ヒーター 1000W	庫内ティンクル加工	メッシュ焼き網	オープン皿付属
引き出し式パンくずトレイ	角型パン2枚対応	山形パン2枚対応	グラタン皿2枚対応

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。



レッド(R)

1200Wのハイパワーでカリッとふっくら! (HTO-CF50のみ)

HTO-CF50の特長

コンパクトなのに
ひろびろ庫内

角型パン
4枚同時焼き

メニューに合わせて
無段階温度調節

油落ちのお手入れカンタン
フッ素加工オープン皿

外形はコンパクトなのに庫内は幅26.1cm、奥行24.8cmのひろびろ設計。ピザは9インチ(約23cm)、グラタン皿なら2枚が一度に焼けます。

じっくり温める80℃から、こんがり焼ける250℃まで細かく庫内の温度を調整できるので、多彩なメニューに対応します。

オープン皿にフッ素加工を施しているため、お手入れがカンタンです。



写真はイメージです。


HTO-CF50、HTO-CT30共通の特長

カリッとおいしく
フライ温め・表面グリル
(HTO-CF50) (HTO-CT30)

買った揚げ物も、余分な油をカットしながらカリッとおいしく再加熱できます。

油を落として、おもちゃ垂れにくい
メッシュ焼き網

小さな食材も落ちにくく、おもちゃ垂れにくいメッシュ焼き網を採用。こんがり焼き上げます。



カンタンお手入れ
引き出し式
パンくずトレイ

引き出して丸洗いでできるので、気になるお手入れもラクラク!

焼き網の下にオープン皿をスライドイン
油落ちのお手入れカンタン

汁や油の出る料理の時は、オープン皿を焼き網の下にスライドして入れるだけ。焼き網を外してセットし直す手間が省けてとってもカンタンです。



形式	消費電力 (W)	外形寸法 (cm) [庫内寸法 (cm)]	質量※ (kg)	温度調節機能	パン枚数	メッシュ 焼き網	デインブル加工	お手入れ			サーモ スタット
								オープン皿	焼き網着脱式	引き出し式/くずトレイ	
HTO-CF50	1200	幅31.0×奥行33.1×高さ23.2 [幅26.1×奥行24.8×高さ8.9]	約3.3 (約3.6)	80~250℃	角型4枚 山形2枚	●	●	●	●	●	●
HTO-CT30	1000	幅31.0×奥行29.7×高さ23.2 [幅26.1×奥行21.5×高さ8.9]	約3.1 (約3.3)	-	角型2枚 山形2枚	●	●	●	●	●	●

※ ()内の数値は付属品(オープン皿)を含む。



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>

長年ご使用のオーブントースターの点検を!

●オーブントースターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。
- ヒーターが割れている。
- タイマーが途中で停止することがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL: **0120-8802-28**
FAX: 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30 / 携帯電話、PHSからもご利用できます
(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>



このカタログの記載内容は2015年10月現在のものです。LS-HTOCF50

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

表示を正しく
家電公認印
表示を正しく
家電公認印
表示を正しく
家電公認印