

HITACHI
Inspire the Next

コードレススチームアイロン

2018-11

使いやすさにこだわった、
気配りコードレス。



CSI-301



CSI-305



CSI-307

hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

アイロンがけをもっと便利に。
ワンランク上のマイコン搭載アイロン。



日立コードレススチームアイロン

CSI-307XS クロームメタリック オープン価格★



CSI-307の特長

LCD 温度表示液晶ディスプレイ

設定温度とかけ面の温度目安が分かる見やすい液晶ディスプレイ。かけ面の温度に合わせて6段階のバーで表示します。スタンドに置いた時に、温度変化が確認できます。



設定温度を(高)にした場合



かけ面の温度変化にともない、バーが上昇します。設定温度(高)に達すると音でお知らせします。

パワースチーム

ショットボタンを押すと強力なスチームが吹き出します。ガンコなシワや厚手の布地の仕上げに適しています。



スプレー

タンク内の水を霧状のスプレーにして直接衣類にあてます。特に綿、麻などの布地の仕上げに便利です。



タテ・ヨコ収納

タテ置きもヨコ置きもできるので、収納スペースに合わせて置き方を変えられます。



ハンガースチーム

パワースチームをしながら軽くかけ面でならすと、ハンガーにつるしたままの衣類にアイロンがけができます。



おきらくスタンド

スタンドの角度を3段階に調節できるので、アイロンがけに適した角度を設定できます。



通電ランプ&オートオフ

プラグをコンセントに挿すと、スタンドのランプが点灯します。ランプで通電状態をお知らせするので、電源プラグの抜き忘れ防止に役立ちます。約10分後に自動的に電源が切れるオートオフ機能付。



..... 便利な機能も充実

NEW セラミックコート(かけ面)

すべりの良い軽いかけ心地のセラミックコートを採用。

高温・中温スチーム

布地に合わせて高温と中温のスチームを使い分けできます。

カセット式水タンク

注水カンタン、約 140ml の大容量です。

コードリール

スタンドのコードもスッキリ収納できます。

布地に合わせて選べる 充実機能。



CSI-305の特長

パワースチーム&ハンガースチーム

ショットボタンを押すと強力なスチームが吹き出します。ガンコなシワや厚手の布地の仕上げ、ハンガーにつるしたままの衣類にアイロンがけもできます。



イメージ図

温度調節

スライド式で操作しやすい、温度調節スイッチです。




高温・中温スチーム

布地に合わせて高温と中温のスチームを使い分けできます。

スプレー

タンク内の水を霧状のスプレーにして直接衣類にあてます。特に綿、麻などの布地の仕上げに便利です。



イメージ図

通電ランプ

ランプで通電状態をお知らせするので、電源プラグの抜き忘れ防止に役立ちます。



おきらくスタンド

スタンドの角度を3段階に調節できるので、アイロンがけに適した角度を設定できます。



タテ・ヨコ収納

タテ置きもヨコ置きもできるので、収納スペースに合わせて置き方を換えられます。



日立コードレススチームアイロン

CSI-305S プラチナ オープン価格★



シンプルで使いやすい
お手軽コードレス。



CSI-301の特長



回転給電台

360°回転する給電台で、お好みの向きにアイロンを置くことができます。



注排水口

水の注ぎに気を配った注排水口。付属の注水カップを使って水を注ぐことができます。



温度調節

操作がシンプルで使いやすい、ダイヤル式の温度調節つまみです。



通電ランプ

プラグをコンセントに挿すと、スタンドのランプが点灯します。ランプで通電状態をお知らせするので、電源プラグの抜き忘れ防止に役立ちます。



高温スチーム

高温スチーム対応でシワもきれいにとれます。普段使いにちょうど良いタンク容量約80ml。



イメージ図

コード&注水カップ収納

コードと付属の注水カップが収まるスタンド。使わない時はスッキリと収納できます。



日立コードレススチームアイロン

CSI-301 **A** ナチュラルラベンダー オープン価格★



NEW



本カタログ掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。 ★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

アイロン仕様表

型式 外観	CSI-307	CSI-305	CSI-301
消費電力	1,200W	1,200W	1,100W
定格電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	収納時※1 アイロン本体 25.7×15.3×23.0cm 21.0×10.5×13.8cm	25.7×15.3×23.0cm 21.0×10.5×13.8cm	22.1×13.5×21.1cm 21.2×10.5×12.3cm
本体質量	収納時※1 アイロン本体 約1,950g 約940g	約1,860g 約925g	約1,350g 約775g
水タンク	約140ml	約140ml	約80ml
コード長	1.4m	1.6m	1.7m
スチーム持続時間※2	約70秒	約70秒	約50秒
付属品	収納ケース	収納ケース	注水カップ
スチーム	高温・中温スチーム	●	●
	高温スチーム	—	●
	パワースチーム	●	—
	ハンガースチーム	●	—
	スプレー	●	—
便利機能	LCD 温度表示液晶ディスプレイ	●	—
	おきらくスタンド	●	—
	カセット式水タンク	●	—
	コードリール	●	—
	オートオフ	●	—
	セラミックコート(かけ面)	●	●
	タテヨコ収納ケース	●	—
	通電ランプ	●	●
	回転給電台	—	●

※1 CSI-307/CSI-305はスタンド・ケース含む。CSI-301はスタンド含む。

※2 アイロン本体を浮かせた状態(温度設定高温時)

ワイシャツも!オシャレ着も!

簡単サッとシワ伸ばし 1台2役 衣類スチーマー

スチーム機能 + アイロン機能



日立衣類スチーマー CSI-RX1

在庫品限り

オープン価格★



ホワイト (W)

ネイビーブルー (A)

詳しくは衣類スチーマーのカタログをご覧ください。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

長年ご使用のアイロンの点検を!

●アイロンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 電源プラグやスタンドの給電部が異常に熱い。 ●コゲくさい臭いがする。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●パイロットランプが点灯したままで消えない。 ●かけ面やとどてが異常に熱い。 ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談窓口

お客様相談センター TEL : **0120-8802-28**
FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます(年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく
家電取扱い

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は2018年11月現在のものです。 LS-CSI10-01

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



360°/ヒネズ
ひとりひとりに、うれしい暮らしを