



ひとりひとりに寄り添い、暮らしをしっかりと見つめて、
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、
新しいハピネスに「ハロー!」と出会える暮らしをつくります。

HITACHI

Inspire the Next

扇風機

総合カタログ 2019-4

家庭用

扇風機とエアコンで快適に過ごしませんか?

夏 エアコンと併用して快適な夏を
エアコンの冷気を扇風機で部屋中に循環させることで、体感温度(肌で感じる温度)を下げ、いっそう涼しく感じられます。

冬 暖房時には扇風機の同時運転で空気循環を。
暖かい空気は天井にたまりがち。扇風機で風を循環させることにより、足元まで暖かさが広がります。上手にお部屋を暖めて快適にお過ごしください。

扇風機 安全点検・使用方法 **快転せんぷうき**

JEMA 快転せんぷうき 検索

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

- ガードの中や送風口・吸込口の可動部へ絶対に指などを入れない
けがをするおそれがあります。
- 高温、高温、水のかかる場所、火気の近くでは使わない
変色・変形・感電・故障などの原因になります。
- 次の場所で使わない
・ガスレンジなどの近く・引火性ガスのあるところ
・雨や水しぶきのかかる場所
・炎の立ち消え、火災・感電の原因になります。
- 本商品は家庭用です

経年劣化に係る安全上のご注意

- 扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください。

長年ご使用の扇風機の点検を!

●扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

愛情点検 ●ご使用の際、このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても時々羽根やファンが回転しないことがある。●回転が遅い。または回転が不規則である。●回転中に異常な音や振動がする。●モーター部が異常に熱い。●焦げ臭い“におい”がする。●その他の異常がある。●電源コードが折れ曲がったり破損している。●電源コードに触れると、羽根やファンが回ったり、回らなくなったりと不安定。

異常があればご使用中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL : **0120-8802-28**
FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) /
携帯電話、PHSからもご利用できます(年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>



このカタログの記載内容は2019年4月現在のものです。LS-HEF1901

日立グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号(日立愛宕別館)

この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

360°ハピネス
ひとりひとりに、うれしい暮らしを



HEF-DH2000A

kadenfan.hitachi.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

さまざまなシーンでの心地よさにこだわった機能を充実

DCモーター搭載、 ハイエンドモデル。

- 選べる風量 8段階**
風量をお好みで細かく調節
- 組み立て いらす**
箱から出してすぐ使える
- 上方向角度調節 約90°**
天井付近の空気をかくはん
- こっち向いてボタン**
お好みの位置に風向きを調節できる

消費電力
風量最小
運転時 **1.6W**
(左右首振りなし)
風量最大運転時 **21W**
(左右首振りあり)



ハイボジション扇
HEF-DH2000A
リモコン付きタイプ DCモーター

オープン価格★
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

微風(うちわ風)から強風まで選べる 風量8段階

おやすみ時にうれしい心地のよい「微風(うちわ風)」から、すぐに涼みたいときのパワフルな「強風」まで、風量を8段階から選べます。



イメージ

さらに穏やかでやさしくなった 微風(うちわ風)

DCモーターの低速回転により、さらに穏やかでやさしい「微風(うちわ風)」を実現。ほのかに感じる自然で心地のよい風です。

※当社従来品比
微風運転時の羽根回転数
HEF-DC5000:約280rpm HEF-DH2000A:約220rpm

箱から出してすぐ使える 組み立ていらす

スタンドとベースが一体型構造で、羽根やガードも取り付けてあるので、組み立ての手間がかかりません。

※画像は上面の緩衝材とビニール袋は、はずしています。



天井付近の空気のかくはん 上方向角度調節約90°

上方向に約90°角度調節することで、風通しの悪い天井の隅などの空気や、冬の暖房使用時に天井付近にたまった暖かい空気をかくはんします。


※下方向約10°~上方向約90°まで11段階に調節できます。



リモコン

お好みの位置に風向きを調節できる こっち向いてボタン

離れた場所で涼んでいる時も、リモコン操作で風向きを調節できる「こっち向いてボタン」を搭載。



風向調節

首振り停止時



扇風機正面から左右約90°ずつ、約180°の範囲で、風向きを左右に調節できます。

首振り運転時




扇風機正面から左右約45°ずつ、約90°の範囲で、首振りの中心を左右に調節できます。

使い方に合わせて選べる 左右首振り角度3段階

シーンに合わせて、首振り角度(約45°・70°・90°)を切り替えることができます。また、リモコンで首振り操作が可能です。

※リモコンでは首振り角度調節はできません。



イメージ

室温に合わせて風量切替 温度センサー

室温を感知し、「つよめ」「よわめ」の2つのモードで自動的に風量を切り替えます。



イメージ

※設定風量:「5」、モード:「つよめ」の場合。
※28°C以上では設定した風量で運転します。
※温度は目安です。感知する温度は、同じ室内でも場所によって温度が異なるため、室内の温度計と差が出ることがあります。



見やすい 表示パネル

快適操作の タッチキー


緑色のLED表示で視認性が良く、動作状態がわかりやすい表示パネル。操作部は指でふれるだけで快適に操作できる「タッチキー」を採用。
※切/入ボタン除く

生活シーンに合わせて 2つのリズム運転/おやすみ運転

DCモーターで細かく風量を制御するので、風が自然に変化する運転モードを実現しました。

リズム運転(通常/やわらか)


通常のリズム風に加えて、風量の変化をおさえた「やわらか」モードを搭載しました。お好みで切・入タイマー時間の設定もできます。



おやすみ運転

風量「5」で開始後約20分ごとに風量が1段階ずつ下がります。運転時間は2時間と10時間から選べます。また風量、切タイマー時間(2時間設定時のみ)は切り替えられます。

※入タイマー設定はできません。



やさしい風を生み出す8枚羽根

8枚羽根にすることで、風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。



イメージ

おやすみ時などシーンによって選べる 減灯&消音


「減灯&消音」機能を搭載。表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。



おやすみ時もおめざめ時も快適に 切・入同時タイマー

「切・入同時タイマー」で、おやすみ時もおめざめ時もお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

※「入タイマー」での運転時間は約2時間、運転風量は「3」です。
※図は2時間後「切」、6時間後「入」に設定した場合。



本体に収納可能、大きくて見やすいアイコン表示の リモコン

リモコンを使わない時は本体に収納できます。



リビング扇 DCモーター
HEF-DL900A



選べる風量 **6段階**

風量をお好みで細かく調節

ワンタッチ風量キー

指でふれるだけの快適操作

減灯&消音

(表示部が暗くなり
操作音が消えます)
おやすみ時などシーンによって選べる

切・入同時タイマー

おやすみ時も
おめざめ時も快適に

リビングや寝室に便利な機能でさらに快適に
DCモーター搭載、スタンダードモデル。

消費電力
風量最小
運転時 **2.0W**
(左右首振りなし)
風量最大運転時 **21W**
(左右首振りあり)



リビング扇
HEF-DL900A

リモコン付きタイプ DCモーター

オープン価格★
★オープン価格商品の価格は
販売店にお問い合わせください。



リモコン

リビング扇 DCモーター
HEF-DL300A



選べる風量 **6段階**

風量をお好みで細かく調節

組み立て
いらす

箱から出してすぐ使える

減灯&消音

(表示部が暗くなり
操作音が消えます)
おやすみ時などシーンによって選べる

軽量設計

持ち運びに便利

軽快に持ち運んで、シンプル機能が使いやすい
DCモーター搭載、シンプルモデル。

消費電力
風量最小
運転時 **1.7W**
(左右首振りなし)
風量最大運転時 **21W**
(左右首振りあり)



リビング扇
HEF-DL300A


リモコン付きタイプ DCモーター

オープン価格★
★オープン価格商品の価格は
販売店にお問い合わせください。



リモコン

微風(うちわ風)から
強風まで選べる
風量6段階



イメージ

DCモーターの低速回転により、穏やかでやさしい微風運転を実現。
おやすみ時にうれしい心地のよい「微風(うちわ風)」から、すぐに涼みたいときのパワフルな「強風」まで、風量を6段階から選べます。

お好みの風量をワンタッチで切り替えできる
風量キー




タッチ操作の「風量キー」は、お好みの風量に指でふれるだけでダイレクトに風量を切り替えることができます。

おやすみ時などシーンによって選べる
減灯&消音



「減灯&消音」機能を搭載。表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。

おやすみ時もおめざめ時も快適に
切・入同時タイマー



「切・入同時タイマー」で、おやすみ時もおめざめ時もお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。
※「入タイマー」での運転時間は約2時間、運転風量は「2」です。
※図は2時間後「切」、6時間後「入」に設定した場合。

やさしい風を生み出す **8枚羽根**

8枚羽根にすることで、風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。

快適操作の
タッチキー

操作部は指でふれるだけで快適に操作できる「タッチキー」を採用。
※切/入ボタン除く

見やすい大きな
デジタル表示


緑色でわかりやすいデジタル表示を採用。

生活シーンに合わせて
リズム運転/おやすみ運転

DCモーターで細かく風量を制御するので、風が自然に変化する運転モードを実現しました。

リズム運転


各風量設定ごとに、風量がリズムカルに変化します。お好みで切・入タイマー時間の設定もできます。



リズム運転の風量変化 ●風量「3」のイメージ

おやすみ運転

風量「3」で開始後約20分ごとに風量が1段階ずつ下がります。運転時間は2時間と10時間から選べます。また風量、切タイマー時間(2時間設定時のみ)は切り替えられます。
※入タイマー設定はできません。



風量の下がりかた ●「おやすみ運転」2時間のイメージ

使い方に合わせて選べる
左右首振り角度3段階

シーンに合わせて、首振り角度(約45°・70°・90°)を切り替えることができます。また、リモコンで首振り操作が可能です。
※リモコンでは首振り角度調節はできません。




イメージ

行き届いた使いやすさ
便利機能

- 保護リング付ガード
- チャイルドロック
- リモコンホルダー

微風(うちわ風)から
強風まで選べる
風量6段階



イメージ

DCモーターの低速回転により、穏やかでやさしい微風運転を実現。
おやすみ時にうれしい心地のよい「微風(うちわ風)」から、すぐに涼みたいときのパワフルな「強風」まで、風量を6段階から選べます。

箱から出してすぐ使える
組み立ていらす



羽根やガード、ベースも取り付けてあるので、組み立ての手間がかかりません。
※画像は上面の緩衝材とビニール袋は、はずしています。

おやすみ時などシーンによって選べる
減灯&消音

「減灯&消音」機能を搭載。表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。



「減灯&消音」機能搭載

操作かんたんでかボタン

大きなボタンで機能が見やすく、操作もかんたん。表示部のLEDも大きく、わかりやすさにこだわりました。

見やすい大きなLED運転表示

持ち運びに便利 **軽量設計**

他のラインアップに比べて、シンプルな機構や部品構成とすることで、本体質量約3.0kgと軽量設計を実現しました。使いたい場所へ、気軽に持ち運ぶことができます。
※当社扇風機 HEF-DL900A 本体質量約3.8kgと比較

やさしい風を生み出す **8枚羽根**


8枚羽根にすることで、風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。



イメージ


おやすみ時に便利
切タイマー

1・2・4・6時間後に設定できる「切タイマー」で、おやすみ時にお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。
※図は2時間後「切」に設定した場合。



左右約75°でワイドに風を届ける
左右首振り

約75°の首振り範囲で、風を送ります。また、リモコンで首振り操作が可能です。



イメージ

行き届いた使いやすさ
便利機能

- 保護リング付ガード
- チャイルドロック
- リモコンホルダー

コンパクト扇 DCモーター
HEF-DC700A



豊富なバリエーションの風を持ち運んでいつもそばに
DCモーター&立体首振りコンパクトモデル。

消費電力
風量最小
運転時 **1.6W**
(上下・左右首振りなし)
風量最大運転時 **12W**
(上下・左右首振りあり)



コンパクト扇
HEF-DC700A
リモコン付きタイプ DCモーター
オープン価格★
★オープン価格商品の価格は
販売店にお問い合わせください。



選べる風量 **8段階**

風量をお好みで
細かく調節

コンパクト
デザイン

持ち運びらくらく
色々な場所で活躍

上下・左右
立体首振り

部屋干しなどにも
便利

組み立て
いらず

箱から出してすぐ使える

リビング扇
HEF-AL300A



お好みの風を気軽に使える
ベーシックモデル。

リビング扇
HEF-AL300A
リモコン付きタイプ
オープン価格★
★オープン価格商品の価格は
販売店にお問い合わせください。



選べる風量 **4段階**

風量をお好みで
細かく調節

スタンド
表示部

はなれていても
見やすい

減灯&消音

(表示部が暗くなり)
操作音が消えます
おやすみ時など
シーンによって選べる

切・入同時
タイマー

おやすみ時も
おめざめ時も快適に

持ち運んでいろいろな場所で活躍 コンパクトタイプ

DCモーター搭載のコンパクトモデル。
全ラインアップ中、最軽量となる本体
質量約2.3kg。いろいろな場所に持ち
運んで使いやすいうえ、機能は充実の
コンパクト扇です。

本体質量
約2.3kg

コンセントもすっきり ACアダプタ内蔵

直径26.0cmのコンパクトなベースに、
ACアダプタを内蔵。お部屋のコンセント
もスッキリと使えます。



箱から出してすぐ使える 組み立ていらず


スタンドとベースが一体型構造で、
羽根やガードも取り付けがあるので、
組み立ての手間がかかりません。

※画像は上面の緩衝材とビニール袋は、はずしています。



微風(うちわ風)から 強風まで選べる 風量8段階

DCモーターの低速回転により、穏やかでやさしい微風運転を実現。
おやすみ時にうれしい心地のよい「微風(うちわ風)」から、すぐに
涼みたいときのパワフルな「強風」まで、風量を8段階から選べます。



リズムカルに変化する風 リズム運転

DCモーターで細かく風量を
制御するので、風が自然に
変化する運転モードを実現
しました。

リズム運転

各風量設定ごとに、風量がリズムカル
に変化します。お好みでタイマー時間の
設定もできます。

お部屋全体の空気をかくはん 上下・左右立体首振り

上下約50°・100°、左右約90°の範囲で立体的に首振り運転。
上下と左右、それぞれ設定できるのでバリエーション豊かな風で、
お部屋全体の空気をかくはんしたり、しっかり涼んだり、使い方
に合わせて設定できます。

上下・左右立体首振り



上下首振り

約100°

約50°

左右首振り

約90°

イメージ

おやすみ時など シーンによって選べる 減灯&消音

「減灯&消音」機能を搭載。
表示部が暗くなり、操作音が
消えます。



気になりにくい明るさに
イメージ

おやすみ時もおめざめ時も快適に 切・入同時タイマー

切・入同時タイマーで、おやすみ・おめざめに合わせて快適に過ごせます。

操作かんたんでかボタン

大きなボタンで機能が見やすく
操作もかんたんです。

行き届いた使いやすさ 便利機能

- 保護リング付ガード
- チャイルドロック
- リモコンホルダー

微風(うちわ風)から強風まで選べる 風量4段階



シーンに合ったお好みの風量を「微
(うちわ風)」・「弱」・「中」・「強」
の4段階から選ぶことができます。



はなれていても見やすい スタンド表示部

スタンドに大きな表示部があるので
はなれていても運転設定がよく見えます。
リモコンでの操作にも便利です。



おやすみ時などシーンによって選べる 減灯&消音

「減灯&消音」機能を搭載。
表示ランプが暗くなり、操作音
が消えます。



おやすみ時もおめざめ時も快適に 切・入同時タイマー

「切・入同時タイマー」で、おやすみ時もおめざめ時もお好み
に合わせて設定、快適に過ごせます。

やさしい風を生み出す8枚羽根

8枚羽根にすることで、風を
送り出す間隔を短くし、風の
切れ目の少ないやさしい風
を実現しました。




生活シーンに合わせて リズム運転/おやすみ運転

生活シーンやお好みに合わせて便利な運転モードが選べます。

リズム運転

各風量設定ごとに、風量がリズム
カルに変化します。
お好みで切・入タイマー時間の設定
もできます。



リズム運転の風量変化
●風量「強」のイメージ

おやすみ運転

「弱」運転で開始約20分後、自動
的に「微」運転に切り替わります。
運転時間は2時間と10時間から
選べます。また風量、切タイマー
時間(2時間設定時のみ)は切り
替えできます。



風量の下がりかた
●「おやすみ運転」2時間のイメージ

左右約75°でワイドに風を届ける 左右首振り

約75°の首振り範囲
で、風を送ります。
また、リモコンで首
振り操作が可能です。

リモコンで
首振り



操作かんたんでかボタン

大きなボタンで機能が見やすく操作も
かんたんです。



行き届いた 使いやすさ 便利機能





操作かんたんで快適
シンプルモデル

リビング扇
HEF-AL100A

リモコン無しタイプ

オープン価格★
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。




選べる風量 **3**段階
風量をお好みで調節

減灯&消音
(表示部が暗くなり)
操作音が消えます
おやすみ時などシーンによって選べる

切タイマー
おやすみ時に便利

弱・中・強の風量3段階

シーンに合ったお好みの風量を「弱」・「中」・「強」の3段階から選ぶことができます。



イメージ

おやすみ時などシーンによって選べる 減灯&消音

「減灯&消音」機能を搭載。表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。




普段は明るく表示

気になりにくい明るさに

イメージ

おやすみ時に便利 切タイマー

1・2・6時間後に設定できる「切タイマー」で、おやすみ時にお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。
※図は2時間後「切」に設定した場合。



リズムカルに変化する風リズム運転


各風量設定ごとに、風量がリズムカルに変化します。お好みで切タイマー時間の設定もできます。

左右約75°で ワイドに風を届ける 左右首振り

約75°の首振り範囲で、風を送ります。



イメージ



操作かんたんでかボタン


見やすい大きなLED運転表示

大きなボタンで機能が見やすく、操作もかんたん。表示部のLEDも大きく、わかりやすさにこだわりました。

行き届いた使いやすさ便利機能

保護リング付ガード

チャイルドロック



スタイリッシュでやわらかくワイドにそよぐ風
DCモーター搭載、スリムモデル。

消費電力
風量最小
運転時 **5.5W**
(左右首振りなし)
風量最大運転時 **18W**
(左右首振りあり)



スリムファン
HSF-DS500A

リモコン付きタイプ DCモーター

オープン価格★
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



リモコン



選べる風量 **6**段階

風量をお好みで細かく調節

内部スイング
首振り動作が気にならない

温度センサー
室温に合わせて風量切替

減灯&消音
(表示部が暗くなり)
操作音が消えます
おやすみ時などシーンによって選べる

微風(うちわ風)から強風まで選べる 風量6段階

シーンに合ったお好みの風量を「微風(うちわ風)」から「強風」まで、6段階から選べます。



イメージ

お好みの風量をワンタッチで切り替えできる 風量キー

タッチ操作の「風量キー」は、お好みの風量に指でふれるだけでダイレクトに風量を切り替えることができます。

首振り動作が気にならない 内部スイング


内部スイング(約55°)だから、首振り時に本体が回らないので気になりません。



イメージ

室温に合わせて風量切替温度センサー

室温を感知し、「つよめ」「よわめ」の2つのモードで自動的に風量を切り替えます。



※設定風量:「5」、モード:「つよめ」の場合。
※28°C以上では設定した風量で運転します。
※温度は目安です。感知する温度は、同じ室内でも場所によって温度が異なるため、室内の温度計と差が出ることがあります。

イメージ

快適操作の タッチキー

操作部は指でふれるだけで快適に操作できる「タッチキー」を採用。
※切/入ボタン除く

おやすみ時などシーンによって選べる 減灯&消音

「減灯&消音」機能を搭載。液晶表示が暗くなり操作音が消えます。




普段は明るく表示



減灯&消音
(3秒押し)

「減灯&消音」
機能搭載



気になりにくい明るさに

イメージ

見やすい液晶表示

視認性が良く動作状態がわかりやすいバックライト付きの液晶表示を採用。



おやすみ時もおめざめ時も快適に 切・入同時タイマー

「切・入同時タイマー」で、おやすみ時もおめざめ時もお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

生活シーンに合わせて リズム運転/おやすみ運転

生活シーンやお好みに合わせて便利な運転モードが選べます。

リズム運転


各風量設定ごとに、風量がリズムカルに変化します。お好みで切・入タイマー時間の設定もできます。

おやすみ運転





風量「3」で開始後約20分ごとに風量が1段階ずつ下がります。運転時間は2時間と10時間から選べます。また風量、切タイマー時間(2時間設定時のみ)が切り替えできます。
※入タイマー設定はできません。

行き届いた使いやすさ 便利機能

- 吸気フィルター
- チャイルドロック
- リモコンホルダー

| タイプ | ハイポジション扇 (DCモーター) | リビング扇 (DCモーター) | リビング扇 (DCモーター) | |
|-----------|---|--|---|---------------------------|
| 型 式 | HEF-DH2000A | HEF-DL900A | HEF-DL300A | |
| 外 観 |  |  |  | |
| 機 能 | 組み立ていらず | ● | — | ● |
| | DCモーター | ● | ● | ● |
| | タッチキー | ● | ● | — |
| | 風 量 | 8段階 微(うちわ風)～強 | 6段階 微(うちわ風)～強 | 6段階 微(うちわ風)～強 |
| | 羽根枚数 | 8枚 | 8枚 | 8枚 |
| | リモコン (収納場所) | ● (本体側面) | ● (リモコンホルダー) | ● (リモコンホルダー) |
| | 高さ調節 | 81.0～110.0cm | 73.5～95.0cm | 73.0～90.0cm |
| 首振り | 左右首振り 角度調節 リモコン操作 | ● 約45°・70°・90°※1 | ● 約45°・70°・90°※1 | ● 約75° |
| | 上下首振り 角度調節 リモコン操作 | — | — | — |
| | こっち向いてボタン | ● | — | — |
| | 左右方向角度調節(手動) | — | 左方向:約20° 右方向:約20° | 左方向:約22° 右方向:約22° |
| | 上下方向角度調節(手動) | ● 上方向:約90° 下方向:約10° | ● 上方向:約20° 下方向:約10° | ● 上方向:約24° 下方向:約12° |
| | 内部スイング 角度 リモコン操作 | — | — | — |
| モ ー ド | リズム | ● (通常/やわらか) | ● | — |
| | おやすみ | ● 2・10時間 | ● 2・10時間 | — |
| | 切・入同時タイマー | ● 1・2・3・4・5・6・7・8・9 時間 | ● 1・2・3・4・5・6・7・8・9 時間 | ● 切タイマーのみ1・2・4・6 時間 |
| | 温度センサー | ● | — | — |
| そ の 他 機 能 | 減灯&消音※2 | ● | ● | ● |
| | チャイルドロック※3 | ● | ● | ● |
| | 吸気フィルター | — | — | — |
| | 大型ハンドル | ● | ● | — |
| 仕 様 | 羽根径 (cm) | 30 | 30 | 30 |
| | 消費電力 (50/60Hz) (W) | ● 最小:1.6※4 最大:21※5 | ● 最小:2.0※4 最大:21※5 | ● 最小:1.7※4 最大:21※5 |
| | 待機電力 (50/60Hz) (W) | ● 約0.8 | ● 約0.7 | ● 約0.8 |
| | 本体質量 (kg) | ● 約5.2 | ● 約3.8 | ● 約3.0 |
| | コードの長さ (m) | ● 約2.2 | ● 約1.7 | ● 約1.7 |
| | 本体サイズ 幅×奥行×高さ (cm) | ● 約37.1×36.0×81.0～110.0 | ● 約37.0×37.0×73.5～95.0 | ● 約36.0×36.0×73.0～90.0 |
| | 個装箱サイズ 幅×奥行×高さ (cm) | ● 約83×38×37 | ● 約70×19×38 | ● 約75×38×38 |

※1.首振りの角度調節は本体のみの操作になります。※2.表示部が暗くなり、操作音が消えます。※3.ボタン操作をロックしてお子様やペットによる誤作動を防止します。ただし「切」操作はロックできません。※4.風量最小運転時。(左右首振りなし) ※5.風量最大運転時。(左右首振りあり)

| コンパクト扇 (DCモーター) | リビング扇 | リビング扇 | スリムファン (DCモーター) | タイプ |
|---|---|---|---|-----------|
| HEF-DC700A | HEF-AL300A | HEF-AL100A | HSF-DS500A | 型 式 |
|  |  |  |  | 外 観 |
| ● | — | — | — | 機 能 |
| ● | — | — | ● | |
| — | — | — | ● | |
| 8段階 微(うちわ風)～強 | 4段階 微(うちわ風)・弱・中・強 | 3段階 弱・中・強 | 6段階 微(うちわ風)～強 | |
| 5枚 | 8枚 | 5枚 | — | |
| ● (リモコンホルダー) | ● (リモコンホルダー) | — | ● (リモコンホルダー) | |
| 50.0～62.0cm | 73.5～95.0cm | 73.5～95.0cm | — | |
| 約90° | 約75° | 約75° | — | 首振り |
| 約50°・100° | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 左方向:約20° 右方向:約20° | 左方向:約20° 右方向:約20° | — | |
| — | 上方向:約20° 下方向:約10° | 上方向:約20° 下方向:約10° | — | |
| — | — | — | ● 約55° | |
| ● | ● | ● | ● | モ ー ド |
| — | 2・10時間 | — | 2・10時間 | |
| 1・2・4・6 時間 | 1・2・4・6 時間 | 切タイマーのみ1・2・6 時間 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9 時間 | |
| — | — | — | ● | |
| ● | ● | ● | ● | そ の 他 機 能 |
| ● | ● | ● | ● | |
| — | — | — | ● | |
| — | ● | ● | — | |
| 20 | 30 | 30 | — | 仕 様 |
| ● 最小:1.6※6 最大:12※7 | ● 最小:12/14※4 最大:39/42※5 | ● 最小:24/23※4 最大:36/39※5 | ● 最小:5.5※4 最大:18※5 | |
| ● 約0.8 | ● 約0.4/0.5 | ● 約0.3/0.4 | ● 約0.8 | |
| ● 約2.3 | ● 約3.9 | ● 約3.4 | ● 約3.7 | |
| ● 約1.7 | ● 約1.7 | ● 約1.7 | ● 約1.7 | |
| ● 約26.0×26.0×50.0～62.0 | ● 約37.1×37.1×73.5～95.0 | ● 約37.0×37.0×73.5～95.0 | ● 約28.0×28.0×94.0 | |
| ● 約55×31×29 | ● 約70×19×38 | ● 約70×19×38 | ● 約95×19×23 | |

※6.風量最小運転時。(上下・左右首振りなし) ※7.風量最大運転時。(上下・左右首振りあり)