



ひとりひとりに寄り添い、暮らしをしっかり見つめて、
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、
新しいハピネスに「ハロー！」と出会える暮らしをつくります。

扇風機とエアコンで快適に過ごしませんか？

エアコンと併用して快適な夏を
暖房時には扇風機の同時運転で空気循環を。
暖かい空気は天井にたまがち。扇風機で風を循環させることにより、足元まで暖かさが広がります。上手にお部屋を暖めて快適にお過ごしください。

扇風機 安全点検・使用方法
快転せんぶうき
JEMA 快転せんぶうき 検索

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

- ガードの中や送風口・吸込口の可動部へ絶対に指などを入れない
- 高温、高湿、水のかかる場所、火気の近くでは使わない
- 変色・変形・感電・故障などの原因になります。
- 使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
- 本商品は家庭用です
- 羽根やファンが回転しないことがある。
- 回転が遅い。または回転が不規則である。
- 回転中に異常な音や振動がする。
- モーター部が異常に熱い。
- 焦げ臭い“おい”がする。
- 他の異常がある。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触ると、羽根やファンが回ったり、回らなかつたりと不安定。
- ガスレンジなどの近く・引火性ガスのあるところ
- 雨や水しぶきのかかるところ
- 炎の立ち消え、火災・感電の原因になります。

経年劣化に係る安全上の注意

●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。

●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください。

長年ご使用の扇風機の点検を！

●扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

ご使用の際、このような症状はありませんか？

愛情点検

- スイッチを入れても時々羽根やファンが回転しないことがある。
- 回転が遅い。または回転が不規則である。
- 回転中に異常な音や振動がする。
- モーター部が異常に熱い。
- 焦げ臭い“おい”がする。
- 他の異常がある。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触ると、羽根やファンが回ったり、回らなかつたりと不安定。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。

●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター（日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口）

TEL: 0120-8802-28
FAX: 0120-3121-34

携帯電話からご利用できます。

（発信者番号通知のお願い）
（非通知）設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

受付時間 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日・祝日)
(年末年始を除く)



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2020年4月現在のものです。
GLS-HEF2001

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°ハピネス
ひとりひとりに、うれしい暮らしを

HITACHI
Inspire the Next

扇風機

総合カタログ 2020-春夏



HEF-DH2000B

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



暮らしを快適にする扇風機


心地よい風で涼を得るだけでなく、心地よい室内環境づくりにも役立ちます。

お部屋の空気をかくはんして室内の温度を一定にしたり、

湿った空気の換気を促したり、部屋干しの衣類に風をあてて衣類乾燥を時短したり。

いろいろな使い方で、一年中お使いいただけます。

毎日の生活を快適に DCモーター搭載扇風機



- 低回転でやさしい風
- 細かい風量設定
- 低消費電力

DCモーターは低い回転数で運転することができ、風量も細かく調節できるので、それぞれのシーンに合わせた設定が可能です。また、AC扇風機に比べて、消費電力が少なく、電気代の節約にもなります。

※消費電力(50/60Hz)HEF-DL900A:21W、HEF-AL300B:39W/42W

うちわで扇いだような自然な風 快適風量 うちわ風



DCモーターは低い回転数で運転することができ、風量も細かく調節できるので、それぞれのシーンに合わせた設定が可能です。また、AC扇風機に比べて、消費電力が少なく、電気代の節約にもなります。

日立の扇風機は、うちわであおいたような自然でやさしい風をめざしてきました。DCモーターの低速回転により、さらに穏やかでやさしい「微風（うちわ風）」を実現。ほのかに感じる自然で心地のよい風です。DCモーター搭載以外のモデルでも、微風運転が心地よくお使いいただけるように、回転数や風量を設定しています。

※HEF-AL100Aは除く

箱から出してすぐ使える 組み立ていらず



組み立ていらずの扇風機をラインアップ。スタンドとベースが一体型構造のモデルや、組み立て済みの製品は羽根やガードも取り付けてあり、組み立ての手間がかかりません。

※HEF-DH2000B/HEF-DC700B/HEF-DL300B対応



さまざまなシーンでの心地よさにこだわった機能を充実

DCモーター搭載、ハイエンドモデル。



ハイポジション扇
HEF-DH2000B
リモコン付きタイプ DCモーター
オープン価格★
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



お好みの位置に風向きを調節できる こっち向いてボタン

離れた場所で涼んでいる時も、リモコン操作で風向きを調節できる[こっち向いてボタン]を搭載。



- 首振り停止時
扇風機正面から左右90°ずつ、180°の範囲で、風向きを左右に調節できます。
- 首振り運転時
扇風機正面から左右45°ずつ、90°の範囲で、首振りの中心を左右に調節できます。

微風(うちわ風)から強風まで選べる風量8段階

DCモーターの低速回転により、穏やかでやさしい微風運転を実現。おやすみ時にうれしい心地のよい「微風(うちわ風)」から、すぐに涼みたいときのパワフルな「強風」まで、風量を8段階から選べます。

天井付近の空気のかくはんに便利 上方向角度調節約90°

生活シーンに合わせて 2つのリズム運転/おやすみ運転

DCモーターで細かく風量を制御するので、風が自然に変化する運転モードを実現しました。

- 行き届いた使いやすさ
便利機能
- 見やすい表示パネル
- 快適操作のタッチキー
- 左右首振り角度3段階



リビングや寝室に便利な機能でさらに快適に

DCモーター搭載、スタンダードモデル。



リビング扇
HEF-DL900A
リモコン付きタイプ DCモーター
在庫品限り
オープン価格★
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



選べる風量6段階
風量をお好みで細かく調節
ワンタッチ風量キー
指でふれるだけの快適操作
減灯&消音
(表示部が暗くなり)
操作音が消えます
おやすみ時など
シーンによって選べる

切・入同時タイマー
おやすみ時も
おめざめ時も快適に

室温に合わせて風量切替 温度センサー

室温を感じ、「つよめ」「よわめ」の2つのモードで自動的に風量を切り替えます。



※設定風量:「5」、モード:「つよめ」の場合。
※28°C以上では設定した風量で運転します。
※温度は目安です。感知する温度は、同じ室内でも場所によって温度が異なるため、室内の温度計と差が出ることがあります。



おやすみ時などシーンによって選べる 減灯&消音

表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。



生活シーンに合わせて リズム運転/おやすみ運転

DCモーターで細かく風量を制御するので、風が自然に変化する運転モードを実現しました。



おやすみ時もおめざめ時も快適に 切・入同時タイマー

おやすみ時もおめざめ時も好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

快適操作のタッチキー

※切/入ボタン除く

操作部は指でふれるだけで快適に操作できる「タッチキー」を採用。

行き届いた使いやすさ 便利機能

- 保護リング付ガード
- チャイルドロック
- リモコンホルダー
- 左右首振り角度3段階

やさしい風を生み出す8枚羽根

風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。

おやすみ時もおめざめ時も快適に 切・入同時タイマー

おやすみ時もおめざめ時も好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

行き届いた使いやすさ 便利機能

- 見やすい表示パネル
- 快適操作のタッチキー
- 左右首振り角度3段階

微風(うちわ風)から強風まで選べる風量6段階

DCモーターの低速回転により、穏やかでやさしい微風運転を実現。おやすみ時にうれしい心地のよい「微風(うちわ風)」から、すぐに涼みたいときのパワフルな「強風」まで、風量を6段階から選べます。

やさしい風を生み出す8枚羽根

風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。

お好みの風量をワンタッチで切り替えできる風量キー

タッチ操作の「風量キー」は、お好みの風量に指でふれるだけでダイレクトに風量を切り替えることができます。



軽量で、シンプル機能が使いやすい

DCモーター搭載、シンプルモデル。



持ち運びに便利 軽量設計

他のラインアップに比べて、シンプルな機構や部品構成とすることで、本体質量約3.0kgを実現しました。

使いたい場所へ、気軽に持ち運ぶことができます。



※当社扇風機 HEF-AL300B 本体質量約3.9kgと比較

微風（うちわ風）から強風まで選べる風量6段階

DCモーターの低速回転により、穏やかでやさしい微風運転を実現。おやすみ時にうれしい心地のよい「微風（うちわ風）」から、すぐに涼みたいときのパワフルな「強風」まで、風量を6段階から選べます。

おやすみ時などシーンによって選べる減灯&消音

表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。
やさしい風を生み出す8枚羽根
風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。



- 選べる風量6段階**
風量をお好みで細かく調節
- 組み立ていらす**
箱から出してすぐ使える
- 減灯&消音**
(表示部が暗くなり)
(操作音が消えます)
おやすみ時など
シーンによって選べる
- 軽量設計**
持ち運びに便利

リビング扇
HEF-DL300B

リモコン付きタイプ DCモーター
オープン価格★
★オープン価格商品の価格は
販売店にお問い合わせください。



豊富なバリエーションの風を持ち運んでいつもそばに

DCモーター&立体首振りコンパクトモデル。



コンパクト扇
HEF-DC700B

リモコン付きタイプ DCモーター
オープン価格★
★オープン価格商品の価格は
販売店にお問い合わせください。




- 選べる風量8段階**
風量をお好みで細かく調節
- コンパクトデザイン**
持ち運びらくらく
色々な場所で活躍
- 上下・左右立体首振り**
部屋干しなどにも便利
- 組み立ていらす**
箱から出してすぐ使える

お部屋全体の空気をかくはん 上下・左右立体首振り

上下約50°・100°、左右約90°の範囲で
立体的に首振り運転。

上下と左右、それぞれ設定できるのでバリエーション豊かな風で、お部屋全体の空気をかくはんしたり、しっかり涼んだりと、使い方に合わせて設定できます。



持ち運んでいろいろな場所で活躍 コンパクトタイプ

全ラインアップ中、
最軽量となる本体質量約2.3kg。



本体質量
約2.3kg

いろいろな場所に
持ち運んで
使いやすいうえ、
機能は充実の
コンパクト扇です。

おやすみ時もおめざめ時も快適に 切・入同時タイマー

おやすみ時もおめざめ時もお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

リズミカルに変化する風リズム運転

DCモーターで細かく風量を制御するので、風が自然に変化する運転モードを実現しました。

操作かんたん & 見やすい大きな でかボタン & LED運転表示

大きなボタンで機能が見やすく、操作もかんたん。
表示部のLEDも大きく、わかりやすさにこだわりました。



操作かんたん
でかボタン

見やすい大きな
LED運転表示

おやすみ時に便利 切タイマー

1・2・4・6時間後からお好みに合わせて設定、おやすみ時に快適に過ごせます。

ワイドに風を届ける左右首振り

約75°の首振り範囲で、風を送ります。また、リモコンで首振り操作が可能です。

行き届いた使いやすさ 便利機能

- 保護リング付ガード
- チャイルドロック
- リモコンホルダー

微風（うちわ風）から強風まで選べる風量8段階

DCモーターの低速回転により、穏やかでやさしい微風運転を実現。おやすみ時にうれしい心地のよい「微風（うちわ風）」から、すぐに涼みたいときのパワフルな「強風」まで、風量を8段階から選べます。

おやすみ時などシーンによって選べる減灯&消音

表示部が暗くなり、操作音が消えます。

操作かんたんでかボタン

大きなボタンで機能が見やすく操作もかんたんです。

- 保護リング付ガード
- チャイルドロック
- リモコンホルダー



お好みの風を気軽に使える ベーシックモデル。



リビング扇
HEF-AL300B
[リモコン付きタイプ]
オープン価格★
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



- 選べる風量**4段階**
風量をお好みで細かく調節
- スタンド表示部**
はなれていても見やすい
- 減灯&消音**
(表示部が暗くなり)
(操作音が消えます)
おやすみ時など
シーンによって選べる
- 切・入同時
タイマー**
おやすみ時も
おめざめ時も快適に

おやすみ時などシーンによって選べる
減灯&消音
表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。

普段は明るく
表示



気になりにくい
明るさに



イメージ

微風(うちわ風)から強風まで選べる**風量4段階**

シーンに合ったお好みの風量を「微(うちわ風)」・「弱」・「中」・「強」の4段階から選ぶことができます。

はなれていても見やすい**スタンド表示部**

スタンドに大きな表示部があるのではなれていても運転設定がよく見えます。リモコンでの操作にも便利です。

やさしい風を生み出す**8枚羽根**

風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。



リビング扇 HEF-AL100A




操作かんたんで快適
シンプルモデル。

リビング扇
HEF-AL100A

[リモコン無しタイプ] [在庫品限り]

オープン価格★

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



おやすみ時に便利**切タイマー**

1・2・6時間後からお好みに合わせて設定、おやすみ時に快適に過ごせます。

※図は2時間後「切」に設定した場合。

おやすみ時などシーンによって選べる**減灯&消音**

表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。




生活シーンに合わせて **リズム運転／おやすみ運転**

生活シーンやお好みに合わせて便利な運転モードが選べます。


リズム運転

各風量設定ごとに、風量がリズミカルに変化します。
お好みで切・入タイマー時間の設定もできます。



おやすみ運転

「弱」運転で開始約20分後、自動的に「微」運転に切り替わります。運転時間は2時間と10時間から選べます。また風量、切タイマー時間(2時間設定時のみ)は切り替えできます。
※入タイマー設定はできません。



おやすみ時もおめざめ時も快適に **切・入同時タイマー**

おやすみ時もおめざめ時もお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

操作かんたんでかボタン

大きなボタンで機能が見やすく操作もかんたんです。

行き届いた使いやすさ **便利機能**

- 保護リング付ガード
- チャイルドロック
- リモコンホルダー

スリムファン DCモーター HSF-DS500B



スタイルリッシュでやわらかくワイドにそよぐ風
DCモーター搭載、スリムモデル。

スリムファン
HSF-DS500B

[リモコン付きタイプ] [DCモーター]

オープン価格★

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

首振り動作が気にならない **内部スイング**

内部スイング(約55°)だから、首振り時に本体が回らないので気になりません。




行き届いた使いやすさ **便利機能**

- 風量6段階
- 減灯&消音
- リズム運転／おやすみ運転
- チャイルドロック
- 風量キー
- 切・入同時タイマー
- 吸気フィルター
- リモコンホルダー

室温に合わせて風量切替 **温度センサー**

室温を感じ、「つよめ」「よわめ」の2つのモードで自動的に風量を切り替えます。



タイプ	ハイポジション扇 (DCモーター) HEF-DH2000B	リビング扇 (DCモーター) HEF-DL900A	リビング扇 (DCモーター) HEF-DL300B	
外観	 	  在庫品限り	 	
機能	組み立ていらず DCモーター タッチキー 風量 羽根枚数 リモコン(収納場所) 高さ調節	● ● ● 8段階 微(うちわ風)～強 8枚 ● (本体側面) 81.0～110.0cm	— ● ● 6段階 微(うちわ風)～強 8枚 ● (リモコンホルダー) 73.5～95.0cm	● ● — 6段階 微(うちわ風)～強 8枚 ● (リモコンホルダー) 73.0～90.0cm
首振り	左右首振り 上下首振り こっち向いてボタン 左右方向角度調節(手動) 上下方向角度調節(手動) 内部スイング	角度調節 リモコン操作 角度調節 リモコン操作 ● — — 左方向:約20° 右方向:約20° 上方向:約90° 下方向:約10° —	約45・70・90°※1 ● — — — 約45・70・90°※1 ● — — 上方向:約20° 下方向:約10° —	約75° ● — — — 左方向:約22° 右方向:約22° 上方向:約24° 下方向:約12° —
モード	リズム おやすみ 切・入同時タイマー 温度センサー	● (通常/やわらか) 2・10時間 1・2・3・4・5・6・7・8・9 時間 ●	● 2・10時間 1・2・3・4・5・6・7・8・9 時間 —	— — 切タイマーのみ1・2・4・6 時間 —
その他機能	減灯&消音 ※2 チャイルドロック ※3 吸気フィルター 大型ハンドル	● ● — ●	● ● — ●	● ● — —
仕様	羽根径 (cm) 消費電力 (50/60Hz) (W) 待機電力 (50/60Hz) (W) 本体質量 (kg) コードの長さ (m) 本体サイズ 幅×奥行×高さ (cm) 個装箱サイズ 幅×奥行×高さ (cm)	30 最小:1.6※4 最大:21※5 約0.8 約5.2 約2.2 約37.1×36.0×81.0～110.0 約83×38×37	30 最小:2.0※4 最大:21※5 約0.7 約3.8 約1.7 約37.0×37.0×73.5～95.0 約70×19×38	30 最小:1.7※4 最大:21※5 約0.8 約3.0 約1.7 約36.0×35.0×73.0～90.0 約75×38×38

コンパクト扇 (DCモーター) HEF-DC700B	リビング扇 HEF-AL300B	リビング扇 HEF-AL100A	スリムファン (DCモーター) HSF-DS500B	タイプ 型式
 	 	 在庫品限り	 	外観
● ● — 8段階 微(うちわ風)～強 5枚 (リモコンホルダー) 50.0～62.0cm	— — — 4段階 微(うちわ風)・弱・中・強 8枚 (リモコンホルダー) 73.5～95.0cm	— — — 3段階 弱・中・強 5枚 — 73.5～95.0cm	— ● — 6段階 微(うちわ風)～強 — (リモコンホルダー) —	              
約90° ● 約50°・100° ● — — — — —	約75° ● — — — 左方向:約20° 右方向:約20° 上方向:約20° 下方向:約10° —	約75° — — — 左方向:約20° 右方向:約20° 上方向:約20° 下方向:約10° —	— — — — — — — 約55° ●	           
● — 1・2・4・6 時間 —	● 2・10時間 1・2・4・6 時間 —	● — 切タイマーのみ1・2・6 時間 —	● 2・10時間 1・2・3・4・5・6・7・8・9 時間 ●	
● ● — —	● ● — ●	● ● — ●	● ● ● —	
20 最小:1.6 ※6 最大:12 ※7 約0.8 約2.3 約1.7 約26.0×26.0×50.0～62.0 約55×31×29	30 最小:12/14 ※4 最大:39/42 ※5 約0.4/0.5 約3.9 約1.7 約37.1×37.1×73.5～95.0 約70×19×38	30 最小:24/23 ※4 最大:36/39 ※5 約0.3/0.4 約3.4 約1.7 約37.0×37.0×73.5～95.0 約70×19×38	— 最小:5.5 ※4 最大:18 ※5 約0.8 約3.7 約1.7 約28.0×28.0×94.0 約95×19×23	(cm) (W) (kg) (m) (cm) (cm)

※1.首振りの角度調節は本体のみの操作になります。※2.表示部が暗くなり、操作音が消えます。※3.ボタン操作をロックしてお子様やペットによる誤作動を防止します。ただし「切」操作はロックできません。※4.風量最小運転時。(左右首振りなし) ※5.風量最大運転時。(左右首振りあり)

※6.風量最小運転時。(上下・左右首振りなし) ※7.風量最大運転時。(上下・左右首振りあり)