



ひとりひとりに寄り添い、暮らしをしっかりと見つめて、
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、
新しいハピネスに「ハロー!」と出会える暮らしをつくります。

扇風機とエアコンで快適に過ごしませんか？



夏
エアコンと併用して快適な夏を
エアコンの冷気を扇風機で部屋中に
循環させることで、体感温度(肌で感
じる温度)を下げ、いっそう涼しく感じ
られます。



冬
暖房時には扇風機の同時運転で空気循環を。
暖かい空気は天井にたまりがち。扇風機で風を
循環させることにより、足元まで暖かさが広が
ります。上手にお部屋を暖めて快適にお過ごし
ください。

扇風機 安全点検・使用方法

快転せんぷうき

JEMA 快転せんぷうき 検索

人と社会と技術の調和 JEMA 日本電機工業会





安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

●ガードの中や送風口・吸込口の可動部へ
絶対に指などを入れない
けがをするおそれがあります。
●本商品は家庭用です

●高温、高湿、水のかかる場所、火気の近くでは使わない
変色・変形・感電・故障などの原因になります。
●使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

●次の場所で使わない
・ガスレンジなどの近く・引火性ガスのあるところ
・雨や水しぶきのかかるところ
炎の立ち消え、火災・感電の原因になります。



経年劣化に係る安全上のご注意

●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください。

長年ご使用の扇風機の点検を！

●扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。



愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●スイッチを入れても時々羽根やファンが回転しないことがある。●回転が遅い。または
回転が不規則である。●回転中に異常な音や振動がする。●モーター部が異常に熱い。
●焦げ臭い“におい”がする。●その他の異常がある。●電源コードが折れ曲がったり破損
している。●電源コードに触れると、羽根やファンが回ったり、回らなかったりと不安定。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、
スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて
必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているか確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉

TEL: 0120-8802-28

携帯電話: 050-3152-2828 (有料)

FAX: 0120-3121-34

・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>
・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

〈発信者番号通知のお願い〉

「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

受付時間 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日・祝日)
(年末年始を除く)



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2021年4月現在のものです。
GLS-HEF2101

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ハピネス
ひとりひとりに、うれしい暮らしを

HITACHI

Inspire the Next

扇風機

総合カタログ 2021-春夏


HEF-DH2000C

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

心地よい風で 快適な暮らしを。

心地よい風で涼を得るだけでなく、心地よい室内環境づくりにも役立ちます。
窓を開けて室内の空気の換気を促したり、お部屋の空気をかくはんして室内の温度を一定にしたり、部屋干しの衣類に風をあてて衣類乾燥を時短したり。いろいろな使い方で、一年中お使いいただけます。

毎日の生活を快適に DCモーター搭載扇風機



- 低回転でやさしい風
- 細かい風量設定
- 低消費電力

DCモーターは低い回転数で運転することができ、風量も細かく調節できるので、それぞれのシーンに合わせた設定が可能です。また、AC扇風機に比べて、消費電力が少なく、電気代の節約にもなります。


※消費電力(50/60Hz)
HEF-DL300C:21W/ HEF-AL300C:39/42W

うちわで扇いだような自然な風 快適風量 うちわ風



日立の扇風機は、うちわであおいだような自然でやさしい風をめざしてきました。DCモーターの低速回転により、さらに穏やかでやさしい「微風(うちわ風)」を実現。ほのかに感じる自然で心地のよい風です。DCモーター搭載以外のモデルでも、微風運転が心地よくお使いいただけるように、回転数や風量を設定しています。

箱から出してすぐ使える 組み立ていらず



組み立ていらずの扇風機をラインアップ。スタンドとベースが一体型構造のモデルや、組み立て済みの製品は羽根やガードも取り付けてあり、組み立ての手間がかかりません。

※HEF-DH2000C対応

さまざまなシーンでの心地よさにこだわった機能を充実

DCモーター搭載、 ハイエンドモデル。



選べる風量 **8段階**
風量をお好みで細かく調節

組み立ていらず
箱から出してすぐ使える

上方向角度調節 約**90°**
天井付近の空気をかくはん

こっち向いてボタン
お好みの位置に風向きを調節できる



ハイボーション扇
HEF-DH2000C
リモコン付きタイプ DCモーター
オープン価格★
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



消費電力
風量最小運転時 **1.6W** (左右首振りなし)
風量最大運転時 **21W** (左右首振りあり)

お好みの位置に風向きを調節できる こっち向いてボタン

離れた場所で涼んでいる時も、リモコン操作で風向きを調節できる[こっち向いてボタン]を搭載。



首振り停止時

扇風機正面から左右90°ずつ、180°の範囲で、風向きを左右に調節できます。


首振り運転時

扇風機正面から左右45°ずつ、90°の範囲で、首振りの中心を左右に調節できます。

室温に合わせて風量切替 温度センサー

室温を感知し、「つよめ」「よわめ」の2つのモードで自動的に風量を切り替えます。

※設定風量:「5」、モード:「つよめ」の場合。
※28℃以上では設定した風量で運転します。
※温度は目安です。感知する温度は、同じ室内でも場所によって温度が異なるため、室内の温度計と差が出ることがあります。



微風(うちわ風)から強風まで選べる 風量8段階

DCモーターの低速回転により、穏やかでやさしい微風運転を実現。おやすみ時にうれしい心地のよい「微風(うちわ風)」から、すぐに涼みたいときのパワフルな「強風」まで、風量を8段階から選べます。

天井付近の空気のかくはんに便利 上方向角度調節約90°

生活シーンに合わせて 2つのリズム運転／おやすみ運転

DCモーターで細かく風量を制御するので、風が自然に変化する運転モードを実現しました。

やさしい風を生み出す 8枚羽根

風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。

おやすみ時もおめざめ時も快適に 切・入同時タイマー

おやすみ時もおめざめ時もお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

行き届いた使いやすさ 便利機能

- 見やすい表示パネル
- 快適操作のタッチキー
- 左右首振り角度3段階



リビング扇
HEF-DL300C
リモコン付きタイプ DCモーター
オープン価格★
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

消費電力
風量最小運転時 **2.0W**
(左右首振りなし)
風量最大運転時 **21W**
(左右首振りあり)

操作かんたん シンプルモデル

シンプルな操作・表示にし、使いやすさやかんたん操作にこだわったモデルです。

おやすみ時などシーンによって選べる 減灯&消音

表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。

「減灯&消音」機能搭載

普段は明るく表示
気になりにくい明るさに

通常時
設定時

微風(うちわ風)から強風まで選べる 風量6段階

DCモーターの低速回転により、穏やかでやさしい微風運転を実現。おやすみ時にうれしい心地のよい「微風(うちわ風)」から、すぐに涼みたいときのパワフルな「強風」まで、風量を6段階から選べます。

リズムカルに変化する風 リズム運転

各設定風量ごとに、風量がリズムカルに変化します。お好みで切タイマー時間の設定もできます。

やさしい風を生み出す 8枚羽根

風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。

おやすみ時に便利 切タイマー

1・3・6時間後からお好みに合わせて設定、おやすみ時に快適に過ごせます。

ワイドに風を届ける 左右首振り

約75°の首振り範囲で、風を送ります。また、リモコンで首振り操作が可能です。

行き届いた使いやすさ 便利機能

- 保護リング付ガード
- チャイルドロック
- リモコンホルダー

お好みの風を気軽に使える

ベーシックモデル。

リビング扇
HEF-AL300C
リモコン付きタイプ
オープン価格★
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

おやすみ時などシーンによって選べる 減灯&消音

表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。


通常時 普段は明るく表示
設定時 気になりにくい明るさに

通常時
設定時

生活シーンに合わせて リズム運転／おやすみ運転

リズム運転

各風量設定ごとに、風量がリズムカルに変化します。お好みで切・入タイマー時間の設定もできます。




生活シーンやお好みに合わせて便利な運転モードが選べます。

おやすみ運転

「弱」運転で開始約20分後、自動的に「微」運転に切り替わります。運転時間は2時間と10時間から選べます。また風量、切タイマー時間(2時間設定時のみ)は切り替えます。

※入タイマー設定はできません。



微風(うちわ風)から強風まで選べる 風量4段階

シーンに合ったお好みの風量を「微(うちわ風)」・「弱」・「中」・「強」の4段階から選ぶことができます。

はなれていても見やすい スタンド表示部

スタンドに大きな表示部があるのではなれていても運転設定がよく見えます。リモコンでの操作にも便利です。

やさしい風を生み出す 8枚羽根

風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。

おやすみ時もおめざめ時も快適に 切・入同時タイマー

おやすみ時もおめざめ時もお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

操作かんたんでかボタン

大きなボタンで機能が見やすく操作もかんたんです。

行き届いた使いやすさ 便利機能

- 保護リング付ガード
- チャイルドロック
- リモコンホルダー

