

上下左右風向コントロール

上下・左右スイングで、
お部屋を快適に。

[みはってやすみ]タイマー

寝苦しい夜に、
快適な睡眠を守る。

[ecoこれっきり]運転

日差しの変化を見分けて、
快適&省エネ。^{※9}

※RAS-DR4025Dにおいて、当社独自の
条件(製造元)により評価しています。

ルームエアコン Dシリーズ

2025年度
モデル



詳しくは
Webへ

R32




3階建て対応
配管長 12m
高低差 10m
チャージレス

熱交換器自動お掃除
[凍結洗浄 Light]
室内機
熱交換器自動お掃除
[凍結洗浄]
室外機



※リモコンホルダーは別売です。
SP-RH-4 希望小売価格550円
(税込)をお求めください。



カビバスター(エアコン内部クリーン)
ステンレスフィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ

内部送風乾燥運転
[くらしセンサー](日射センサー)
日差し

[ecoこれっきり運転]



※室外機の必要設置スペースについて詳しくは販売店にご相談ください。

| 室外機 [RAS-DR2225S・DR2525S・DR2825S] | 室外機 [RAS-DR3625S] | 室外機 [RAS-DR4025D] | 室外機 [RAS-DR5625D・DR6325D・DR7125D] |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 高さ: 530mm 幅: 658(+60)mm | 高さ: 570mm 幅: 750(+60)mm | 高さ: 629mm 幅: 799(+97)mm | 高さ: 709mm 幅: 859(+97)mm |

室外機には塗装鋼板を採用※(固定足、底板部等を除く)
※一部の機種は塗料塗布仕様。
[日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002 耐塩害基準に基づいています。]

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

| 単相 100V 電源 | 冷暖房時 6 畳程度 | RAS-DR2225S (W) |
|-----------------|--|-----------------------------|
| 冷暖房時 | 冷暖房時 | 冷暖房時 |
| 期間消費電力量 717 kWh | 目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 87% APF 5.8 | 室外機 RAC-DR2225S 室内 単相 100VⒶ |
| 50Hz 共通 | 暖房 5~6畳 (8~10m ²) 2.2kW (0.2~3.9) 消費電力 470W | |
| 60Hz 共通 | 冷房 6~9畳 (10~15m ²) 2.2kW (0.3~2.7) 消費電力 635W | |

オープン価格★ 低温暖房能力 2.8kW

| 単相 100V 電源 | 冷暖房時 8 畳程度 | RAS-DR2525S (W) |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 冷暖房時 | 冷暖房時 | 冷暖房時 |
| 期間消費電力量 815 kWh | 目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 87% APF 5.8 | 室外機 RAC-DR2525S 室内 単相 100VⒶ |
| 50Hz 共通 | 暖房 6~8畳 (10~13m ²) 2.8kW (0.2~4.1) 消費電力 650W | |
| 60Hz 共通 | 冷房 7~10畳 (11~17m ²) 2.5kW (0.3~3.1) 消費電力 710W | |

オープン価格★ 低温暖房能力 3.0kW

| 単相 100V 電源 | 冷暖房時 10 畳程度 | RAS-DR2825S (W) |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 冷暖房時 | 冷暖房時 | 冷暖房時 |
| 期間消費電力量 929 kWh | 目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 86% APF 5.7 | 室外機 RAC-DR2825S 室内 単相 100VⒶ |
| 50Hz 共通 | 暖房 8~10畳 (13~16m ²) 3.6kW (0.2~4.6) 消費電力 930W | |
| 60Hz 共通 | 冷房 8~12畳 (13~19m ²) 2.8kW (0.3~3.3) 消費電力 850W | |

オープン価格★ 低温暖房能力 3.4kW

| 単相 100V 電源 | 冷暖房時 12 畳程度 | RAS-DR3625S (W) |
|-------------------|--|-----------------------------|
| 冷暖房時 | 冷暖房時 | 冷暖房時 |
| 期間消費電力量 1,390 kWh | 目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 74% APF 4.9 | 室外機 RAC-DR3625S 室内 単相 100VⒶ |
| 50Hz 共通 | 暖房 9~12畳 (15~19m ²) 4.2kW (0.2~4.6) 消費電力 1,220W | |
| 60Hz 共通 | 冷房 10~15畳 (16~25m ²) 3.6kW (0.3~3.7) 消費電力 1,330W | |

オープン価格★ 低温暖房能力 3.4kW

| 単相 200V 電源 | 冷暖房時 14 畳程度 | RAS-DR4025D (W) |
|-------------------|--|-----------------------------|
| 冷暖房時 | 冷暖房時 | 冷暖房時 |
| 期間消費電力量 1,544 kWh | 目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 74% APF 4.9 | 室外機 RAC-DR4025D 室内 単相 200VⒶ |
| 50Hz 共通 | 暖房 11~14畳 (18~23m ²) 5.0kW (0.6~7.3) 消費電力 1,480W | |
| 60Hz 共通 | 冷房 11~17畳 (18~28m ²) 4.0kW (0.4~4.5) 消費電力 1,430W | |

オープン価格★ 低温暖房能力 5.3kW

| 単相 200V 電源 | 冷暖房時 18 畳程度 | RAS-DR5625D (W) |
|-------------------|--|-----------------------------|
| 冷暖房時 | 冷暖房時 | 冷暖房時 |
| 期間消費電力量 2,118 kWh | 目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 79% APF 5.0 | 室外機 RAC-DR5625D 室内 単相 200VⒶ |
| 50Hz 共通 | 暖房 15~18畳 (24~30m ²) 6.7kW (0.6~9.2) 消費電力 2,020W | |
| 60Hz 共通 | 冷房 15~23畳 (25~39m ²) 5.6kW (0.5~5.7) 消費電力 2,170W | |

オープン価格★ 低温暖房能力 6.7kW

| 単相 200V 電源 | 冷暖房時 20 畳程度 | RAS-DR6325D (W) |
|-------------------|--|-----------------------------|
| 冷暖房時 | 冷暖房時 | 冷暖房時 |
| 期間消費電力量 2,383 kWh | 目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 81% APF 5.0 | 室外機 RAC-DR6325D 室内 単相 200VⒶ |
| 50Hz 共通 | 暖房 16~20畳 (26~32m ²) 7.1kW (0.6~9.4) 消費電力 2,150W | |
| 60Hz 共通 | 冷房 17~26畳 (29~43m ²) 6.3kW (0.6~6.5) 消費電力 2,150W | |

オープン価格★ 低温暖房能力 6.8kW

| 単相 200V 電源 | 冷暖房時 23 畳程度 | RAS-DR7125D (W) |
|-------------------|--|-----------------------------|
| 冷暖房時 | 冷暖房時 | 冷暖房時 |
| 期間消費電力量 2,984 kWh | 目標年度 2027年度 省エネ基準達成率 76% APF 4.5 | 室外機 RAC-DR7125D 室内 単相 200VⒶ |
| 50Hz 共通 | 暖房 19~23畳 (31~39m ²) 8.5kW (0.6~9.5) 消費電力 2,980W | |
| 60Hz 共通 | 冷房 20~30畳 (32~49m ²) 7.1kW (0.6~7.2) 消費電力 2,830W | |

オープン価格★ 低温暖房能力 6.9kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。
※別売空気清浄フィルターは1回目購入時SP-VCF11W(枠付) 希望小売価格2,530円(税込)をお求めください。2回目以降はSP-VCF11(枠無) 希望小売価格2,200円(税込)をお求めください。※アース棒は別売です。
※1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL4(オープン価格)が必要です。詳しくはP.33をご覧ください。
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○室外機()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含まれません。

ソフト除湿
上下スイング
左右スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ]*1

シーズン前自動点検

接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※5 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。当社試験室(製造元)で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果の[カビバスターなし]:毎日6時間冷房運転を3週繰り返す。[カビバスターあり]:毎日6時間冷房運転後、1~3日目までは[カビバスター]設定によるエアコン内部乾燥運転。4日目は[カビバスター] [カビバスターなし]:1日目のみ6時間冷房運転後、3週間運転停止。[カビバスターあり]:1日目のみ6時間冷房運転後、4、8、12、16、20日目は定刻1回[カビバスター]運転(加熱・低温制御)。試験室(製造元)で測定。RAS-DR4025D。洋室14畳。暖房時:外気温2℃、設定温度23℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、[ecoこれっきり]ON 当社独自の条件(製造元)に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。○P.23-24は、RAS-DR4025Dの特長を紹介しています。

※詳しくはP.35-36をご覧ください。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。