



「サッと冷凍できるかな…」
「鮮度は大丈夫かな…」
冷蔵庫の前で悩んでいませんか？

webで
詳細を
チェック



冷蔵庫TOP



そこで日立!

らくうま!ひろ^{イン}冷凍で「らく」。
まるごとチルドで「うま」。



R-HXCC62V

あしたから、もっとハビネス。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、家庭用冷蔵庫・冷凍庫を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

「サッと冷凍できるかな…」
 「鮮度は大丈夫かな…」
 冷蔵庫の前で悩んでいませんか？



✓ そこで日立!

らくうま! ひろ^{イン}冷凍で「らく」。
 まるごとチルドで「うま」。
 たっぷり入って、しかも省エネ^{*1}!
※1 冷蔵室独立冷却システムによる。

1. 置くだけでらくに冷凍、おいしく保存。ひろびろ

らくうま! ひろ^{イン}冷凍

対象タイプ: GXCC、HXCC、
 HXC、HW、WXC

webで
 詳細を
 チェック



自動で、すばやくおいしくホームフリージング。[デリシャス冷凍] (冷凍室下段1段目)

※当社調べ。

ボタン操作不要。
 置くだけで
 自動でサッと冷凍。

らく



冷めきる
 前に
 置ける!

※温かい食品を保存するときは、手で持てるくらいの温度(約50℃以下)を目安に入れてください。

専用の温度センサーが、デリシャス冷凍スペースの温度を検知し、自動で運転を切り替え、食品をすばやく冷凍します。



うまみを守って
 すばやく冷凍。

うまい

解凍時、うまみ成分の流出を抑える。
(牛肉解凍時ドリップ)



ドリップ量
 0.93g/
 100g

ドリップの流出が多い
 通常冷凍
 2023年度商品
 R-GXCC67T
 冷凍室下段(2段目)



ドリップ量
 0.62g/
 100g

ドリップの流出が少ない
 デリシャス冷凍
 2023年度商品
 R-GXCC67T
 冷凍室下段(1段目)

アルミトレイが食品の熱を奪ってすばやく冷凍。水分が凍る最大氷結晶生成帯をすばやく通過することで、氷結晶の成長を抑え、食品の細胞の破壊を抑えます。

※当社調べ。食品の種類・状態・量によって効果が異なります。*1

※当社調べ。食品の種類・鮮度・包装状態・解凍方法などによって効果が異なります。*2

※賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。*2023年度商品R-GXCC67Tにて試験実施。R-GXCC67TとR-GXCC67Tデリシャス冷凍約82分、2023年度商品R-GXCC67T冷凍室下段(2段目)通常冷凍157分。*2 10日間冷凍保存、室温約20℃で3時間解凍後
 1 HXCC54Vの特長を紹介しています。OR-HXCC62Vで説明しています。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。



2. たっぷり入る冷蔵室の全段どこでもチルド保存できて、らくうま。

まるごとチルド*3 P.3

※ドアポケットはまるごとチルドに含まれません。

3. あれあったっけ? がスマホで確認できる。食材管理がらくに。

冷蔵庫カメラ P.4



冷蔵庫独立冷却システムで **省エネ** P.5

使えて、整理もしやすい。

食品の大きさに合わせて整理しながら収納。

[冷凍室下段3段ケース]

3つのケースにわけて整理しやすく、大容量。

1段目 薄物ケース 深さ約5cm
[デリシャス冷凍スペース]

一段全部がアルミトレイ。小分けにした肉や魚、ごはんなどを一度にたっぷりホームフリージング。

2段目 小物ケース 深さ約9cm
よく使う冷凍食品や作り置きおかずなどを整理してストック。

3段目 大物ケース 深さ約14.5cm
まとめ買いした冷凍食品や大きな食材もたっぷり収納。



イメージ図
(冷凍室上下段、製氷室の定格内容積の合計)
※R-HXCC62Vの場合。
※食品収納スペースの目安は110L。



R-HXCC62V(X)

GOOD DESIGN AWARD 2023
公益財団法人日本デザイン振興会主催 (生活家電) 冷蔵庫カメラ



コネクテッド家電

まんなか冷凍

※詳しい仕様は、P.9をご覧ください。

R-HXCC62Vは同等性能です。*1 室温約20℃、牛肉150g3枚を冷凍した場合。最大氷結晶生成帯(-1℃から-5℃)を通過する時間:2023年度商品の比較。*3 出荷時は「まるごとチルド」設定になっています。「まるごとチルド」設定時は、消費電力量が約5%増加します。OP.1-2は、R-GXCC67W・HXCC62V・商品のドア面と側面では色が異なります。ドア面には製造上のゆがみが生じます。



まるごとチルド（冷蔵室） 対象タイプ：GXCC、HXCC、HXC、HW、H、VW、KXCC、HWS、HS

webで
詳細を
チェック



たっぷり入る冷蔵室の全段どこでもチルド保存できて、らく・うま。



まるごとチルド*1

※ドアポケットはまるごとチルドに含まれません。



チルド温度
約2℃*2

うるおい
冷氣

たっぷり
156L*1

イメージ図

※1 R-HXCC62Vの場合。棚部分の食品収納スペースの目安。

全段約2℃*2の低温。どこでも肉・魚を保存でき、約5日後でも加熱調理しておいしい。

※当社調べ。食品の種類・状態・量によって効果が異なります。*3*4



豚ロース肉



とんかつ



アジ



アジフライ

※食材料理の写真はイメージです。

ラップなしで、そのままサッと保存できる。*5



クリームたっぷりのケーキや、きれいに盛り付けたサラダやオードブルも。



ラップをする手間が省ける



ラップの使用量が減らせる

※食材・料理の写真はイメージです。

温かい食品を冷めきるまで待たずに入れられる。



※温かい食品を保存するときは、手で持てるくらいの温度（約50℃以下）を目安に入れてください。



対象タイプ：H、HS

最下段まで肉・魚をおいしく保存。チルドルームの扉がないから、サッと出し入れできて、らく。[ひろびろ下段スペース]



まるごとチルドはたっぷり157L

ひろびろ下段スペース24L

※R-H54Wの場合。棚部分の収納スペースの目安。

肉・魚もらくにおいしく保存。約5日後でも加熱調理しておいしい。

※当社調べ。食品の種類・状態・量によって効果が異なります。*3*4



豚ロース肉



とんかつ



アジ



アジフライ

※食材・料理の写真はイメージです。

重い鍋や大きなお皿に入れた食品も、チルドルームの扉がないから出し入れしやすい。



常備品のストックスペースや、子ども用の食品・おやつに保存に。



特鮮氷温ルーム 対象タイプ：GXCC、HXCC、HXC、HW、VW、KXCC、HWS

webで
詳細を
チェック



※食材・料理の写真はイメージです。

凍らせない約-1℃でおいしく保存。特鮮氷温ルーム



肉・魚の鮮度が長持ち、約7日後でも加熱調理しておいしい。

※当社調べ。食品の種類・状態・量によって効果が異なります。*6*7



豚ロース肉



とんかつ



アジ



アジフライ

約-1℃で凍らせずに鮮度を守る。

※当社調べ。食品の種類・状態・量によって効果が異なります。*7



タイ



※賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。※2023年度商品R-GXCC67Tにて試験実施。R-GXCC67Tと約32℃、「まるごとチルド」設定で庫内が安定したときの目安です。*3 ●試験方法：「まるごとチルド」搭載の冷蔵室で保存した食品の生菌数（単位：CFU/g）の「まるごとチルド」設定の冷蔵室は 2.5×10^5 。生菌数は一般的に 1.0×10^7 が初期腐敗とされています。※試験依頼先：（株）氷温研究所 報告書No.：氷研発第K値：5日後50.2%（初期値40.6%）。K値とは鮮度を表す指標の一つで値が低いほど鮮度がよいことを示します。一般に、60%以上では食用に適さないとされています。（単位：CFU/g）の測定 ●対象部分：2023年度商品R-GXCC67Tの特鮮氷温ルーム（R-GXCC67TとR-HXCC62Vは同等性能）。●対象食品：7日後の豚ロース肉氷温研究所 報告書No.：氷研発第230002号。*7 2023年度商品 R-GXCC67Tの特鮮氷温ルーム（ラップなし）で保存。室温約20℃、ドア開閉なし。7日間または3日*7がよいことを示します。一般に、60%以上で食用に適さないとされており、20%以上では生食に適さないとされています。OP.3-4は、R-GXCC67W・HXCC62V-



冷蔵庫の使いやすさ

対象タイプ: GXCC、HXCC、HXC、HW、H

webで
詳細を
チェック



大きなものも小さなものも冷蔵庫にすっきり収納。らくに出し入れ、使いやすい。

高さを調整できる棚で、使い方に合わせて収納、出し入れもらくらく。さらに付属の小物ケースで、よく使う小物などの収納が便利。



[奥までストックできるん棚]
買い置きた飲料や調味料がたっぷりストックできる。

[高さかわるん棚]
食品に合わせて高さを調整できる。

[小物ケース (卵スタンド付き)]

よく出し入れする卵や小さな食品をまとめて、冷蔵庫の棚のお好きな位置に入れられる。



卵の収納

朝食セットにも

冷蔵庫カメラ

対象タイプ (撮影範囲) : GXCC (冷蔵庫、冷凍室下段、野菜室)
HXCC (冷蔵庫)
KXCC (冷蔵庫)

webで
詳細を
チェック



あれあったっけ? がスマホで確認できる。食材管理がらくに。冷蔵庫カメラ



冷蔵庫のドアを開けると、カメラが冷蔵庫内を自動で撮影。スマホで確認できるから、買い忘れや二重購入、買いすぎを減らして、毎日の食材管理が手軽にできる。

食品の収納場所やドアを開ける角度によって、カメラでの撮影に写らない部分があります。特鮮氷温ルーム内、冷蔵庫内の奥側、ドアポケットの一部は写りません。

買い物の「あいまい買い」を「ジャスト買い」に! 買い忘れも買いすぎも、簡単に減らせる!

「何買うんだっけ?」がわかる。

「誰か買ってたかな?」がわかる。

「とりあえず買っておこう」がなくなる。

買い物メモも、これからはスマホで確認できて、作成の手間が省けます。



スマホ間で共有できるので、買い物分担にも役立ちます。



「あったかわからないから買っておく」を減らして、買いすぎを抑えます。



冷蔵庫カメラでドアの開閉回数を低減できるから、冷気の流出を抑えられる。

冷蔵庫カメラなら、ドアを開けなくても冷蔵庫の中の食品が確認できるので、ドア開閉の回数が低減できて、冷気の流出を抑えることができます。

※当社調べ。冷蔵庫カメラ搭載機種購入者の使用状況から確認しています。ドアの開閉角度・時間によって効果は異なります。



※「冷蔵庫カメラ」の利用には「日立冷蔵庫コンシェルジュアプリ」を使用して、スマートフォンと冷蔵庫本体との連携が必要です。出荷時、アプリはオフ設定です。オンにしたときは消費電力量が約3%増加します。冷蔵庫本体と連携できるスマートフォンは5台までです。撮影画像には、冷蔵庫のドアを開けた方や、居室の一部など冷蔵庫の周囲の様子が写り込む場合があります。撮影画像は、当社の管理するサーバにアップロードされ、一定期間が経過した後消去いたします。撮影画像は、個人を特定できない方法で、冷蔵庫の新機能の開発および機能改善などに使用することがあります。

GXCCタイプのみ 冷凍室下段や野菜室も自動で撮影

※R-HXCC62V、HXCC54V、KXCC57Vの撮影範囲は冷蔵庫のみです。



冷凍室下段、野菜室の引き出しを開けるとカメラが自動で撮影。常備しておきたい冷凍食品や野菜もスマホで確認できます。

冷凍室下段、野菜室は、上部から見える範囲を撮影します。食品の収納場所やケースの引き出し度合いによって、カメラでの撮影に写らない部分があります。上部から見て上段のケースに隠れる部分や各室内の奥側は写りません。

<冷凍室下段の例>



<野菜室の例>



トマトまだあったっけ... あった!

R-HXCC62Vは同等性能です。*1 出荷時は「まるごとチルド」設定になっています。「まるごとチルド」設定時は、消費電力量が約5%増加します。*2 周囲温度測定。●対象部分:2023年度商品R-GXCC67Tの冷蔵庫(「まるごとチルド」設定)。●対象食品:5日後の豚ロース肉 ●試験結果:初期値 1.7×10^3 に対して、230002号。*4 2023年度商品R-GXCC67Tの冷蔵庫(「まるごとチルド」設定)で保存。室温約20℃、ドア開閉なし。5日間保存後のK値で見えています。アジの*5 ニオイの強い食品やニオイ移りしやすい食品などは、ラップすることをおすすめします。*6 ●試験方法:「特鮮氷温ルーム」搭載の冷蔵庫で保存した食品の生菌数(ラップなし) ●試験結果:初期値 1.7×10^3 に対して、特鮮氷温ルームに保存後は 1.6×10^5 。生菌数は一般的に 1.0×10^7 が初期腐敗とされています。※試験依頼先:(株)日間保存後のK値で見えています。アジのK値:7日後22.3%(初期値6.4%)。タイのK値:3日後9.6%(初期値4.1%)。K値とは鮮度を表す指標の一つで値が低いほど鮮度HXCC54Vの特長を紹介しています。OR-HXCC62Vで説明しています。

新鮮スリープ野菜室

対象タイプ:GXCC、HXCC、HXC、HW、VW、HWS、WXC (全スペース)

webで
詳細を
チェック



眠らせるように保存するから、みずみずしさが長持ち。

※当社調べ。

新鮮スリープ野菜室

※下段スペース。

[新鮮スリープ保存]
野菜を眠らせるように保存して、
栄養素を守ります。



[うるおい保存]
水分を閉じ込めて乾燥を抑えます。



イメージ図

野菜のみずみずしさが約10日間長持ち。野菜のビタミンCを守る。

思いきりまとめ買いも。 ※当社調べ。食品の種類・状態・量
(ホウレンソウ) によって効果が異なります。*1



2022年度商品 R-H54S
(新鮮スリープ野菜室未搭載)



2023年度商品 R-GXCC67T
新鮮スリープ野菜室



小松菜

※当社調べ。
食品の種類・状態・
量によって効果が
異なります。*2

〈ビタミンCの残存率10日後の比較〉



2022年度商品 R-H54S
(新鮮スリープ野菜室未搭載)

2023年度商品 R-GXCC67T
新鮮スリープ野菜室

しっかり省エネ。

対象タイプ:GXCC、HXCC、HXC、HW、H、VW、KXCC、HWS、HS

webで
詳細を
チェック



冷蔵庫独立冷却システム

冷却器とファンを、冷蔵室専用と冷凍室・野菜室
専用に2つ搭載。冷蔵室を独立させることで、冷
蔵室専用冷却器の温度を高くできるので、エネ
ルギーの消費が抑えられます。



冷蔵室専用
冷却器+
大風量ファン

冷凍室・
野菜室専用
冷却器+ファン

イメージ図

環境への配慮 R-HXCC62V ●使用時の年間CO₂排出量:約
118[kg-CO₂/年]*1 ●ノンフロン冷媒 (R600a) を使用 ●
ノンフロン断熱発泡ガス (シクロペンタン) を使用 ●グリーン
購入法適合商品
*1 一般社団法人 日本電機工業会「家電エコ用語ナビ」
CO₂排出係数0.435[kg-CO₂/kWh]により算出。

食材の管理をサポートするスマホアプリ [日立冷蔵庫コンシェルジュアプリ]*3

※出荷時はオフ設定です。オンにしたときは消費電力量が約3%増加します。

対象タイプ:GXCC、HXCC、HXC、WXC、KXCC



コネクテッド家電

アプリの
ダウンロードは
こちら



食材をリストで管理できる [食材管理]

保存する食材を登録して一覧管理できます。食材名を入力すると約1,400種類*2
の食材データから候補が表示され、選択するだけで、食材の画像やおすすめの保存
場所などを自動で表示。手間なく手軽にリスト登録できます。 ※2 2024年9月現在。



入力画面



リスト画面

食材登録
しておこう!



手軽に
リスト登録
できる

食材の期限がわかる

さらに賞味・消費期限を登録しておくで、期限が近づいたら
ホーム画面やプッシュ通知でお知らせ。献立の検討や買い時
のチェック、食材の使い忘れの低減に役立ちます。



そろそろ
使わなきゃ!



期限が
近くなると、
ホーム画面や
プッシュ通知
でお知らせ

リマインド画面

*3 Android™7.0以上、iOS12.0以降に対応。インターネット接続環境と無線LANルーターが必要です。Androidは、Google LLC の登録商標です。
*セキュリティ対策のため、必ず暗号化方式WPAまたはWPA2(いずれもTKIPまたはAES) の設定ができる無線LANルーターをご使用ください。通信規格
はIEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) のいずれかに対応しているものがが必要です。 ※アプリの利用には事前に「日立家電メンバーズクラブ」への登録が必要
です。 ※アプリの利用は無料ですが、ダウンロードおよびアプリを利用の際には、通信費用がかかります。 ※アプリを利用する際は、あらかじめ利用規約とプ
ライバシーポリシーに同意のうえ、ご利用ください。 ※アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は、予告なく変更することがあります。また、提供サービスは予告
なく終了することがあります。 ※すべてのスマートフォンで動作を保証するものではありません。 ※WPA™、WPA2™はWi-Fi Alliance®の商標です。



日立の家電がより便利に使える 「ハピネスアップ」
家事サポートアプリ

webで
詳細を
チェック



※賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。 ※2023年度商品R-GXCC67Tにて試験実施。R-GXCC67Tと
R-HXCC62Vは同等性能です。 *1 2023年度商品R-GXCC67T新鮮スリープ野菜室(下段スペース)に収納可能な量の野菜を室温約20℃でラップなし、ドア開閉
なしで10日間保存。2022年度商品R-H54Sの野菜室(新鮮スリープ野菜室未搭載)にも容積比で同程度の野菜を収納しています。 *2 初期値に対して栄養素等
を増やす効果はありません。 OP.5は、R-GXCC67W・HXCC62V・HXCC54V・HXC62V・HXC54Vの特長を紹介しています。 OR-HXCC62Vで説明しています。

まんなか冷凍

まんなか野菜

どっちも冷凍

使い方に合わせていろいろ選べる日立の冷蔵庫。

まんなか野菜/R-VW57V・VW50V

野菜をサッと出し入れできて、らく。野菜たっぷりの毎日に。まんなか野菜

野菜をらくに出し入れできて使いやすい。さらに[新鮮スリーブ野菜室]採用で、鮮度を守って保存できます。

らく 野菜をよく使うなら まんなか野菜

まんなか野菜



大きくて重たい葉物野菜も手軽に出し入れできる。



調理中もサッと出し入れできる。



重たい2Lペットボトルも立ったまま取り出せる。

眠らせるように保存するから、みずみずしさが長持ち。※当社調べ。

新鮮スリーブ野菜室 ※下段スペース。



イメージ図

たっぷり入る冷蔵室の全段どこでもチルド保存できて、らくうま。

まるごとチルド*4

※ドアポケットはまるごとチルドに含まれません。



※写真はR-VW57Vです。



公益財団法人日本デザイン振興会主催 (生活家電)

GOOD DESIGN AWARD 2020

R-VW57V・R-VW50V

※詳しい仕様は、P.10をご覧ください。

webで詳細をチェック



どっちも冷凍/R-KXCC57V

上段・下段の引き出しがどっちも冷凍で259Lの大容量冷凍に。どっちも冷凍

※上段/下段切替室を「冷凍」設定にした場合。冷凍室、製氷室の定格内容積を含みます。食品収納スペースの目安は168L。

ひろい 冷凍をたくさん使うならどっちも冷凍



どっちも冷凍 大容量冷凍室 259L

※上段/下段切替室を「冷凍」設定にした場合。冷凍室、製氷室の定格内容積を含みます。食品収納スペースの目安は168L。



暮らしに合わせて、引き出しを「野菜」「冷蔵」にもできます。

※出荷時は、上段切替室:「冷凍・標準」、下段切替室:「冷凍・標準」設定になっています。



たとえば 冷凍するものが少ないときは片方の引き出しを「野菜」や「冷蔵」に。



あれあったっけ? がスマホで確認できる。食材管理がらくに。冷蔵庫カメラ



公益財団法人日本デザイン振興会主催 (生活家電)

GOOD DESIGN AWARD 2023

冷蔵庫カメラ

たっぷり入る冷蔵室の全段どこでもチルド保存できて、らくうま。まるごとチルド*4

※詳しい仕様は、P.10をご覧ください。

webで詳細をチェック



※ドアポケットはまるごとチルドに含まれません。

*4 出荷時は「まるごとチルド」設定になっています。「まるごとチルド」設定時は、消費電力量が約5%増加します。

冷凍庫/R-K11R

幅46cm

1ドア
定格内容積 **113L**

R-K11R

オープン価格* **¥**
幅460×奥行585×高さ1,110mm
※奥行はハンドル・調節脚を除く

2021年省エネ基準達成率 **100%**

年間消費電力量 (50/60Hz) **388** kWh/年
15年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

びったりセレクト 2021年省エネ基準達成率 (50/60Hz) 基準達成率
冷凍 100% 388kWh/年
冷蔵 100% 230kWh/年

グリーン購入法適合商品
ノンフロン冷媒 (R600a) 対応

あなた好みにカスタマイズできるセカンド冷蔵庫



シャンパン (N)

公益財団法人
日本デザイン振興会主催
(生活家電)
GOOD DESIGN
AWARD 2021
R-K11R




※正面と側面で色が異なります。※静音設計を採用していないため、設置場所によっては、運転音が大きく感じることがあります。

webで
製品を
チェック



庫内全体を「冷凍」「冷蔵」「常温」に温度が切り替えられる
【びったりセレクト】

据付必要
寸法図
(単位:mm)



■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。○設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。○本体側面を壁際に設置される場合、ドアが十分開けられないときは、壁から25mm以上のスペースをとってください。

型式	定格消費電力 (W) 50/60Hz		最小設置 奥行寸法 (mm)
	電動機	電熱装置	
R-K11R	62/57	75/75	660



GOOD DESIGN

スマホとつながり、食品のストック管理や購入をアプリでサポートする
スマートストッカー [びったりセレクト][まるごとチルド]搭載

スマートストッカー コネクテッド家電

R-KC11R 詳細はwebでご覧いただけます。



webで
製品を
チェック



据付必要寸法図一覧

○据付必要寸法図について: ■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件とは異なります。○設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。○本体側面を壁際に設置される場合、ドアが十分開けられないときは、GXCCタイプは壁から15mm以上、それ以外の機種では、壁から10mm以上のスペースをとってください。

WXCタイプ	GXCCタイプ	HXCCタイプ	R-HXCC54V	HXCタイプ
R-WXC74W	R-GXCC67W	R-HXCC62V	R-HXCC54V	R-HXC62V
R-HXC54V	R-HW62V	R-HW54V	R-HW49V	Hタイプ
R-H49W	R-VW57V	R-VW50V	R-KXCC57V	HWSタイプ
R-HS47V	R-K40T	R-V38V	R-V32V	冷凍冷蔵庫
R-K40T	R-V38V	R-V32V	R-27V	

※1 ハンドル・脚カバー含む。 ※2 カメラ機能使用時は、カメラユニットがドア面から57mm出っ張ります。 ※3 電動引き出しスイッチ・脚カバー含む。

お買い上げの前にご覧ください 疑問の点はお客相談センターまたは販売店でお確かめください。

●冷蔵庫底面の熱により変形・変色するおそれのある、じゅうたんや畳・フローリング・塩化ビニル製の床などの場合、または床が弱い場合は厚さ1cm程度の丈夫な木材を敷いてください。●温泉地域や工業地域周辺、下水配管の近くなどに冷蔵庫を据え付ける場合、硫化ガスの影響で配管が腐食することがあり、配管の防サビ処理が必要となる場合があります。あらかじめお客相談センターまたは販売店にご相談ください。なお、その際の処理費用については有料となります。

正しくお使いいただくために

- 家庭用の冷蔵庫・冷凍庫は、業務用など使い方の激しい用途には適しません。業務用の専用機種をご利用ください。
- 家庭用の冷蔵庫・冷凍庫は、車庫内・船舶内などでの使用には適しません。このような使い方での故障の修理は、保証期間内であっても有料とさせていただきます。
- お手入れは、柔らかい布にぬるま湯か中性洗剤を含ませてふいてください。中性洗剤をお使いの際は必ずきれいな水でふき取ってください。アルカリ性洗剤・アルコールなどはプラスチック部品が割れることがありますので使用しないでください。

据え付けについて

- 床が丈夫で水平なところに据え付けてください。不安定な据え付けは、振動や騒音の原因となります。ガタつく時は調節脚で安定させてください。
- 風通しのよいところに、周囲に十分な隙間を設けて据え付けてください。
- 直射日光の当たらない場所で、コンロなどの熱源から離れて据え付けてください。
- 水気や湿気が多いところへの据え付けは避けてください。
- 万一の感電防止のために、アースの取り付けをおすすめします。正しい取り付けについては、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。
- 冷蔵庫専用の単独コンセントが必要です。タコ足配線は事故や故障の原因となります。
- 本体奥行や側面中央では表示寸法より若干大きめになっていますので、放熱効率のためにも据付寸法は余裕をもってご準備ください。
- 据付の際には、据付必要寸法図を必ずご確認ください。据付必要寸法図内の、ドアを開いた時の側面からの出張り寸法は目安です。ドアの開け方や食品の収納量によって変化する可能性があります。
- 放熱スペースが不足すると、庫内の熱を放熱しにくくなって冷えにくくなり、余分な冷却運転による電気のムダも生じます。
- 冷蔵庫は側面・背面より放熱しているため、周囲の壁や棚などが温かくなることがあります。その場合は、放熱スペースをより大きく確保してください。
- 夏場など周囲温度が高い時や使いはじめは冷蔵庫の前面や側面、背面などが熱く感じることがありますが、放熱パイプを内蔵しているためであり異常ではありません。また足元から温かい風が出て、床や周辺が熱くなることがありますが、放熱のためであり、異常ではありません。

食品の貯蔵について

- 冷蔵庫を過信しないでください。冷蔵室はもちろん、冷凍室（フリーザー）で貯蔵する場合でも時間の経過とともに品質が低下します。できるだけ品質のよいものを貯蔵し、早めに使い切るようにしてください。
- 冷気の吹出口の近くや冷却器の近くは温度が低いので、水気の多い豆腐や野菜などを置くくと凍結することがあります。食品が凍る時は温度調節を「弱」側にしてください。

- 冷凍室（フリーザー）温度調節を長時間「強」側に設定してあると、他の部屋の食品が凍結することがあります。
- 厳寒期など、周囲温度が長時間5℃以下になると、冷蔵室内の食品が凍結することがあります。このような時は、冷凍室（フリーザー）、冷蔵室とも温度調節を「弱」に設定すると幾分凍りにくくなります。
- 乳脂肪の割合（%）が高いアイスクリームは、-18℃程度の冷凍室（フリーザー）でもカチカチに固くなりません。

冷蔵庫の内容積・食品収納スペースの目安について

- 定格内容積は、日本産業規格（JIS C 9801-3:2015）に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品（棚やケース等）を外した状態で算出したものです。
- 食品収納スペースの目安は、日本産業規格（JIS C9801-3:2015）に基づき、庫内部品を取り付けた状態で算出しています。
- 貯蔵室ごと（例えば、冷蔵室、冷凍室、野菜室等）に、定格内容積と併せ食品収納スペース（貯蔵室ごとの実際に食品を収納することができる空間の容積）の目安を表示しています。
- 冷蔵室の食品収納スペースの目安には特鮮水温ルームなどの数値を含みます。

冷凍室（フリーザー）の性能について

- 冷凍室（フリーザー）の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本産業規格（JIS C 9607）に規定された、試験条件で試験した時の冷凍負荷温度（食品温度）が右の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室（フリーザー）に入れるまでの温度、使用条件などによって違いますので、一応の目安としてご覧ください。
- ホームフリージングした食品の貯蔵期間は、表中の冷凍食品貯蔵期間の目安より短くなります。1～4週間以内にお召し上がりください。

☆冷凍室（フリーザー）の性能

記号	ワンスター (*)	ツースター (**)	スリースター (***)	フォースター (****)
冷凍負荷温度 (食品温度)	-6℃以下	-12℃以下	-18℃以下	
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約1週間	約1ヵ月	約3ヵ月	

その他、ご了解いただきたい点

- 据付時や夏場など気温の高い時、ドア開閉の多い時など冷蔵庫に通常より大きな負荷がかかる場合には、運転音が大きくなったり運転時間が長くなったりします。また、据付状況やご使用状況により運転音の聞こえ方は異なります。
- 霜なしフリーザータイプであっても夏場や梅雨時など、据付場所の湿度が高い場合は冷凍室（フリーザー）内の空気中に含まれる水分が霜や氷となって、冷凍室（フリーザー）の壁面や部品につくことがあります。
- トップテーブル付タイプでは、上に物を載せると湿度が高い時にはトップテーブルに露がつく場合があります。このような時には、温度調節を「弱」側にしてください。

冷蔵庫の消費電力量表示について

- 年間消費電力量は、JIS C 9801-3:2015で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

■年間消費電力量測定方法の概要

種類	JIS C 9801-3:2015消費電力量測定方法			
	冷凍冷蔵庫 「スリースター」 「フォースター」機種	冷蔵室	冷凍室	冷凍室
庫内温度	冷凍室 -18℃以下	冷蔵室 4℃以下	冷蔵室 4℃以下	冷凍室 -18℃以下
周囲温度	32℃及び16℃			
周囲湿度	32℃測定時:70±5% 16℃測定時:55±5%			
消費電力量表示	年間消費電力量 (kWh/年) (周囲温度32℃測定による1日当りの消費電力量205日分と周囲温度16℃測定による1日当りの消費電力量160日分の合計)			

省エネのための上手な使い方

1. **ドアの開閉は少なく、手早く** 開閉が多いと冷気が逃げてムダです。
2. **食品の詰め込みすぎは禁物** 食品を詰め込みすぎると、冷気の流れが悪くなり庫内が均一に冷えないばかりでなく、余分な電気を消費します。適当に隙間をあけてください。
3. **熱いものはさましてから** 熱いものを入れると、庫内温度が上昇し、周りの食品温度も上げてしまいます。
4. **冷蔵庫の周囲に適切な隙間をあけて** 周囲に隙間がほとんど無い状態で設置すると、放熱ができず電気のムダになります。
5. **傷んだドアのパッキングは取り替えて** 傷んでいる隙間から冷気が漏れて電気のムダ使いになります。名刺等をはさんでスリ落ちるようでしたら、パッキングを取り替えてください。

省エネ性マーク

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時の参考にご覧ください。『省エネ基準達成率』及び『達成率』は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。



グリーン購入法適合商品

この表記のある商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達に関する法律）に対応している商品です。「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。（地方公共団体、事業者や国民に対しても、できる限り同法に適合した商品を選択するよう推進されています。）

（給水タンクを衛生的にお使いいただくために）塩素消毒された飲用に適した水道水のご使用をおすすめします。給水タンクや浄水フィルターは週に1回以上は水洗いしてください。ミネラルウォーター、湯冷まし、水質基準を満足する井戸水など塩素を除いた水は、水道水に比べ水アカやカビ等が発生しやすいので、よりこまめに水洗いしてください。上記のような掃除を行わない場合、水アカやカビ等が発生するおそれがあります。

別売部品

※適用機種の詳細は、最寄りの販売店にお問い合わせください。
※価格は2024年9月時点のものです。別売部品の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

自動製氷用浄水フィルター

RJK-30 希望小売価格1,980円(税込)

自動製氷機能を採用した機種のための、別売の交換用浄水フィルター。使用期間の目安（1日1Lの水水道水を使用した場合に、1ppmの塩素を除去できる性能を有する期間）は、約3～4年です。水質の違いなどにより、交換の時期が早まる場合があります。




サービス窓口扱い 冷蔵庫用地震転倒防止ベルト

部品番号R-826CV 300 希望小売価格 1,144円(1本)(税込)
(取付費用は含まれていません)

万一の地震にそなえて「冷蔵庫用地震転倒防止ベルト」をご利用ください。冷蔵庫背面のベルト掛けに通して壁や柱に固定します。1台につき2本使用します。冷凍庫や小容量の冷蔵庫では1本使用の場合がありますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

地震転倒防止
ベルト取付例



まんなか冷凍

タイプ・形態	WXCタイプ [フレンチ6ドア] NEW	GXCCタイプ [フレンチ6ドア] NEW	HXCCタイプ [フレンチ6ドア]		HXCタイプ [フレンチ6ドア]		HWタイプ [フレンチ6ドア]		
定格内容積	735L	670L	617L	540L	617L	540L	617L	540L	485L
本体幅	幅88cm	幅88cm	幅68.5cm	幅65cm	幅68.5cm	幅65cm	幅68.5cm	幅65cm	幅65cm
型式	R-WXC74W	R-GXCC67W	R-HXCC62V	R-HXCC54V	R-HXC62V	R-HXC54V	R-HW62V	R-HW54V	R-HW49V
左開き	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色*1	クリスタルミラー(X)	パイレーション モーブグレー(H)*1	クリスタルミラー(X)/ライトゴールド(XN)		プラストモーブグレー(H)*1		ライトゴールド(N)/ピュアホワイト(W)		
各室定格内容積(L)	<p>冷蔵室 386L うち真空チルドルーム18L 製氷室 309L 冷凍室 27L うち切替室(8L) 23L 野菜室 143L(95L)</p> <p>合計容量 212L</p> <p>※製氷室の定格内容積を含みます。</p>	<p>冷蔵室 352L うちまるごとチルド160L うち特鮮水溫ルーム18L 製氷室 269L 冷凍室 31L うち切替室(13L) 17L 野菜室 132L(89L)</p> <p>合計容量 194L</p> <p>※製氷室の定格内容積を含みます。</p>	<p>冷蔵室 317L うちまるごとチルド156L うち特鮮水溫ルーム18L 製氷室 241L 冷凍室 24L うち切替室(8L) 18L 野菜室 125L(84L)</p> <p>合計容量 182L</p> <p>※製氷室の定格内容積を含みます。</p>	<p>冷蔵室 278L うちまるごとチルド133L うち特鮮水溫ルーム14L 製氷室 210L 冷凍室 22L うち切替室(7L) 14L 野菜室 109L(69L)</p> <p>合計容量 159L</p> <p>※製氷室の定格内容積を含みます。</p>	<p>冷蔵室 317L うちまるごとチルド156L うち特鮮水溫ルーム18L 製氷室 241L 冷凍室 24L うち切替室(8L) 18L 野菜室 125L(84L)</p> <p>合計容量 182L</p> <p>※製氷室の定格内容積を含みます。</p>	<p>冷蔵室 278L うちまるごとチルド133L うち特鮮水溫ルーム14L 製氷室 210L 冷凍室 22L うち切替室(7L) 14L 野菜室 109L(69L)</p> <p>合計容量 159L</p> <p>※製氷室の定格内容積を含みます。</p>	<p>冷蔵室 317L うちまるごとチルド156L うち特鮮水溫ルーム18L 製氷室 241L 冷凍室 24L うち切替室(8L) 18L 野菜室 125L(84L)</p> <p>合計容量 182L</p> <p>※製氷室の定格内容積を含みます。</p>	<p>冷蔵室 278L うちまるごとチルド133L うち特鮮水溫ルーム14L 製氷室 210L 冷凍室 22L うち切替室(7L) 14L 野菜室 109L(69L)</p> <p>合計容量 159L</p> <p>※製氷室の定格内容積を含みます。</p>	<p>冷蔵室 253L うちまるごとチルド115L うち特鮮水溫ルーム12L 製氷室 190L 冷凍室 20L うち切替室(7L) 13L 野菜室 96L(63L)</p> <p>合計容量 141L</p> <p>※製氷室の定格内容積を含みます。</p>
外形寸法(mm)	<p>幅: 880mm (890mm with handle)</p> <p>高さ: 1833mm (1853mm with handle)</p> <p>奥行: 738mm (758mm with handle)</p> <p>※最小必要設置スペース</p>	<p>幅: 880mm (890mm with handle)</p> <p>高さ: 1875mm (1923mm with handle)</p> <p>奥行: 654mm (674mm with handle)</p> <p>※最小必要設置スペース</p>	<p>幅: 685mm (695mm with handle)</p> <p>高さ: 1875mm (1923mm with handle)</p> <p>奥行: 738mm (758mm with handle)</p> <p>※最小必要設置スペース</p>	<p>幅: 650mm (660mm with handle)</p> <p>高さ: 1875mm (1923mm with handle)</p> <p>奥行: 699mm (719mm with handle)</p> <p>※最小必要設置スペース</p>	<p>幅: 685mm (695mm with handle)</p> <p>高さ: 1833mm (1873mm with handle)</p> <p>奥行: 740mm (760mm with handle)</p> <p>※最小必要設置スペース</p>	<p>幅: 650mm (660mm with handle)</p> <p>高さ: 1833mm (1873mm with handle)</p> <p>奥行: 701mm (721mm with handle)</p> <p>※最小必要設置スペース</p>	<p>幅: 685mm (695mm with handle)</p> <p>高さ: 1833mm (1873mm with handle)</p> <p>奥行: 740mm (760mm with handle)</p> <p>※最小必要設置スペース</p>	<p>幅: 650mm (660mm with handle)</p> <p>高さ: 1833mm (1873mm with handle)</p> <p>奥行: 701mm (721mm with handle)</p> <p>※最小必要設置スペース</p>	<p>幅: 650mm (660mm with handle)</p> <p>高さ: 1833mm (1873mm with handle)</p> <p>奥行: 651mm (671mm with handle)</p> <p>※最小必要設置スペース</p>
2021年省エネ基準達成率	116%	106%	119%	112%	119%	112%	119%	112%	105%
年間消費電力量(50/60Hz) (JIS C 9801-3:2015)	310kWh/年*3	319kWh/年*4	270kWh/年*4	263kWh/年*4	270kWh/年*4	263kWh/年*4	270kWh/年*4	263kWh/年*4	262kWh/年*4
定格消費電力(W) (50/60Hz)	110/110	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
電動機電熱装置	246/246	264/264	206/206	176/176	206/206	176/176	206/206	176/176	175/175
スマートフォン連携	日立冷凍冷蔵庫コンシェルジュアプリ		冷蔵室カメラ (冷蔵室/冷凍室下段/野菜室)		冷蔵室カメラ (冷蔵室)				
冷蔵室	まるごとチルド								
	スポット冷蔵(3・4段目) [フット&急冷(3・4段目 右側)]		クイック冷却						
	真空チルドルーム チルド/氷温切替		特鮮水溫ルーム						
	小物ケース(卵スタンド付き)								
冷凍室	らくうま!ひろい冷凍								
	デリシャス冷凍(下段1段目)								
	3段ケース(下段)								
製氷室	自動製氷(はすして洗える製氷皿)		自動製氷(製氷皿は取りはずせません)						
	新鮮スリープ野菜室								
野菜室	新鮮スリープ野菜室(下段スペース)								
省エネ技術	Frostサイクル冷却		冷蔵室独立冷却システム						
ドア	電動引き出し(冷凍室下段・野菜室)								
	クリスタルガラスドア		鋼板ドア		クリスタルガラスドア		鋼板ドア		
グリーン購入法適合商品	●								
冷凍室の性能	*6								
本体希望小売価格(税別)	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*

※チルドの温度は搭載されている機能によって異なります。*1 色表示記号は、色の目安です。*2 奥行はハンドル・脚カバーを除く。*3 冷凍室上段・製氷室を製氷室を冷凍(ツースター)、上段/下段切替室を冷凍設定(フォースター)で測定した場合の値です。*6 冷凍室上段・製氷室は冷凍(ツースター)となります。*7 とは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異なります。ドア面には製造上のゆがみが生じます。○NEWは新発売の商品です。従来商品から機能・仕様



ひとりひとりに寄り添い、暮らしをしっかりと見つめて、
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、
新しいハピネスに「ハロー!」と出会える暮らしをつくります。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

〈 冷凍冷蔵庫 冷蔵庫 冷凍庫 〉

- 水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。
- 湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫には医薬品や学术試料などを入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒しけがの原因となります。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのパンパなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

●冷蔵庫の補修用性能部品(冷媒を含む)の保有期間は、製造打ち切り後9年です。



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い。●電源コードに深い傷や変形がある。●焦げくさいにおいがする。●冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。●ビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。
- 「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

●(R-WXC74W・GXCC67W・HXCC62V・HXCC54V・HXC62V・HXC54V・KXCC57V・KC11R)本製品を輸出される場合、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制等外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。●付属品に海外生産品を使用している場合があります。

家電の便利な使い方と
サポート特典をあなたに。

日立家電メンバーズクラブ

日立の家電品を長く快適にお使いいただくための製品のサポート情報や会員特典をご利用いただけます。また、My家電に製品をご登録いただくと取扱説明書やよくあるご質問等も簡単に確認いただけます。

登録は
こちら



ご使用商品の
安心サポート

暮らしに役立つ
メルマガ配信

安全点検
サービス割引

パーツショップ
送料特典

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でわからないときは、下記にてご確認、お問い合わせください。

日立の家電品 webお問い合わせ

スマートフォンからチャットで
お問い合わせできます。>>>



チャット自動応答時間 24時間
オペレーター回答時間 月曜～金曜 9:00～17:00
(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

- お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉
固定電話から:0120-3121-11 携帯電話から:050-3155-1111(有料)
- 日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口
TEL:0120-554-201
受付時間 月曜～金曜9:00～17:30(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)
- 本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 弊社の「個人情報保護に関して」は、こちらをご参照ください。
<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2024年9月現在のものです。
HG-1195(SG)

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。