














コードレス スティッククリーナー (サイクロン式・紙パック式) / 仕様一覧表

タイプ/シリーズ	サイクロン式				紙パック式			
	パワーホースサイクロン	ワカるスティック		ワカるスティック	ずがるスティック	がるパックスティック		
型式/外観/色	PV-BH900SM  NEW 日本製 再生プラスチック 40%以上使用*1 サテンブラック (K)	PV-BL50L 日本製  ライトゴールド (N)	PV-BL30L 日本製  ベージュ (C)	PV-BL3L NEW 日本製  ベージュ (C)	PV-BS1M NEW 日本製  ライトグレー (H)	PKV-BK50L 日本製  ライトラベンダー (V)	PKV-BK3L NEW 日本製  ラベンダー (V)	
※右記の表内の商品はすべてオープン価格★です。	※この商品はお取り扱い先を限定しております。※原則としてメーカー指定価格での販売となります。				※この商品はお取り扱い先を限定しております。※原則としてメーカー指定価格での販売となります。			
本体寸法	スティック時	225×230×1,024mm	230×230×1,010mm		208×230×994mm	206×230×998mm	225×230×1,102mm	205×230×1,082mm
長さ×幅×高さ	ハンディ時	375×90×206mm	331×90×186mm		321×90×175mm	385×69×149mm	429×92×163mm	409×84×156mm
標準質量(本体質量)*2*3		1.6kg (1.2kg)	1.4kg (0.97kg)		1.1kg (0.80kg)	0.97kg (0.64kg)	1.4kg (0.97kg)	1.1kg (0.80kg)
集じん容積		0.25L	0.15L		0.15L	0.13L	0.6L	0.4L
電池		カセット式リチウムイオン電池		カセット式リチウムイオン電池	リチウムイオン電池 (内蔵)		カセット式リチウムイオン電池	リチウムイオン電池 (内蔵)
	定格電圧	25.2V	21.6V		18V	14.4V	21.6V	18V
連続使用時間*2*4	ターボ	約6分	—		—	—	—	—
	強	約15分	約8分		約8分	約8分	約8分	約8分
	自動	約15~40分	約8~40分		約8~30分 NEW	約8~30分 NEW	約8~40分	約8~30分 NEW
	標準	約40分 (約60分*1) ※1 パワフル スマートヘッド plus非使用時	約40分 (約60分*2) ※2 パワフル スマートヘッド非使用時		約30分 (約45分*3) ※3 パワフル スマートヘッド light非使用時	約30分 (約35分*4) ※4 パワフルヘッド light非使用時	約40分 (約60分*2) ※2 パワフル スマートヘッド非使用時	約30分 (約45分*3) ※3 パワフル スマートヘッド light非使用時
充電時間*2*5		約2時間		約2時間	約2時間	約2時間	約2時間	
ヘッド		パワフル スマートヘッド plus NEW  3方向 ゴミくっきりライト 4方向吸引機構 ヘッド幅:約23cm	パワフル スマートヘッド  ゴみくっきりライト (7灯) シンクロフラップ ヘッド幅:約23cm	パワフル スマートヘッド light  ゴみくっきりライト (5灯) シンクロフラップ ヘッド幅:約23cm	パワフルヘッド light NEW  ゴみくっきりライト (5灯) シンクロフラップ ヘッド幅:約23cm	パワフル スマートヘッド  ゴみくっきりライト (7灯) シンクロフラップ ヘッド幅:約23cm	パワフル スマートヘッド light  ゴみくっきりライト (5灯) シンクロフラップ ヘッド幅:約23cm	
	回転ブラシ (ワンタッチ着脱、水洗い対応)	自走機能、からまん機構 クルッとヘッド、ベタリコ構造 モーター駆動方式 からまんブラシ 2アングル形状 NEW						アングル形状 NEW
きれいな排気 (0.3~10マイクロメートル)						捕集率 約99%*6 ※自社基準。	捕集率 約99%*6 NEW ※自社基準。	
使いやすさ	ごみダッシュ、ごみ捨てレバー からまんプレス構造 ARおそうじ NEW		ごみダッシュ			簡単ごみ捨て ストラップ付き	紙パックするりん構造 パワー長もち流路	
付属品	●ハンディブラシ ●伸縮すき間用吸口 ●布用ブラッシングヘッド ●ほうきブラシ ●スマートホース ●スマホルダー NEW ●延長パイプ ●スタンド式充電台 ●ACアダプター ●お手入れブラシ		●ハンディブラシ ●伸縮すき間用吸口 ●布用ブラッシングヘッド ●ほうきブラシ ●延長パイプ ●スタンド式充電台 ●ACアダプター ●お手入れブラシ	●ハンディブラシ ●すき間用吸口 ●ファブリックヘッド ●延長パイプ ●スティックスタンド ●ACアダプター ●お手入れブラシ	●ハンディブラシ ●2WAYすき間ブラシ ●延長パイプ ●スティックスタンド ●ACアダプター ●お手入れブラシ	●ハンディブラシ ●すき間用吸口 ●延長パイプ ●ACアダプター ●お手入れブラシ	●ハンディブラシ ●伸縮すき間用吸口 ●布用ブラッシングヘッド ●ほうきブラシ ●延長パイプ ●スタンド式充電台 ●ACアダプター ●パックフィルター GP-S120FS 1枚	●ハンディブラシ ●2WAYすき間ブラシ ●延長パイプ ●スティックスタンド ●ACアダプター ●パックフィルター GP-S120FS 1枚

*1 製品本体のハンドルカバーや付属品のスタンド式充電台等に使用しているプラスチック素材のうち、再生プラスチックを質量比で40%以上使用しています。含まれます。*4 測定は満充電、電池初期、室温 20℃。使用時間は周囲温度などの条件で異なります。*5 測定は室温 20℃。充電時間は使用方法、周囲温度、の科学研究所(株) ●試験方法: 大きさが 0.3~10マイクロメートルの排出じんあい量測定。※ 1マイクロメートルは 0.001ミリメートル。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

*2 一般社団法人 日本電機工業会自主基準(HD-10)により測定。*3 標準質量は本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計質量です。本体質量は電池を電池残量などの条件で異なります。*6 数値はあくまでも目安であり、使用方法等によって異なります。●試験ごみ: ACダスト(ファイン) ●試験機関: 暮らし

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。各機能の詳しい説明はwebをご覧ください。