



ひとりひとりに寄り添い、暮らしをしっかりと見つめて、
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、
新しいハピネスに「ハロー！」と出会える暮らしをつくれます。

HITACHI
Inspire the Next

お店用・業務用クリーナー
総合カタログ 2025-①



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。
- クリーナーの紙パックは、本体性能を維持するための大切な機能部品です。純正以外を使用した場合は、モーターの発煙・発火の原因となります。

長年ご使用のクリーナーの点検を！

●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、運転しない。●電源プラグやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、時々止まる。●運転中、異常な音がある。●本体が変形したり、異常に熱い。●ホースが破れている。●こげくさい“におい”がする。●その他の異常がある。

ご使用中止

事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理をご相談ください。

クリーナーについては、次の点にご留意ください。

●先端が尖ったもの（ピン、針、つまようじ、ヘアピン、ガラスなど）を吸わせないでください。●引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用したり吸わせないでください。（灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、鉄粉、洗剤、多量的小麦粉、可燃性ガス（スプレー）、たばこの吸い殻など）●湿気の多い場所では使用や保管をしないでください。●水洗いをしたり風呂場で使用したりしないでください。（水洗いできる部品を除く）●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●本体、電源コード、電源プラグに水をかけないでください。

その他の タイプ別 注意事項

〔トナー用クリーナー〕●複写機やプリンタの機器・消耗品の取り扱いについては、各メーカーの注意書きを守り、作業してください。〔吸水型クリーナー、乾・湿両用クリーナー〕●ご使用前に、必ず漏電ブレーカーの動作テストをしてください。●洗剤泡が本体から吹き出た場合、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。●油、薬品などを含んだ水は、吸わせないでください。●ご使用後は、タンク内の汚水、汚物を捨ててください。〔クリーンルーム用クリーナー〕●クリーンルーム内床等の清掃用クリーナーです。製造設備から発生する微粉の回収等、集じん機としての使用はしないでください。●ダストケース内の一次フィルターで捕集できない微粒子（直径10μm以下）を吸わせるとモーター内にたい積し、火災・故障の原因になることがあります。微粒子は、機体外に排出する段階でULPA（ウルパ）フィルターで捕集します。

保証書に関するお願い

- 日立クリーナー CV-G95KNL・G95K・G3・G2・G1・GR1800・G2100・G1200・PF40WDには「保証書」が付いています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。
- 「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの（複写式）があります。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。●付属品に海外生産品を使用している場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記にてご確認、お問い合わせください。

日立の家電品 webお問い合わせ

スマートフォンからチャットで
お問い合わせできます。>>>



チャット自動応答時間 24時間
オペレーター回答時間 月曜～金曜 9:00～17:00
（土曜・日曜・祝日、年末年始は休業）

■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉
固定電話から：0120-3121-11 携帯電話から：050-3155-1111（有料）
■日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口
TEL：0120-554-201

受付時間 月曜～金曜9:00～17:30（土曜・日曜・祝日、年末年始は休業）

- 本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 弊社の「個人情報保護に関して」は、こちらをご参照ください。
<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>

日立家電品正規取扱店

日立家電品正規取扱店をご紹介します。

詳しくは
こちら



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は
2025年4月現在のものです。
HA-7014 (H)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°ハピネス
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを

用途に合わせた豊富なバリエーション



CV-G95KNL

お店用



CV-100S6

業務用



CV-G104C

クリーンルーム用



CV-PF40WD

乾・湿両用

パワフルな吸込力と、コンパクトで耐久性の高い 鋼板製ボディシリーズ

お店パックと布袋フィルターが両方使える〔2Way方式〕



ごみ捨てが簡単

お店パック
SP-15C (10枚入り)
希望小売価格 **2,530円**(税込)
CV-G95KNL: 付属、CV-G95K: 付属



繰り返し使えて経済的

布袋フィルター
SP-70
希望小売価格 **3,960円**(税込)
CV-G95KNL: 付属、CV-G95K: 別売



お店パックや布袋フィルターが簡単に
装着できる〔ラクラク装着ホルダー〕



※CV-G95KNLで説明しています。

15mコード付きタイプ CV-G95KNL 日本製

56,980円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} **370W**
消費電力 1,050W
集じん容積 5.5L
コード長さ 15m (着脱式)
ホース長さ 1.4m

鋼板製ボディ

お店パック・布袋フィルター

コードフック

ラクラク床用吸口

ダストメーター

ナノチタン消臭

ラクラク床用吸口

床の種類によってブラシの高さ
が変えられます。また車輪が
付いているので操作しやす
くなっています。

壁などを傷付けにくい
〔ソフトバンパー〕



お店用スタンダードタイプ CV-G95K 日本製

44,330円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} **370W**
消費電力 1,050W
集じん容積 5.5L
コード長さ 8m (着脱式)
ホース長さ 1.4m

鋼板製ボディ

お店パック

※別売布袋フィルターも使えます。

コードフック

床用吸口

ダストメーター

ナノチタン消臭

壁などを傷付けにくい
〔ソフトバンパー〕



使いやすさにこだわった コンパクトなプラスチックボディシリーズ

お店パックと布袋フィルターが両方使える〔2Way方式〕



ごみ捨てが簡単

お店パック
SP-15C (10枚入り)
希望小売価格 **2,530円**(税込)
CV-G3: 付属、CV-G2: 別売、CV-G1: 付属



繰り返し使えて経済的

布袋フィルター
SP-70
希望小売価格 **3,960円**(税込)
CV-G3: 別売、CV-G2: 付属、CV-G1: 別売



使いやすい工夫

軽くて、
踏んでも元に戻る
〔つぶれんホース〕

延長管・ホースを
立てて収納できる
〔ホーススタンド〕



付属品がサッと使えて、
サッとしまえる
〔付属品収納ビット〕

壁などを
傷付けにくい
〔全周バンパー〕

※CV-G3で説明しています。

パワーコントロールタイプ CV-G3 日本製

63,250円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} **360W**～約100W
消費電力 1,000W～約310W
集じん容積 7L
コード長さ 8m (直付け式)
ホース長さ 1.7m

プラスチックボディ

お店パック

※別売布袋フィルターも使えます。

コードフック

ラクラク床用吸口

ごみ捨てサイン

ラクラク床用吸口

床の種類によってブラシの高
さを変えられます。また車輪
が付いているので操作しやす
くなっています。

手もとでパワーを
コントロールできる
〔光リモコン〕



15mコード付きタイプ CV-G2 日本製

48,070円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} **360W**
消費電力 1,000W
集じん容積 7L
コード長さ 15m (直付け式)
ホース長さ 1.7m

プラスチックボディ

布袋フィルター

※別売お店パックも使えます。

コードフック

床用吸口

ごみ捨てサイン



〈付属品〉つぶれん
ホース、床用吸口、
ガイド付き伸縮延長
管、棚用吸口、すき間
(サッシ) 用吸口、布袋
フィルターSP-70
(本体装着1枚)

お店用コンパクトタイプ CV-G1 日本製

41,800円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} **360W**
消費電力 1,000W
集じん容積 7L
コード長さ 8m (直付け式)
ホース長さ 1.7m

プラスチックボディ

お店パック

※別売布袋フィルターも使えます。

コードフック

床用吸口

ごみ捨てサイン



〈付属品〉つぶれん
ホース、床用吸口、
ガイド付き伸縮延長
管、棚用吸口、すき間
(サッシ) 用吸口、お店
パックSP-15C
(本体装着1枚)

*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種の積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・使用済み商品

類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。☆この価格は事業者様向けの引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

しっかり吸い込み、たっぷり集じんできる ブロワー機能付き大容量シリーズ


すき間に入ったごみは
飛ばしてお掃除
[ブロワー機能]



イメージ図

※CV-G1200で説明しています。

床の種類に合わせて
ブラシを切り替え
[床用吸口]



イメージ図

場所に合わせて
角度を変えられて便利
[棚用自在吸口]



イメージ図

付属の吸口が
収納できてサッと使える
[応用部品スタンド]



イメージ図

コードリール搭載タイプ CV-GR1800

54,450円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} **360W**
消費電力 1,050W
集じん容積 18L
コード長さ 8m (コードリール式)
ホース長さ 1.5m

鋼板製タンク
布フィルター
コードリール
床用吸口
ブロワー機能
ダストメーター



〈付属品〉ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口

お店用大容量タイプ CV-G2100

54,450円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} **360W**
消費電力 1,050W
集じん容積 21L
コード長さ 8m (直付け式)
ホース長さ 1.5m

鋼板製タンク
布フィルター
コードフック
床用吸口
ブロワー機能
ダストメーター



〈付属品〉ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口



使いやすくて耐久性を重視した 業務用シリーズ

ごみやチリなどが入りにくい
[防じん型スイッチ]



※CV-100S6で説明しています。

チリ離れがよい
[スピードちり落とし装置]



※スポンジフィルターは集じん容積のアップやチリ落としの効果を高める大事なフィルターです。

床の種類に合わせてブラシが
着脱できる[大型床用吸口]



イメージ図



8mのロングコードを
ワンタッチで本体内に
すっきり収納
[コードリール機構]

イメージ図

お店用軽量タイプ CV-G1200

41,800円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} **360W**
消費電力 1,050W
集じん容積 12L
コード長さ 8m (直付け式)
ホース長さ 1.5m

鋼板製タンク
布フィルター
コードフック
床用吸口
ブロワー機能
ダストメーター



〈付属品〉ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口



ハイスパックタイプ (15mコード付き) CV-100S6 ^{日本製}

104,280円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} **360W**
消費電力 1,050W
集じん容積 13L
コード長さ 15m (着脱式)
ホース長さ 2m

鋼板製ボディ
大容量布フィルター
大型床用吸口
防じん型スイッチ
スピードちり落とし装置
ダストメーター



〈付属品〉ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード
※保証書は付いていません。



壁などを
傷付けにくい
[全周バンパー]

ミドルサイズタイプ CV-97A2 ^{日本製}

83,160円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} **360W**
消費電力 1,050W
集じん容積 13L
コード長さ 8m (着脱式)
ホース長さ 2m

鋼板製ボディ
大容量布フィルター
大型床用吸口
防じん型スイッチ
スピードちり落とし装置
ダストメーター



〈付属品〉ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード
※保証書は付いていません。



壁などを
傷付けにくい
[ソフトバンパー]

スタンダードタイプ CV-95H2 ^{日本製}

44,330円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} **360W**
消費電力 1,050W
集じん容積 7L
コード長さ 8m (着脱式)
ホース長さ 1.4m

鋼板製ボディ
布フィルター
コードフック
床用吸口
ダストメーター




〈付属品〉ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード
※保証書は付いていません。



壁などを
傷付けにくい
[ソフトバンパー]

微細じんもキャッチできる 高清浄シリーズ

IEC60312-1:2010(ed.1)に 準拠して測定【きれいな排気】



※CV-G104C で説明しています。

吸い込んだごみを99.999%逃がさない

捕集性能について、日立はIEC(国際電気標準会議)60312-1:2010(ed.1)に準拠して第三者機関SLG(ドイツ)にて測定しています。

試験ごみ	試験機関	試験方法	試験結果
ACダスト (ファイン)	SLG (ドイツ)	大きさが0.3~10 μ mの 排出じんあい量測定	捕集率(平均) 99.999%

ULPA (ウルパ) フィルター ※フィルター単体の性能です。

高い捕集性能	ナノチタン消臭加工	アレルオフ加工
0.15 μ mの微細じんを 99.9995%以上キャッチ	ナノチタン触媒で微細な ニオイ分子も効率よくキャッチ	人工酵素の働きでキャッチした花粉 などのアレル物質の活動を抑制※1


※1 ●試験機関:信州大学 ●試験方法:電気泳動法 ●抑制の方法:人工酵素を繊維表面に処理。すべてのアレル物質の活動を抑制するわけではありません。実使用空間での実証結果ではありません。

ごみと水を一緒に吸い込める 乾・湿両用シリーズ

水を吸ってもフィルターをぬらさない日立独自の【気水分離方式】

吸い込んだ空気と水は「変流板」にあたることにより分離されて、水はタンク部分にたまりま。フィルター部に水が入らない方式なので、目詰まりも少なく、ごみ捨ても簡単・清潔です。

空気と水を分離する
【変流板】



【水フィルター効果】

あらかじめ1~2L程度の水をタンクに入れてからお掃除すると、吸ったごみをタンク内の水がキャッチ。フィルターが目詰まりしにくくなり、乾いたごみの集じん量がアップします。

※CV-PF40WD で説明しています。



【分解ザブ洗い設計】
タンクからフィルター部を簡単に取り出せるので、ごみ捨てや排水、お手入れなどがラクにできます。また、付着した汚れもザブザブ水洗いできます。

※洗剤を含んだ水を吸うときは、あらかじめタンク内に消泡剤(信越化学工業(株)製シリコーン消泡剤・品番KM-73A)を入れてご使用ください。消泡剤は洗剤・塗料・溶剤関係の販売店でお求めください。

高集じん大容量タイプ

CV-G104C 日本製

132,880円☆(税込)

吸込仕事率*1 **320W**
消費電力 1,050W
集じん容積 4.5L
コード長さ 8m (着脱式)
ホース長さ 1.4m

鋼板製ボディ

高密度紙パック

床用吸口

ナノチタン消臭



〈付属品〉ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード、高密度紙パックTN-45(本体装着1枚、予備10枚)
※保証書は付いていません。

高集じんトランクタイプ

CV-G12CT 日本製

103,730円☆(税込)

吸込仕事率*1 **105W**
消費電力 500W
集じん容積 1.5L
コード長さ 5m (着脱式)
ホース長さ 1.2m (伸縮)

プラスチックボディ

高密度紙パック

ラクラク小型床用吸口

ごみ捨てサイン

ナノチタン消臭



付属品をすべてトランク内に収納



お店用コンパクトタイプ

CV-PF40WD 日本製

87,340円☆(税込)

吸込仕事率*1 **180W**
消費電力 1,000W
集じん容積 7L
吸水量 4L
コード長さ 10m (直付け式)
ホース長さ 1.7m

※集じん容積には、吸水量も含まれています。

プラスチックボディ

布フィルター

コードフック

吸水用(ドライ兼用)小型床用吸口

気水分離方式

分解ザブ洗い設計

ごみ捨てサイン



〈付属品〉ホース、吸水用(ドライ兼用)小型床用吸口(2個入り)、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口



業務用コンパクトタイプ

CV-PS50WD 日本製

99,990円☆(税込)

吸込仕事率*1 **180W**
消費電力 1,000W
集じん容積 8L
吸水量 5L
コード長さ 10m (直付け式)
ホース長さ 1.7m

※集じん容積には、吸水量も含まれています。

ステンレス製タンク

布フィルター

コードフック


吸水用(ドライ兼用)小型床用吸口

気水分離方式

分解ザブ洗い設計

アースクリップ付きコード

ごみ捨てサイン



〈付属品〉ホース、吸水用(ドライ兼用)小型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口
※保証書は付いていません。



汚水などを効率よく吸引できる吸水シリーズ

パワフルに吸水、スピーディに排水

広い範囲の汚水・洗浄液※1などを強力に吸引します。しかも、排水はレバーを引き上げるだけでわずか25秒で強制排水します。
幅360mmの専用吸口がフロアの洗浄水などを効率よく吸い上げます。吸ったあとは、ほとんど残水がありません。

※1 乾いたごみを吸うときは、別売ドライ用フィルターと吸水用（ドライ兼用）小型床用吸口をご使用ください。洗剤を含んだ水を吸うときは、あらかじめタンク内に消泡剤（信越化学工業（株）製シリコーン消泡剤・品番KM-73A）を入れてご使用ください。消泡剤は洗剤・塗料・溶剤関係の販売店でお求めください。

レバーひとつで高速排水



スタンダードタイプ

CV-98WH2 日本製 工在品

187,220円[☆]（税込）

吸込仕事率^{*1} 150W
消費電力 1,000W
吸水量 20L
コード長さ 12m（直付式）
ホース長さ 2m

- ステンレス製タンク
- 吸水用（ドライ兼用）小型床用吸口
- アースクリップ・漏電ブレーカー付きコード
- オーバーフロー防止フロート



〈付属品〉吸水用吸口、吸水用（ドライ兼用）小型床用吸口、ホース、ステンレス延長管、すき間用吸口
※保証書は付いていません。

壁などを傷付けにくい
【ソフトバンパー】

業務用（ショルダータイプ） 階段、小スペースの場所などに

CV-21 日本製 工在品

35,090円[☆]（税込）

吸込仕事率^{*1} 105W
消費電力 500W
集じん容積 4L
コード長さ 8m（着脱式）
ホース長さ 1.5m（伸縮）

- プラスチックボディ
- 布フィルター
- コードフック
- ホースフック



ショルダーバンド



〈付属品〉床用吸口、延長管、ホース、棚用吸口、すき間（サッシ）用吸口、ショルダーバンド、部品収納バンド、コード
※保証書は付いていません。

トナーも乾いたごみもしっかり吸引できるシリーズ

トナー用トランクタイプ

CV-TN11 日本製

63,470円[☆]（税込）

吸込仕事率^{*1} 105W
消費電力 500W
集じん容積 1.5L
コード長さ 5m（着脱式）
ホース長さ 1.2m（伸縮）

- プラスチックボディ
- 高密度紙パック
- ごみ捨てサイン



アクティブなメンテナンス・サービスに対応できる設計です。

- ①棚や机の上の清掃に棚用自在吸口
- ②肩かけ・背負い用にショルダーバンド（使う場所に応じてバックパッキング式にもショルダー式にも使えます。）
- ③掃除範囲が広い5mコード
- ④紙パックをセットするダストケース
- ⑤狭い場所の掃除にすき間（サッシ）用吸口
- ⑥ワイドに吸えるラクラク小型床用吸口
- ⑦パワフルな入力500Wモーター
- ⑧効率よく音を吸収する消音室
- ⑨機器内部の清掃に便利なピンポイントノズル
- ⑩床や高いところの清掃に活躍する伸縮延長管
- ⑪1.2mまで自在に伸縮する伸縮ホース
- ⑫高い捕集性能の高密度紙パックTN-15（本体装着1枚・予備5枚）

※保証書は付いていません。※5μm以下の微粒子を吸わせないでください。

クリーナー変遷表	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年～	2010年～	2025年～	掲載ページ
お店用					CV-G95KNL 370W、お店パック・布袋フィルター（5.5L）			1
					CV-G95K 370W、お店パック（5.5L）			1
					CV-G3 360W～約100W、お店パック（7L）			2
					CV-G2 360W、布袋フィルター（7L）			2
					CV-G1 360W、お店パック（7L）			2
						CV-GR1800 360W、布フィルター（18L）		3
						CV-G2100 360W、布フィルター（21L）		3
						CV-G1200 360W、布フィルター（12L）		3
業務用					CV-PF40WD 180W、布フィルター（7L）、【吸水量（4L）】			6
					CF-V100S5 310W、大容量布フィルター（13L）			
					CV-100S6 360W、大容量布フィルター（13L）			4
					CV-97A 200W、大容量布フィルター（13L）			
					CV-97A2 360W、大容量布フィルター（13L）			4
					CV-95H2 360W、布フィルター（7L）			4
					CV-110D 200W、布フィルター（30L）			—
					CV-103E 180W、高密度紙パック（4.5L）			
					CV-104E 320W、高密度紙パック（4.5L）			5
					CV-TN12E 105W、高密度紙パック（1.5L）			
					CV-97WD 180W、布フィルター（14L）、【吸水量（10L）】			—
					CV-PS50WD 180W、布フィルター（8L）、【吸水量（5L）】			6
					CV-98WH2 150W、【吸水量（20L）】			7
					CV-98WF2 150W、【吸水量（20L）】			—
					CV-TN95 160W、高密度紙パック（4.5L）			—
トナー用					CV-TN96 300W、高密度紙パック（4.5L）			—
					CV-TN11 105W、高密度紙パック（1.5L）			8
					CV-21 105W、布フィルター（4L）			7
					CV-6J 布フィルター＋スポンジフィルター（チョーク粉130g）			—

*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ご在庫品。商品の注文後、工場より発送しますので、積送期間をいただきます。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

みのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション（運転モード）をお選びください。〔工在品〕原則として、工場販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・アース・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

(◎印は商品付属品、○印は別売になります。(サ)はサービス扱い、それ以外はすべて営業扱いとなります。 価格は2025年4月現在のものです。希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。最新の価格は「日立の家電品」サイトよりご確認ください。)

日立お店用・業務用クリーナー仕様一覧表／別売吸口対応表														ラクラク 床用吸口	床用吸口	床用吸口	ラクラク 床用吸口	吸水用(ドライ兼用) 小型床用吸口	大型床用 吸口	吸水用 吸口	ラクラク 小型床用吸口	棚用吸口	棚用 自在吸口	すき間 (サッシ)用吸口	すき間 (サッシ)用吸口	すき間用 吸口
タイプ	掲載 ページ	型 式		吸 込 仕事率*1	消費 電力	本体寸法*2 (長さ×幅×高さ)	*3 本体質量 (標準質量)	付属フィルター	集じん容積	コード長さ	ホース 長 さ	*4 運転音	保証書													
お店用	1 2	CV-G95KNL	56,980円☆(税込)	370W	1,050W	330×283×416 mm	7.4kg (8.5kg)	お店パック (SP-15C) 布袋フィルター (SP-70)	5.5L	15m(着脱式)	1.4m	62dB	付き	◎	○	○			○	○	◎	○	○	◎	○	○
		CV-G95K	44,330円☆(税込)	370W	1,050W	330×283×416 mm	6.8kg (7.8kg)	お店パック (SP-15C)	5.5L	8m(着脱式)	1.4m	62dB	付き	○	◎	○			○		◎	○	◎	○	○	○
		CV-G3	63,250円☆(税込)	360W ～約100W	1,000W ～約310W	340×330×397 mm	6.2kg (7.6kg)	お店パック (SP-15C)	7L	8m(直付け式)	1.7m	55dB～ 約48dB	付き		○	○	◎		○		◎	○	◎	○	○	○
		CV-G2	48,070円☆(税込)	360W	1,000W	340×330×397 mm	6.6kg (7.7kg)	布袋フィルター (SP-70)	7L	15m(直付け式)	1.7m	58dB	付き	○	◎	○			○		◎	○	◎	○	○	○
		CV-G1	41,800円☆(税込)	360W	1,000W	340×330×397 mm	5.9kg (7.0kg)	お店パック (SP-15C)	7L	8m(直付け式)	1.7m	58dB	付き	○	◎	○			○		◎	○	◎	○	○	○
	3	CV-GR1800	54,450円☆(税込)	360W	1,050W	475×383×557 mm	7.4kg (8.4kg)	布フィルター	18L	8m(コードリール式)	1.5m	71dB	付き	○	○	◎			○		○	◎	◎	○	○	○
		CV-G2100	54,450円☆(税込)	360W	1,050W	388×335×598 mm	6.0kg (7.1 kg)	布フィルター	21L	8m(直付け式)	1.5m	71dB	付き	○	◎	○			○		○	◎	◎	○	○	○
		CV-G1200	41,800円☆(税込)	360W	1,050W	388×335×471 mm	5.7kg (6.8kg)	布フィルター	12L	8m(直付け式)	1.5m	71dB	付き	○	◎	○			○		○	◎	◎	○	○	○
	両乾 用湿	6	CV-PF40WD	87,340円☆(税込)	180W	1,000W	365×358×466 mm	9.4kg (10.6kg)	布フィルター (7L (吸水量は4L))	10m(直付け式)	1.7m	64dB	付き	○	○	○		◎ (オフホワイト×1)	○	◎ (オフホワイト)	○	◎	○	◎	○	○
業務用	4	CV-100S6	104,280円☆(税込)	360W	1,050W	400×387×645 mm	12.0kg (13.9kg)	大容量 布フィルター	13L	15m(着脱式)	2m	62dB	－	○	○	○			◎		○	◎	○	◎	○	○
		CV-97A2	83,160円☆(税込)	360W	1,050W	400×354×645 mm	10.7kg (12.6kg)	大容量 布フィルター	13L	8m(着脱式)	2m	64dB	－	○	○	○			◎		○	◎	○	◎	○	○
		CV-95H2	44,330円☆(税込)	360W	1,050W	330×283×416 mm	6.8kg (7.8kg)	布フィルター	7L	8m(着脱式)	1.4m	62dB	－	○	◎	○			○		○	◎	○	○	○	
	ルーム 用	5	CV-G104C	132,880円☆(税込)	320W	1,050W	327×283×657 mm	10.2kg (11.5kg)	高密度紙パック (TN-45)	4.5L	8m(着脱式)	1.4m	62dB	－	○	◎	○			○		○	◎	◎	○	○
		CV-G12CT	103,730円☆(税込)	105W	500W	576×185×388 mm	6.8kg	高密度紙パック (TN-15)	1.5L	5m(着脱式)	1.2m (伸縮)	59dB	－	○	○	○			◎		◎ (ブラック)	○	◎ (ブラック)	○	◎ (ブラック)	○
	両乾 用湿	6	CV-PS50WD	99,990円☆(税込)	180W	1,000W	387×335×539 mm	10.3kg (11.5kg)	布フィルター (8L (吸水量は5L))	10m(アースクリップ付き) 直付け式	1.7m	64dB	－	○	○	○		◎	○	◎ (オフホワイト)	○	○	◎	○	○	
	吸水 型	7	CV-98WH2	187,220円☆(税込)	150W	1,000W	515×450×700 mm	20.0kg (22.8kg)	(高速強制排水)	20L (吸水量)	12m(アースクリップ・漏電 ブレーカー付き) 直付け式	2m	73dB	－	○	○	○		◎		◎		○	○	◎	
	トナ ー用	8	CV-TN11	63,470円☆(税込)	105W	500W	505×185×388 mm	6.1kg	高密度紙パック (TN-15)	1.5L	5m(着脱式)	1.2m (伸縮)	59dB	－	○	○	○			○		◎ (ブラック)	○	◎ (ブラック)	○	◎ (ブラック)
	タン ク タイプ	7	CV-21	35,090円☆(税込)	105W	500W	206×157×439 mm	2.9kg (3.7kg)	布フィルター	4L	8m(着脱式)	1.5m (伸縮)	59dB	－	○	◎ (オフホワイト)	○			○	◎ (オフホワイト)	○	○	◎	○	○

別売部品
(サ)はサービス扱い、それ以外はすべて営業扱いとなります。

■フィルター

高密度紙パック TN-45 (5枚入り) 希望小売価格 3,850円(税込) CV-G104C用

高密度紙パック TN-15 (5枚入り) 希望小売価格 1,430円(税込) CV-G12CT CV-TN11用

布袋フィルター SP-70 希望小売価格 3,960円(税込) CV-G95KNL・G95K CV-G3・G2・G1用

■ドライ用フィルター DRY-FILTER

CV-98WH2で乾いたごみを吸い込む場合に

CV-98WH2は吸水専用型クリーナーです。乾いたごみを吸うことはできません(故障の原因になります)。一般の乾式清掃用には、左記の「ドライ用フィルター」を装着してください。ただし、この状態では乾式専用型となります。水を吸い込む場合には「ドライ用フィルター」を取り外してご使用ください。

■ULPA(ウルパ) フィルター (サ)

■ロングホース (サ)

部品名	部品コード	希望小売価格 (税込)	適用機種
延長ホース (CSE) 1.7m※1	CV-96H-029	2,860円	CV-G3 CV-G2 CV-G1
ホース4m (中間アダプター付)	WX-4MH2	6,050円	
ホース10m※2 本体側継手 曲り継手	CV-PS10-045 CV-PS10-039 CV-21EL-002	10,780円 792円 1,452円	CV-G95KNL CV-G95K CV-95H2 CV-G104C
ホース10m※3	CV-PS10-045	10,780円	CV-GR1800 CV-G2100 CV-G1200
ホースクミ 5m	CF-V100S5-022	33,220円	CV-100S6 CV-97A2
ホースクミ 10m	CF-V100S5-023	66,330円	

※1 延長ホース (CSE) 1.7mの延長接続にはホースジョイントが必要です。ホースジョイント (CV-W83-020、希望小売価格792円(税込)) ※2 ホースの長さ10mは、必要な長さにはサミなどにて切断できます。ホースの一端に本体側継手を、他端に曲り継手をねじ込んで、組立ててご使用ください。※3 10mホースを使用する場合は、付属のホースクミ部品 (接続リングと止め輪) を外して、10mホースに流用してください。

オンラインストアはこちら。

警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

絶対に分解したり修理・改造しない。●火災・感電・けがの原因になります。●修理はお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う。●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふきとる。●プラグにほこりなどがたまるとう湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。●感電やけがをすることがあります。

コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。●コードが破損し、火災・感電の原因になります。

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。●感電・ショート・発火の原因になります。

グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたたばこの吸い殻など高温のものを吸わせない。●爆発したり、火災の原因になります。

アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせない。また、近くや雰囲気中で使用しない。●爆発したり、火災の原因になります。

灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない。また、近くや雰囲気中で使用しない。●爆発したり、火災の原因になります。

水・油・ぬれたごみを吸わせない。また、水・油などをかけない。●爆発・火災・感電の原因になります。屋外では使わない。●絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

アースを確実に取り付ける。●故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。(乾・湿両用クリーナー、吸水型クリーナー)

注意 「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。●感電やショートして発火することがあります。

排気口をふさがない。●火災の原因になります。吸込口をふさいで長時間運転しない。●過熱による本体の変形・発火の原因になります。

火気に近づけない。●本体の変形によるショート・発火の原因になります。

セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、薬品などを吸わせない。●感電・ショート・発火の原因になります。直径10μm(トナー用クリーナーは5μm)以下の微粒子を吸わせない。●発火の原因になります。

9

*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ご分も含まれます。*3 本体質量は本体のみ(コードを含む)の質量です。(標準質量)は本体と付属品(応用部品・予備品は除く)の合計質量です。*4 運転音の積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・アース・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお

みのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。 *2 本体寸法にはハンドル部測定方法は、JIS C 9108によります。 ☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。お問い合わせください。

10