



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからご覧いただけます。<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

●灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。

●クリーナーの紙パックは、本体性能を維持するための大切な機能部品です。純正以外を使用した場合は、モーターの発煙・発火の原因となります。

長年ご使用のクリーナーの点検を！

●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

●スイッチを入れても、運転しない。●電源プラグやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。●運転中、時々止まる。●運転中、異常な音がある。●本体が変形したり、異常に熱い。●ホースが破れている。●こげくさい“におい”がする。●その他の異常がある。

ご使用中止

事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理をご相談ください。

クリーナーについては、次の点にご留意ください。

●先端が尖ったもの（ピン、針、つまようじ、ヘアピン、ガラスなど）を吸わせないでください。●引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用したり吸わせないでください。（灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、鉄粉、洗剤、多量的小麦粉、可燃性ガス（スプレー）、たばこの吸い殻など）●湿気の多い場所では使用や保管をしないでください。●水洗いをしたり風呂場で使用したりしないでください。（水洗いできる部品を除く）●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●本体、電源コード、電源プラグに水をかけないでください。

その他の
タイプ別
注意事項

[トナー用クリーナー] ●複写機やプリンタの機器・消耗品の取り扱いについては、各メーカーの注意書きを守り、作業してください。[吸水型クリーナー、乾・湿両用クリーナー] ●ご使用前に、必ず漏電ブレーカーの動作テストをしてください。●洗剤泡が本体から吹き出た場合、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。●油、薬品などを含んだ水は、吸わせないでください。●ご使用後は、タンク内の汚水、汚物を捨ててください。[クリーンルーム用クリーナー] ●クリーンルーム内床等の清掃用クリーナーです。製造設備から発生する微粉の回収等、集じん機としての使用はしないでください。●ダストケース内の一次フィルターで捕集できない微粒子（直径10μm以下）を吸わせるとモーター内にたい積し、火災・故障の原因になることがあります。微粒子は、機体外に排出する段階でULPA（ウルパ）フィルターで捕集します。

保証書に関するお願い

●日立クリーナー CV-G95KNL・G95K・G3・G2・G1・GR1800・G2100・G1200・PF40WDには「保証書」が付いています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。●「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの（複写式）があります。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。●付属品に海外生産品を使用している場合があります。

家電の便利な使い方とサポート特典をあなたに。

日立家電メンバーズクラブ

製品のサポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。

●ご使用商品の安心サポート ●暮らしに役立つメルマガ配信 ●安全点検サービス割引 ●パーツショップ送料特典

登録はこちら



カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記にてご確認、お問い合わせください。

日立の家電品 webお問い合わせ

スマートフォンからチャットで
お問い合わせできます。>>>



チャット自動応答時間 24時間
オペレーター回答時間 月曜～金曜 9:00～17:00
(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

■お客様相談センター<日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口>
固定電話から：0120-3121-11 携帯電話から：050-3155-1111 (有料)

■日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口
TEL:0120-554-201

受付時間 月曜～金曜 9:00～17:30 (土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。●弊社の「個人情報保護に関して」は、こちらをご参照ください。
<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>

日立家電品正規取扱店

日立家電品正規取扱店をご紹介します。

詳しくはこちら





表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2025年12月現在のものです。
HA-7015(SN)

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ピピス
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを

HITACHI お店用・業務用クリーナー

総合カタログ 2026-①

用途に合わせた豊富なバリエーション



CV-G95KNL

お店用



CV-100S6

業務用



CV-G104C

クリーンルーム用




CV-PF40WD

乾・湿両用

商品の価格には、配送・設置調整・アース・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

パワフルな吸込力と、コンパクトで耐久性の高い 鋼板製ボディシリーズ

お店パックと布袋フィルターが両方使える〔2Way方式〕



ごみ捨てが簡単
 お店パック
 SP-15C (10枚入り)
 希望小売価格 2,530円 (税込)
 CV-G95KNL：付属、CV-G95K：付属

繰り返し使えて経済的
 布袋フィルター
 SP-70
 希望小売価格 3,960円 (税込)
 CV-G95KNL：付属、CV-G95K：別売

お店パックや布袋フィルターが簡単に
装着できる〔ラクラク装着ホルダー〕



※CV-G95KNLで説明しています。


しっかり吸い込み、たっぷり集じんできる ブロワー機能付き大容量シリーズ

すき間に入ったごみは
飛ばしてお掃除
[ブロワー機能]



イメージ図
※CV-G1200で説明しています。

床の種類に合わせて
ブラシを切り替え
[床用吸口]



場所に合わせて
角度を変えられて便利
[棚用自在吸口]



付属の吸口が
収納できてサッと使える
[応用部品スタンド]



使いやすくて耐久性を重視した 業務用シリーズ

ごみやチリなどが入りにくい
[防じん型スイッチ]



※CV-100S6で説明しています。

チリ離れがよい
[スピードちり落とし装置]



床の種類に合わせてブラシが
着脱できる [大型床用吸口]



イメージ図

コードリール搭載タイプ CV-GR1800

54,450円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} 360W
消費電力 1,050W
集じん容積 18L
コード長さ 8m(コードリール式)
ホース長さ 1.5m

鋼板製タンク
布フィルター
コードリール
床用吸口
ブロワー機能
ダストメーター



〈付属品〉ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口

お店用大容量タイプ CV-G2100

54,450円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} 360W
消費電力 1,050W
集じん容積 21L
コード長さ 8m(直付け式)
ホース長さ 1.5m

鋼板製タンク
布フィルター
コードフック
床用吸口
ブロワー機能
ダストメーター



〈付属品〉ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口



ハイスペックタイプ (15mコード付き) CV-100S6 日本製

104,280円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} 360W
消費電力 1,050W
集じん容積 13L
コード長さ 15m(着脱式)
ホース長さ 2m

鋼板製ボディ
大容量布フィルター
大型床用吸口
防じん型スイッチ
スピードちり落とし装置
ダストメーター



〈付属品〉ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード
※保証書は付いていません。



壁などを傷付けにくい
[全周バンパー]

ミドルサイズタイプ CV-97A2 日本製

83,160円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} 360W
消費電力 1,050W
集じん容積 13L
コード長さ 8m(着脱式)
ホース長さ 2m

鋼板製ボディ
大容量布フィルター
大型床用吸口
防じん型スイッチ
スピードちり落とし装置
ダストメーター



〈付属品〉ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード
※保証書は付いていません。



壁などを傷付けにくい
[ソフトバンパー]

スタンダードタイプ CV-95H2 日本製

44,330円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} 360W
消費電力 1,050W
集じん容積 7L
コード長さ 8m(着脱式)
ホース長さ 1.4m

鋼板製ボディ
布フィルター
コードフック
床用吸口
ダストメーター



〈付属品〉ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード
※保証書は付いていません。



壁などを傷付けにくい
[ソフトバンパー]



8mのロングコードを
ワンタッチで本体内に
すっきり収納
[コードリール機構]



お店用軽量タイプ CV-G1200

41,800円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} 360W
消費電力 1,050W
集じん容積 12L
コード長さ 8m(直付け式)
ホース長さ 1.5m


鋼板製タンク
布フィルター
コードフック
床用吸口
ブロワー機能
ダストメーター



〈付属品〉ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口



微細じんもキャッチできる
高 清 浄 シ リ ー ズ



吸い込んだごみを99.999%逃がさない			
捕集性能について、日立はIEC (国際電気標準会議) 60312-1:2010 (ed.1) に準拠して第三者機関SLG (ドイツ) にて測定しています。			
試験ごみ	試験機関	試験方法	試験結果
ACダスト (ファイン)	SLG (ドイツ)	大きさが0.3~10μmの排出じんあい量測定	捕集率 (平均) 99.999%


ULPA (ウルパ) フィルター ※フィルター単体の性能です。

高い捕集性能	ナノチタン消臭加工	アレルオフ加工
0.15μmの微細じんを99.9995%以上キャッチ	ナノチタン触媒で微細なニオイ分子も効率よくキャッチ	人工酵素の働きでキャッチした花粉などのアレル物質の活動を抑制 ※1

※1 ●試験機関：信州大学 ●試験方法：電気泳動法 ●抑制の方法：人工酵素を繊維表面に処理。すべてのアレル物質の活動を抑制するわけではありません。実使用空間での実証結果ではありません。

ごみと水を一緒に吸い込める
乾・湿両用シリーズ


水を吸ってもフィルターをぬらさない日立独自の [気水分離方式]



高集じん大容量タイプ
CV-G104C 日本製

132,880円 [☆] (税込)
吸込仕事率 ^{*1} 320W
消費電力 1,050W
集じん容積 4.5L
コード長さ 8m (着脱式)
ホース長さ 1.4m
鋼板製ボディ
高密度紙パック
床用吸口

ナノチタン消臭



高集じんトランクタイプ
CV-G12CT 日本製

103,730円 [☆] (税込)
吸込仕事率 ^{*1} 105W
消費電力 500W
集じん容積 1.5L
コード長さ 5m (着脱式)
ホース長さ 1.2m (伸縮)
プラスチックボディ
高密度紙パック
ラクラク小型床用吸口
ごみ捨てサイン

ナノチタン消臭



付属品をすべてトランク内に収納



お店用コンパクトタイプ
CV-PF40WD 日本製

87,340円 [☆] (税込)
吸込仕事率 ^{*1} 180W
消費電力 1,000W
集じん容積 7L
吸水量 4L
コード長さ 10m (直付け式)
ホース長さ 1.7m

※集じん容積には、吸水量も含まれています。

プラスチックボディ
布フィルター
コードフック
吸水用 (ドライ兼用) 小型床用吸口
気水分離方式
分解ザブ洗い設計
ごみ捨てサイン




業務用コンパクトタイプ
CV-PS50WD 日本製

99,990円 [☆] (税込)
吸込仕事率 ^{*1} 180W
消費電力 1,000W
集じん容積 8L
吸水量 5L
コード長さ 10m (直付け式)
ホース長さ 1.7m

※集じん容積には、吸水量も含まれています。

ステンレス製タンク
布フィルター
コードフック
吸水用 (ドライ兼用) 小型床用吸口
気水分離方式
分解ザブ洗い設計
アースクリップ付きコード
ごみ捨てサイン



※1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのため、積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・アース・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店

り具合や床材の違い等によって異なります。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。お問い合わせください。

汚水などを効率よく吸引できる吸水シリーズ

パワフルに吸水、スピーディに排水

広い範囲の汚水・洗浄液※1などを強力に吸引します。しかも、排水はレバーを引き上げるだけでわずか25秒で強制排水します。
幅360mmの専用吸口がフロアの洗浄水などを効率よく吸い上げます。吸ったあとは、ほとんど残水がありません。

※1 乾いたごみを吸うときは、別売ドライ用フィルターと吸水用（ドライ兼用）小型床用吸口をご使用ください。洗剤を含んだ水を吸うときは、あらかじめタンク内に消泡剤（信越化学工業（株）製シリコーン消泡剤・品番KM-73A）を入れてご使用ください。消泡剤は洗剤・塗料・溶剤関係の販売店で求めください。

レバーひとつで高速排水



スタンダードタイプ

CV-98WH2 日本製 工在品

187,220円[☆](税込)

吸込仕事率^{*1} 150w
消費電力 1,000W
吸水量 20L
コード長さ 12m(直付け式)
ホース長さ 2m

ステンレス製タンク
吸水用(ドライ兼用)小型床用吸口
アースクリップ・
漏電ブレーカー付きコード
オーバーフロー防止フロート



壁などを
傷付けにくい
[ソフトバンパー]

日立お店面・業務用クリーナー仕様一覧表／別売吸口対応表														ラクラク 床用吸口	床用吸口	床用吸口	ラクラク 床用吸口	吸水用(ドライ兼用) 小型床用吸口	大型床用 吸口	吸水用 吸口	ラクラク 小型床用吸口	棚用吸口	棚用 自在吸口	すき間 (サッシ)用吸口	すき間 (サッシ)用吸口	すき間用 吸口	
タイプ	掲載 ページ	型 式		吸 込 仕事率*1	消費 電力	本体寸法*2 (長さ×幅×高さ)	*3 本体質量 (標準質量)	付属フィルター	集じん容積	コード長さ	ホース 長 さ	*4 運転音	保証書														
お 店 用	1 〜 2	CV-G95KNL	56,980円☆(税込)	370W	1,050W	330×283×416 mm	7.4kg (8.5kg)	お店バック (SP-15C) 布袋フィルター (SP-70)	5.5L	15m(着脱式)	1.4m	62dB	付き	◎	○	○			○	○	◎	○	◎	○	○	○	
		CV-G95K	44,330円☆(税込)	370W	1,050W	330×283×416 mm	6.8kg (7.8kg)	お店バック (SP-15C)	5.5L	8m(着脱式)	1.4m	62dB	付き	○	◎	○			○	○	◎	○	◎	○	○	○	
		CV-G3	63,250円☆(税込)	360W 〜約100W	1,000W 〜約310W	340×330×397 mm	6.2kg (7.6kg)	お店バック (SP-15C)	7L	8m(直付け式)	1.7m	55dB〜 約48dB	付き		○	○	◎		○	○	◎	○	◎	○	○	○	
		CV-G2	48,070円☆(税込)	360W	1,000W	340×330×397 mm	6.6kg (7.7kg)	布袋フィルター (SP-70)	7L	15m(直付け式)	1.7m	58dB	付き	○	◎	○			○	○	◎	○	◎	○	○	○	
		CV-G1	41,800円☆(税込)	360W	1,000W	340×330×397 mm	5.9kg (7.0kg)	お店バック (SP-15C)	7L	8m(直付け式)	1.7m	58dB	付き	○	◎	○			○	○	◎	○	◎	○	○	○	
	3	CV-GR1800	54,450円☆(税込)	360W	1,050W	475×383×557 mm	7.4kg (8.4kg)	布フィルター	18L	8m(コードリール式)	1.5m	71dB	付き	○	○	◎			○	○	○	◎	○	◎	○	○	○
		CV-G2100	54,450円☆(税込)	360W	1,050W	388×335×598 mm	6.0kg (7.1kg)	布フィルター	21L	8m(直付け式)	1.5m	71dB	付き	○	◎	○			○	○	○	◎	○	◎	○	○	○
		CV-G1200	41,800円☆(税込)	360W	1,050W	388×335×471 mm	5.7kg (6.8kg)	布フィルター	12L	8m(直付け式)	1.5m	71dB	付き	○	◎	○			○	○	○	◎	○	◎	○	○	○
	両乾 用湿	6	CV-PF40WD	87,340円☆(税込)	180W	1,000W	365×358×466 mm	9.4kg (10.6kg)	布フィルター	7L (吸水量は4L)	10m(直付け式)	1.7m	64dB	付き	○	○	○		◎ (オフホワイト×1 グレー×1)	○	○	◎ (オフホワイト)	○	○	◎	○	◎
業 務 用	4	CV-100S6	104,280円☆(税込)	360W	1,050W	400×387×645 mm	12.0kg (13.9kg)	大容量 布フィルター	13L	15m(着脱式)	2m	62dB	—	○	○	○			◎	○	○	◎	○	◎	○	○	○
		CV-97A2	83,160円☆(税込)	360W	1,050W	400×354×645 mm	10.7kg (12.6kg)	大容量 布フィルター	13L	8m(着脱式)	2m	64dB	—	○	○	○			◎	○	○	◎	○	◎	○	○	○
		CV-95H2	44,330円☆(税込)	360W	1,050W	330×283×416 mm	6.8kg (7.8kg)	布フィルター	7L	8m(着脱式)	1.4m	62dB	—	○	◎	○			○	○	◎	○	◎	○	○	○	
	5 クリーン 用	CV-G104C	132,880円☆(税込)	320W	1,050W	327×283×657 mm	10.2kg (11.5kg)	高密度紙パック (TN-45)	4.5L	8m(着脱式)	1.4m	62dB	—	○	◎	○			○	○	○	◎	○	◎	○	○	○
		CV-G12CT	103,730円☆(税込)	105W	500W	576×185×388 mm	6.8kg	高密度紙パック (TN-15)	1.5L	5m(着脱式)	1.2m (伸縮)	59dB	—	○	○	○			○	◎	○	◎ (ブラック)	○	◎ (ブラック)	○	○	○
	両乾 用湿	6	CV-PS50WD	99,990円☆(税込)	180W	1,000W	387×335×539 mm	10.3kg (11.5kg)	布フィルター	8L (吸水量は5L)	10m(アースクリップ付き、 直付け式)	1.7m	64dB	—	○	○	○		◎	○	◎ (オフホワイト)	○	○	◎	○	◎	○
	吸水 型	7	CV-98WH2	187,220円☆(税込)	150W	1,000W	515×450×700 mm	20.0kg (22.8kg)	(高速強制排水)	20L (吸水量)	12m(アースクリップ・漏電 ブレーカー付き、直付け式)	2m	73dB	—	○	○	○		◎	○	○	○	○	○	○	◎	◎
	トナー 用	8	CV-TN11	63,470円☆(税込)	105W	500W	505×185×388 mm	6.1kg	高密度紙パック (TN-15)	1.5L	5m(着脱式)	1.2m (伸縮)	59dB	—	○	○	○			○	◎	○	◎ (ブラック)	○	◎ (ブラック)	○	○
	タイプ シヨウダイ	7	CV-21	35,090円☆(税込)	105W	500W	206×157×439 mm	2.9kg (3.7kg)	布フィルター	4L	8m(着脱式)	1.5m (伸縮)	59dB	—	○	◎ (オフホワイト)	○			○	◎ (オフホワイト)	○	○	◎	○	○	○

別売部品
(サ)はサービス扱い、それ以外はすべて営業扱いとなります。

■フィルター

高密度紙バック TN-45 (5枚入り) 希望小売価格 3,850円(税込) CV-G104C用

高密度紙バック TN-15 (5枚入り) 希望小売価格 1,430円(税込) CV-G12CT CV-TN11用

布袋フィルター SP-70 希望小売価格 3,960円(税込) CV-G95KNL・G95K CV-G3・G2・G1用

■ドライ用フィルター

CV-98WH2で乾いたごみを吸い込む場合に

CV-98WH2は吸水専用型クリーナーです。乾いたごみを吸うことはできません(故障の原因になります)。一般の乾式清掃用には、左記の「ドライ用フィルター」を装着してください。ただし、この状態では乾式専用型となります。水を吸い込む場合には「ドライ用フィルター」を取り外してご使用ください。

■ULPA (ウルパ) フィルター (サ)

■ロングホース (サ)

部品名	部品コード	希望小売価格 (税込)	適用機種
延長ホース (CSE) 1.7m※1	CV-96H-029	2,860円	CV-G3 CV-G2 CV-G1
ホース10m※2 本体側継手 曲り継手	CV-PS10-045 CV-PS10-039 CV-21EL-002	10,780円 792円 1,452円	CV-G95KNL CV-G95K CV-95H2 CV-G104C
ホース10m※3	CV-PS10-045	10,780円	CV-GR1800 CV-G2100 CV-G1200

■ロングホース

部品名	部品コード	希望小売価格 (税込)	適用機種
ホース4m (中間アダプター付)	WX-4MH2	6,050円	CV-G3 CV-G2 CV-G1

※1 延長ホース (CSE) 1.7mの延長接続にはホースジョイントが必要です。ホースジョイント (CV-W83-020、希望小売価格792円(税込)) ※2 ホースの長さ10mは、必要な長さにハサミなどで切断できます。ホースの一端に本体側継手を、他端に曲り継手をねじ込んで、組立ててご使用ください。※3 10mホースを使用する場合は、付属のホースから接続リングと止め輪を外して、10mホースに流用してください。

オンラインストアはこちら。

警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

絶対に分解したり修理・改造しない。●火災・感電・けがの原因になります。●修理は買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う。●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふきとる。●プラグにほこりなどがたまりと湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。●感電やけがをすることがあります。

コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。●コードが破損し、火災・感電の原因になります。

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。●感電・ショート・発火の原因になります。

グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたタバコの吸い殻など高温のものを吸わせない。●爆発したり、火災の原因になります。

アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせない。また、近くや雰囲気中で使用しない。●爆発したり、火災の原因になります。

灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない。また、近くや雰囲気中で使用しない。●爆発したり、火災の原因になります。

水・油・ぬれたごみを吸わせない。また、水・油などをかけない。●爆発・火災・感電の原因になります。屋外では使わない。●絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。アースを確実に取り付ける。●故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。(乾・湿両用クリーナー、吸水型クリーナー)

注意 「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。●感電やショートして発火することがあります。

排気口をふさがない。●火災の原因になります。吸込口をふさいで長時間運転しない。●過熱による本体の変形・発火の原因になります。

火気に近づけない。●本体の変形によるショート・発火の原因になります。

セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、薬品などを吸わせない。●感電・ショート・発火の原因になります。直径10μm(トナー用クリーナーは5μm)以下の微粒子を吸わせない。●発火の原因になります。

※1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(〜最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみ含ます。※3 本体質量は本体のみ(コードを含む)の質量です。(標準質量)は本体と付属品(応用部品・予備品は除く)の合計質量です。※4 運転音の測定方法は本体価格であり、配送・設置調整・アース・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

のたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。※2 本体寸法にはハンドル部分もは、JIS C 9108によります。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格

10