

関連部品 (日立純正品)

(●:取付必須部品 ▲:必要に応じてお選びいただく部品)

部 品 名 称	型 式		スタンダードマイコン (給湯専用) スタンダード (給湯専用)					
			BE-L46E BE-L37E BE-L30E	BE-S46E BE-S37E BE-S30E	BE-L37EM BE-L30EM	BE-S37EM BE-S30EM	BE-Z20EM BE-Z15EM	
リモコン	BERT-3A	20,000円★(税別)	▲ Lシリーズ		▲ Lシリーズ		▲	
2芯リモコンコード (シールド付0.3mm ²)	(10m)	BERCT-10M2	2,500円★(税別)	(リモコンコードは日立純正品などの2芯シールド付をお使いください。 2芯シールド付でないリモコンコードは外部からのノイズによる通信不良・誤動作の原因となるおそれがあります。)				
	(15m)	BERCT-15M2	3,000円★(税別)					
脚カバー (200L用)	BEAKT-20A	4,500円★(税別)	—	—	—	▲		
脚カバー (150L用)	BEAKT-15A	4,500円★(税別)	—	—	—	▲		
絶縁パイプ (1,050±10mm、接続PS3/4メネジ)	ZPT-3	3,000円★(税別)	—	—	—	▲ (給湯用)(1本必要)		
絶縁パイプ (550±10mm、接続PS3/4メネジ)	ZPT-3S	2,650円★(税別)	▲ (給湯・給水用)(2本必要)	▲ (給湯・給水用)(2本必要)	▲ (給湯・給水用)(2本必要)	▲ (給水用)(1本必要)		
アース棒	BEAT-1	700円★(税別)	●	●	●	●		
オートバント (3/4Bオネジ)	AVT-20A	5,600円★(税別)	▲	▲	▲	—		
オートバント (3/4Bオネジ、保温材付)	AVT-20AZ	5,900円★(税別)	▲	▲	▲	—		
減圧弁セット (セット圧80kPa)* ¹	YKT-45	10,700円★(税別)	▲	▲	▲	—		
(水抜き弁付)減圧弁セット(寒冷地用)(セット圧80kPa)* ²	YKT-45M	11,500円★(税別)	▲	▲	▲	—		
減圧逆止弁 (セット圧80kPa)	RJT2004ZZ-80	6,300円★(税別)	—	—	—	—		
減圧逆止弁 (寒冷地用) (セット圧80kPa)	RJT2004MZ-80	7,000円★(税別)	—	—	—	—		
UFOTEC減圧弁 (カセット式・設定圧80kPa)	RUT2007SR-80	9,900円★(税別)	—	—	—	—		
逃し弁 (セット圧95kPa)	SDT12S-80	2,800円★(税別)	▲	▲	▲	—		
逃し弁 (負圧防止装置付) (セット圧97kPa)	SDT2023ZZ-80	5,800円★(税別)	—	—	—	—		
UFOTEC逃し弁 (カセット式・設定圧95kPa)	SUT2001ZZ-95	4,600円★(税別)	—	—	—	—		
安全弁(セット圧120kPa)	SDT11S2-001	2,800円★(税別)	—	—	—	—		
ホッパー (ストレート型1/2Bビス止め)	HOPT-1	600円★(税別)	▲	▲	▲	—		
上部固定金具セット	BEMT-1B	3,500円★(税別)	—	▲	▲	—		
脚部後方差込金具	BEMT-3S	1,500円★(税別)	▲* ³	—	—	—		
脚部後方差込金具	BEMT-1S	800円★(税別)	—	▲	▲	—		
脚部後方差込金具	BEM-1L	1,500円★(税別)	▲	—	—	—		
脚セット	BEAS-1	8,000円★(税別)	▲* ³	—	—	—		
ホースセット	BEHS-1	3,000円★(税別)	▲	—	—	—		

※上記関連部品以外を使用し、これが原因で発生した不具合については、保証期間内であっても有償となる場合があります。

*1 セット内容は、RJT2004ZZ-80、SDT12S-80、SDT11S2-001となります。*2 セット内容は、RJT2004MZ-80、SDT12S-80、SDT11S2-001となります。*3 BEAS-1を使用する場合で、後側の脚をアンカーボルトで固定できない時は、脚部後方差込金具BEMT-3Sを使用してください。
★希望小売価格