

仕様一覧

		スタンダードマイコン（給湯専用）						
設置場所	屋外	BE-L46E	BE-L37E	BE-L30E	－	－	－	－
	屋内	－	－	－	BE-L37EM	BE-L30EM	BE-Z20EM	BE-Z15EM
タンク容量		460L	370L	300L	370L	300L	200L	150L
最高使用圧力		97kPa（減圧弁85kPa）					95kPa（減圧弁80kPa）	
外形寸法		1,949mm（高さ）× 684mm（幅）× 760mm（奥行）	1,619mm（高さ）× 684mm（幅）× 760mm（奥行）	1,362mm（高さ）× 684mm（幅）× 760mm（奥行）	1,684mm（高さ）× 684mm（幅）× 760mm（奥行）	1,427mm（高さ）× 684mm（幅）× 760mm（奥行）	1,900mm（高さ）× 545mm（幅）× 500mm（奥行）	1,900mm（高さ）× 445mm（幅）× 500mm（奥行）
質量（製品質量／満水時質量）		55kg／約515kg	49kg／約419kg	43kg／約343kg	51kg／約421kg	45kg／約345kg	46kg／約246kg	39kg／約189kg
電源		単相200V（50－60Hz共用）						
定格消費電力（50－60Hz）		5.401kW	4.401kW	3.401kW	4.401kW	3.401kW	2.401kW	
ヒーター用（50－60Hz）		5.4kW	4.4kW	3.4kW	4.4kW	3.4kW	2.4kW	
制御用（50－60Hz）		1W					0.52W	
貯湯機能（沸き上げ設定）		おまかせ（約65～90℃）・ たっぷり（約90℃）					おまかせ（約60～90℃）・ たっぷり（約90℃）	
給水器具認証番号		A-287					A-257	

		スタンダード（給湯専用）				
設置場所	屋外	BE-S46E	BE-S37E	BE-S30E	－	－
	屋内	－	－	－	BE-S37EM	BE-S30EM
タンク容量		460L	370L	300L	370L	300L
最高使用圧力		97kPa（減圧弁85kPa）				
外形寸法		1,949mm（高さ）× 684mm（幅）× 760mm（奥行）	1,619mm（高さ）× 684mm（幅）× 760mm（奥行）	1,362mm（高さ）× 684mm（幅）× 760mm（奥行）	1,684mm（高さ）× 684mm（幅）× 760mm（奥行）	1,427mm（高さ）× 684mm（幅）× 760mm（奥行）
質量（製品質量／満水時質量）		55kg／約515kg	49kg／約419kg	43kg／約343kg	51kg／約421kg	45kg／約345kg
電源		単相200V（50－60Hz共用）				
定格消費電力（50－60Hz）		5.4kW	4.4kW	3.4kW	4.4kW	3.4kW
ヒーター用（50－60Hz）		5.4kW	4.4kW	3.4kW	4.4kW	3.4kW
制御用（50－60Hz）		－				
貯湯機能（沸き上げ設定）		約85℃ ^{*1}				
給水器具認証番号		A-287				

※外形寸法は、キャビネット上部までの寸法を示します。※給水器具認証番号のA-287は耐寒性能適合品を示す番号です。

＊1 深夜時間帯になると、ヒーター通電を開始し、お湯が沸き上がると停止します。沸き上げ温度は一定（約85℃）です。