

仕様表 一般的に鉄・ステンレス鍋に加え、アルミや銅の鍋も使えるIHヒーターをオールメタル対応としています。

タイプ	3口IH					
	オールメタル対応			鉄・ステンレス対応		
型式	スマホとつながる コネクテッド家電					
	レンジフードファン連動 HT-N2500KTWF(K) プレミアムブラック 572,000円(税込)☆ 520,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N2500KTF(K) プレミアムブラック 550,000円(税込)☆ 500,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N2000STWF(S) プレミアムシルバー 561,000円(税込)☆ 510,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N2000STF(S) プレミアムシルバー 539,000円(税込)☆ 490,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N1500KTWF(K) プレミアムブラック 539,000円(税込)☆ 490,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N1500KTF(K) プレミアムブラック 517,000円(税込)☆ 470,000円(税別)☆
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm
本体写真	特定安全IH調理器 適合品 <b>火加減マイスター</b> <small>日立IHクッキングヒーター</small>		特定安全IH調理器 適合品 <b>火加減マイスター</b> <small>日立IHクッキングヒーター</small>		特定安全IH調理器 適合品 <b>火加減マイスター</b> <small>日立IHクッキングヒーター</small>	
トッププレート	フラットトッププレート[プレミアム]/薄形フレーム(ブラック)		フラットトッププレート[プレミアム]/薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート[プレミアム]/薄形フレーム(ブラック)	
ヒーターの種類	左右IH・ オールメタル対応IHヒーター 中央IH・ 鉄・ステンレス対応IHヒーター			鍋鳴り音配慮(左右IH) オールメタル対応(右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW) ビュアなIH加熱		
	グリルヒーター	平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW				
火力調節	左右IH	100W相当～3.2kW、9段階： <a href="#">ガラスタッチ式</a>				
	中央IH	100W相当～2.0kW、8段階： <a href="#">ガラスタッチ式</a>				
グリル	上下：1.26kW相当・1.05kW相当・740W相当： <a href="#">ガラスタッチ式</a>					
使いやすい機能	上面操作部表示 カラータッチ液晶(IH・グリル操作部)					
ワンタッチ火力ボタン	● 左・右IH					
音声ガイド	● (標準モード/詳細モード)					
タイマー：残り時間*/経過時間	● 独立4か所：IH 9時間55分、グリル29分、オープン1時間29分/IH 60分					
光・温度センサー	● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH					
適温調理/適温調理サポート	● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)/4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー)					
おまかせIH	● 3メニュー(ゆで卵、簡単パスタ、簡単煮物)					
IHメニュー	煮込み/麵ゆで					
	炊飯/保温/湯沸かし					
便利な機能	グリル調理	ラク旨グリル	オート調理			
		ラク旨オープン	オート調理			
	グリル調理	オート調理	● 8メニュー：切身・干物(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、揚げ物温め、蒸し野菜、おまかせ肉野菜(牛肉塩・牛肉たれ・豚肉塩・豚肉たれ・鶏肉塩・鶏肉たれ)、おまかせ魚野菜(切身塩・切身たれ・丸身塩)			
		手動調理	● 2メニュー：朝食セット、手動グリル			
グリル調理	オート調理	● 9メニュー：焼きなす、ピザ、グラタン、茶わん蒸し、肉じゃが、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、パン温め、総菜パン温め				
グリル調理	手動調理	● 4メニュー：トースト(常温・冷凍)、調理トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃)				
グリルカメラ	●					
連携調理	●					
フラット庫内	● (左右側面・奥面：フッ素コート)					
温度低減ドア	●					
快適	グリル	水なし	●			
		煙抑制制御	● (丸焼きメニュー調理時)			
	運転音*2	アルミ・銅鍋	約51/47/42dB(火力により3段階に変わります。)		—	
鉄・ステンレス鍋	約42/39/33dB(火力により3段階に変わります。)					
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V(50/60Hz)-5.8kW*3/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可					
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャプタイヤケーブル、長さ0.7m					
外形寸法(幅×奥行×高さ)	750×546×232mm (組込み高さ220mm)	600×546×232mm (組込み高さ220mm)	750×546×232mm (組込み高さ220mm)	600×546×232mm (組込み高さ220mm)	750×546×232mm (組込み高さ220mm)	600×546×232mm (組込み高さ220mm)
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	275×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オープン90mm*4)					
質量	約27.5kg	約26.5kg	約27.5kg	約26.5kg	約22.5kg	約21.5kg
付属品	ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オープン(平皿)					

\*1 火力「4」以上は最長1時間まで。IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麵ゆで」は30分まで。  
 \*2 運転音は、一般社団法人 日 本電機工業会自主基準に基づき測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。  
 \*3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。  
 \*4 皿底面からラク旨グリル&オープン」は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は「ピピピ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁シ https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/)

タイプ	3口IH								
	鉄・ステンレス対応				鉄・ステンレス対応				
型式	スマホとつながる コネクテッド家電								
	レンジフードファン連動 HT-N1000STWF(S) プレミアムシルバー 528,000円(税込)☆ 480,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N1000STF(S) プレミアムシルバー 506,000円(税込)☆ 460,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N100STWF(S) プレミアムシルバー 473,000円(税込)☆ 430,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N100STF(S) プレミアムシルバー 451,000円(税込)☆ 410,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N9STWF(S) シルバー 418,000円(税込)☆ 380,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N9STF(S) シルバー 396,000円(税込)☆ 360,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N8STWF(S) シルバー 385,000円(税込)☆ 350,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-N8STF(S) シルバー 363,000円(税込)☆ 330,000円(税別)☆	
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	
本体写真	特定安全IH調理器 適合品 <b>火加減マイスター</b> <small>日立IHクッキングヒーター</small>		特定安全IH調理器 適合品 <b>火加減マイスター</b> <small>日立IHクッキングヒーター</small>		特定安全IH調理器 適合品 <b>火加減マイスター</b> <small>日立IHクッキングヒーター</small>		特定安全IH調理器 適合品 <b>火加減マイスター</b> <small>日立IHクッキングヒーター</small>		
トッププレート	フラットトッププレート[プレミアム]/薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート[プレミアム]/薄形フレーム(ブラック)		フラットトッププレート/薄形フレーム(シルバー)		フラットトッププレート/薄形フレーム(シルバー)		
ヒーターの種類									
	平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW								
火力調節	100W相当～3.2kW、9段階： <a href="#">ガラスタッチ式</a>								
	100W相当～2.0kW、8段階： <a href="#">ガラスタッチ式</a>								
グリル	上下：1.26kW相当・1.05kW相当・740W相当： <a href="#">ガラスタッチ式</a>								
使いやすい機能	カラータッチ液晶(IH・グリル操作部)								
ワンタッチ火力ボタン	● 左・右IH								
音声ガイド	● (標準モード/詳細モード)								
タイマー：残り時間*/経過時間	● 独立4か所：IH 9時間55分、グリル29分、オープン1時間29分/IH 60分								
光・温度センサー	● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH								
適温調理/適温調理サポート	● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)/4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー)								
おまかせIH	● 3メニュー(ゆで卵、簡単パスタ、簡単煮物)								
IHメニュー	煮込み/麵ゆで								
	炊飯/保温/湯沸かし								
便利な機能	グリル調理	● 中央IH/● 中央IH/● 左・右・中央IH				● 中央IH/● 中央IH/● 中央IH			
		● 8メニュー：切身・干物(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(冷蔵・冷凍・過熱水蒸気)、揚げ物温め、蒸し野菜、おまかせ肉野菜(牛肉塩・牛肉たれ・豚肉塩・豚肉たれ・鶏肉塩・鶏肉たれ)、おまかせ魚野菜(切身塩・切身たれ・丸身塩)							
	グリル調理	● 2メニュー：朝食セット、手動グリル				● 5メニュー：切身・干物(標準・冷凍)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(標準・冷凍)、揚げ物温め			
		● 9メニュー：焼きなす、ピザ、グラタン、茶わん蒸し、肉じゃが、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、パン温め、総菜パン温め				● 4メニュー：トースト、朝食セット、手動グリル、手動オープン(11段階温度設定80～240℃)			
グリル調理	● 4メニュー：トースト(常温・冷凍)、調理トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃)				● 3メニュー：トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃)				
グリルカメラ	●								
連携調理	●								
フラット庫内	● (左右側面・奥面：フッ素コート)								
温度低減ドア	●								
快適	グリル	●				●			
		● (丸焼きメニュー調理時)							
	運転音*2	アルミ・銅鍋				約51/47/42dB(火力により3段階に変わります。)			
鉄・ステンレス鍋	約42/39/33dB(火力により3段階に変わります。)								
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V(50/60Hz)-5.8kW*3/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可								
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャプタイヤケーブル、長さ0.7m								
外形寸法(幅×奥行×高さ)	750×546×232mm (組込み高さ220mm)	600×546×232mm (組込み高さ220mm)	750×546×232mm (組込み高さ220mm)	600×546×232mm (組込み高さ220mm)	750×546×232mm (組込み高さ220mm)	600×546×232mm (組込み高さ220mm)	750×546×232mm (組込み高さ220mm)	600×546×232mm (組込み高さ220mm)	
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	275×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm、ラク旨オープン90mm*4)								
質量	約22.5kg	約21.5kg	約22.0kg	約21.0kg	約21.0kg	約20.0kg	約21.0kg	約20.0kg	
付属品	ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オープン(平皿)				ラク旨グリル(波皿)				

\*1 火力「4」以上は最長1時間まで。IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麵ゆで」は30分まで。  
 \*2 運転音は、一般社団法人 日 本電機工業会自主基準に基づき測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。  
 \*3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。  
 \*4 皿底面からラク旨グリル&オープン」は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は「ピピピ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁シ https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/)

タイプ		3口IH 鉄・ステンレス対応	3口IH 鉄・ステンレス対応	2口IH 鉄・ステンレス対応		
型式	レンジフードファン連動 <b>HT-M7STF(S)</b> シルバー 312,400円(税込) <sup>☆</sup> 284,000円(税別) <sup>☆</sup>	<b>HT-N60ST(S)</b> シルバー 302,500円(税込) <sup>☆</sup> 275,000円(税別) <sup>☆</sup>	<b>HT-N6KT(K)</b> ブラック 302,500円(税込) <sup>☆</sup> 275,000円(税別) <sup>☆</sup>	<b>HT-40SC</b> シルバー 223,300円(税込) <sup>☆</sup> 203,000円(税別) <sup>☆</sup>	<b>HT-40C</b> ブラック 212,300円(税込) <sup>☆</sup> 193,000円(税別) <sup>☆</sup>	
トッププレート幅	60cm	60cm	60cm	45cm		
本体写真	特定安全IH調理器 適合品	特定安全IH調理器 適合品 ※写真は HT-N60ST(S)	特定安全IH調理器 適合品 ※写真は HT-N60ST(S)	特定安全IH調理器 適合品 ※写真は HT-40SC	特定安全IH調理器 適合品 ※写真は HT-40SC	
トッププレート	フラットトッププレート					
ヒーターの種類	左右IH・ オールメタル対応 IHヒーター 中央IH・ 鉄・ステンレス対応 IHヒーター					
グリルヒーター	シーズヒーター、(上)1.2kW・(下)1.2kW	シーズヒーター、(上)1.2kW・(下)0.66kW	---	---	---	
火力調節	左右IH 100W相当～3.0kW、8段階 :タッチキー式 中央IH 100W相当～1.6kW、5段階*1 :タッチキー式 グリル 手動740W相当、920W相当、 1.2kW、3段階 :タッチキー式	左右IH 100W相当～3.0kW、8段階 :タッチキー式 中央IH 100W相当～1.2kW、5段階*1 :タッチキー式 グリル 手動270W～700W相当、 3段階 :タッチキー式	左右IH 100W相当～3.0kW、8段階 :タッチキー式 中央IH 100W相当～1.2kW、5段階*1 :タッチキー式 グリル 手動270W～700W相当、 3段階 :タッチキー式	左右IH 100W相当～3.0kW、8段階 :タッチキー式 中央IH 100W相当～1.2kW、5段階*1 :タッチキー式 グリル 手動270W～700W相当、 3段階 :タッチキー式	左右IH 100W相当～3.0kW、8段階 :タッチキー式 中央IH 100W相当～1.2kW、5段階*1 :タッチキー式 グリル 手動730W相当、910W相当、 1.14kW相当 :タッチキー式	
使いやすい機能	上面操作部表示 LED:左・右・中央IH、グリル ワンタッチ火力ボタン 音声ガイド タイマー:残り時間*2/経過時間	上面操作部表示 LED:左・右・中央IH、グリル ワンタッチ火力ボタン 音声ガイド タイマー:残り時間*2/経過時間	上面操作部表示 LED:左・右・中央IH、グリル ワンタッチ火力ボタン 音声ガイド タイマー:残り時間*2/経過時間	上面操作部表示 LED:左・右IH ワンタッチ火力ボタン 音声ガイド タイマー:残り時間*2/経過時間	上面操作部表示 LED:左・右IH、グリル ワンタッチ火力ボタン 音声ガイド タイマー:残り時間*2/経過時間	
便利な機能	光・温度センサー	● 選択1か所: IH9時間、グリル29分 / --- ● 光・温度センサー:左・右IH、 温度センサー:中央IH	● 選択1か所: IH9時間、グリル29分 / --- ● 光・温度センサー:左・右IH、 温度センサー:中央IH	● 選択1か所: IH9時間、グリル29分 / --- ● 温度センサー:左・右IH	● 選択1か所: IH9時間、グリル29分 / --- ● 光・温度センサー:左・右IH	
	適温調理・調理モード/適温調理サポート	● 適温調理(揚げ物:油量200～800g)・ 調理モード 2メニュー(卵焼き、焼き物) / ---	● 適温調理(揚げ物:油量200～800g)・ 調理モード 2メニュー(卵焼き、焼き物) / ---	● 適温調理(揚げ物:油量200～800g)・ 調理モード 2メニュー(卵焼き、焼き物) / ---	● 適温調理(揚げ物:油量200～800g)・ 調理モード 2メニュー(卵焼き、焼き物) / ---	
	おまかせIH	---	---	---	---	
	電圧 メニュー	煮込み/麵ゆで ● 左IH / --- 炊飯/保温/湯沸かし --- / --- / ---	煮込み/麵ゆで ● 左IH / --- 炊飯/保温/湯沸かし --- / ● 中央IH / ---	煮込み/麵ゆで ● 左IH / --- 炊飯/保温/湯沸かし --- / ● 中央IH / ---	煮込み/麵ゆで ● 右IH / --- 炊飯/保温/湯沸かし --- / ● 右IH / ---	煮込み/麵ゆで ● 左IH / ● 右IH 炊飯/保温/湯沸かし --- / --- / ---
	グリル調理	ラク旨 グリル/ 焼網	オート調理 ● 4メニュー:魚焼き(2メニュー)、焼き物 (1メニュー)、過熱水蒸気(1メニュー) / ---	オート調理 --- / ● 3メニュー:魚焼き	オート調理 --- / ---	オート調理 ● 5メニュー:魚焼き(3メニュー)、焼き物 (1メニュー)、過熱水蒸気(1メニュー) / ---
			手動調理 ● 1メニュー:手動 / ---	手動調理 --- / ● 1メニュー:手動	手動調理 --- / ---	手動調理 ● 1メニュー:手動 / ---
		ラク旨 オープン	オート調理 ---	オート調理 ---	オート調理 ---	オート調理 ---
			手動調理 ---	手動調理 ---	手動調理 ---	手動調理 ---
	グリルカメラ	---	---	---	---	
	連携調理	---	---	---	---	
フラット庫内	---	---	---	---		
温度低減ドア	●	---	---	---		
快適	グリル	水なし ●	●	---	●	
		煙抑制制御 ---	---	---	---	
	運転音*3	アルミ・銅鍋 --- 鉄・ステンレス鍋 約42/39/33dB(火力により3段階に 変わります。)	アルミ・銅鍋 --- 鉄・ステンレス鍋 約42/39/33dB(火力により3段階に 変わります。)	アルミ・銅鍋 --- 鉄・ステンレス鍋 約42/39/33dB(火力により3段階に 変わります。)	アルミ・銅鍋 --- 鉄・ステンレス鍋 約35/31/27dB(火力により3段階に 変わります。)	アルミ・銅鍋 --- 鉄・ステンレス鍋 約37/33/30dB(火力により3段階に 変わります。)
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V(50/60Hz)-5.8kW*4 / ---	単相200V(50/60Hz)-5.8kW*4 / ---	単相200V(50/60Hz)-5.8kW*4 / ---	単相200V(50/60Hz)-4.0kW / ---	単相200V(50/60Hz)-5.8kW*4 / --- 単相200V(50/60Hz)-4.0kW / ---	
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.7m	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ1.0m	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ1.0m	単相200V用、250V-20A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.7m	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 単相200V用、250V-20A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.63m(Ⓢ) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.63m(Ⓢ)	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	600×552×234mm(組込み高さ220mm)	600×559×234mm(組込み高さ220mm)	600×559×234mm(組込み高さ220mm)	450×520×76mm	591×504×180mm (奥行はグリル取っ手部まで含む)	
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	272×369×111mm(有効高さ55mm*5)	240×353×105mm(有効高さ60mm*5)	240×353×105mm(有効高さ60mm*5)	---	272×369×111mm(有効高さ55mm*5)	
質量	約16.0kg	約15.0kg	約15.0kg	約7.0kg	約18.5kg	
付属品	ラク旨グリル(波皿)	受皿・焼網(フッ素コート)	受皿・焼網(フッ素コート)	---	ラク旨グリル(波皿)	

\*1 中央IHとグリルは同時使用できません。\*2 火力「4」以上の場合は最長1時間まで。「煮込み」使用時は2時間まで。HT-N60ST(S)、HT-N6KT(K)、HT-40SC、HT-40Cの「保温」使用時  
\*4 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。\*5 食材や使用する器の高さは40mm以内でお使いください。○「ラク旨グリル」は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。  
火力を制限します。「ピピピッ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載され  
事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等  
使いの方は、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全

2口IH 据置 鉄・ステンレス対応		
型式	<b>HT-33AG(K)</b> 天面ブラック/前面シルバー 250,800円(税込) <sup>☆</sup> 228,000円(税別) <sup>☆</sup>	<b>HT-32AG(K)</b> 天面ブラック/前面シルバー 250,800円(税込) <sup>☆</sup> 228,000円(税別) <sup>☆</sup>
トッププレート幅	59cm	
本体写真	特定安全IH調理器 適合品 ※写真は HT-33AG(K)	
トッププレート	フラットトッププレート	
ヒーターの種類		
グリルヒーター	シーズヒーター、(上)1.2kW・(下)1.2kW	
火力調節	左右IH 100W相当～3.0kW、10段階 :タッチキー式 グリル 手動730W相当、910W相当、 1.14kW相当 :タッチキー式	
使いやすい機能	上面操作部表示 LED:左・右IH、グリル ワンタッチ火力ボタン 音声ガイド タイマー:残り時間*2/経過時間	
便利な機能	光・温度センサー	● 選択1か所: IH9時間、グリル29分 / --- ● 光・温度センサー:左・右IH
	適温調理・調理モード/適温調理サポート	● 適温調理(揚げ物:油量200～800g)・ 調理モード 2メニュー(卵焼き、焼き物) / ---
	おまかせIH	---
	電圧 メニュー	煮込み/麵ゆで ● 左IH / ● 右IH 炊飯/保温/湯沸かし --- / --- / ---
	グリル調理	オート調理 ● 5メニュー:魚焼き(3メニュー)、焼き物 (1メニュー)、過熱水蒸気(1メニュー) / ---
		手動調理 ● 1メニュー:手動 / ---
	ラク旨 オープン	オート調理 --- 手動調理 ---
	グリルカメラ	---
	連携調理	---
	フラット庫内	---
温度低減ドア	●	
快適	グリル	水なし ● 煙抑制制御 ---
	運転音*3	アルミ・銅鍋 --- 鉄・ステンレス鍋 約37/33/30dB(火力により3段階に 変わります。)
	電圧、総消費電力/節電モード	単相200V(50/60Hz)-5.8kW*4 / --- 単相200V(50/60Hz)-4.0kW / ---
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.63m(Ⓢ) 単相200V用、250V-20A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.63m(Ⓢ)	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	591×504×180mm (奥行はグリル取っ手部まで含む)	
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	272×369×111mm(有効高さ55mm*5)	
質量	約18.5kg	
付属品	ラク旨グリル(波皿)	

は1時間まで。HT-33AG、HT-32AGの「麵ゆで」使用時は30分まで。\*3 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。  
○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW、HT-40SC、HT-40C、HT-32AGは4.0kW)を超えないように自動的に  
ていない型式につきましては、お問い合わせいただくかホームページ上の取扱説明書(https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/)をご覧ください。☆この価格は  
の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。★希望小売価格 ○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをお  
IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人 日本電機工業会ホームページ https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/)。