

	「ラク旨グリル&オープン」 献立決めや調理の設定が、スマホでラクラク		「ラク旨グリル&オープン」 フラットトッププレート プレミアム			「ラク旨グリル&オープン」 見やすい4色カラー液晶		「ラク旨グリル&オープン」 スタンダードタイプ	「ラク旨グリル」で 手軽にグリル調理	「ラク旨グリル」 据置タイプ						
シリーズ	M350T	M150T	M300T	M200T	M100T	M9T	M8T	M8AT	L7STF	33AG・32AG						
本体写真																
ヒーターの種類	ダブルオールメタル対応 (左右IH) ピュアなIH加熱 オールメタル対応 (左右IH) (アルミ・銅鍋 加熱時は2.6kW)		ダブルオールメタル対応 (左右IH) ピュアなIH加熱 オールメタル対応 (左右IH) (アルミ・銅鍋 加熱時は2.6kW)			オールメタル対応 (右IH) ピュアなIH加熱 オールメタル対応 (右IH) (アルミ・銅鍋 加熱時は2.6kW)		鉄・ステンレス対応		鉄・ステンレス対応	鉄・ステンレス対応					
トッププレート色	K プレミアムブラック		W パールホワイト H メタリックグレー			W パールホワイト H メタリックグレー		S シルバー	K ディープブラック	S シルバー	K ブラック					
トッププレート	幅75cm HT-M350KTWF (K) 幅60cm HT-M350KTF (K)		幅75cm HT-M300XTWF (W) HT-M300HTWF (H) 幅60cm HT-M300XTF (W) HT-M300HTF (H)			幅75cm HT-M200XTWF (W) HT-M200HTWF (H) 幅60cm HT-M200XTF (W) HT-M200HTF (H)		幅75cm HT-M100XTWF (W) HT-M100HTWF (H) 幅60cm HT-M100XTF (W) HT-M100HTF (H)		幅75cm HT-M9XTWF (W) HT-M9HTWF (H) 幅60cm HT-M9XTF (W) HT-M9HTF (H)	幅75cm HT-M8STWF (S) 幅60cm HT-M8STF (S)	幅75cm HT-M8AKTWF (K) 幅60cm HT-M8AKTF (K)	幅75cm HT-L7STF (S)	幅75cm HT-33AG (K) HT-32AG (K) (トッププレート幅59cm)		
付属品	ラク旨グリル ラク旨オープン(専用フタ付) 		ラク旨グリル ラク旨オープン(専用フタ付) 			ラク旨グリル ラク旨オープン 		ラク旨グリル ラク旨オープン 		ラク旨グリル 	ラク旨グリル 					
調理機能	グリル	「魚焼き[快速、冷凍のまま]」「焼き物[快速]」「過熱水蒸気」「ノンフライ」「蒸し物」「冷凍食品(総菜)」					「魚焼き[快速、冷凍のまま]」「焼き物[快速]」「過熱水蒸気」「ノンフライ」									
	グリル	「オープン」「魚煮つけ(姿煮、切身)」「水なし調理」「冷凍食品(チャーハン)」「パン」					「魚煮つけ(切身)」									
	IH	適温調理(左右IH:焼き物、揚げ物)														
	IH	適温調理サポート(左右IH:ハンバーグ、ギョウザ)														
スマートフォン連携	日立IHキッキングヒーターアプリ															
	4色カラー液晶(IH操作部)										1色カラー液晶(IH操作部)					
使いやすい	ワンタッチ火力ボタン(左右IH操作部)															
	フルドット液晶(グリル操作部)										LED(グリル操作部)					
デザイン・快適	フラットトッププレート プレミアム / 薄形フレーム										フラットトッププレート / 薄形フレーム					
	グリルドア表面温度配慮															
											脱煙機能					

	コネクテッド家電	オールメタル対応	3.2kWの大火力	適温調理	適温調理サポート	魚焼き調理	焼き物調理	過熱水蒸気調理	ノンフライ調理	蒸し物調理	冷凍食品温め	オープン調理	魚煮つけ調理	水なし調理	パン調理	手動調理(グリル)	手動調理(オープン)
M350Tシリーズ	●	●左右IH	●														
M150Tシリーズ	●	—															
M300Tシリーズ	—	●左右IH	●	2xメニュー(80種類)*1	2xメニュー(2種類)	3xメニュー(22種類)*1	3xメニュー(13種類)*1	3xメニュー(14種類)*1	3xメニュー(31種類)*1	3xメニュー(16種類)*1	7xメニュー(7種類)*1	4xメニュー(9種類)*1	2xメニュー(7種類)*1	6xメニュー(6種類)*1	2xメニュー(23種類)*1	3xメニュー(10種類)*1	5xメニュー(62種類)*1
M200Tシリーズ	—	●右IH															
M100Tシリーズ	—	—															

	オールメタル対応	3.2kWの大火力	カラー液晶(IH操作部)	適温調理	適温調理サポート	魚焼き調理	焼き物調理	過熱水蒸気調理	ノンフライ調理	蒸し物調理	冷凍食品温め	オープン調理	魚煮つけ調理	水なし調理	パン調理	手動調理(グリル)	手動調理(オープン)
M9Tシリーズ	—	●	●4色		2xメニュー(2種類)												
M8Tシリーズ	—	●	●4色	2xメニュー(80種類)*2	—	3xメニュー(22種類)*2	2xメニュー(9種類)*2	3xメニュー(14種類)*2	1xメニュー(29種類)*2	—	—	—	1xメニュー(4種類)*2	—	—	3xメニュー(10種類)*2	5xメニュー(63種類)*2
M8ATシリーズ	—	●	●1色		—												

*1 付属の「キッキングガイド」に掲載されているレシピの数です。

*2 Web レシピで紹介しているレシピの数です。「ラク旨グリル」オート：74種類、「ラク旨オープン」オート：4種類、「ラク旨グリル」手動：10種類、「ラク旨オープン」手動：63種類