






仕様表

タイプ	3口IH				3口IH		
	鉄・ステンレス対応				鉄・ステンレス対応		
型式	レンジフードファン連動 HT-M9XTWF(W) パールホワイト 369,600円(税込)☆ 336,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M9XTWF(W) パールホワイト 347,600円(税込)☆ 316,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M8STWF(S) シルバー 325,600円(税込)☆ 296,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M8STWF(S) シルバー 303,600円(税込)☆ 276,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M8AKTWF(K) ディープブラック 325,600円(税込)☆ 296,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M8AKTF(K) ディープブラック 303,600円(税込)☆ 276,000円(税別)☆	
	レンジフードファン連動 HT-M9HTWF(H) メタリックグレー 358,600円(税込)☆ 326,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M9HTWF(H) メタリックグレー 336,600円(税込)☆ 306,000円(税別)☆					
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	
本体写真	 特定安全IH調理器 適合品 大火力3口IH <b>火加減マスター</b> 日立IHクッキングヒーター		 特定安全IH調理器 適合品 大火力左右IH+中央IH <b>火加減マスター</b> 日立IHクッキングヒーター		 特定安全IH調理器 適合品 大火力左右IH+中央IH <b>火加減マスター</b> 日立IHクッキングヒーター		
トッププレート	フラットトッププレート/薄形フレーム						
ヒーターの種類	 左右IH ● オールメタル対応IHヒーター 中央IH ● 鉄・ステンレス対応IHヒーター		 左右IH ● オールメタル対応IHヒーター 中央IH ● 鉄・ステンレス対応IHヒーター				
	グリルヒーター	シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)					
火力調節	左右IH	100W相当～3.2kW、12段階: <b>ガラスタッチ式</b>					
	中央IH	100W相当～2.0kW、10段階: <b>ガラスタッチ式</b>	100W相当～1.6kW、9段階: <b>ガラスタッチ式</b>				
	グリル	上下: 1.21kW相当・1.01kW相当・710W相当/上: 900W相当・600W相当・300W相当/下: 900W相当・600W相当・300W相当					
使いやすい機能	カラー液晶	● 左・右・中央IH4色			● 左・右・中央IH1色		
	ワンタッチ火力ボタン	● 左・右IH					
	グリル操作部表示	LED					
	音声ガイド(標準/詳細)	● 切・3段階音量調節					
設計心	光・温度センサー	● 光・温度センサー					
	適温調理/適温調理サポート	● 2メニュー(焼き物、揚げ物:油量200～800g) 80種類*/2メニュー(ハンバーグ、ギョウザ)		● 2メニュー(焼き物、揚げ物:油量200～800g) 80種類*2/—			
便利な機能	便利メニュー	煮込み/麺ゆで		● 左・右IH/ ● 左・右IH			
		炊飯/保温/湯沸かし		● 中央IH/ ● 中央IH/ ● 中央IH			
	グリル調理	ラク旨グリル	魚焼き	● 3メニュー(丸焼き、切身・干物、つけ焼き)			22種類*2
			焼き物	● 2メニュー(鶏のグリル、ハンバーグ)			9種類*2
			過熱水蒸気	● 3メニュー(鶏のグリル、切身・干物、揚げ物温め)	14種類*1	● 3メニュー(鶏のグリル、切身、揚げ物温め) 14種類*2	
			ノンフライ	● 1メニュー(ノンフライ)			29種類*2
		蒸し物(専用フタ)	—				
		冷凍食品	—				
		手動調理	● 3メニュー(グリル上下、グリル上、グリル下)				10種類*2
		ラク旨オープン	オープン	—			
	魚煮つけ(姿煮:専用フタ)		● 1メニュー(魚煮つけ)			4種類*2	
	水なし調理(専用フタ)		—				
	冷凍食品		—				
	手動調理	● 5メニュー(トースト、オープン:13段階温度設定80～280℃、グリル上下、グリル上、グリル下) 63種類*2					
タイマー:残り時間*3/経過時間	● 独立4か所: IH9時間55分、グリル30分、オープン90分/ IH60分						
快適	グリル	脱煙・水なし		●			
	運転音*4	アルミ・銅鍋		—			
		鉄・ステンレス鍋		約39/35/30dB(火力により3段階に変わります。)			
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V-5.8kW*5/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可						
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.7m(☺)						
外形寸法(幅×奥行×高さ)	750×554×233.4mm (組込み高さ220mm)	600×554×233.4mm (組込み高さ220mm)	750×554×233.4mm (組込み高さ220mm)	600×554×233.4mm (組込み高さ220mm)	750×554×233.4mm (組込み高さ220mm)	600×554×233.4mm (組込み高さ220mm)	
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	● ビッグ庫内 280×360×124mm(庫内上面から皿底面までの高さ:ラク旨グリル59mm、ラク旨オープン75mm*6)						
質量	約22.0kg	約21.0kg	約22.0kg	約21.0kg	約22.0kg	約21.0kg	
付属品	ラク旨グリル、ラク旨オープン(料理集は取扱説明書に掲載)						

\*1 付属の「クッキングガイド」に掲載されているレシピの数です。\*2 webレシピで紹介しているレシピの数です。\*3 火力「6」以上は最長1時間まで、IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麺ゆで」は30分まで。\*4 運転音は、一般社団法人日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。\*5 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。\*6 ラク旨グリルは食材、器ともに高さ40mm以内、ラク旨オープン(搭載型)は食材高さ50mm以内、器高さ55mm以内でお使いください。○ラク旨グリル&オープン:は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW)「節電モード」搭載型で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。「ビビビ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただくかホームページ上の取扱説明書(https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/)をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人日本電機工業会ホームページhttps://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/)