



仕様表

一般的に鉄・ステンレス鍋に加え、アルミや銅の鍋も使えるIHヒーターをオールメタル対応としています。また、オールメタル対応のIHヒーターを左右に配置したものをダブルオールメタル対応としています。

タイプ	3口IH		3口IH		
	ダブルオールメタル対応		鉄・ステンレス対応		
型式	コネクテッド家電 レンジフードファン連動 HT-M350KTFW(K) プレミアムブラック 515,900円(税込) [*] 469,000円(税別) [*]		コネクテッド家電 レンジフードファン連動 HT-M150KTFW(K) プレミアムブラック 440,000円(税込) [*] 400,000円(税別) [*]		
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	
本体写真	 ※写真はHT-M350KTFW(K) 特定安全IH調理器適合品 ダブルオールメタル対応 大火力3口IH 火加減マイスター 日立製クッキングヒーター		 ※写真はHT-M150KTFW(K) 特定安全IH調理器適合品 大火力3口IH 火加減マイスター 日立製クッキングヒーター		
トッププレート	フラットトッププレート[プレミアム]/薄形フレーム				
ヒーターの種類	左右IH・中央IH ● オールメタル対応IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応IHヒーター		ピュアなIH加熱 オールメタル対応(左右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)		
グリルヒーター	シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)				
火力調節	左右IH	100W相当～3.2kW、12段階: ガラスタッチ式			
	中央IH	100W相当～2.0kW、10段階: ガラスタッチ式			
	グリル	上下: 1.21kW相当・1.01kW相当・710W相当/上: 900W相当・600W相当・300W相当/下: 900W相当・600W相当・300W相当			
使いやすい機能	カラー液晶	● 左・右・中央IH4色			
	ワンタッチ火力ボタン	● 左・右IH			
	グリル操作部表示	フルドット液晶			
	音声ガイド(標準/詳細)	● 切・3段階音量調節			
設計心	光・温度センサー	● 光・温度センサー			
便利な機能	適温調理/適温調理サポート	● 2メニュー(焼き物、揚げ物:油量200～800g)80種類 ^{*1} /2メニュー(ハンバーグ、ギョウザ)			
	煮込み/麵ゆで	● 左・右IH / ● 左・右IH			
	炊飯/保温/湯沸かし	● 中央IH / ● 中央IH / ● 中央IH			
	グリル調理	魚焼き	● 3メニュー(丸焼き、切身・干物、つけ焼き)		22種類 ^{*1}
		焼き物	● 3メニュー(鶏のグリル、ハンバーグ、貝焼き)		13種類 ^{*1}
		過熱水蒸気	● 3メニュー(鶏のグリル、切身、揚げ物温め)		14種類 ^{*1}
		ノンフライ	● 3メニュー(フライ、から揚げ、天ぷら)		31種類 ^{*1}
		蒸し物(専用フタ)	● 3メニュー(蒸し野菜、ギョウザ、シウマイ)		16種類 ^{*1}
		冷凍食品	● 6メニュー(から揚げ、コロケ、焼きおにぎり、お好み焼き、たこ焼き、たい焼き)		6種類 ^{*1}
	手動調理	● 3メニュー(グリル上下、グリル上、グリル下)			10種類 ^{*1}
	ラク旨オープン	オープン	● 4メニュー(ローストビーフ、焼き豚、グラタン、ピザ)		9種類 ^{*1}
		魚煮つけ(姿煮:専用フタ)	● 2メニュー(姿煮、切身煮つけ)		7種類 ^{*1}
水なし調理(専用フタ)		● 6メニュー(肉じゃが、豚バラ大根、マーボーなす、八宝菜、筑前煮、豚肉と白菜のミルフィーユ)		6種類 ^{*1}	
冷凍食品		● 1メニュー(チャーハン)		1種類 ^{*1}	
パン(専用フタ)		● 2メニュー(パン発酵・焼き、パン焼き)		23種類 ^{*1}	
手動調理	● 5メニュー(トースト、オープン:13段階温度設定80～280℃、グリル上下、グリル上、グリル下)			62種類 ^{*1}	
タイマー:残り時間 ^{*2} /経過時間	● 独立4か所: IH9時間55分、グリル30分、オープン90分/IH60分				
快適	グリル	脱煙・水なし	●		
	運転音 ^{*3}	アルミ・銅鍋	約48/42/38dB(火力により3段階に変わります。)	—	
		鉄・ステンレス鍋	約38/35/30dB(火力により3段階に変わります。)	約39/35/30dB(火力により3段階に変わります。)	
電圧、総消費電力/節電モード	単相 200V-5.8kW ^{*4} / 総消費電力を 4.8kW、4.0kWに切替可				
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.7m ☺				
外形寸法(幅×奥行×高さ)	750×554×233mm (組込み高さ220mm)	600×554×233mm (組込み高さ220mm)	750×554×233mm (組込み高さ220mm)	600×554×233mm (組込み高さ220mm)	
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	● ビッグ庫内 280×360×124mm (庫内上面から皿底面までの高さ:ラク旨グリル59mm、ラク旨オープン75mm ^{*5})				
質量	約30.0kg	約29.0kg	約23.0kg	約22.0kg	
付属品	ラク旨グリル、ラク旨オープン、専用フタ、クッキングガイド				

*1 付属の「クッキングガイド」に掲載されているレシピの数です。*2 火力「6」以上は最長1時間まで、IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麵ゆで」は30分まで。*3 運転音は、一般社団法人日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。*4 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。*5 ラク旨グリルは食材、器ともに高さ40mm以内、ラク旨オープンは食材高さ50mm以内、器高さ55mm以内でお使いください。○ラク旨グリル&オープンは庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW)「節電モード」搭載型で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。「ヒビヒツ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただくかホームページ上の取扱説明書(https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/)をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人日本電機工業会ホームページhttps://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/)

仕様表

一般的に鉄・ステンレス鍋に加え、アルミや銅の鍋も使えるIHヒーターをオールメタル対応としています。また、オールメタル対応のIHヒーターを左右に配置したものをダブルオールメタル対応としています。

タイプ	3口IH				3口IH		
	ダブルオールメタル対応		オールメタル対応		鉄・ステンレス対応		
型式	レンジフードファン連動 HT-M300XTWF(W) パールホワイト 493,900円(税込)☆ 449,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M300XTF(W) パールホワイト 471,900円(税込)☆ 429,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M200XTWF(W) パールホワイト 451,000円(税込)☆ 410,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M200XTF(W) パールホワイト 429,000円(税込)☆ 390,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M100XTWF(W) パールホワイト 418,000円(税込)☆ 380,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M100XTF(W) パールホワイト 396,000円(税込)☆ 360,000円(税別)☆	
	レンジフードファン連動 HT-M300HTWF(H) メタリックグレー 482,900円(税込)☆ 439,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M300HTF(H) メタリックグレー 460,900円(税込)☆ 419,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M200HTWF(H) メタリックグレー 440,000円(税込)☆ 400,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M200HTF(H) メタリックグレー 418,000円(税込)☆ 380,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M100HTWF(H) メタリックグレー 407,000円(税込)☆ 370,000円(税別)☆	レンジフードファン連動 HT-M100HTF(H) メタリックグレー 385,000円(税込)☆ 350,000円(税別)☆	
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	
本体写真	特定安全IH調理器 適合品 ダブルオールメタル対応 大火力3口IH 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター		特定安全IH調理器 適合品 オールメタル対応 大火力3口IH 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター		特定安全IH調理器 適合品 大火力3口IH 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター		
トッププレート	フラットトッププレート[プレミアム]／薄形フレーム						
ヒーターの種類	左右IH・中央IH	鍋鳴り音配慮(左右IH) ピュアなIH加熱 オールメタル対応(左右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)		鍋鳴り音配慮(左右IH) ピュアなIH加熱 オールメタル対応(右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)			
	グリルヒーター	シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)					
火力調節	左右IH	100W相当～3.2kW、12段階：[ガラスタッチ式]					
	中央IH	100W相当～2.0kW、10段階：[ガラスタッチ式]					
使いやすい機能	グリル	上下：1.21kW相当・1.01kW相当・710W相当／上：900W相当・600W相当・300W相当／下：900W相当・600W相当・300W相当					
	カラー液晶	● 左・右・中央IH4色					
	ワンタッチ火力ボタン	● 左・右IH					
	グリル操作部表示	フルドット液晶					
設定	音声ガイド(標準/詳細)	● 切・3段階音量調節					
	光・温度センサー	● 光・温度センサー					
便利な機能	適温調理/適温調理サポート	● 2メニュー(焼き物、揚げ物:油量200～800g)80種類*1/2メニュー(ハンバーグ、ギョウザ)					
	便利メニュー	煮込み/麵ゆで	● 左・右IH / ● 左・右IH				
		炊飯/保温/湯沸かし	● 中央IH / ● 中央IH / ● 中央IH				
	グリル調理	ラック旨グリル	魚焼き	● 3メニュー(丸焼き、切身・干物、つけ焼き)			22種類*1
			焼き物	● 3メニュー(鶏のグリル、ハンバーグ、貝焼き)			13種類*1
			過熱水蒸気	● 3メニュー(鶏のグリル、切身、揚げ物温め)			14種類*1
			ノンフライ	● 3メニュー(フライ、から揚げ、天ぷら)			31種類*1
			蒸し物(専用フタ)	● 3メニュー(蒸し野菜、ギョウザ、シウマイ)			16種類*1
			冷凍食品	● 6メニュー(から揚げ、コロケ、焼きおにぎり、お好み焼き、たこ焼き、たい焼き)			6種類*1
		手動調理	● 3メニュー(グリル上下、グリル上、グリル下)			10種類*1	
	ラック旨オープン	オープン	● 4メニュー(ローストビーフ、焼き豚、グラタン、ピザ)			9種類*1	
		魚煮つけ(姿煮・専用フタ)	● 2メニュー(姿煮、切身煮つけ)			7種類*1	
水なし調理(専用フタ)		● 6メニュー(肉じゃが、豚バラ大根、マーボーなす、八宝菜、筑前煮、豚肉と白菜のミルフィーユ)			6種類*1		
冷凍食品		● 1メニュー(チャーハン)			1種類*1		
パン(専用フタ)		● 2メニュー(パン発酵・焼き、パン焼き)			23種類*1		
手動調理	● 5メニュー(トースト、オープン：13段階温度設定80～280℃、グリル上下、グリル上、グリル下)			62種類*1			
タイマー：残り時間*2/経過時間	● 独立4か所：IH9時間55分、グリル30分、オープン90分/IH60分						
快適	グリル	脱煙・水なし				●	
	運転音*3	アルミ・銅鍋	約48/42/38dB(火力により3段階に変わります。)		—		
		鉄・ステンレス鍋	約38/35/30dB(火力により3段階に変わります。)		約39/35/30dB(火力により3段階に変わります。)		
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V-5.8kW*4 / 総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可						
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き)3芯キャブタイヤケーブル、長さ0.7m☺						
外形寸法(幅×奥行×高さ)	750×554×233mm (組込み高さ220mm)	600×554×233mm (組込み高さ220mm)	750×554×233mm (組込み高さ220mm)	600×554×233mm (組込み高さ220mm)	750×554×233mm (組込み高さ220mm)	600×554×233mm (組込み高さ220mm)	
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)	● ビッグ庫内 280×360×124mm (庫内上面から皿底面までの高さ：ラック旨グリル59mm、ラック旨オープン75mm*5)						
質量	約30.0kg	約29.0kg	約28.0kg	約27.0kg	約23.0kg	約22.0kg	
付属品	ラック旨グリル、ラック旨オープン、専用フタ、クッキングガイド						

*1 付属の「クッキングガイド」に掲載されているレシピの数です。*2 火力「6」以上は最長1時間まで、IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麵ゆで」は30分まで。*3 運転音は、一般社団法人日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。*4 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。*5 ラック旨グリルは食材、器ともに高さ40mm以内、ラック旨オープンは食材高さ50mm以内、器高さ55mm以内でお使いください。○ラック旨グリル&オープンには庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW、「節電モード」搭載型で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力)を超えないように自動的に火力を制限します。「ヒビビ」鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただくかホームページ上の取扱説明書(https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/)をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人日本電機工業会ホームページhttps://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/)