

# 上下のW平面ヒーターで焼きムラを抑えておいしく。フラット庫内採用の3口IH。

## 3口IH N9Tシリーズ 鉄・ステンレス対応

大人力3口IH  
**火加減マイスター** NEW  
日立IHクッキングヒーター



※写真はHT-N9STWF(S)

グリルレシピ **40種類** \*1

「ラク旨グリル」オート(27種類)  
「ラク旨グリル」手動(13種類)

レンジフードファン連動*2 <b>HT-N9STWF(S)</b> 396,000円(税込)☆ 360,000円(税別)☆ 幅75cm シルバー	レンジフードファン連動*2 <b>HT-N9STF(S)</b> 374,000円(税込)☆ 340,000円(税別)☆ 幅60cm シルバー
--	---

設定した温度に自動でキープ。  
火加減はおまかせ。  
[適温調理(左右IH)]



卵焼き


音声で調理のタイミングをお知らせ  
[適温調理サポート(左右IH)]



ハンバーグ ギョウザ 鶏のソテー 魚のソテー

## 3口IH N8Tシリーズ 鉄・ステンレス対応

大人力左右IH+中央IH  
**火加減マイスター** NEW  
日立IHクッキングヒーター



※写真はHT-N8STWF(S)



※写真はHT-N8KTWF(K)

グリルレシピ **40種類** \*1

「ラク旨グリル」オート(27種類)  
「ラク旨グリル」手動(13種類)


レンジフードファン連動*2 <b>HT-N8STWF(S)</b> 363,000円(税込)☆ 330,000円(税別)☆ 幅75cm シルバー	レンジフードファン連動*2 <b>HT-N8STF(S)</b> 341,000円(税込)☆ 310,000円(税別)☆ 幅60cm シルバー
レンジフードファン連動*2 <b>HT-N8KTWF(K)</b> 363,000円(税込)☆ 330,000円(税別)☆ 幅75cm ブラック	レンジフードファン連動*2 <b>HT-N8KTF(K)</b> 341,000円(税込)☆ 310,000円(税別)☆ 幅60cm ブラック

### N9T・N8Tシリーズ共通の特長




鶏肉と彩り野菜のグリル

グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制。  
焼き色きれいに、中までおいしく焼き上げる。**旨美焼き** NEW



庫内中央部に熱が集中しないように平面状に配置されたヒーターが深皿および食材を上下から平面で加熱し、庫内全体の温度差を抑えます。焼きムラを抑えながら中までしっかり火を通すので焼き色きれいに、おいしく焼き上げます。



外はパリッと中はジューシー 外はサクッと中はふんわり 焦げつきやすい魚のつけ焼きも上手に 朝食がワンプレートで作れる NEW

**ラク旨グリル** 調理中に油を底面の溝に流し、パリッと焼き上げる。



(波皿)〈付属品〉 深さ約4.1cm 塩さば さんまの塩焼き 鶏手羽先のつけ焼き から揚げ

ラクラクお手入れで、すっきりきれい。  
まるごと拭けるフラット庫内 NEW




※お手入れは電源を切り、庫内が冷めてから行ってください。また、お手入れの際は温度センサーに当たらないようご注意ください。

おそうじの手間を減らせる

深皿が魚・肉の油跳ねをガードし、庫内が汚れにくい。

焼き網だと庫内に油が飛び散るからおそうじが大変...

深めの皿で庫内への油跳ねをガードするからおそうじの手間が減る



イメージ図 「ラク旨グリル」 深さ約4.1cm

よく使う強火・中火・弱火をワンタッチで切り替え  
[ワンタッチ火力ボタン(左右IH)] **日立独自**



※写真はHT-N100STWF(S)です。

調理状況が一目でわかる、文字が大きく見やすいフルドット液晶(4.3インチ)

火力の強さは9段階(中央IHはN9T:8段階、N8T:7段階)。カラー表示とバーの長さでわかりやすく表示。



段差が少ない「薄形フレーム」  
トッププレートの外周を囲むフレームを薄形にして段差を少なくしました。



温度低減ドア **日立独自** N9T・N8Tシリーズ  
グリル使用時のドア表面温度の上昇を抑える  
温度低減ドア ※詳しくはP.10をご覧ください。

\*1 webレシピで紹介しているレシピの数です。 \*2 各IHやグリルの運転・停止に連動し、レンジフードファンが運転・停止する機能です。(レンジフードファンとの連動機能があるレンジフードファンに対応。 OP.13-14は、N9T・N8Tシリーズの特長を紹介しています。説明用の写真は、は4.8kW、「節電モード」で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力を超えないように自動的に火力を制限 ☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・キャビネットは含まれません。○説明用「表示部」を点灯させています。○200Vマークの商品は単相200Vの電源工事が必要となります。○実際の調理

ン連動の赤外線信号出力仕様:NECフォーマット、周波数38kHz。異なる赤外線信号を使用しているレンジフードファンでは連動しません。)IHクッキングヒーターHT-N9STWF(S)。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合)を超えないように自動的に火力を制限します。「ピピピ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもを想定したイメージ写真を使っています。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。