



主要部品

部品名	材質
1 トッププレート	耐熱ガラス(シルバー)
2 ワク	ステンレス
3 排気カバー	珪瑯
4 パネル	ABS樹脂(シルバー塗装)
5 操作メイト	ポリステルフィルム
6 サイドパネル	PBT+PET樹脂(ブラック)
7 ルーバー	PCM鋼板(ブラック)
8 グリルガラス	強化ガラス(ブラック)
9 グリルハンドル	PBT+PET樹脂(シルバー塗装)


平面図



正面図




システムキッチン加工寸法図




※1 キャビネット前面寸法で奥行20mmまで必要な空間

背面図



側面図



		仕様	
型式	HT-J7STF		
定格	単相200V-5.8kW ※4.8kWに切替え可能		
質量	約20.5kg		
ヒーター	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋	3.0kW IH
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋	3.0kW IH
	中央ヒーター	鉄・ステンレス鍋	1.6kW IH
火力調節	グリル	シーズヒーター(上)1.2kW・(下)1.2kW (中央ヒーターとの同時使用不可)	
	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当~3.0kW ・グリルを使用した場合 最大火力が1.6kWまで下がり、電力を制限	
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当~3.0kW	
	中央ヒーター	100W相当~1.6kW	
	グリル	魚焼き 600W相当~1200W	
	グリル	幅272×奥行369×高さ111mm (ヒーター有効高さ55mm)	
	コード	3芯キャプタイヤコード、長さ0.7m	
	プラグ容量	単相200V用 250V-30A (接地極付き)	

HT-J7STF	クッキングヒーター寸法図	尺度	N.T.S
日立アプライアンス(株)			