

(単位: mm)

■特性表 ●風量, 騒音はJIS C9603による.


形 式	羽 根 サイズ (cm)	シャッター 開閉方式	電 圧 (V)	排 吸 区 分	周波数 (Hz)	消 費 電 力 (w)	電 流 (A)	風 量 (m ³ /時) ±10%	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
UL-30R	30	連 動	100	排 気	50	27.0	0.28	1201	36.0	3.0
					60	31.0	0.33	1178	34.5	
				吸 気	50	18.5	0.19	722	38.5	
					60	20.5	0.22	722	38.5	
耐 電 圧		AC1000V 1分間			絶 縁 抵 抗		10MΩ以上 (DC500Vメガー)			

主 要 部 品 一 覧 表


品番	部 品 名	材 質	色仕様・その他
1	羽根	合成樹脂	白
2	電動機		E種絶縁 (電気用品安全法)
3	カバー	合成樹脂	白 (マテリアル 5.7Y9.04/0.4)
4	オイルポケット	合成樹脂	白 (マテリアル 5.7Y9.04/0.4)
5	電源コード	平形ビニルコード	VFF0.75mm ²
6	シャッター	カラー鋼板t0.3	灰
7	フレーム	カラー鋼板t0.4	灰
8	電源プラグ		差込プラグ2極 (7A125V)

■ 取付枠位置見取図および本体取付用穴位置図

●取付枠位置見取図



●本体取付用穴位置図



(単位: mm)

● 本仕様は改良のため変更することがあります。

御確認印欄	納 先	数 量		
	名 称	日立換気扇（連動式シャッター付き）		
	形 式	UL-30R	商品番号	3405
	図面番号	4TT00036		
	日立多賀テクノロジー株式会社	作成日付	1998. 05. 20	
		改訂No.	1	