


主要部品一覧表


品番	部品名	材質	色仕様・その他
1	本体	亜鉛鉄板 t0.6	ブラック (マツル2BG1.5/0.5)
2	前面カバー	亜鉛鉄板 t0.6	ブラック (マツル2BG1.5/0.5)
3	押しボタンスイッチ	合成樹脂	
4	操作パネル	合成樹脂	
5	羽根	亜鉛鉄板 t0.6	
6	電動機	コデンサ誘導電動機	B種絶縁 (電気用品安全法)
7	ケーシング	亜鉛鉄板 t0.6	
8	排気ダクト継手 (電気シャッター付)	亜鉛鉄板 t0.8	付属品
9	給気ダクト継手 (電気シャッター付)	亜鉛鉄板 t0.8	付属品
10	L型ダクト	亜鉛鉄板 t0.6	付属品
11	クリスフィルター	アルミニウム板 t0.5	1層品
12	電源プラグ		差込プラグ2極
13	電源コード	平形ビニルコード	VFF0.75mm ² ×2芯
14	幕板	亜鉛鉄板 t0.5	ブラック (マツル2BG1.5/0.5)

■ 風量-静圧特性



● 本仕様は改良のため変更することがあります。

御確認印欄	納先	数量
	名称 日立レンジ用フードファン	
	形式 HS-607BMF (B) 商品番号 7886	
	図面番号 4TT70050	
	日立多賀テクノロジー株式会社 作成日付 1998.03.09	
	改訂No. 2	



■ 特性表 適合ダクト径: φ150

定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m ³ /h)	運転音 (dB)	質量 (Kg)
100	強	50	101	1.09	580	39.0	23.0
		60	111	1.16	540	37.0	
	中	50	51	0.47	330	27.0	
		60	51	0.47	300	26.0	
	弱	50	30	0.28	210	20.0	
		60	30	0.28	200	20.0	
耐電圧	AC1000V 1分間		絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガ-)				

付属品	
電球40W	-1個
座付き木ねじ	-4本
吊り金具	-2本
パッキン	-1個

● 風量、騒音はJISC9603による。