

■ 特性表 適合ダクト径: φ150

定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	強	50	75	0.79	530	44.0	13.0
		60	82	0.84	530	44.0	
	中	50	56	0.57	320	32.5	
		60	56	0.59	320	32.5	
	弱	50	43	0.45	200	22.5	
		60	41	0.42	180	22.0	
耐電圧	AC100V 1分間 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガ-)						


● 風量、騒音はJISC9603による。

付属品	
電球40W	-1個
木ねじ	-4本

主要部品一覧表

品番	部品名	材質	色仕様・その他
1	本体	亜鉛鉄板 t0.6	ホワイト
2	アンダーカバー	亜鉛鉄板 t0.4	ホワイト
3	整流板	亜鉛鉄板 t0.4	ブラック
4	羽根	亜鉛鉄板 t0.6	
5	電動機	コリナサ 誘導電動機	E種絶縁 (電気用品安全法)
6	ケーシング	亜鉛鉄板 t0.8	
7	押しボタンスイッチ	耐熱ABS樹脂	グレー
8	ダクト継手 (シャッター付)	亜鉛鉄板 t0.8	付属品
9	電源プラグ		差込プラグ2極
10	電源コード	平形ビニルコード	VFF0.75mm ² ×2芯
11	化粧枠	亜鉛鉄板 t0.4	
12	サイドピース	耐熱ABS樹脂	ホワイト
13	オイルポケット	ガラス	半透明
14	幕板	亜鉛鉄板 t0.4	ホワイト、受注商品

■ 風量 - 静圧特性



● 本仕様は改良のため変更することがあります。

御確認印欄	納先	数量
名称	日立レンジ用フードファン	
形式	HQ-60S	商品番号 7940
図面番号	4TT70073	
日立多賀テクノロジー株式会社		作成日付 2000.09.27
		改訂No. 1