

■ 特性表 適合ダクト径：φ150

定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	強	50	75	0.79	530	44.0	16.0
		60	82	0.84	530	44.0	
	中	50	56	0.57	320	32.5	
		60	56	0.59	320	32.5	
	弱	50	43	0.45	200	22.5	
		60	41	0.42	180	22.0	
耐電圧	AC1000V 1分間		絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガ)				


● 風量、騒音はJIS C9603による。

付属品	
電球40W	-1個
木ねじ	-4本

主要部品一覧表

品番	部品名	材質	色仕様・その他
1	本体	亜鉛鉄板 t0.6	ホワイト
2	アンダーカバー	亜鉛鉄板 t0.4	ホワイト
3	整流板	亜鉛鉄板 t0.4	ブラック
4	羽根	亜鉛鉄板 t0.6	
5	電動機	コンデンサ誘導電動機	E種絶縁 (電気用品取締法)
6	ケーシング	亜鉛鉄板 t0.8	
7	押しボタンスイッチ	耐熱ABS樹脂	グレー
8	ダクト継手 (シャッター付)	亜鉛鉄板 t0.8	付属品
9	電源プラグ		差込プラグ2極
10	電源コード	平形ビニルコード	VFF0.75mm <sup>2</sup> ×2芯
11	化粧枠	亜鉛鉄板 t0.4	
12	サイドピース	耐熱ABS樹脂	ホワイト
13	オイルポケット	ガラス	半透明
14	幕板	亜鉛鉄板 t0.4	ホワイト、受注商品

■ 風量-静圧特性



● 本仕様は改良のため変更することがあります。

御確認印欄	納先	数量	
名称	日立レンジ用フードファン		
形式	HQ-75S-L	商品番号	7949
図番番号	4TT70081		
日立多賀テクノロジー株式会社	作成日付	2002.03.06	
	改訂No.	0	