


主要部品一覧表

品番	部品名	材質	色仕様・その他
1	本体	亜鉛鉄板 t0.6	ホワイト
2	化粧枠	亜鉛鉄板 t0.4	ホワイト
3	押しボタンスイッチ	耐熱ABS樹脂	グレー
4	アンダーカバー	亜鉛鉄板 t0.4	ブラック
5	整流板	亜鉛鉄板 t0.4	ホワイト
6	羽根	亜鉛鉄板 t0.5	
7	電動機	コネクター誘導電動機	E種絶縁(電気用品取締法)
8	ケーシング	亜鉛鉄板 t0.8	
9	ダクト継手(附属)	亜鉛鉄板 t0.6	付属品(シャッター付)
10	オイルポケット	ガラス	半透明
11	電源プラグ		差込プラグ2極
12	電源コード	平形ビニルコード	VFF0.75mm ² ×2芯
13	ガス漏れ検知用プラグ		差込プラグ2極
14	ガス漏れ検知用コード	平形ビニルコード	VFF0.75mm ² ×2芯
15	電動タパー連動用コード	ビニルコード	VCTF0.75mm ² ×2芯
16	給気ボックス	亜鉛鉄板 t0.6	ホワイト
17	前面カバー	亜鉛鉄板 t0.6	ホワイト
18	ダクト継手(本体)	亜鉛鉄板 t0.6	付属品(シャッター付)

■ 風量-静圧特性



● 本仕様は改良のため変更することがあります。

御確認欄	納先	数量
名称	日立レンジ用フードファン	
形式	HQ-60M	商品番号 7948
図面番号	4TT70083	
日立多賀テクノロジー株式会社		作成日付 2002.05.08
		改訂No. 0

■ 特性表 適合ダクト径: φ150

定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	強	50	90	0.92	620	45.0	20.0
		60	99	0.95	610	45.0	
	中	50	65	0.62	410	35.5	
		60	66	0.62	410	35.5	
	弱	50	47	0.49	240	24.0	
		60	46	0.49	230	23.5	
耐電圧	AC1000V 1分間 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガー)						

付属品	
電球40W	-1個
木ねじ	-4本
ナトラスネM4×6	-2本

● 風量、騒音はJIS C9603による。