





■ 結線図



品番	部品名	材質	色仕様・その他
1	フレーム	合成樹脂	ベージュ
2	電動機		E種絶縁 (電気用品安全法)
3	羽根	合成樹脂	ベージュ
4	グリル	合成樹脂	ベージュ
5	シャッター	合成樹脂	ベージュ・手動式
6	速結端子		差し込み形 (20A 600V)
7	スイッチ		
8	フィルター	合成樹脂	捕集効率 10 μ m 98%

■ 風量-静圧特性



■ 特性表 適合ダクト径： $\phi 100$
グリル開口面積：62cm²

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	2.9	0.03	24	25.5	0.8
	60	2.9	0.03	28	28.0	
耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁抵抗	10M Ω 以上 (DC500Vメガー)			

● 風量、騒音はJIS C9603による。

(注) より線を使用する場合は、棒状圧着端子をご使用ください。

● 本仕様は改良のため変更することがあります。

御確認印欄	納先	数量
名称	日立ダクト用換気扇 (パイプファン)	
形式	TP-08PK (C)	商品番号 6463
図面番号	4TT50096	
日立多賀テクノロジー株式会社	作成日付	2003.02.19
改訂No.	1	