




# ■ハンドドライヤー固定穴（背面）詳細



# ■ハンドドライヤー固定穴（前面）詳細



# ■壁取付穴詳細




# ■仕様

- ①質量 2.9kg
- ②アジャスター高さ 調節幅6mm（10mmを基準に縮み方向4.5mm、伸び方向1.5mm）




# ■固定方法（右下図参照）

- ①壁直付方法…スタンドを直接壁面へ固定します。
- ②床固定方法…スタンドを直接床面へ固定します。寸法A（80以上）は設置条件に合わせて設定してください。

# ■床固定の場合



# ■壁直付の場合



● 本仕様は改良のため変更することがあります。

御確認印欄	納 先	数 量	
	名 称	日立ハンドドライヤー用スタンド	
	形 式	VP-10KSD	商品番号 9054
	図面番号	4TT90281	
	日立多賀テクノロジー株式会社	作成日付	2002.02.26
	改訂No.	0	

※本製品は、必ず頑丈な壁もしくは、頑丈な床に固定してください。  
 ※壁取付の場合、アジャスターを調整することにより壁取付穴の高さ224は変化しますので、ご注意ください。