

見本刷
7月上旬 発売




めざしたのは、^{京の米老舗} 八代目儀兵衛の
「外硬内軟」というひと粒のうまさ。

決め手は圧力とスチーム。ひと粒を丁寧に炊き上げる。[極上ひと粒炊き]

じっくりと米に吸水させたら、圧力をかけながら最高1.3気圧まで加圧し、沸点を最高107℃まで上昇させて高温で加熱。余分な水分を飛ばした後、圧力をかけたまま、さらに最高107℃のスチームを使い、高温を維持しながらじっくり蒸らす。八代目儀兵衛も認める「外硬内軟」の炊き上がりを炊飯器で実現しました。

■炊飯温度曲線イメージ図



※当社調べ、「白米・極上ふつう」コース0.54L(3合)炊飯時。
※消費電力量・炊飯時間は出荷時設定コース「エコ炊飯」より増加します。

大火力 沸騰鉄釜


鉄とアルミを合わせた多層な金属を採用し、大火力と軽さを実現。内釜底面の「凸底形状」で発熱面積を広げて、さらに泡を発生させ、ひと粒ひと粒に大火力の熱を伝えます。

日立独自 凸底形状

底面全体のリング型の凸形状で発熱面積を広げ、周りの凸形状で泡の発生を促し沸騰させます。

【内釜】
軽量
約790g

【内釜】
カーボンフッ素
6年保証
※1



*1 取扱説明書の記載と異なる使い方をされた場合は保証対象外となります。

米はしっかり吸水させることで、芯まで熱が行き届きやすくなる。
炊き方のこだわりは“浸し”から。

“浸し”の工程で水温に合わせて火加減や浸し時間を調整。水温が変わっても、米の芯まで一定の水分を吸水させます。 **NEW**



吸水しすぎないように
浸し時間を短く

水温を40℃まで上げながら
じっくり吸水させる

日本製



NEW 1.0L(5.5合)炊き RZ-W100EM

圧力&スチーム
ふっくら御膳
日立 [IH] ジャー炊飯器

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

この新商品ニュースの内容・仕様については予告なく変更する場合があります。

漆黒
刷毛目調仕上げ



刷毛目を生かした質感と小豆色の差し色を生かした高級感ある仕上げ

洗浄部品は3点でお手入れしやすい **NEW**



内釜



ふた加熱板



オートスチーマープレート

抗菌 **清潔性にも配慮**

※1



フタ操作部 **NEW**

フックボタン

※1 試験依頼先：一般財団法人ポーケン品質評価機構
●試験成績書発行番号：20219064516-1、2502010971-1、213223133-1
●試験方法：JIS Z 2801 (フィルム密着法) ●対象部分：フレーム、フタ操作部、フックボタン ●試験効果：抗菌活性値2.0以上 (抗菌活性値2.0以上で抗菌効果があるとされています。)

全周断熱構造

軽量で使いやすい内釜を実現するために、本体側に蓄熱性を持たせました。ふたとボディに伝熱性の低い素材を採用し、空気断熱層などで熱を閉じ込めます。



イメージ図

蒸気カット*1

炊飯時の外に出る蒸気をカットするから、置き場所に困らずキッチン快適。
※当社調べ。炊飯コースや周囲環境などによって排出蒸気量や見え方は異なります。



スチーム保温

保温する量に応じて、6~7時間ごとに3回、[給水レス オートスチーマー]にためた水分をスチームにして送り込むことで、ごはんを40時間しっかりと保つことができます。

※0.54L(3合)炊飯後、「保温低」設定時。



保温時のイメージ図

*1 RZ-W100EM:炊き方「白米・極上ふつう」コース0.54L(3合)炊飯時、標準水量0.58L(580mL)に対して排出蒸気量4.6mL(約0.8%)。排出蒸気量が多いコースで測定した場合:炊き方「白米・おかゆ」コース0.09L(0.5合)炊飯時、標準水量0.445L(445mL)に対して排出蒸気量4.8mL(約1.1%)。蒸気口のまわりが熱くなりますのでご注意ください。炊飯コースや周囲環境によって蒸気が出る場合がありますので、壁や家具の近く、キッチン用収納棚を使う場合は蒸気が当たらないようご注意ください。



漆黒(K)
NEW RZ-W100EM

フロストホワイト(W) フロストブラック(K)
NEW RZ-V100EM

炊飯容量	0.09~1.0L(0.5~5.5合)	
圧力	最高1.3気圧	
水温炊飯制御	○	—
スチーム	○	
全周断熱構造	○	
側面ヒーター	70W	35W
内釜	大火力 沸騰鉄釜(軽量、カーボンフッ素6年保証、おこのみ水位線、大きな合数数字)	
重量	約790g	
炊飯できる米	白米/無洗米/雑穀米/玄米/発芽玄米/麦ごはん	
炊飯コース	極上コース(しゃっきり/ふつ/もちもち)	白米/無洗米/雑穀米/玄米(発芽玄米)/麦ごはん
	極上コース(すしめし)	白米/無洗米
	少量炊飯*2	0.5~1合/1.5~2合
	快速	○
その他	炊込み/おかげ/おかゆ/おこわ	炊込み/おかゆ/おこわ

	RZ-W100EM	RZ-V100EM
予約炊飯	2メモリー	
蒸気カット	○	
スチーム保温(「保温低」設定時)	40時間	24時間
再加熱予約	○	—
洗浄部品点数	3点	
凹凸が少ないフレーム	○	
シリコン入りコーティング(抗菌)	フレーム	—
抗菌	フタ操作部、フックボタン	フックボタン
操作部液晶	ホワイトLEDバックライト付き大型液晶	グレー液晶(バックライト無し)
付属品	コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ	
定格消費電力	1,400W(炊飯時)	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	248mm×302mm×234mm	
本体質量	約6.0kg	約6.0kg

*2 「快速」「炊込み」「おかゆ」「おこわ」コース、「麦ごはん(RZ-V100EMのみ)」では選択できません。

○医療用ペースメーカーをお使いの方は、[IH]ジャー炊飯器をご使用の際には、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

記載内容は2021年5月現在のものです。YH-3108

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ヒベス
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを