



ひとりひとりに寄り添い、暮らしをしっかりと見つめて、  
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。  
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、  
新しいハピネスに「ハロー!」と出会える暮らしをつくります。

### 運転音に関するご注意

●「騒音防止等を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付ガイドブック」を一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページからご覧いただけます。 [https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t\\_guide.html](https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html)

●運転音は、JIS C 9220:2018に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据付けないでください。

閲覧は  
こちら



### 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

●このカタログ記載の商品は、国内家庭用です。業務用途や改造しての使用はできません。故障・事故の原因となります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する原因となります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●漏電遮断器の動作を確認してください。故障や漏電のときに感電する原因となります。●凍結防止対策を行ってください。配管が破裂してやけどをすることがあります。●脚をアンカーボルトで固定してください(2階以上に据え付ける場合は天部も上部固定金具で固定してください)。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水処理・排水処理されているか据付工事店へ確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながるおそれがあります。●給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水あかがたまり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。◎必ず水質基準に適合した水を使用してください。◎熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっていた水)は、雑用水としてお使いください。◎固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用には使用せずに、直ちに点検依頼を行ってください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、転倒や落下によるケガ、水漏れの原因となります。設置は販売店にご相談ください。

### 長年ご使用の給湯機の点検を!

●ヒートポンプ給湯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。



#### 愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか?

#### ご使用中止

●運転中以外に逃し弁から水が漏れる。●本体や配管から水が漏れる。  
●漏電遮断器が自動的に「切」になる。●その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源ブレーカーを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店に点検をご相談ください。

### 保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。  
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

日立グローバルライフソリューションズもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は、消費者保護を目的とした法律<sup>\*</sup>の適用を受けます。 \*特定商取引法(旧訪問販売法)・消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約すべてが対象)

#### ■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。



●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

家電の便利な使い方と  
サポート特典を  
あなたに。

### 日立家電メンバーズクラブ

製品のサポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。  
●ご使用商品の安心サポート ●暮らしに役立つメルマガ配信  
●安全点検サービス割引 ●パーツショップ送料特典

登録は  
こちら



カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■家電ビジネス情報センター(日立家電品の商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口)

固定電話から:0120-3121-19

携帯電話から:050-3155-0119(有料)

■スマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口  
TEL:0120-554-201

●本窓口等で取得したお客様の個人情報は、ご相談やサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●利用目的の範囲内で、当社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。  
<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>

受付時間 月曜～金曜9:00～17:30(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

このカタログの記載内容は  
2024年4月現在のものです。  
HG-4586(SN)

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°ハピネス  
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを

# HITACHI

Inspire the Next

# エコキュート

家庭用自然冷媒CO<sub>2</sub>ヒートポンプ給湯機  
総合カタログ 2024-6

## お湯、エコに快適に使いませんか?

給湯省エネ2024事業  
[補助金]対象  
4機種追加発売!

標準フルオート

補助金12万円～

BHP-FN46WU

BHP-FN37WU

年間給湯保温効率(JIS)

3.7<sup>\*1</sup>

給湯専用

補助金13万円

BHP-ZN46WU

BHP-ZN37WU

年間給湯効率(JIS)

3.7<sup>\*1</sup>

※詳細はP.4を  
参照ください。

\*1 年間給湯保温効率(JIS)、年間給湯効率(JIS)は、JIS C 9220:2018に基づき算出した値です。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。※貯湯ユニットの写真は脚力バー(別売)装着品です。○「エコキュート」は、関西電力株式会社の登録商標であり、電力会社・販売メーカーが推奨する自然冷媒ヒートポンプ給湯機の愛称です。



## そこで日立!

## 「ウレタンク」で省エネ、 しかもパワフル給湯

日立エコキュート  
ナイアガラ出湯  
水道直圧給湯



BHP-FV37WD

あしたから、もっとハピネス。



お湯、エコに快適に使いませんか？

給湯省エネ2024事業

日立エコキュートの対象機種導入で

補助金を受けられます

最大18万円/台

|     |        |
|-----|--------|
| 基本  | 8万円/台  |
| A   | 10万円/台 |
| B   | 12万円/台 |
| A+B | 13万円/台 |

電気温水器を撤去する場合  
5万円/台

対象機種はP.4でご確認ください。

対象機種や補助金について  
詳細はこちら

✓

そこで日立！

断熱性が高い「ウレタンク」で省エネ。浴室と台所で同時に使ってもパワフル給湯。

省エネ P.5-6


断熱性が高く、お湯が冷めにくい

ウレタンクと

効率よくお湯を沸き上げる

高効率ヒートポンプユニットで

暮らしと家計にやさしく



※貯湯ユニットの写真は脚カバー（別売）装着品です。\*1 年間給湯保温効率（JIS）は、JIS C 9220:2018に基づき算出した値です。地域や運転モードの場合は約54%削減。\*4 給水元圧が低い場合は、最高使用圧力の値が低くなる場合があります。OP.1-2は、[水道直圧給湯]フルオート 標準タンク（高

貯湯容量320L以上460L未満において

貯湯容量460L以上550L未満において

省エネ性能 No.1 <sup>\*1</sup>

年間給湯保温効率（JIS）<sup>\*1</sup>

4.2 <sup>\*2</sup>

BHP-FV37WD（貯湯容量370L）

年間給湯保温効率（JIS）<sup>\*1</sup>

4.1 <sup>\*2</sup>

BHP-FV46WD（貯湯容量460L）


※1 家庭用ヒートポンプ給湯機 一般地向け。2024年3月28日現在。

※ランニングコスト試算条件（当社調べ。2024年3月現在。）  
〇エコキュート型式：BHP-FV37ND（運転モード：おまかせ節約）で34,189円/年（税込）、BHP-FV37WD（運転モード：おまかせ節約）で29,305円/年（税込）、都市ガス省エネ高効率給湯器24号タイプ（機器効率95%）で65,961円/年（税込）  
〇給湯負荷：JIS C 9220:2018の年間給湯保温モード熱量による。  
〇電気料金：2024年3月現在の東京電力エナジーパートナー「スマートライフS」夜間23.49円/kWh、昼間31.39円/kWhで試算。燃料調整額-5.97円/kWh（2023年10月～2024年3月の6か月間平均値）含む、再生可能エネルギー発電促進賦課金1.4円/kWh含む、激変緩和措置含まず、基本料金含まず。  
〇ガス料金：2024年3月現在の東京ガス東京地区等一般契約料金B表基準単位料金159.55円/m<sup>3</sup>で試算。原料費調整額29.09円/m<sup>3</sup>（2023年10月～2024年3月の6か月間平均値）含む、激変緩和措置含まず、基本料金含まず。  
〇お湯の使用量や季節、地域、電気料金プランなどにより変動します。またエコキュートはご使用状況により昼間に多く沸き上げをおこなった場合、電気料金が異なります。  
〇燃料調整費額、原料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は変動します。最新の情報は各電力会社、ガス会社などにご確認ください。

パワフル給湯 P.7-8

2か所同時に使っても高い水圧と豊富な湯量 <sup>\*4</sup>

水道直圧給湯



ドの設定、ご使用状況等により異なります。\*2 「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値も同じです。\*3 BHP-FV46WDの効率）BHP-FV37WD、BHP-FV46WDの特長を紹介しています。



| ラインアップ一覧                           |                                   |                                   | 〔水道直圧給湯〕フルオート                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                             | 〔水道直圧給湯〕フルオート<br>(高硬度水道水・井戸水対応)                                                                                               |                                                                                                                                | フルオート                                                                                                   |              |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                    |                                   |                                   | 標準タンク(高効率)                                                                                                                  | 標準タンク                                                                                                                      | 標準タンク(寒冷地仕様)                                                                                                                | 標準タンク                                                                                                                         | 標準タンク(寒冷地仕様)                                                                                                                   | 標準タンク(高機能)                                                                                              |              |
| ※貯湯ユニットの写真は、<br>脚カバー（別売）装着品<br>です。 |                                   |                                   | <div>日立エコキュート</div> <div>ナイアガラ出湯</div> <div>水道直圧給湯</div> <div>※写真は<br/>BHP-FV46WD<br/>です。</div> <div>P.19</div> <div></div> | <div>日立エコキュート</div> <div>ナイアガラ出湯</div> <div>水道直圧給湯</div> <div>※写真は<br/>BHP-F46WD<br/>です。</div> <div>P.19</div> <div></div> | <div>日立エコキュート</div> <div>ナイアガラ出湯</div> <div>水道直圧給湯</div> <div>※写真は<br/>BHP-F46WDK<br/>です。</div> <div>P.19</div> <div></div> | <div>日立エコキュート</div> <div>ナイアガラタフネス</div> <div>水道直圧給湯</div> <div>※写真は<br/>BHP-FW46WD<br/>です。</div> <div>P.18</div> <div></div> | <div>日立エコキュート</div> <div>ナイアガラタフネス</div> <div>水道直圧給湯</div> <div>※写真は<br/>BHP-FW46WDK<br/>です。</div> <div>P.18</div> <div></div> | <div>日立エコキュート</div> <div>フルオート</div> <div>※写真は<br/>BHP-FR46WU<br/>です。</div> <div>P.20</div> <div></div> |              |
|                                    |                                   |                                   | 仕向地(設置地域)*1                                                                                                                 |                                                                                                                            | 一般地仕様 -10℃対応                                                                                                                | 一般地仕様 -10℃対応                                                                                                                  | 寒冷地仕様 -25℃対応                                                                                                                   | 一般地仕様 -10℃対応                                                                                            | 寒冷地仕様 -25℃対応 |
| 標準仕様                               | タンク容量<br>460L<br>(4～6人用)          | 型式・価格                             | BHP-FV46WD<br>1,398,100円(税込)<br>1,271,000円(税別)                                                                              | BHP-F46WD<br>1,299,100円(税込)<br>1,181,000円(税別)                                                                              | BHP-F46WDK<br>1,337,600円(税込)<br>1,216,000円(税別)                                                                              | BHP-FW46WD<br>1,415,700円(税込)<br>1,287,000円(税別)                                                                                | BHP-FW46WDK<br>1,467,400円(税込)<br>1,334,000円(税別)                                                                                | BHP-FR46WU<br>1,194,600円(税込)<br>1,086,000円(税別)                                                          |              |
|                                    | 省エネ基準達成率<br>目標年度2025年             |                                   | 117%<br>(区分E) <b>A+B</b><br>(別売部品必要)                                                                                        | 100%<br>(区分E) <b>A</b><br>(別売部品必要)                                                                                         | 106%<br>(区分F) <b>A+B</b><br>(別売部品必要)                                                                                        | 97%<br>(区分E)                                                                                                                  | 103%<br>(区分F) <b>A</b><br>(別売部品必要)                                                                                             | 100%<br>(区分E) <b>A</b><br>(別売部品必要)                                                                      |              |
|                                    | 省エネ性能※1<br>(JIS C 9220<br>: 2018) | 年間給湯保温効率(JIS)*2                   | 4.1 4.1                                                                                                                     | 3.5 3.5                                                                                                                    | 3.1 3.4                                                                                                                     | 3.4 3.4                                                                                                                       | 3.0 3.3                                                                                                                        | 3.5 3.5                                                                                                 |              |
|                                    | タンク容量<br>370L<br>(3～5人用)          | 型式・価格                             | BHP-FV37WD<br>1,293,600円(税込)<br>1,176,000円(税別)                                                                              | BHP-F37WD<br>1,194,600円(税込)<br>1,086,000円(税別)                                                                              | BHP-F37WDK<br>1,233,100円(税込)<br>1,121,000円(税別)                                                                              | BHP-FW37WD<br>1,311,200円(税込)<br>1,192,000円(税別)                                                                                | BHP-FW37WDK<br>1,362,900円(税込)<br>1,239,000円(税別)                                                                                | BHP-FR37WU<br>1,090,100円(税込)<br>991,000円(税別)                                                            |              |
|                                    |                                   | 省エネ基準達成率<br>目標年度2025年             | 120%<br>(区分E) <b>A+B</b><br>(別売部品必要)                                                                                        | 100%<br>(区分E) <b>A</b><br>(別売部品必要)                                                                                         | 110%<br>(区分F) <b>A+B</b><br>(別売部品必要)                                                                                        | 97%<br>(区分E)                                                                                                                  | 106%<br>(区分F) <b>A+B</b><br>(別売部品必要)                                                                                           | 100%<br>(区分E) <b>A</b><br>(別売部品必要)                                                                      |              |
|                                    |                                   | 省エネ性能※1<br>(JIS C 9220<br>: 2018) | 年間給湯保温効率(JIS)*2                                                                                                             | 4.2 4.2                                                                                                                    | 3.5 3.5                                                                                                                     | 3.2 3.5                                                                                                                       | 3.4 3.4                                                                                                                        | 3.1 3.4                                                                                                 |              |
| 対応リモコン(別売)<br>※いずれかをお選びください。       |                                   |                                   | インターホンリモコン*3BER-W2FH 60,500円(税込)★<br>無線LANアダプター付属リモコン*4BER-W2FH-T 71,500円(税込)★                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
| ウレタンク 1                            |                                   |                                   | ウレタンフォーム                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
| 給湯方式・最高使用圧力                        |                                   |                                   | 水道直圧給湯方式 2 / 最高使用圧力500kPa*8 減圧弁方式 / 最高使用圧力195kPa*8                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
| ふろ機能                               | 高速湯はり 3                           | 約9分30秒                            |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               | 約14分                                                                                                                           |                                                                                                         | 約11分         |
|                                    | 追いだし 4                            | 追いだし                              |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
|                                    | 湯温設定                              | ダブル湯温設定 5                         |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               | 2温度設定 6                                                                                                                        |                                                                                                         | ダブル湯温設定      |
|                                    | シルキー快泡浴*5                         | シルキー快泡浴 ※別売部品が必要です                |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
| 他の特長                               | インテリジェント制御 8                      | インテリジェント制御                        |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
|                                    | 節約機能                              | 節約サポート機能 9                        |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
|                                    | きらりUVクリーン 11                      | きらりUVクリーン                         |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
|                                    | 配管洗浄機能                            | ステンレス・クリーン自動洗浄システム 12             |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
|                                    | 入浴剤対応 14                          | 入浴剤対応                             |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
|                                    | 汚れガードパネル 15                       | 汚れガードパネル                          |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
|                                    | 太陽光発電利用沸き上げ 16                    | 太陽光発電利用沸き上げ                       |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
|                                    | ECHONET Lite規格対応*3                | ECHONET Lite AIF認証対応 17           |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
|                                    | 日立エコキュートアプリ*6                     | 日立エコキュートアプリ ※別売部品が必要              |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
| 耐震クラス対応 19                         | 耐震クラスS対応                          |                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |
| 耐塩害仕様*7 [受注生産品]                    |                                   |                                   | -                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                         |              |

- 1

ウレタンク
- ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯ユニットを採用。
- 2

水道直圧給湯
- 水道圧をそのまま利用してパワフルシャワーを実現。水道水をプレート式熱交換器で瞬間湯沸かし。そのまま飲用も可能。
- 3

高速湯はり
- 標準湯はりに比べて、湯はり時間を短縮。
- 4

追いだし
- 浴そうの湯量を変えずに、お湯を温めなおしできる。
- 5

ダブル湯温設定
- 湯はり温度と給湯温度を別々に設定。同時使用可能。
- 6

2温度設定
- 湯はり温度と給湯温度を別々に設定。同時に各々の湯温での使用はできません。
- 7

シルキー快泡浴
- 微細でなめらかな泡が噴き出し、肌をやさしく包み込む。
- 9

節約サポート機能
- [シャワーアラーム]など、節約をサポートする機能を搭載。
- 12

ステンレス・クリーン自動洗浄システム
- ふろ追いだし配管に、腐食に強く汚れにくいステンレスを採用。ふろ追いだし配管自動洗浄機能を搭載。
- 13

ふろ配管自動洗浄
- ふろ追いだし配管にステンレスを採用。浴そう排水時に水道水で、ふろ追いだし配管などを自動洗浄。
- 14

入浴剤対応
- 入浴中、ふろ配管を通るお湯に深紫外線を照射しながら循環運転。
- 15

汚れガードパネル
- 入浴中、ふろ配管を通るお湯に深紫外線を照射しながら循環運転。
- 16

太陽光発電利用沸き上げ
- 太陽光発電の余剰電力を利用して昼間にお湯を沸き上げる。
- 17

ECHONET Lite AIF認証対応
- エコネットコンソーシアムがスマートハウス向けに策定した通信規格に準拠し、認定試験機関により、AIF認証を取得しています。
- 18

日立エコキュートアプリ
- スマホのアプリでエコキュートを操作・設定できる。
- 19

耐震クラス対応
- 貯湯ユニットが対応する耐震クラス。

※1 「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は、上記の「省エネ性能」欄のの中の数値を使用してください。

[受注生産品] 商品のお届けは注文後、約2ヵ月となります。＊1 設置地域の目安について、詳しくはP.38をご覧ください。＊2 年間給湯保温効率(JIS)、年間給湯効率(JIS)、寒  
用されることを想定して算出した値です。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。＊3 HEMSに接続する場合、別売のHEMS接続用アダプターが必要です。  
(別売)をお使いください。＊6 無線LANアダプター付属リモコン(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。＊7 耐塩害仕様について、詳しく  
はありません。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調

| フルオート                                                                          |                                                |                                               |                                                |                                                | 給湯専用                                         |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 標準タンク(高効率)                                                                     | 標準タンク(FGタイプ)                                   | 標準タンク                                         | 標準タンク(寒冷地仕様)                                   | 薄型タンク                                          | (オートストップ機能付)                                 | (高効率)                                                     |
| ※写真は<br>BHP-FN46WU<br>です。<br>P.20                                              | ※写真は<br>BHP-FG46WU<br>です。<br>P.20              | ※写真は<br>BHP-F46WU<br>です。<br>P.21              | ※写真は<br>BHP-F46WUK<br>です。<br>P.21              | ※写真は<br>BHP-FS46WH<br>です。<br>P.21              | ※写真は<br>BHP-ZA46WU<br>です。<br>P.22            | ※写真は<br>BHP-ZN46WU<br>です。<br>P.22                         |
| 一般地仕様 -10℃対応                                                                   | 一般地仕様 -10℃対応                                   | 一般地仕様 -10℃対応                                  | 寒冷地仕様 -25℃対応                                   | 一般地仕様 -10℃対応                                   | 一般地仕様 -10℃対応                                 | 一般地仕様 -10℃対応                                              |
| BHP-FN46WU <b>NEW</b><br>1,289,200円(税込)<br>1,172,000円(税別)                      | BHP-FG46WU<br>1,171,500円(税込)<br>1,065,000円(税別) | BHP-F46WU<br>1,135,200円(税込)<br>1,032,000円(税別) | BHP-F46WUK<br>1,186,900円(税込)<br>1,079,000円(税別) | BHP-FS46WH<br>1,384,900円(税込)<br>1,259,000円(税別) | BHP-ZA46WU<br>1,051,600円(税込)<br>956,000円(税別) | BHP-ZN46WU <b>NEW</b><br>1,190,200円(税込)<br>1,082,000円(税別) |
| 105%<br>(区分E) <b>A+B</b><br>(別売部品必要)                                           | 100%<br>(区分E) <b>A</b><br>(別売部品必要)             | 94%<br>(区分E)                                  | 106%<br>(区分F) <b>A+B</b><br>(別売部品必要)           | 100%<br>(区分I) <b>基本</b>                        | 94%<br>(区分E)                                 | 105%<br>(区分E) <b>A+B</b>                                  |
| 年間給湯保温効率(JIS)*2<br>3.7                                                         | 年間給湯保温効率(JIS)*2<br>3.5                         | 年間給湯保温効率(JIS)*2<br>3.3                        | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)*2<br>3.1                      | 年間給湯保温効率(JIS)*2<br>3.0                         | 年間給湯効率(JIS)*2<br>3.3                         | 年間給湯効率(JIS)*2<br>3.7                                      |
| BHP-FN37WU <b>NEW</b><br>1,174,800円(税込)<br>1,068,000円(税別)                      | BHP-FG37WU<br>1,068,100円(税込)<br>971,000円(税別)   | BHP-F37WU<br>1,031,800円(税込)<br>938,000円(税別)   | BHP-F37WUK<br>1,084,600円(税込)<br>986,000円(税別)   | BHP-FS37WH<br>1,281,500円(税込)<br>1,165,000円(税別) | BHP-ZA37WU<br>947,100円(税込)<br>861,000円(税別)   | BHP-ZN37WU <b>NEW</b><br>1,074,700円(税込)<br>977,000円(税別)   |
| 105%<br>(区分E) <b>A+B</b><br>(別売部品必要)                                           | 100%<br>(区分E) <b>A</b><br>(別売部品必要)             | 94%<br>(区分E)                                  | 110%<br>(区分F) <b>A+B</b><br>(別売部品必要)           | 100%<br>(区分I) <b>基本</b>                        | 94%<br>(区分E)                                 | 105%<br>(区分E) <b>A+B</b>                                  |
| 年間給湯保温効率(JIS)*2<br>3.7                                                         | 年間給湯保温効率(JIS)*2<br>3.5                         | 年間給湯保温効率(JIS)*2<br>3.3                        | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)*2<br>3.2                      | 年間給湯保温効率(JIS)*2<br>3.0                         | 年間給湯効率(JIS)*2<br>3.3                         | 年間給湯効率(JIS)*2<br>3.7                                      |
| インターホンリモコン*3BER-W2FH 60,500円(税込)★<br>無線LANアダプター付属リモコン*4BER-W2FH-T 71,500円(税込)★ |                                                |                                               |                                                |                                                | インターホンリモコン<br>BER-WCF 60,500円(税込)            | ※台所リモコン(同梱)<br>※インターホン機能はありません。                           |
| ウレタンフォーム                                                                       |                                                |                                               |                                                |                                                | ウレタンフォーム                                     |                                                           |
| 減圧弁方式 / 最高使用圧力195kPa *8                                                        |                                                |                                               |                                                |                                                | 減圧弁方式 / 最高使用圧力290kPa *8                      | 減圧弁方式 / 最高使用圧力190kPa *8                                   |
| 約11分                                                                           |                                                |                                               |                                                |                                                |                                              |                                                           |
| 追いだし                                                                           |                                                |                                               |                                                |                                                |                                              |                                                           |
| ダブル湯温設定                                                                        |                                                |                                               |                                                |                                                | 2温度設定                                        |                                                           |
| インテリジェント制御                                                                     |                                                |                                               |                                                |                                                | インテリジェント制御                                   |                                                           |
| 節約サポート機能                                                                       |                                                |                                               |                                                |                                                | ふろ湯量節水 10                                    | 節約サポート機能                                                  |
| ステンレス・クリーン自動洗浄システム                                                             |                                                |                                               |                                                |                                                | ふろ配管自動洗浄 13                                  |                                                           |
| 入浴剤対応                                                                          |                                                |                                               |                                                |                                                |                                              |                                                           |
| 汚れガードパネル                                                                       |                                                |                                               |                                                |                                                |                                              |                                                           |
| 太陽光発電利用沸き上げ                                                                    |                                                |                                               |                                                |                                                | 太陽光発電利用沸き上げ                                  |                                                           |
| ECHONET Lite AIF認証対応                                                           |                                                |                                               |                                                |                                                | ECHONET Lite AIF認証対応                         | 日立エコキュートアプリ                                               |
| 日立エコキュートアプリ ※別売部品が必要です                                                         |                                                |                                               |                                                |                                                | 日立エコキュートアプリ<br>※別売部品が必要です。一部機能は利用できません。      | 日立エコキュートアプリ<br>一部機能は利用できません。                              |
| 耐震クラスS対応                                                                       |                                                |                                               |                                                |                                                | 耐震クラスB対応                                     | 耐震クラスS対応                                                  |
| －                                                                              | －                                              | ○                                             | －                                              | －                                              | －                                            | －                                                         |

給湯省エネ2024事業の補助金を受けられます。

表示マーク

補助額

日立エコキュート対象機種

|     |        |                                                                |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------|
| 基本  | 8万円／台  | 省エネ基準達成率  100%以上の機種<br>(達成率  99%以下の機種は対象外)                     |
| A   | 10万円／台 | 基本の要件を満たし、且つ日立エコキュートアプリが使用できる機種にWLAN接続用アダプターを設置した場合(薄型タンクは対象外) |
| B   | 12万円／台 | 省エネ基準達成率  105%以上の機種                                            |
| A+B | 13万円／台 | 基本 + A + B 全ての要件を満たす機種                                         |

※A要件を満たすには別売のWLAN接続用アダプターの設置が必要です。  
補助金予算に達し次第終了となるため、事前にご確認ください。

左記を含むエコキュートの補助金についてはこちら

※ このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。省エネ基準達成率は省エネ法に定められた2025年度基準に対する達成率で、数値が大きいほど省エネ性能に優れます。※区分については、P.27をご覧ください。

冷地年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220:2018に基づき算出した値です。なお、寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は、平成28年省エネルギー基準3地域の盛岡で使用詳しくはP.14をご覧ください。＊4 インターホンリモコンBER-W2FHにWLAN接続用アダプターが付属しています。＊5 必ずシルキー快泡浴用ふろ循環アダプター<はP.22をご覧ください。＊8 給水元圧が低い場合は、最高使用圧力の値が低くなる場合があります。＊9 専用の台所リモコンを1台同梱しています。インターホン機能整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。★希望小売価格です。

|        |       |        |       |           |         |          |          |      |      |       |      |        |     |         |        |
|--------|-------|--------|-------|-----------|---------|----------|----------|------|------|-------|------|--------|-----|---------|--------|
| ラインアップ | ウレタンク | 水道直圧給湯 | きらりUV | ステンレスクリーン | シルキー快泡浴 | インテリジェント | 日立エコキュート | 耐震設計 | リモコン | ナイアガラ | 商品仕様 | 設置関連部品 | 仕様表 | 取組みなどへの | 買い替え提案 |
|--------|-------|--------|-------|-----------|---------|----------|----------|------|------|-------|------|--------|-----|---------|--------|



# 日立のエコキュートで暮らしと家計にもっと やさしく

日立エコキュートは快適な給湯、キレイなお湯にこだわりながら、  
 効率よい沸き上げやタンクの断熱性能など、省エネ性も追求しました。



貯湯容量320L以上  
 460L未満において

※1
 **省エネ性能No.1**

年間給湯保温効率(JIS)<sup>※1</sup>  
**4.2**

BHP-FV37WD(貯湯容量370L)

※1 家庭用ヒートポンプ給湯機一般地  
 向け。2024年3月28日現在。※「エネ  
 ルギー消費性能計算プログラム(住宅  
 版)」へのJIS効率の入力値も同じです。

webで  
 動画を  
 チェック

## エコキュートで給湯にかかるエネルギーを少なく

エコキュートは大気の利用してお湯を沸かすから  
 電力使用量は約1／3になります。

エコキュートはお湯を沸かす際に、大気の利用エネルギー2に対し、電気エネルギー  
 1しか使わないので、電気エネルギーだけで沸かす場合に比べて電力消費量を  
 約1／3に抑えられます。

大気から  
 取り込んだ  
 熱エネルギー

2 +

エコキュートが  
 使用する  
 電気エネルギー


1 =

エコキュートが  
 生み出す  
 給湯エネルギー

3

家庭でお風呂や台所などの給湯に使うエネルギーは全体の約27.8%にも  
 なります。給湯エネルギーを減らすことで環境負荷低減にもつながります。

家庭で使用するエネルギー消費量の内訳  
 (2021年度)



世帯あたりの用途別エネルギー消費  
 出典：資源エネルギー庁  
 「エネルギー白書2023」を基に作成

### 省エネ家電選びのナビゲーター

#### 統一省エネラベルが変わりました

温水機器の小売事業者表示制度が改正  
 され、ガス、石油、電気温水機器の省エ  
 ネ性能やランニングコストを比較できるよ  
 うになりました。詳しくは下記よりアクセ  
 スの上、ご確認ください。

※右記の統一省エネラベルは見本です。統一省  
 エネラベルの詳細については「資源エネル  
 ギー庁ウェブサイト」をご参照ください。



エコキュートは省エネ性能が高く、ランニングコスト(年間目安エネルギー料金)がお得です

電気温水機器の場合

ガス温水機器の場合(都市ガス)

石油温水機器の場合

BHP-FV37WDは省エネ性能で最高評価の  
 5.0を達成。省エネ性能の高い製品です。

BHP-FV37WDの省エネラベル

省エネ性能  
 ★★★★★ 5.0

省エネ基準達成率 120% エネルギー消費効率 4.2

省エネ性能は省エネ・大気の外気温度を前提に4人1世帯を想定した1年間の  
 平均的な消費電力(120kWh)を基準として算出しており、使用条件やガス会社等により異な  
 ります。使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。


省エネ性能は省エネ・大気の外気温度を前提に4人1世帯を想定した1年間の  
 平均的な消費電力(120kWh)を基準として算出しており、使用条件やガス会社等により異な  
 ります。使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

省エネ性能は省エネ・大気の外気温度を前提に4人1世帯を想定した1年間の  
 平均的な消費電力(120kWh)を基準として算出しており、使用条件やガス会社等により異な  
 ります。使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

## 断熱性が高く、お湯が冷めにくい

### ウレタン


発泡スチロール保温材より高断熱のウレタンフォームを  
 タンクの周囲のすき間すべてに充てんし、高い断熱性を  
 実現しました。



[真空断熱材]でさらに  
 お湯が冷めにくい

断熱性向上のため、ウレタンフォームと真空断  
 熱材の配置を見直し、新たに天面部にも真空  
 断熱材を追加しました。

※[ウレタン]で真空断熱材を採用しているのは[水道  
 直圧給湯]フルオート標準タンク(高効率)のみです。



※当社調べ。タンク湯温を90℃に沸き上げ運転後、7℃環境下に12時間放置  
 したあとのタンク湯温を当社従来製品BHP-FV37ND(2013年発売)と比較。

## 効率よくお湯を沸き上げる

### 高効率ヒートポンプユニット

日立独自の吸熱性能が優れた高性能  
 蒸発器、効率良く冷媒を圧縮するスク  
 ロール圧縮機、熱交換性能が高い水冷  
 媒熱交換器も採用して高効率にお湯を  
 沸き上げます。

※採用している技術は、  
 機種によって異なります。



※1 年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220:2018に基づき算出した値です。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。※2 省エ  
 ネイメージ図のウレタンフォーム、真空断熱材等は、実際の色とは異なります。イメージ図は脚パバー(別売)装着品です。OP.5-6は、[水道直圧給湯]フルオー

標準達成率100%とは、省エネルギー法の2025年度目標製品の省エネルギーラベル表示(JIS C 9901)を基準としています。※3 [ウレタン]の構造  
 ト標準タンク(高効率)BHP-FV37WDの特長を紹介しています。



浴室と台所など同時にパワフル給湯で快適に**水道直圧給湯**

※1

業界初

※1 国内の家庭用ヒートポンプ給湯機において、2006年6月発売。

日立エコキュート

**ナイアガラ出湯**  
 水道直圧給湯

2か所同時に使っても**高い水圧**と**豊富な湯量**

たとえばシャワー(浴室)や蛇口(台所)など2か所同時に出湯しても給水元圧**500kPa**の場合、当社減圧弁方式に比べ、お湯の量約**1.6**<sup>\*1</sup>倍。お湯の圧力約**2.9**<sup>\*2</sup>倍となります。

浴室

台所で洗い物をしていてもシャワーがパワフル！

台所

シャワーを使っても気兼ねなく食器が洗える


\*3 \*4

2か所同時出湯の目安(給水元圧500kPaの場合)

|                 | 浴室(シャワー)           | 台所(蛇口)         | 流量合計               |
|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 当社減圧弁方式         | 約 <b>7～10</b> ℓ/分  | 約 <b>5</b> ℓ/分 | 約 <b>12～15</b> ℓ/分 |
| ↓約 <b>1.6</b> 倍 |                    |                |                    |
| [水道直圧給湯]        | 約 <b>12～16</b> ℓ/分 | 約 <b>5</b> ℓ/分 | 約 <b>17～21</b> ℓ/分 |

※[水道直圧給湯]の場合は、給水元圧300kPa以上をおすすめします。

[水道直圧給湯]なので3階でもシャワーが使えます。もちろん湯はりもできます。<sup>※2</sup>




※2 おふろの湯はりはタンクから給湯します。3階での湯はりの場合は、3階浴そう用水流スイッチ(別売)が必要です。

お湯がそのまま**飲める**

給湯時は貯湯ユニットのタンクのお湯から熱を利用し、プレート式給湯熱交換器で水道水を瞬間的にお湯にします。そのため、タンクのお湯と混ざることがないので、そのまま飲用できます。さらに配管に腐食に強く汚れにくいステンレスを採用しました。



●飲用や調理についてのご注意  
 ※必ず水道法第4条に基づく水質基準に関する省令の水質基準(厚生労働省令第101号)に適合した水をご使用ください。ナイアガラタフネスについては、さらに硬度200mg/L以下、遊離炭酸60mg/L以下の水をご使用ください。※朝一番やお出かけなどで長時間使用していなかった場合、熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は飲用や調理用には使用せず雑用水としてお使いください。※固形物や変色、濁り、異臭があった場合は飲用せずに、ただちに販売店または工事店へ点検を依頼してください。また、必要に応じ専門の水質検査機関などで水質検査をおこなってください。



お湯でそのまま**野菜が洗える**

食材を給湯水でそのまま洗えます。生野菜がシャキッとした食感になると言われているお湯洗いが手軽にできます。

お湯がそのまま使える！

※写真はイメージです。

ナイアガラ出湯 **なぜ水道直圧給湯はパワフル給湯なの？**

こんな困り事を感じたことはありませんか？

シャワーを浴びていたら水圧が急になった…

冬なのに急にシャワーの勢いが弱くなって寒かった…

食器を洗っていたら水圧が急になった…

やつぱりエコキュートでもパワフルな給湯が欲しい！

台所で洗いものをしている時、浴室でシャワーを使うと「あれ？シャワーの勢いが弱いな…」と感じたことはありませんか？エコキュートはお湯を貯めるタンクを保護するため、タンク内の水圧を減圧して給湯しています。勢いが弱くなるのはタンク内の水圧が低いことが原因です。水道直圧給湯は、プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かしながら直接給湯するのでタンク内の水圧の影響を受けずパワフルに給湯ができる技術です。

\*1 [水道直圧給湯]と当社減圧弁方式との、シャワー(浴室)と蛇口(台所)での2か所同時使用時のシャワー流量比較。[水道直圧給湯]:約12～16ℓ/分。元圧500kPaと、当社減圧弁方式:タンク圧170kPaとの比較。\*3 現地の配管施工上の条件や混合水栓、シャワーヘッド等の使用状況やタンク湯温などにより変動します。当社調べ。○P.7-8は、[水道直圧給湯]フルオート 標準タンク(高効率)BHP-FV37WD、BHP-FV46WDの特長を紹介しています。

当社減圧弁方式:約7～10ℓ/分。蛇口(台所)は約5ℓ/分。1階での使用。給水元圧500kPa。配管径20A。5m直管。\*2 [水道直圧給湯]:給水により、変動することがあります。\*4 配管径20A。5m直管。タンク湯温80℃。水温5℃。給湯温度42℃。給湯流量は使用するシャワーヘッドの種類

|              |
|--------------|
| ラインアップ       |
| ウレタンク        |
| 水道直圧給湯       |
| クリアリン        |
| ステンレスクリアリン   |
| シルキー快泡浴      |
| 制御           |
| インテリジェント     |
| アブリ          |
| 日立エコキュート     |
| 耐震設計         |
| リモコン         |
| ナイアガラ        |
| 商品仕様         |
| 設置関連部品       |
| 仕様表          |
| 品質管理などへの取り組み |
| 買い替え提案       |

8



# 毎日使うおふろだから、清潔を保つダブルのクリーン


## 循環するおふろのお湯を**深紫外線**できれいに **きらりUVクリーン**

ふろ配管を通るお湯に深紫外線を照射しながら循環運転します。




入浴中も[きらりUVクリーン]の循環運転

深紫外線を照射するUVユニットを搭載



貯湯ユニット



UVユニット内の深紫外線照射イメージ

お湯の流れ

深紫外線

お湯の循環

UVユニット内でお湯を循環させることで効率的に深紫外線を照射。


webで動画をチェック



深紫外線とは (UV-C)

紫外線の中でも、100nm～280nmの波長は深紫外線(UV-C)に区分され、特に265nm付近の波長は、菌のDNAに直接作用する能力があることから、水や空気の浄化等にも使用されています。

DNA イメージ図



深紫外線

菌の増殖を抑制するので、一晩たってもお湯がきれい



浴そう内の菌数評価試験 ※菌の増殖を抑制しますが、菌が少なくなるわけではありません。

| 試験条件                     | 試験方法                                                                                    | 試験結果                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 湯温40℃、湯量180L、室温30℃、保温なし。 | 湯温40℃、湯量180Lの浴そうに4人入浴することを想定して、1回1人分の菌を0,1,2,5時間後の計4回投入し、[きらりUVクリーン]あり・なしでの12時間後の菌数を評価。 | 12時間後の菌の増殖を約99%抑制<br>※[きらりUVクリーン]なしとの菌数の比較。<br>[きらりUVクリーン]なし：約34,000,000個/ml<br>[きらりUVクリーン]あり：約28,000個/ml<br>(0時間後に菌数約5,000個/ml、以後1,2,5時間後にほぼ同数の菌を投入。)<br>※数値は2回の試験結果の平均値です。 |


※試験機関：一般財団法人 栃木県環境技術協会(試験番号:0265-2126)

※[きらりUVクリーン]の運転時間を12時間に設定した場合。出荷時は2時間に設定されています。UVユニットの光源寿命は約1万時間です。[きらりUVクリーン]を12時間に設定して毎日使用した場合、寿命の目安は約6年です。部品の交換についてはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※実使用環境での実証効果ではありません。※使用環境により効果が異なります。※あらゆる菌に効果があるわけではありません。※皮脂や角質等の汚れを除去する効果はありません。

お湯のにごりを抑えます

12時間後のお湯のにごり比較 (奥行き200mmの水そう越しに撮影)



試験条件：湯温40℃、湯量180L、室温30℃、保温なし。試験方法：湯温40℃、湯量180Lに4人入浴することを想定して1回1人分の菌を4回投入し、湯はり完了(菌の初回投入)から12時間後のお湯のにごりを目視および濁度で比較。(当社試験による) 試験結果：[きらりUVクリーン]なしに比べてお湯のにごりを抑制。(当社調べ) ※実使用環境での実証効果ではありません。※あらゆる菌に効果があるわけではありません。※皮脂や角質等の汚れを除去する効果はありません。※使用環境により効果が異なります。

※[きらりUVクリーン]は、入浴剤のご使用や、ご使用による経年的なUVユニット内部の汚れにより深紫外線の効果が低減します。○P.9-10は、[水道直圧

## ふろ追いだき配管を**清潔に保つ** **ステンレス・クリーン自動洗浄システム**


ふろ追いだき配管(ステンレス)

追いだき時に浴そうのお湯が循環する、ふろ追いだき配管に腐食に強く汚れにくいステンレスを採用しました。


+

ふろ追いだき配管自動洗浄機能

浴そう排水時にふろ追いだき配管を自動洗浄することで配管内をより清潔に保ちます。



ふろ追いだき配管のしくみ



いろいろな入浴剤が使用できる(にごりタイプは使用できません)

ご使用いただける入浴剤の例(推奨品)

バブ



バブは、花王(株)の登録商標です。

バスクリン



バスクリン、きき湯は、(株)バスクリンの登録商標です。

きき湯



バスロマン



バスロマン、温泡は、アース製薬(株)の登録商標です。

温泡



〈日立エコキュートで入浴剤をご使用する場合のご注意〉※日立の推奨品と同じシリーズの入浴剤でもお湯に溶かしたときに、乳白色系に、にごるタイプは配管内の湯あか等に付着したにごり成分が循環口のフィルター部分等に付着し、目詰まりを起こし、それが原因で誤動作をおこす場合がありますのでご使用できません。また、推奨品以外の発泡するタイプやシリカパウダー、硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだものおよび、お湯のにごるタイプやとろみ系また、生薬(葉・茎など固形のもの)など固形物が溶けないで残るタイプの入浴剤は、故障の原因となるため使用しないでください。※複数の入浴剤を混ぜて使用しないでください。※ご使用の際は入浴剤の使用説明書もよくご確認ください。※自動配管洗浄を必ず「入」にしてご使用ください。※[ステンレス・クリーン自動洗浄システム]を搭載する従来機種も同様条件で入浴剤が使用できます。※[ステンレス・クリーン自動洗浄システム]を搭載していない機種は、発泡しない中性の透明タイプのみご使用いただけます。上記推奨品のなかでは、バスクリンおよびバスロマンの透明タイプがご使用できます。詳しくは、<https://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/nyuyokuzai/>をご覧ください。

給湯]フルオート 標準タンク(高効率)BHP-FV37WD、BHP-FV46WDの特長を紹介しています。

ラインアップ

ウレタンク

水道直圧給湯

きらりUV

ステンレスクリーン自動洗浄システム

シルキー快泡浴

インテリジェント制御

日立エコキュート

耐震設計

リモコン

ナイアガラ

商品仕様

設置関連部品

仕様表

品質管理などへの取り組み

買い替え提案

9



おふろをもっと心地よく、給湯をもっとかしこく

微細でなめらかな泡が肌をやさしく包み込む シルキー快泡浴

シルキー快泡浴用ふろ循環アダプターから微細な泡（ファインバブル）が噴き出します。微細な泡は浮上せず水中に長く留まるため、泡が肌をやさしく包み込み、心地よく入浴を楽しめます。



微細な泡：ファインバブルとは

泡の直径1μm未満の[ウルトラファインバブル]と泡の直径1～100μmの[マイクロバブル]を総称して[ファインバブル]と定義しています。 ※1mm=1000μm(マイクロメートル)



[シルキー快泡浴]に含まれるファインバブル数


|             |            |
|-------------|------------|
| マイクロバブル     | 約4,400個／ml |
| ウルトラファインバブル | 約380万個／ml  |

※測定器：島津製作所製SLAD7500-nano(マイクロバブル)・日本カンタムデザイン製Nanosight NS300(ウルトラファインバブル)を用いて第三者機関で計測。平均粒径：マイクロバブルは33μm、ウルトラファインバブルは0.14μm。測定日：2021年7月16日。※ファインバブル、ウルトラファインバブルは、一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の登録商標です。

※泡の大きさや量は、水質やご使用状況により異なります。

微細な泡と、噴き出すお湯の流れを肌表面に送ることで効率的に温まりやすくなります。

湯上がり5分後の皮膚表面温度比較



実験条件(当社調べ)成人男性10名にシルキー快泡浴あり・なしでそれぞれ10分間入浴、湯上がり5分後の皮膚表面温度をサーモビューアで計測。浴そう温度約38℃。室内温度約25℃。※使用環境や条件により効果は異なります。また、効果には個人差があります。

シルキー快泡浴用ふろ循環アダプター

BDAD-FBA(別売) 63,800円(税込)★  
 ※エプロンがない浴そうや防水パンがない浴そうには取り付けできません。

[シルキー快泡浴]の施工についてはこちら



かしこく沸き上げ、かしこく節約 インテリジェント制御

センサーによる検知や学習機能などにより効果的な制御を行います

普段のご使用に

過去1週間の使用湯量をもとに沸き上げ量を調整できます。

●おまかせ節約  
平均使用湯量を目安に沸き上げ。

●おまかせ小世帯  
[おまかせ節約]よりさらに湯量を75L少なく沸き上げる、小世帯向けの設定。

●おまかせ多め  
使用湯量が1番多い日を目安に沸き上げ。

来客や不在時に

来客や不在などの日にも、リモコンで簡単に沸き上げ設定を変更できます。

●来客時満タン沸き上げ  
前日までに設定して、タンク容量満杯に沸き上げます。

●不在時沸き上げ停止  
旅行などで不在になる場合は、事前に設定して、沸き上げを停止します。

使用湯量、使用実績に応じた設定などをお知らせ[節約サポート機能]

いつもに比べてお湯を使い過ぎていないか、いつものペースでお湯を使った場合のお湯のタンク残量などを確認できます。

使用湯量目安(見える化)

画面を表示した時刻までのお湯の使用実績を昨日・週平均と比較できます。また、タンクのお湯の残湯量と昨日同時刻以降の使用湯量の比較、確認もできます。

※表示されている使用湯量などは、設定温度(例えば40℃)に換算しているため、実際とは異なる場合があります。目安としてご確認ください。

使用湯量目安(設定40℃換算)

|     | 15:23 | 1日分  |
|-----|-------|------|
| 本日  | 290L  | -    |
| 昨日  | 480L  | 800L |
| 週平均 | 500L  | 850L |

画面表示の一例イメージ図

eco 省エネ保温

浴そうのお湯の温度をセンサーで検知し、お湯の温度低下時間などを学習します。自動保温に比べ、検知する回数を少なくすることで、ふろ保温時最大約35%\*2の省エネになります。※高断熱浴そうの場合。浴そうの断熱性能や浴室環境などにより省エネ効果は異なります。

[入]の場合

時間間隔を広げて検知回数を少なくします

学習した浴そうのお湯の温度低下に応じて、温度の検知時間間隔を広げて運転し、温度が下がっていると自動的に[追いだし]をします。

イメージ図

[切]の場合

約15分

約15分

約15分間隔でお湯の温度を検知し、温度が下がっていると自動的に[追いだし]をします。

入浴検知追いだし

水位の上昇により入浴を検知し、設定温度よりお湯の温度が下がっていたら素早く追いだしします。

※[きらりUVクリーン]の循環中は検知しない場合があります。

※入浴検知追いだきの動作イメージ図

お湯の使い過ぎをお知らせ(シャワーアラーム)

あらかじめ設定した連続使用時間を超えるとお湯(シャワー・蛇口)の使い過ぎをアラームでお知らせします。

イメージ図

便利な 入浴タイマー

リモコンのメニュー画面より手動で入浴時間をタイマー設定できます。設定時間が経過すると、効果音で通知するのであらかじめ時間を決めて入浴する際の目安になります。

| 入浴タイマー             | タイマー設定画面例イメージ図 |
|--------------------|----------------|
| 設定時間：05分           |                |
| 入浴時間：00分05秒        |                |
| 戻る:中止する 設定:標準画面に戻る |                |



スマートフォンで、外出先からも給湯の操作や確認ができる
 日立エコキュートアプリ

※「日立エコキュートアプリ」を使用する場合は、無線LANアダプター付属リモコン(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。

### 遠隔操作

外出先や家中どこからでも湯はり設定などの操作ができます。  
※浴そうの状態をご確認の上、操作してください。

- ふろ湯はり
- ふろ予約
- タンク沸き増し
- 不在時沸き上げ停止

イメージ図

家に帰ったら  
すぐお風呂に  
入りたいな！

### GPSおかえり連絡(お知らせ機能)

※家庭用ヒートポンプ給湯機において

あらかじめ設定した距離に入るとスマートフォンにプッシュ通知が届き、外から湯はり設定ができます。帰宅後すぐにお風呂に入りたい時に便利です。台所リモコンにも通知することができるので、自宅にいる家族も、お風呂や食事の時間の目安にも役立ちます。

イメージ図

会社

自宅

帰宅

プッシュ通知

設定距離

もうすぐ帰宅します

自宅のリモコンにももうすぐ帰宅を通知

### 太陽光発電利用沸き上げ(自動)

※余剰電力のモニタリングは行っていません。

アプリが翌日の天気予報に合わせ、自動で沸き上げ設定を行います。翌日の予報が晴天の場合、当日の夜間の沸き上げ量を減らし、翌日の昼間に太陽光発電を利用した沸き上げを行います。

イメージ図

天気予報をアプリが自動で確認

明日は晴れ

明日は雨

夜間

沸き上げ運転

太陽光発電利用沸き上げ

翌日の昼間

昼間の沸き上げ時間は最大4時間まで。当日の使用湯量が沸き上がった時点で停止します。

太陽光による発電が少ない日は夜間の発電のみで沸き上げます。

### [みまもり機能]

離れて暮らすご家族のお湯の使用状況をアプリで確認

みまもり機能をご使用の際は、「みまもり用」でのペアリングが必要です。その場合、ふろ自動などの遠隔操作はできません。

お湯の使用有無や使用量で離れて暮らすご家族の暮らしがみまもれます。

イメージ図

#### グラフでみまもり

今週と先週のお湯の使用量をグラフで見ることができます。

イメージ図

※画面はイメージです。(お湯の使用があった場合)

#### みまもり通知<sup>※1</sup>

お湯の使用の有無をプッシュ通知でお知らせします。

日立エコキュートアプリ  
前回の通知以降のお湯の使用がありました  
今回給湯使用量 20L

プッシュ通知表示例

通知する時刻を選択できます。(1日最大4回通知可能)

9:00

14:00

19:00

23:00

### コンシェルジュ

お湯の使用実績を学習し、おすすめの沸き上げ設定を表示したり、上手な使いかたなどを確認できます。

- 節約サポート
- 上手な使いかた
- おすすめ入浴剤

イメージ図

### サポート

ご使用中の製品の取扱説明書・アフターサービスなどを簡単にスマートフォンから確認できます。

- 取扱説明書
- 使いかた動画
- よくあるご質問

イメージ図

日立の家電がより便利に使える  
家事サポートアプリ

### 「ハピネスアップ」登場

webで詳細をチェック

### 通信規格ECHONET Liteに準拠し、HEMSとZEHに対応<sup>※3</sup>

※3 フルオート 薄型タンクを除く。

HEMS機器からの遠隔操作やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)への対応が可能となり、より便利で快適な新しいライフスタイルが身近になります。

※HEMSに接続する場合は、別売のHEMS接続用アダプター(BH-HEMS-W 希望小売価格44,000円(税込))が必要です。※弊社エコキュートとの接続の可否および適用される機能はHEMS機器により異なります。詳しくはHEMSメーカーのホームページページなどでご確認ください。[日立エコキュートアプリ]とHEMSの併用はできません。

イメージ図

ECHONET Lite  
ホームネットワーク

HEMS・ZEHの詳細についてはこちら

ECHONET Lite

※1 Android™6.0以上、iOS10.0以降に対応。インターネット接続環境と無線LANルーターが必要です。Androidは、Google LLCの商標です。セキユIEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)のいずれかに対応しているものが必要です。※アプリの利用には事前に「日立家電メンバーズクラブ」への登録が必要。※アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は、予告なく変更することがあります。また、提供サービスは予告。

リティアー対策のため、必ず暗号化方式WPAまたはWPA2(いずれもTKIPまたはAES)の設定ができる無線LANルーターをご使用ください。通信規格は要です。※アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。※アプリを利用する際は、あらかじめ利用規約とプライバシーなく終了することがあります。※すべてのスマートフォンで動作を保証するものではありません。WPA™、WPA2™、はWi-Fi Alliance®の商標です。OP.13-14は、[水道直圧給湯]フルオート 標準タンク(高効率)BHP-FV37WD、BHP-FV46WDの特長を紹介しています。











| ナイアガラ出湯 [水道直圧給湯]フルオート 標準タンク (高効率)          |                                                                                                                                                          |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕向地 (設置地域) <sup>*1</sup>                   | 一般地仕様 <span>−10℃対応</span>                                                                                                                                |                                                                                              |
| 標準仕様                                       | BHP-FV46WD<br>460L (4〜6人用)                                                                                                                               | BHP-FV37WD<br>370L (3〜5人用)                                                                   |
| 省エネ性能<br>(JIS C 9220:2018)                 | 年間給湯保温効率 (JIS) <sup>*2</sup>                                                                                                                             |                                                                                              |
|                                            | 4.1                                                                                                                                                      | 4.2                                                                                          |
| 省エネ基準<br>達成率<br>目標年度                       | 2025年度<br>(JIS C 9220:2018)<br> 117% (区分E)                              |  120% (区分E) |
| 「エネルギー消費性能計算<br>プログラム(住宅版)」への<br>JIS効率の入力値 | 4.1                                                                                                                                                      | 4.2                                                                                          |
| 貯湯ユニット                                     | BHP-TADV46W                                                                                                                                              | BHP-TADV37W                                                                                  |
| ヒートポンプユニット                                 | BHP-HAV60W                                                                                                                                               | BHP-HAV45W                                                                                   |
| 本体                                         | 1,398,100円(税込) <sup>☆</sup><br>1,271,000円(税別) <sup>☆</sup>                                                                                               | 1,293,600円(税込) <sup>☆</sup><br>1,176,000円(税別) <sup>☆</sup>                                   |
| 脚カバー (別売)                                  | BEAK-46W 17,050円(税込) <sup>★</sup> 15,500円(税別) <sup>★</sup>                                                                                               |                                                                                              |
| 対応リモコン(別売) <sup>※1</sup>                   | ①インターホンリモコン BER-W2FH 60,500円(税込) <sup>★</sup> 55,000円(税別) <sup>★</sup><br>②無線LANアダプター付属リモコン BER-W2FH-T 71,500円(税込) <sup>★</sup> 65,000円(税別) <sup>★</sup> |                                                                                              |
| 合計                                         | リモコン①の場合 1,475,650円(税込) <sup>☆</sup><br>リモコン②の場合 1,486,650円(税込) <sup>☆</sup>                                                                             | 1,371,150円(税込) <sup>☆</sup><br>1,382,150円(税込) <sup>☆</sup>                                   |



|                       |                          |                    |                          |                           |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ウレタンク <sup>※2</sup>   | <input type="checkbox"/> | インテリジェント制御         | <input type="checkbox"/> | 入浴剤対応                     | <input type="checkbox"/> |
| 水道直圧給湯方式              | <input type="checkbox"/> | おまかせ小世帯            | <input type="checkbox"/> | 汚れガードパネル                  | <input type="checkbox"/> |
| 高速湯はり                 | <input type="checkbox"/> | 来客時満タン沸き上げ         | <input type="checkbox"/> | 太陽光発電利用沸き上げ               | <input type="checkbox"/> |
| 追いだき                  | <input type="checkbox"/> | 節約サポート機能           | <input type="checkbox"/> | ECHONET Lite AIF認証        | <input type="checkbox"/> |
| ダブル湯温設定               | <input type="checkbox"/> | きらりUVクリーン          | <input type="checkbox"/> | 日立エコキュートアプリ <sup>※4</sup> | <input type="checkbox"/> |
| シルキー快泡浴 <sup>※3</sup> | <input type="checkbox"/> | ステンレス・グリーン自動洗浄システム | <input type="checkbox"/> | 耐震クラスS対応                  | <input type="checkbox"/> |

※区分については、P.27をご覧ください。※サブリモコン(別売)が1か所のみ取り付けられます。浴室には取り付けできません。インターホン機能はありません。詳しくはP.23をご覧ください。※システム写真はBHP-FV46WDです。※貯湯ユニットの写真は、脚カバー(別売)装着品です。※リモコンの写真はインターホンリモコンBER-W2FHです。※1 必ずお選びください。※2 ウレタンフォーム+真空断熱材を採用しています。※3 必ずシルキー快泡浴用ふる循環アダプター(別売)をお使いください。※4 無線LANアダプター付属リモコン(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。

| ナイアガラ出湯 [水道直圧給湯]フルオート 標準タンク                |                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕向地 (設置地域) <sup>*1</sup>                   | 一般地仕様 <span>−10℃対応</span>                                                                                                                                |                                                                                                | 寒冷地仕様 <span>−25℃対応</span> <sup>*3</sup>                                                        |                                                                                                  |
| 標準仕様                                       | BHP-F46WD<br>460L (4〜6人用)                                                                                                                                | BHP-F37WD<br>370L (3〜5人用)                                                                      | BHP-F46WDK<br>460L (4〜6人用)                                                                     | BHP-F37WDK<br>370L (3〜5人用)                                                                       |
| 省エネ性能<br>(JIS C 9220:2018)                 | 年間給湯保温効率 (JIS) <sup>*2</sup>                                                                                                                             |                                                                                                | 寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) <sup>*2</sup>                                                                |                                                                                                  |
|                                            | 3.5                                                                                                                                                      | 3.5                                                                                            | 3.1                                                                                            | 3.2                                                                                              |
| 省エネ基準<br>達成率<br>目標年度                       | 2025年度<br>(JIS C 9220:2018)<br> 100% (区分E)                            |  100% (区分E) |  106% (区分F) |  110% (区分F) |
| 「エネルギー消費性能計算<br>プログラム(住宅版)」への<br>JIS効率の入力値 | 3.5                                                                                                                                                      | 3.5                                                                                            | 3.4                                                                                            | 3.5                                                                                              |
| 貯湯ユニット                                     | BHP-TAD46W                                                                                                                                               | BHP-TAD37W                                                                                     | BHP-TAD46WK                                                                                    | BHP-TAD37WK                                                                                      |
| ヒートポンプユニット                                 | BHP-HAD60W                                                                                                                                               | BHP-HAD45W                                                                                     | BHP-HA60WK                                                                                     | BHP-HA45WK                                                                                       |
| 本体                                         | 1,299,100円(税込) <sup>☆</sup><br>1,181,000円(税別) <sup>☆</sup>                                                                                               | 1,194,600円(税込) <sup>☆</sup><br>1,086,000円(税別) <sup>☆</sup>                                     | 1,337,600円(税込) <sup>☆</sup><br>1,216,000円(税別) <sup>☆</sup>                                     | 1,233,100円(税込) <sup>☆</sup><br>1,121,000円(税別) <sup>☆</sup>                                       |
| 脚カバー (別売)                                  | BEAK-46W 17,050円(税込) <sup>★</sup> 15,500円(税別) <sup>★</sup>                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                  |
| 対応リモコン(別売) <sup>※5</sup>                   | ①インターホンリモコン BER-W2FH 60,500円(税込) <sup>★</sup> 55,000円(税別) <sup>★</sup><br>②無線LANアダプター付属リモコン BER-W2FH-T 71,500円(税込) <sup>★</sup> 65,000円(税別) <sup>★</sup> |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                  |
| 合計                                         | リモコン①の場合 1,376,650円(税込) <sup>☆</sup><br>リモコン②の場合 1,387,650円(税込) <sup>☆</sup>                                                                             | 1,272,150円(税込) <sup>☆</sup><br>1,283,150円(税込) <sup>☆</sup>                                     | 1,415,150円(税込) <sup>☆</sup><br>1,426,150円(税込) <sup>☆</sup>                                     | 1,310,650円(税込) <sup>☆</sup><br>1,321,650円(税込) <sup>☆</sup>                                       |



|                       |                          |                    |                          |                           |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ウレタンク <sup>※6</sup>   | <input type="checkbox"/> | インテリジェント制御         | <input type="checkbox"/> | 入浴剤対応                     | <input type="checkbox"/> |
| 水道直圧給湯方式              | <input type="checkbox"/> | おまかせ小世帯            | <input type="checkbox"/> | 汚れガードパネル                  | <input type="checkbox"/> |
| 高速湯はり                 | <input type="checkbox"/> | 来客時満タン沸き上げ         | <input type="checkbox"/> | 太陽光発電利用沸き上げ               | <input type="checkbox"/> |
| 追いだき                  | <input type="checkbox"/> | 節約サポート機能           | <input type="checkbox"/> | ECHONET Lite AIF認証        | <input type="checkbox"/> |
| ダブル湯温設定               | <input type="checkbox"/> | きらりUVクリーン          | <input type="checkbox"/> | 日立エコキュートアプリ <sup>※8</sup> | <input type="checkbox"/> |
| シルキー快泡浴 <sup>※7</sup> | <input type="checkbox"/> | ステンレス・グリーン自動洗浄システム | <input type="checkbox"/> | 耐震クラスS対応                  | <input type="checkbox"/> |

※区分については、P.27をご覧ください。※耐塩害仕様についてはP.22をご覧ください。※サブリモコン(別売)が1か所のみ取り付けられます。浴室には取り付けできません。インターホン機能はありません。詳しくはP.23をご覧ください。※システム写真はBHP-F46WDです。※貯湯ユニットの写真は、脚カバー(別売)装着品です。※リモコンの写真はインターホンリモコンBER-W2FHです。※5 必ずお選びください。※6 ウレタンフォームを採用しています。※7 必ずシルキー快泡浴用ふる循環アダプター(別売)をお使いください。※8 無線LANアダプター付属リモコン(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。

※1 設置地域の目安について、詳しくはP.38をご覧ください。※2 年間給湯保温効率(JIS)、寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220:2018に基づき算出された値です。なお、寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は、平成28年省エネルギー基準3地域の盛岡で使用されることを想定して算出した値です。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。※3 寒冷地仕様は、最低外気温が−25℃までになる地域で設置可能(平成28年省エネルギー基準1・2・3)。※4 無線LANアダプター(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。※5 無線LANアダプター(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。※6 無線LANアダプター(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。※7 無線LANアダプター(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。※8 無線LANアダプター(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。※9 無線LANアダプター(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。

| フルオート 標準タンク (高機能)                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕向地 (設置地域) <sup>*1</sup>                   | 一般地仕様 <span>−10℃対応</span>                                                                                                                                |                                                                                                |
| 標準仕様                                       | BHP-FR46WU<br>460L (4〜6人用)                                                                                                                               | BHP-FR37WU<br>370L (3〜5人用)                                                                     |
| 省エネ性能<br>(JIS C 9220:2018)                 | 年間給湯保温効率 (JIS) <sup>*2</sup>                                                                                                                             |                                                                                                |
|                                            | 3.5                                                                                                                                                      | 3.5                                                                                            |
| 省エネ基準<br>達成率<br>目標年度                       | 2025年度<br>(JIS C 9220:2018)<br> 100% (区分E)                            |  100% (区分E) |
| 「エネルギー消費性能計算<br>プログラム(住宅版)」への<br>JIS効率の入力値 | 3.5                                                                                                                                                      | 3.5                                                                                            |
| 貯湯ユニット                                     | BHP-TAR46W                                                                                                                                               | BHP-TAR37W                                                                                     |
| ヒートポンプユニット                                 | BHP-HAR60W                                                                                                                                               | BHP-HAR45W                                                                                     |
| 本体                                         | 1,194,600円(税込) <sup>☆</sup><br>1,086,000円(税別) <sup>☆</sup>                                                                                               | 1,090,100円(税込) <sup>☆</sup><br>991,000円(税別) <sup>☆</sup>                                       |
| 脚カバー (別売)                                  | BEAK-46W 17,050円(税込) <sup>★</sup> 15,500円(税別) <sup>★</sup>                                                                                               |                                                                                                |
| 対応リモコン(別売) <sup>※9</sup>                   | ①インターホンリモコン BER-W2FH 60,500円(税込) <sup>★</sup> 55,000円(税別) <sup>★</sup><br>②無線LANアダプター付属リモコン BER-W2FH-T 71,500円(税込) <sup>★</sup> 65,000円(税別) <sup>★</sup> |                                                                                                |
| 合計                                         | リモコン①の場合 1,272,150円(税込) <sup>☆</sup><br>リモコン②の場合 1,283,150円(税込) <sup>☆</sup>                                                                             | 1,167,650円(税込) <sup>☆</sup><br>1,178,650円(税込) <sup>☆</sup>                                     |



|                        |                          |                    |                          |                            |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ウレタンク <sup>※10</sup>   | <input type="checkbox"/> | インテリジェント制御         | <input type="checkbox"/> | 入浴剤対応                      | <input type="checkbox"/> |
| 水道直圧給湯方式               | <input type="checkbox"/> | おまかせ小世帯            | <input type="checkbox"/> | 汚れガードパネル                   | <input type="checkbox"/> |
| 高速湯はり                  | <input type="checkbox"/> | 来客時満タン沸き上げ         | <input type="checkbox"/> | 太陽光発電利用沸き上げ                | <input type="checkbox"/> |
| 追いだき                   | <input type="checkbox"/> | 節約サポート機能           | <input type="checkbox"/> | ECHONET Lite AIF認証         | <input type="checkbox"/> |
| ダブル湯温設定                | <input type="checkbox"/> | きらりUVクリーン          | <input type="checkbox"/> | 日立エコキュートアプリ <sup>※12</sup> | <input type="checkbox"/> |
| シルキー快泡浴 <sup>※11</sup> | <input type="checkbox"/> | ステンレス・グリーン自動洗浄システム | <input type="checkbox"/> | 耐震クラスS対応                   | <input type="checkbox"/> |

※区分については、P.27をご覧ください。※サブリモコン(別売)が1か所のみ取り付けられます。浴室には取り付けできません。インターホン機能はありません。詳しくはP.23をご覧ください。※システム写真はBHP-FR46WUです。※貯湯ユニットの写真は、脚カバー(別売)装着品です。※リモコンの写真はインターホンリモコンBER-W2FHです。※9 必ずお選びください。※10 ウレタンフォームを採用しています。※11 必ずシルキー快泡浴用ふる循環アダプター(別売)をお使いください。※12 無線LANアダプター付属リモコン(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。

| フルオート 標準タンク                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕向地 (設置地域) <sup>*1</sup>                   | 一般地仕様 <span>−10℃対応</span>                                                                                                                                |                                                                                                  | 一般地仕様 <span>−10℃対応</span>                                                                        |                                                                                                  |
| 標準仕様                                       | BHP-FN46WU <sup>NEW</sup><br>460L (4〜6人用)                                                                                                                | BHP-FN37WU <sup>NEW</sup><br>370L (3〜5人用)                                                        | BHP-FG46WU<br>460L (4〜6人用)                                                                       | BHP-FG37WU<br>370L (3〜5人用)                                                                       |
| 省エネ性能<br>(JIS C 9220:2018)                 | 年間給湯保温効率 (JIS) <sup>*2</sup>                                                                                                                             |                                                                                                  | 年間給湯保温効率 (JIS) <sup>*2</sup>                                                                     |                                                                                                  |
|                                            | 3.7                                                                                                                                                      | 3.7                                                                                              | 3.5                                                                                              | 3.5                                                                                              |
| 省エネ基準<br>達成率<br>目標年度                       | 2025年度<br>(JIS C 9220:2018)<br> 105% (区分E)                          |  105% (区分E) |  100% (区分E) |  100% (区分E) |
| 「エネルギー消費性能計算<br>プログラム(住宅版)」への<br>JIS効率の入力値 | 3.7                                                                                                                                                      | 3.7                                                                                              | 3.5                                                                                              | 3.5                                                                                              |
| 貯湯ユニット                                     | BHP-TAN46W                                                                                                                                               | BHP-TAN37W                                                                                       | BHP-TAG46W                                                                                       | BHP-TAG37W                                                                                       |
| ヒートポンプユニット                                 | BHP-HAD60W                                                                                                                                               | BHP-HAD45W                                                                                       | BHP-HAR60W                                                                                       | BHP-HAR45W                                                                                       |
| 本体                                         | 1,289,200円(税込) <sup>☆</sup><br>1,172,000円(税別) <sup>☆</sup>                                                                                               | 1,174,800円(税込) <sup>☆</sup><br>1,068,000円(税別) <sup>☆</sup>                                       | 1,171,500円(税込) <sup>☆</sup><br>1,065,000円(税別) <sup>☆</sup>                                       | 1,068,100円(税込) <sup>☆</sup><br>971,000円(税別) <sup>☆</sup>                                         |
| 脚カバー (別売)                                  | BEAK-46W 17,050円(税込) <sup>★</sup> 15,500円(税別) <sup>★</sup>                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 対応リモコン(別売) <sup>※13</sup>                  | ①インターホンリモコン BER-W2FH 60,500円(税込) <sup>★</sup> 55,000円(税別) <sup>★</sup><br>②無線LANアダプター付属リモコン BER-W2FH-T 71,500円(税込) <sup>★</sup> 65,000円(税別) <sup>★</sup> |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 合計                                         | リモコン①の場合 1,366,750円(税込) <sup>☆</sup><br>リモコン②の場合 1,377,750円(税込) <sup>☆</sup>                                                                             | 1,252,350円(税込) <sup>☆</sup><br>1,263,350円(税込) <sup>☆</sup>                                       | 1,249,050円(税込) <sup>☆</sup><br>1,260,050円(税込) <sup>☆</sup>                                       | 1,145,650円(税込) <sup>☆</sup><br>1,156,650円(税込) <sup>☆</sup>                                       |



|                      |                          |                    |                          |                            |                          |
|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ウレタンク <sup>※14</sup> | <input type="checkbox"/> | インテリジェント制御         | <input type="checkbox"/> | 入浴剤対応                      | <input type="checkbox"/> |
| 水道直圧給湯方式             | <input type="checkbox"/> | おまかせ小世帯            | <input type="checkbox"/> | 汚れガードパネル                   | <input type="checkbox"/> |
| 高速湯はり                | <input type="checkbox"/> | 来客時満タン沸き上げ         | <input type="checkbox"/> | 太陽光発電利用沸き上げ                | <input type="checkbox"/> |
| 追いだき                 | <input type="checkbox"/> | 節約サポート機能           | <input type="checkbox"/> | ECHONET Lite AIF認証         | <input type="checkbox"/> |
| ダブル湯温設定              | <input type="checkbox"/> | きらりUVクリーン          | <input type="checkbox"/> | 日立エコキュートアプリ <sup>※16</sup> | <input type="checkbox"/> |
| シルキー快泡浴              | <input type="checkbox"/> | ステンレス・グリーン自動洗浄システム | <input type="checkbox"/> | 耐震クラスS対応                   | <input type="checkbox"/> |

※区分については、P.27をご覧ください。※サブリモコン(別売)が1か所のみ取り付けられます。浴室には取り付けできません。インターホン機能はありません。詳しくはP.23をご覧ください。※システム写真はBHP-FN46WUです。※貯湯ユニットの写真は、脚カバー(別売)装着品です。※リモコンの写真はインターホンリモコンBER-W2FHです。※13 必ずお選びください。※14 ウレタンフォームを採用しています。※15 BHP-FN46WU、BHP-FN37WUは非対応。BHP-FG46WU、BHP-FG37WUは対応。※16 無線LANアダプター付属リモコン(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。

出した値です。なお、寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は、平成28年省エネルギー基準3地域の盛岡で使用されることを想定して算出した値です。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。※17 無線LANアダプター(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。※18 無線LANアダプター(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。※19 無線LANアダプター(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。

|              |
|--------------|
| ラインアップ       |
| ウレタンク        |
| 水道直圧給湯       |
| きらりUV        |
| ステンレス・グリーン   |
| シルキー快泡浴      |
| インテリジェント制御   |
| 日立エコキュート     |
| 耐震設計         |
| リモコン         |
| ナイアガラ        |
| 商品仕様         |
| 設置関連部品       |
| 仕様表          |
| 取組管理などへの取り組み |
| 買い替え提案       |




| フルオート 標準タンク                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕向地(設置地域) <sup>*1</sup>                    | 一般地仕様 <span>−10℃対応</span>                                                                                                                                                            |                                                                                        | 寒冷地仕様 <span>−25℃対応</span> <sup>*3</sup>                                                |                                                                                        |
| 標準仕様                                       | BHP-F46WU<br>460L(4〜6人用)                                                                                                                                                             | BHP-F37WU<br>370L(3〜5人用)                                                               | BHP-F46WUK<br>460L(4〜6人用)                                                              | BHP-F37WUK<br>370L(3〜5人用)                                                              |
| 省エネ性能<br>(JIS C 9220:2018)                 | 年間給湯保温効率(JIS) <sup>*2</sup><br>3.3                                                                                                                                                   |                                                                                        | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS) <sup>*2</sup><br>3.1                                                  |                                                                                        |
| 省エネ基準<br>達成率<br>目標年度                       | 2025年度<br>(JIS C 9220:2018)<br><span>94%</span> (区分E)                                                                                                                                | <span>94%</span> (区分E)                                                                 | <span>106%</span> (区分F)                                                                | <span>110%</span> (区分F)                                                                |
| 「エネルギー消費性能計算<br>プログラム(住宅版)」への<br>JIS効率の入力値 | 3.3                                                                                                                                                                                  | 3.3                                                                                    | 3.4                                                                                    | 3.5                                                                                    |
| 貯湯ユニット                                     | BHP-TA46W                                                                                                                                                                            | BHP-TA37W                                                                              | BHP-TA46WK                                                                             | BHP-TA37WK                                                                             |
| ヒートポンプユニット                                 | BHP-HA60W                                                                                                                                                                            | BHP-HA45W                                                                              | BHP-HA60WK                                                                             | BHP-HA45WK                                                                             |
| 本体                                         | <span>1,135,200円</span> (税込) <sup>☆</sup><br>1,032,000円(税別) <sup>☆</sup>                                                                                                             | <span>1,031,800円</span> (税込) <sup>☆</sup><br>938,000円(税別) <sup>☆</sup>                 | <span>1,186,900円</span> (税込) <sup>☆</sup><br>1,079,000円(税別) <sup>☆</sup>               | <span>1,084,600円</span> (税込) <sup>☆</sup><br>986,000円(税別) <sup>☆</sup>                 |
| 脚カバー(別売)                                   | BEAK-46W <span>17,050円</span> (税込) <sup>★</sup> 15,500円(税別) <sup>★</sup>                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |
| 対応リモコン(別売) <sup>※1</sup>                   | ①インターホンリモコン BER-W2FH <span>60,500円</span> (税込) <sup>★</sup> 55,000円(税別) <sup>★</sup><br>②無線LANアダプター付属リモコン BER-W2FH-T <span>71,500円</span> (税込) <sup>★</sup> 65,000円(税別) <sup>★</sup> |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |
| 合計                                         | リモコン①の場合 <span>1,212,750円</span> (税込) <sup>☆</sup><br>リモコン②の場合 <span>1,223,750円</span> (税込) <sup>☆</sup>                                                                             | <span>1,109,350円</span> (税込) <sup>☆</sup><br><span>1,120,350円</span> (税込) <sup>☆</sup> | <span>1,264,450円</span> (税込) <sup>☆</sup><br><span>1,275,450円</span> (税込) <sup>☆</sup> | <span>1,162,150円</span> (税込) <sup>☆</sup><br><span>1,173,150円</span> (税込) <sup>☆</sup> |



|                     |                       |                    |                       |                           |                       |
|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| ウレタンク <sup>※2</sup> | <input type="radio"/> | インテリジェント制御         | <input type="radio"/> | 入浴剤対応                     | <input type="radio"/> |
| 水道直圧給湯方式            | －                     | おまかせ小世帯            | <input type="radio"/> | 汚れガードパネル                  | <input type="radio"/> |
| 高速湯はり               | <input type="radio"/> | 来客時満タン沸き上げ         | <input type="radio"/> | 太陽光発電利用沸き上げ               | <input type="radio"/> |
| 追いだき                | <input type="radio"/> | 節約サポート機能           | <input type="radio"/> | ECHONET Lite AIF認証        | <input type="radio"/> |
| ダブル湯温設定             | <input type="radio"/> | きらりUVクリーン          | －                     | 日立エコキュートアプリ <sup>※3</sup> | <input type="radio"/> |
| シルキー快泡浴             | －                     | ステンレス・グリーン自動洗浄システム | <input type="radio"/> | 耐震クラスS対応                  | <input type="radio"/> |

※区分については、P.27をご覧ください。※耐塩害仕様についてはP.22をご覧ください。※サブリモコン(別売)が1か所のみ取り付けられます。浴室には取り付けできません。インターホン機能はありません。詳しくはP.23をご覧ください。※システム写真はBHP-F46WUです。※貯湯ユニットの写真は、脚カバー(別売)装着品です。※リモコンの写真はインターホンリモコンBER-W2FHです。※1 必ずお選びください。※2 ウレタンフォームを採用しています。※3 無線LANアダプター付属リモコン(別売)をお選びいただくか、WLAN接続用アダプター(別売)をお使いください。

| フルオート 薄型タンク                                |                                                                           |                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 仕向地(設置地域) <sup>*1</sup>                    | 一般地仕様 <span>−10℃対応</span>                                                 |                                                                          |
| 標準仕様                                       | BHP-FS46WH<br>460L(4〜6人用)                                                 | BHP-FS37WH<br>370L(3〜5人用)                                                |
| 省エネ性能<br>(JIS C 9220:2018)                 | 年間給湯保温効率(JIS) <sup>*2</sup><br>3.0                                        |                                                                          |
| 省エネ基準<br>達成率<br>目標年度                       | 2025年度<br>(JIS C 9220:2018)<br><span>100%</span> (区分I)                    | <span>100%</span> (区分I)                                                  |
| 「エネルギー消費性能計算<br>プログラム(住宅版)」への<br>JIS効率の入力値 | 3.0                                                                       | 3.0                                                                      |
| 貯湯ユニット                                     | BHP-TAS46W                                                                | BHP-TAS37W                                                               |
| ヒートポンプユニット                                 | BHP-HAU60W                                                                | BHP-HAU45W                                                               |
| 本体                                         | <span>1,384,900円</span> (税込) <sup>☆</sup><br>1,259,000円(税別) <sup>☆</sup>  | <span>1,281,500円</span> (税込) <sup>☆</sup><br>1,165,000円(税別) <sup>☆</sup> |
| 脚カバー(別売)                                   | BEAK-46GS <span>25,300円</span> (税込) <sup>★</sup> 23,000円(税別) <sup>★</sup> |                                                                          |
| 対応リモコン(別売) <sup>※4</sup>                   | BER-WCF <span>60,500円</span> (税込) <sup>★</sup> 55,000円(税別) <sup>★</sup>   |                                                                          |
| 合計                                         | <span>1,470,700円</span> (税込) <sup>☆</sup>                                 | <span>1,367,300円</span> (税込) <sup>☆</sup>                                |



|          |                       |            |                       |                  |                       |
|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| ウレタンク    | －                     | インテリジェント制御 | －                     | 入浴剤対応            | <input type="radio"/> |
| 水道直圧給湯方式 | －                     | おまかせ小世帯    | －                     | 汚れガードパネル         | <input type="radio"/> |
| 高速湯はり    | －                     | 来客時満タン沸き上げ | －                     | 太陽光発電利用沸き上げ      | －                     |
| 追いだき     | <input type="radio"/> | ふる湯量節水     | <input type="radio"/> | ECHONET Lite規格対応 | －                     |
| ダブル湯温設定  | <input type="radio"/> | きらりUVクリーン  | －                     | 日立エコキュートアプリ      | －                     |
| シルキー快泡浴  | －                     | ふる配管自動洗浄   | <input type="radio"/> | 耐震クラスB対応         | <input type="radio"/> |

※区分については、P.27をご覧ください。※サブリモコン(別売)が1か所のみ取り付けられます。浴室には取り付けできません。インターホン機能はありません。詳しくはP.23をご覧ください。※システム写真はBHP-FS46WHです。※貯湯ユニットの写真は、脚カバー(別売)装着品です。※リモコンの写真はインターホンリモコンBER-WCFです。※4 必ずお選びください。

※1 設置地域の目安について、詳しくはP.38をご覧ください。※2 年間給湯保温効率(JIS)、年間給湯効率(JIS)、寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 算出した値です。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。※3 寒冷地仕様は、最低外気温が−25℃までになる地域で設置可能(平成28 見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事

| 給湯専用                                       |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | オートストップ機能付                                                                                   |                                                                                              | (高効率)                                                                                         |                                                                                               |
| 仕向地(設置地域)*1                                | 一般地仕様 <span>−10℃対応</span>                                                                    |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 標準仕様                                       | BHP-ZA46WU<br>460L(4~6人用)                                                                    | BHP-ZA37WU<br>370L(3~5人用)                                                                    | BHP-ZN46WU <sup>NEW</sup><br>460L(4~6人用)                                                      | BHP-ZN37WU <sup>NEW</sup><br>370L(3~5人用)                                                      |
| 省エネ性能<br>(JIS C 9220:2018)                 | 年間給湯効率(JIS)*2                                                                                |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
|                                            | 3.3                                                                                          | 3.3                                                                                          | 3.7                                                                                           | 3.7                                                                                           |
| 省エネ基準<br>達成率<br>目標年度                       | 2025年度<br>(JIS C 9220:2018)                                                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
|                                            |  94%(区分E) |  94%(区分E) |  105%(区分E) |  105%(区分E) |
| 「エネルギー消費性能計算<br>プログラム(住宅版)」への<br>JIS効率の入力値 | 3.3                                                                                          | 3.3                                                                                          | 3.7                                                                                           | 3.7                                                                                           |
| 貯湯ユニット                                     | BHP-TAZA46W                                                                                  | BHP-TAZA37W                                                                                  | BHP-TAZN46W                                                                                   | BHP-TAZN37W                                                                                   |
| ヒートポンプユニット                                 | BHP-HA60W                                                                                    | BHP-HA45W                                                                                    | BHP-HAD60W                                                                                    | BHP-HAD45W                                                                                    |
| 本体                                         | 1,051,600円(税込) <sup>☆</sup><br>956,000円(税別) <sup>☆</sup>                                     | 947,100円(税込) <sup>☆</sup><br>861,000円(税別) <sup>☆</sup>                                       | 1,190,200円(税込) <sup>☆</sup><br>1,082,000円(税別) <sup>☆</sup>                                    | 1,074,700円(税込) <sup>☆</sup><br>977,000円(税別) <sup>☆</sup>                                      |
| 脚カバー(別売)                                   | BEAK-46W 17,050円(税込) <sup>★</sup> 15,500円(税別) <sup>★</sup>                                   |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
| 台所リモコン                                     | 台所リモコン(同梱)                                                                                   | 台所リモコン(同梱)                                                                                   | 無線LANアダプター付属<br>台所リモコン(同梱)                                                                    | 無線LANアダプター付属<br>台所リモコン(同梱)                                                                    |
| 合計                                         | 1,068,650円(税込) <sup>☆</sup>                                                                  | 964,150円(税込) <sup>☆</sup>                                                                    | 1,207,250円(税込) <sup>☆</sup>                                                                   | 1,091,750円(税込) <sup>☆</sup>                                                                   |



|                     |                       |                          |                       |                                  |                       |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ウレタンク <sup>※5</sup> | <input type="radio"/> | インテリジェント制御 <sup>※6</sup> | <input type="radio"/> | 入浴剤対応                            | <input type="radio"/> |
| 水道直圧給湯方式            | －                     | おまかせ小世帯                  | <input type="radio"/> | 汚れガードパネル                         | <input type="radio"/> |
| 高速湯はり               | －                     | 来客時満タン沸き上げ               | <input type="radio"/> | 太陽光発電利用沸き上げ                      | <input type="radio"/> |
| 追いだき                | －                     | 節約サポート機能                 | <input type="radio"/> | ECHONET Lite AIF認証 <sup>※7</sup> | <input type="radio"/> |
| 2温度設定               | <input type="radio"/> | きらりUVクリーン                | －                     | 日立エコキュートアプリ <sup>※8</sup>        | <input type="radio"/> |
| シルキー快泡浴             | －                     | ふる配管洗浄機能                 | －                     | 耐震クラスS対応                         | <input type="radio"/> |

※区分については、P.27をご覧ください。※システム写真はBHP-ZA46WUです。※貯湯ユニットの写真は、脚カバー(別売)装着品です。※5 ウレタンフォームを採用しています。※6 追いだきと沸き増しに関わる機能を除く。※7 BHP-ZA46WU、BHP-ZA37WUは対応。BHP-ZN46WU、BHP-ZN37WUは非対応。※8 オートストップ機能付は別売のWLAN接続用アダプター(無線)が必要です。ふる湯はり、ふる予約、GPSおかえり連絡などの一部機能は利用できません。

●耐塩害仕様ラインアップ 受注生産品 受注生産品 商品のお届けは注文後、約2か月となります。

|               | [水道直圧給湯]フルオート                                                                          |                                                                                        | [水道直圧給湯]フルオート                                                                           |                                                                                         | フルオート                                                                                  |                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 標準タンク                                                                                  |                                                                                        | 標準タンク(高硬度水道水・井戸水対応)                                                                     |                                                                                         | 標準タンク                                                                                  |                                                                                      |
| タンク容量<br>(人数) | 460L(4〜6人用)                                                                            | 370L(3〜5人用)                                                                            | 460L(4〜6人用)                                                                             | 370L(3〜5人用)                                                                             | 460L(4〜6人用)                                                                            | 370L(3〜5人用)                                                                          |
| 耐塩害仕様         | BHP-F46WDE<br><span>1,362,900円</span> (税込) <sup>☆</sup><br>1,239,000円(税別) <sup>☆</sup> | BHP-F37WDE<br><span>1,259,500円</span> (税込) <sup>☆</sup><br>1,145,000円(税別) <sup>☆</sup> | BHP-FW46WDE<br><span>1,480,600円</span> (税込) <sup>☆</sup><br>1,346,000円(税別) <sup>☆</sup> | BHP-FW37WDE<br><span>1,376,100円</span> (税込) <sup>☆</sup><br>1,251,000円(税別) <sup>☆</sup> | BHP-F46WUE<br><span>1,201,200円</span> (税込) <sup>☆</sup><br>1,092,000円(税別) <sup>☆</sup> | BHP-F37WUE<br><span>1,096,700円</span> (税込) <sup>☆</sup><br>997,000円(税別) <sup>☆</sup> |

●耐塩害仕様の設置距離の目安 ※一般社団法人 日本冷凍空調工業会標準規格(JRA 9002)に準拠

直接潮風が当たらないところ

潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような場所に設置する場合

| 設置距離の目安            | 300m  | 500m  | 1km |
|--------------------|-------|-------|-----|
| 内海に面する地域<br>(瀬戸内海) | 耐塩害仕様 | 標準仕様  |     |
| 外洋に面する地域           | —     | 耐塩害仕様 |     |
| 沖縄・離島              | —     | 耐塩害仕様 |     |

海

潮風 →

建物

エコキュート

目安：約300m～1km以内

●耐塩害仕様についてのご注意

耐塩害仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。①海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。●本体の設置は建物の風下にしてください。●やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接風が当たることを避けてください。②キャビネットに付着した塩垢粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。③ヒートポンプユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないよう、傾きなどに注意してください。④海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。⑤据え付け、メンテナンス等にて付いた傷は、必ず補修してください。⑥機器の状態を定期的に点検してください。(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。) ⑦水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。

9220:2018に基づき算出した値です。なお、寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は、平成28年省エネルギー基準3地域の盛岡で使用されることを想定して年省エネルギー基準1・2・3地域)〈一部の極寒冷地を含む〉。外気温−25℃を下回る地域ではご使用になれません。☆この価格は事業者様向けの積算・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。★希望小売価格です。

|        |       |        |       |           |          |         |          |          |      |      |        |      |         |     |         |        |
|--------|-------|--------|-------|-----------|----------|---------|----------|----------|------|------|--------|------|---------|-----|---------|--------|
| ラインアップ | ウレタンク | 水道直圧給湯 | きらりUV | ステンレスクリーン | 自動洗浄システム | シルキー快泡浴 | インテリジェント | 日立エコキュート | 耐震設計 | リモコン | タフィアガラ | 商品仕様 | 設置関連部品・ | 仕様表 | 取組みなどへの | 買い替え提案 |
|--------|-------|--------|-------|-----------|----------|---------|----------|----------|------|------|--------|------|---------|-----|---------|--------|



関連部品(日立純正品)

(●:取付必須部品 ▲:必要に応じてお選びいただく部品)

| 部 品 名 称                                         |     | 型 式           | 価 格              |                  | [水道直圧給湯]<br>標準タンク<br>(高効率)                                                                                                                           | [水道直圧給湯]<br>標準タンク      | [水道直圧給湯]<br>標準タンク<br>(寒冷地仕様) | [水道直圧給湯]<br>標準タンク<br>(高硬度水道水・<br>井戸水対応) | [水道直圧給湯]<br>標準タンク<br>(高硬度水道水・<br>井戸水対応<br>寒冷地仕様) | フルオート<br>標準タンク<br>(高機能)         | フルオート<br>標準タンク                                                                 | フルオート<br>標準タンク<br>(寒冷地仕様) | フルオート<br>薄型タンク           | 給湯専用                                                 |
|-------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                 |     |               |                  |                  | BHP-FV46WD<br>BHP-FV37WD                                                                                                                             | BHP-F46WD<br>BHP-F37WD | BHP-F46WDK<br>BHP-F37WDK     | BHP-FW46WD<br>BHP-FW37WD                | BHP-FW46WDK<br>BHP-FW37WDK                       | BHP-FR46WU<br>BHP-FR37WU        | BHP-FN46WU<br>BHP-FN37WU<br>BHP-FG46WU<br>BHP-FG37WU<br>BHP-F46WU<br>BHP-F37WU | BHP-F46WUK<br>BHP-F37WUK  | BHP-FS46WH<br>BHP-FS37WH | BHP-ZA46WU<br>BHP-ZA37WU<br>BHP-ZN46WU<br>BHP-ZN37WU |
| インターホンリモコン                                      |     | BER-W2FH      | 60,500円<br>(税込)★ | 55,000円<br>(税別)★ | ●                                                                                                                                                    | ●                      | ●                            | ●                                       | ●                                                | ●                               | ●                                                                              | ●                         | －                        | －                                                    |
| 無線LANアダプター<br>付属リモコン*1                          |     | BER-W2FH-T    | 71,500円<br>(税込)★ | 65,000円<br>(税別)★ | (必ずBER-W2FHもしくはBER-W2FH-Tいずれかをお選びください。)                                                                                                              |                        |                              |                                         |                                                  |                                 |                                                                                |                           |                          |                                                      |
| インターホンリモコン<br>(薄型タンク専用)                         |     | BER-WCF       | 60,500円<br>(税込)★ | 55,000円<br>(税別)★ | －                                                                                                                                                    | －                      | －                            | －                                       | －                                                | －                               | －                                                                              | －                         | ●                        | －                                                    |
| サブリモコン                                          |     | BER-W2FS      | 25,300円<br>(税込)★ | 23,000円<br>(税別)★ | ▲*2                                                                                                                                                  | ▲*2                    | ▲*2                          | ▲*2                                     | ▲*2                                              | ▲*2                             | ▲*2                                                                            | ▲*2                       | －                        | －                                                    |
| サブリモコン<br>(薄型タンク専用)                             |     | BER-WC1FS     | 25,300円<br>(税込)★ | 23,000円<br>(税別)★ | －                                                                                                                                                    | －                      | －                            | －                                       | －                                                | －                               | －                                                                              | －                         | ▲*2                      | －                                                    |
| WLAN接続用<br>アダプター(無線)                            |     | BH-WLAN-W     | 25,300円<br>(税込)★ | 23,000円<br>(税別)★ | ▲<br>いずれかを選択                                                                                                                                         | ▲<br>いずれかを選択           | ▲<br>いずれかを選択                 | ▲<br>いずれかを選択                            | ▲<br>いずれかを選択                                     | ▲<br>いずれかを選択                    | ▲<br>いずれかを選択                                                                   | ▲<br>いずれかを選択              | －                        | ▲<br>いずれかを選択                                         |
| HEMS接続用*3<br>アダプター(有線)                          |     | BH-HEMS-W     | 44,000円<br>(税込)★ | 40,000円<br>(税別)★ | (無線LANアダプター付属リモコン、無線LANアダプター付属台所リモコンにはWLAN接続用アダプターを同梱しています。FN46WU、FN37WU、ZN46WU、ZN37WUはHEMS接続用アダプター(有線)を使用できません。)                                    |                        |                              |                                         |                                                  |                                 |                                                                                |                           |                          |                                                      |
| 2芯<br>リモコンコード<br>(シールド付<br>0.3mm <sup>2</sup> ) | 10m | BERC-10M2A    | 3,300円<br>(税込)★  | 3,000円<br>(税別)★  | ▲<br>(2本必要)                                                                                                                                          | ▲<br>(2本必要)            | ▲<br>(2本必要)                  | ▲<br>(2本必要)                             | ▲<br>(2本必要)                                      | ▲<br>(2本必要)                     | ▲<br>(2本必要)                                                                    | ▲<br>(2本必要)               | ▲<br>(2本必要)<br>いずれかを選択   | ▲<br>(1本必要)                                          |
|                                                 | 15m | BERC-15M2A    | 3,960円<br>(税込)★  | 3,600円<br>(税別)★  | (FS46WH、FS37WHのリモコンコードは、日立純正品などの2芯シールド付をお使いください。2芯シールド付でないリモコンコードは、外部からのノイズによる通信不良・誤動作の原因となるおそれがあります(その他の機種はシールド付を推奨しますが、シールド付でない2芯リモコンコードも使用できます。)) |                        |                              |                                         |                                                  |                                 |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                                 | 25m | BERC-25M2A    | 5,280円<br>(税込)★  | 4,800円<br>(税別)★  |                                                                                                                                                      |                        |                              |                                         |                                                  |                                 |                                                                                |                           |                          |                                                      |
| 3階浴そう用<br>水流スイッチ                                |     | BH-S-SWA      | 9,350円<br>(税込)★  | 8,500円<br>(税別)★  | ▲                                                                                                                                                    | ▲                      | ▲                            | ▲                                       | ▲                                                | －                               | －                                                                              | －                         | －                        | －                                                    |
| 脚カバー                                            |     | BEAK-46W      | 17,050円<br>(税込)★ | 15,500円<br>(税別)★ | ●                                                                                                                                                    | ●                      | ●                            | ●                                       | ●                                                | ●                               | ●                                                                              | ●                         | －                        | ●                                                    |
| 脚カバー                                            |     | BEAK-46GS     | 25,300円<br>(税込)★ | 23,000円<br>(税別)★ | －                                                                                                                                                    | －                      | －                            | －                                       | －                                                | －                               | －                                                                              | －                         | ▲                        | －                                                    |
| アース棒                                            |     | BEA-1A        | 1,650円<br>(税込)★  | 1,500円<br>(税別)★  | ●                                                                                                                                                    | ●                      | ●                            | ●                                       | ●                                                | ●                               | ●                                                                              | ●                         | ●                        | ●                                                    |
| ヒートポンプ<br>配管専用バックン<br>(4枚入)                     |     | BH-PACKINGA   | 1,760円<br>(税込)★  | 1,600円<br>(税別)★  | ▲                                                                                                                                                    | ▲                      | ▲                            | ▲                                       | ▲                                                | ▲                               | ▲                                                                              | ▲                         | ▲                        | ▲                                                    |
| 防雪カバーセット*4                                      |     | BHBCS-1A      | 36,300円<br>(税込)★ | 33,000円<br>(税別)★ | －                                                                                                                                                    | －                      | －                            | －                                       | －                                                | ▲(●)*5<br>(FN46WU、<br>FN37WU除く) | －                                                                              | －                         | －                        | ▲(●)*5<br>(ZN46WU、<br>ZN37WU除く)                      |
| 防雪カバーセット*4                                      |     | BHBCS-2A      | 36,300円<br>(税込)★ | 33,000円<br>(税別)★ | ▲(●)*5                                                                                                                                               | ▲(●)*5                 | ▲(●)*6                       | ▲(●)*5                                  | ▲(●)*6                                           | －                               | ▲(●)*5<br>(FN46WU、<br>FN37WU用)                                                 | ▲(●)*6                    | ▲(●)*5                   | ▲(●)*5<br>(ZN46WU、<br>ZN37WU用)                       |
| 防雪カバー<br>(吹出口)                                  |     | BHBC-1FA      | 27,500円<br>(税込)★ | 25,000円<br>(税別)★ | －                                                                                                                                                    | －                      | ▲(●)*6                       | －                                       | ▲(●)*6                                           | －                               | －                                                                              | ▲(●)*6                    | －                        | －                                                    |
| 防雪カバー<br>(左吸込口)                                 |     | BHBC-1LA      | 23,650円<br>(税込)★ | 21,500円<br>(税別)★ | －                                                                                                                                                    | －                      | ▲(●)*6                       | －                                       | ▲(●)*6                                           | －                               | －                                                                              | ▲(●)*6                    | －                        | －                                                    |
| 防雪カバー<br>(背面吸込口)                                |     | BHBC-1BA      | 30,800円<br>(税込)★ | 28,000円<br>(税別)★ | －                                                                                                                                                    | －                      | ▲(●)*6                       | －                                       | ▲(●)*6                                           | －                               | －                                                                              | ▲(●)*6                    | －                        | －                                                    |
| ヒートポンプ高置台                                       |     | SP-TW-13      | 20,130円<br>(税込)★ | 18,300円<br>(税別)★ | －                                                                                                                                                    | －                      | ▲(●)*5                       | －                                       | ▲(●)*5                                           | －                               | －                                                                              | ▲(●)*5                    | －                        | －                                                    |
| 風向ガイド                                           |     | BHFG-1A       | 12,100円<br>(税込)★ | 11,000円<br>(税別)★ | ▲                                                                                                                                                    | ▲                      | ▲                            | ▲                                       | ▲                                                | ▲                               | ▲                                                                              | ▲                         | ▲                        | ▲                                                    |
| ふる循環アダプター*7                                     |     | BDAD-SCA      | 9,900円<br>(税込)★  | 9,000円<br>(税別)★  | ●*8<br>いずれかを選択                                                                                                                                       | ●*8<br>いずれかを選択         | ●*8<br>いずれかを選択               | ●*8<br>いずれかを選択                          | ●*8<br>いずれかを選択                                   | ●*8<br>いずれかを選択                  | ●*8<br>いずれかを選択                                                                 | ●*8<br>いずれかを選択            | ●*8<br>いずれかを選択           | －                                                    |
| ふる循環アダプター*7<br>配管キット(3m・15A)                    |     | BDAD-SCSET3A  | 23,100円<br>(税込)★ | 21,000円<br>(税別)★ | (ふる循環アダプター(薄型L曲がりタイプ)BDADT-SL、(薄型ストレートタイプ)BDADT-SSや、これらの配管キットも使用できます。)                                                                               |                        |                              |                                         |                                                  |                                 |                                                                                |                           |                          |                                                      |
| ふる循環アダプター*7<br>配管キット(6m・15A)                    |     | BDAD-SCSET6A  | 30,800円<br>(税込)★ | 28,000円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                      |                        |                              |                                         |                                                  |                                 |                                                                                |                           |                          |                                                      |
| シルキー快泡浴用<br>ふる循環アダプター                           |     | BDAD-FBA      | 63,800円<br>(税込)★ | 58,000円<br>(税別)★ | ▲                                                                                                                                                    | ▲                      | ▲                            | ▲                                       | ▲                                                | ▲                               | －                                                                              | －                         | －                        | －                                                    |
| FBフィルター<br>3枚セット<br>※シルキー快泡浴用                   |     | BH-FB-FILTERA | 3,850円<br>(税込)★  | 3,500円<br>(税別)★  | ▲                                                                                                                                                    | ▲                      | ▲                            | ▲                                       | ▲                                                | ▲                               | －                                                                              | －                         | －                        | －                                                    |
| 脚部後方差し込み金具                                      |     | BEM-6SA       | 3,850円<br>(税込)★  | 3,500円<br>(税別)★  | ▲                                                                                                                                                    | ▲                      | ▲                            | ▲                                       | ▲                                                | ▲                               | ▲                                                                              | ▲                         | －                        | ▲                                                    |
| 上部固定金具                                          |     | BEM-1A        | 1,650円<br>(税込)★  | 1,500円<br>(税別)★  | ▲                                                                                                                                                    | ▲                      | ▲                            | ▲                                       | ▲                                                | ▲                               | ▲                                                                              | ▲                         | －                        | ▲                                                    |

\*1 インターホンリモコンBER-W2FHIにWLAN接続用アダプターが付属しています。\*2 2芯リモコンコードが1本必要です。\*3 接続するHEMSが日立エコ吸込口カバー、取付ネジとなります。\*5 積雪地域では必ず取り付けてください。\*6 積雪地域では必ず、BHBCS-2AもしくはBHBC-1FA・1LA・1BAを取があります。\*8 シルキー快泡浴を使用しない場合、選択することができます。\*9 給湯機への給水圧が500kPa以上の場合は取り付けてください。\*10 ヒートポンプユニット用電源ケーブル、電源ケーブル保護管となります。\*11 セット内容は耐候性断熱材付架橋ポリエチレン管、ユニオンアダプター(4個)、

| 部 品 名 称                                |         | 型 式                | 価 格               |                  | [水道直圧給湯]<br>標準タンク<br>(高効率)                                                                                                                                            | [水道直圧給湯]<br>標準タンク      | [水道直圧給湯]<br>標準タンク<br>(寒冷地仕様) | [水道直圧給湯]<br>標準タンク<br>(高硬度水道水・<br>井戸水対応) | [水道直圧給湯]<br>標準タンク<br>(高硬度水道水・<br>井戸水対応<br>寒冷地仕様) | フルオート<br>標準タンク<br>(高機能)  | フルオート<br>標準タンク                                                                 | フルオート<br>標準タンク<br>(寒冷地仕様) | フルオート<br>薄型タンク           | 給湯専用                                                 |
|----------------------------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
|                                        |         |                    |                   |                  | BHP-FV46WD<br>BHP-FV37WD                                                                                                                                              | BHP-F46WD<br>BHP-F37WD | BHP-F46WDK<br>BHP-F37WDK     | BHP-FW46WD<br>BHP-FW37WD                | BHP-FW46WDK<br>BHP-FW37WDK                       | BHP-FR46WU<br>BHP-FR37WU | BHP-FN46WU<br>BHP-FN37WU<br>BHP-FG46WU<br>BHP-FG37WU<br>BHP-F46WU<br>BHP-F37WU | BHP-F46WUK<br>BHP-F37WUK  | BHP-FS46WH<br>BHP-FS37WH | BHP-ZA46WU<br>BHP-ZA37WU<br>BHP-ZN46WU<br>BHP-ZN37WU |
| 上部固定金具                                 |         | BEM-1CA            | 8,800円<br>(税込)★   | 8,000円<br>(税別)★  | －                                                                                                                                                                     | －                      | －                            | －                                       | －                                                | －                        | －                                                                              | －                         | ▲                        | －                                                    |
| 壁貫通パイプ                                 |         | BEKK-RA            | 1,760円<br>(税込)★   | 1,600円<br>(税別)★  | ▲                                                                                                                                                                     | ▲                      | ▲                            | ▲                                       | ▲                                                | ▲                        | ▲                                                                              | ▲                         | －                        | －                                                    |
| 壁貫通パイプ                                 |         | BEKK-RCA           | 1,760円<br>(税込)★   | 1,600円<br>(税別)★  | －                                                                                                                                                                     | －                      | －                            | －                                       | －                                                | －                        | －                                                                              | －                         | ▲                        | －                                                    |
| アンカーボルト<br>全長120mm<br>(M12×30本)        |         | BH-<br>B12F8-30A   | 21,450円<br>(税込)★  | 19,500円<br>(税別)★ | ▲                                                                                                                                                                     | ▲                      | ▲                            | ▲                                       | ▲                                                | ▲                        | ▲                                                                              | ▲                         | ▲                        | ▲                                                    |
| アンカーボルト<br>全長100mm<br>(M12×30本)        |         | BH-<br>B12F-30A    | 21,450円<br>(税込)★  | 19,500円<br>(税別)★ | ▲                                                                                                                                                                     | ▲                      | ▲                            | ▲                                       | ▲                                                | ▲                        | ▲                                                                              | ▲                         | ▲                        | ▲                                                    |
| 減圧弁 *9<br>(カセット式、<br>セット圧300kPa)       |         | RU-2033ZZ-<br>300A | 17,490円<br>(税込)★  | 15,900円<br>(税別)★ | ▲                                                                                                                                                                     | ▲                      | ▲                            | ▲                                       | ▲                                                | －                        | －                                                                              | －                         | －                        | －                                                    |
| 簡易水質<br>チェックキット                        |         | WQC-KITA           | 2,750円<br>(税込)★   | 2,500円<br>(税別)★  | －                                                                                                                                                                     | －                      | －                            | ▲                                       | ▲                                                | －                        | －                                                                              | －                         | －                        | －                                                    |
| エコパイプ<br>セットS<br>(金属強化<br>ポリエチレン<br>管) | 2m・10T  | BHSEP2-<br>10TA    | 38,170円<br>(税込)★  | 34,700円<br>(税別)★ | ●<br>いずれかを選択                                                                                                                                                          | ●<br>いずれかを選択           | －                            | ●<br>いずれかを選択                            | －                                                | ●<br>いずれかを選択             | ●<br>いずれかを選択                                                                   | －                         | ●<br>いずれかを選択             | ●<br>いずれかを選択                                         |
|                                        | 3m・10T  | BHSEP3-<br>10TA    | 41,470円<br>(税込)★  | 37,700円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 5m・10T  | BHSEP5-<br>10TA    | 48,290円<br>(税込)★  | 43,900円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 10m・10T | BHSEP10-<br>10TA   | 65,230円<br>(税込)★  | 59,300円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 15m・10T | BHSEP15-<br>10TA   | 82,280円<br>(税込)★  | 74,800円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
| エコパイプ<br>セット<br>(架橋<br>ポリエチレン<br>管)    | 2m・10T  | BH-EP2-<br>10TA    | 34,650円<br>(税込)★  | 31,500円<br>(税別)★ | (日立純正品のエコパイプセット・エコパイプセットSなど95℃以上の耐熱性・耐食性を有する金属強化ポリエチレン管(アルミ三層管)・架橋ポリエチレン管をご使用ください。また、金属強化ポリエチレン管(アルミ三層管)の樹脂材質は、架橋ポリエチレンをご使用ください。使用しない場合は、水漏れしたり詰まりや故障の原因となるおそれがあります。) |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 3m・10T  | BH-EP3-<br>10TA    | 37,730円<br>(税込)★  | 34,300円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 5m・10T  | BH-EP5-<br>10TA    | 43,890円<br>(税込)★  | 39,900円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 10m・10T | BH-EP10-<br>10TA   | 59,290円<br>(税込)★  | 53,900円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 15m・10T | BH-EP15-<br>10TA   | 74,800円<br>(税込)★  | 68,000円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
| エコパイプ<br>セットS<br>(金属強化<br>ポリエチレン<br>管) | 2m・20T  | BHSEP2-<br>20TA    | 40,700円<br>(税込)★  | 37,000円<br>(税別)★ | －                                                                                                                                                                     | －                      | ●<br>いずれかを選択                 | －                                       | ●<br>いずれかを選択                                     | －                        | －                                                                              | ●<br>いずれかを選択              | －                        | －                                                    |
|                                        | 3m・20T  | BHSEP3-<br>20TA    | 45,100円<br>(税込)★  | 41,000円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 5m・20T  | BHSEP5-<br>20TA    | 54,340円<br>(税込)★  | 49,400円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 10m・20T | BHSEP10-<br>20TA   | 77,330円<br>(税込)★  | 70,300円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 15m・20T | BHSEP15-<br>20TA   | 100,430円<br>(税込)★ | 91,300円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
| エコパイプ<br>セット<br>(架橋<br>ポリエチレン<br>管)    | 2m・20T  | BH-EP2-<br>20TA    | 36,960円<br>(税込)★  | 33,600円<br>(税別)★ | (日立純正品のエコパイプセット・エコパイプセットSなど95℃以上の耐熱性・耐食性を有する金属強化ポリエチレン管(アルミ三層管)・架橋ポリエチレン管をご使用ください。また、金属強化ポリエチレン管(アルミ三層管)の樹脂材質は、架橋ポリエチレンをご使用ください。使用しない場合は、水漏れしたり詰まりや故障の原因となるおそれがあります。) |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 3m・20T  | BH-EP3-<br>20TA    | 40,920円<br>(税込)★  | 37,200円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 5m・20T  | BH-EP5-<br>20TA    | 49,390円<br>(税込)★  | 44,900円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 10m・20T | BH-EP10-<br>20TA   | 70,290円<br>(税込)★  | 63,900円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |
|                                        | 15m・20T | BH-EP15-<br>20TA   | 91,300円<br>(税込)★  | 83,000円<br>(税別)★ |                                                                                                                                                                       |                        |                              |                                         |                                                  |                          |                                                                                |                           |                          |                                                      |

※上記関連部品以外を使用し、それが原因で発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証が受けられない場合があります。詳しい情報は、ホームページで確認することができます。<https://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/parts/index.html>

キュートに対応しているか事前に確認が必要です。詳しくは、営業窓口までお問い合わせください。\*4 セット内容は吹出口カバー、左吸込口カバー、背面り付けてください。\*7 取付可能な浴そう厚さは15mm以下です。ストレート、L曲がり兼用です。日立純正品以外を使用した場合、故障の原因となることセット内容は耐候性断熱材付パイプ、ナット付アダプター(2個)、継手用保温カバー(4個)、継手用保温材(4個)、ヒートポンプユニット用ドレンチューブ、継手用保温材(4個)、インシュロック(12本)となります。★希望小売価格です。








日立エコキュート施工面の特長 ※Wシリーズ（[水道直圧給湯]フルオート 標準タンクの場合）

施工がしやすい樹脂製脚カバー


取付構造の見直しで施工がしやすくなりました。  
また、樹脂製だから錆びません。



樹脂製脚カバー

けこみ+脚の高さが505mmなので配管接続工事がしやすい


イメージ図



けこみ 345mm  
脚の高さ 160mm

外板セパレート構造

正面の外板に加えて、新たに側面・背面の外板の着脱が可能になり、交換できるようになりました。



外板  
背面  
側面

イメージ図


運搬に便利な取っ手が貯湯ユニット背面に付いています

取っ手

運搬する時



背面



家庭用ヒートポンプ給湯機は、省エネ法トップランナー基準の対象製品です




エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)施行令(トップランナー関連)の一部が改正されました。2021年6月に2025年度を目標年度とした基準エネルギー消費効率が、想定世帯、貯湯缶数、貯湯容量、仕様により、10の区分で定められました。右記表は日立エコキュートが該当する区分を抜粋しています。

●右記の省エネ区分目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されています。  
[https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/i\\_category.html](https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/i_category.html)  
※1年間給湯保温効率(JIS)などについては、P.33からP.36までをご覧ください。

| 区 分 |      |      |        |            | 基準 ※1<br>エネルギー消費効率 |
|-----|------|------|--------|------------|--------------------|
| 区分名 | 想定世帯 | 貯湯缶数 | 貯湯容量   | 仕 様        |                    |
| E   | 標準   | 一 缶  | 320L以上 | 寒冷地仕様以外のもの | 3.5                |
| F   |      |      | 550L未満 | 寒冷地仕様      | 2.9                |
| I   |      | 二 缶  | —      | 寒冷地仕様以外のもの | 3.0                |

省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品の年間給湯保温効率(JIS)または年間給湯効率(JIS)、および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考になしてください。※基準達成率100%未満の場合は、省エネ性マークの色をオレンジで表示しています。



|              |
|--------------|
| ラインアップ       |
| ウレタンク        |
| 水道直圧給湯       |
| さらりUV        |
| ステンレスクリーン    |
| 自動洗浄システム     |
| シルキー快泡浴      |
| 制御           |
| インテリジェント     |
| アブリ          |
| 日立エコキュート     |
| 耐震設計         |
| リモコン         |
| ファイナガラ       |
| 商品仕様         |
| 設置連関部品       |
| 仕様表          |
| 品質管理などへの取り組み |
| 買い替え提案       |











仕様 (JIS C 9220:2018)

|                                      |                      | [水道直圧給湯]フルオート                           |                                     |                                |                                |                                | [水道直圧給湯]フルオート                           |                                       |                                |                                     |                                | フルオート                                 |                                |                                     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|--|
|                                      |                      | 標準タンク(高効率)                              |                                     | 標準タンク                          |                                | 標準タンク(寒冷地仕様)                   | 標準タンク(寒冷地仕様)                            |                                       | 標準タンク(高硬度水道水・井戸水対応)            |                                     | 標準タンク(高硬度水道水・井戸水対応 寒冷地仕様)      |                                       | 標準タンク(高機能)                     |                                     |            |  |
| システム                                 | 型 式                  | 標準仕様                                    | BHP-FV46WD                          | BHP-FV37WD                     | BHP-F46WD                      | BHP-F37WD                      | BHP-F46WDK                              |                                       | BHP-F37WDK                     | BHP-FW46WD                          | BHP-FW37WD                     | BHP-FW46WDK                           | BHP-FW37WDK                    | BHP-FR46WU                          | BHP-FR37WU |  |
|                                      |                      | 耐塩害仕様                                   | －                                   | －                              | BHP-F46WDE                     | BHP-F37WDE                     | －                                       | －                                     | BHP-FW46WDE                    | BHP-FW37WDE                         | －                              | －                                     | －                              | －                                   |            |  |
|                                      | 仕向地(設置地域)*1          |                                         | 一般地(平成28年省エネルギー基準4地域以南、外気温－10℃まで対応) |                                |                                |                                |                                         | 寒冷地(平成28年省エネルギー基準1・2・3地域、外気温－25℃まで対応) |                                | 一般地(平成28年省エネルギー基準4地域以南、外気温－10℃まで対応) |                                | 寒冷地(平成28年省エネルギー基準1・2・3地域、外気温－25℃まで対応) |                                | 一般地(平成28年省エネルギー基準4地域以南、外気温－10℃まで対応) |            |  |
|                                      | 相数／定格電圧(定格周波数)       |                                         | 単相200V(50－60Hz共用)                   |                                |                                |                                |                                         | 単相200V(50－60Hz共用)                     |                                |                                     |                                |                                       |                                |                                     |            |  |
|                                      | 最大電流                 |                                         | 19A                                 | 18A                            | 19A                            | 18A                            | 19A                                     | 19A                                   |                                | 18A                                 | 19A                            |                                       | 18A                            | 17A                                 |            |  |
|                                      | 沸き上げ温度範囲*2           |                                         | 約65～90℃                             |                                |                                |                                |                                         | 約65～90℃                               |                                |                                     |                                |                                       |                                |                                     |            |  |
|                                      | 冬期高温沸き上げ温度           |                                         | 90℃                                 |                                |                                |                                |                                         | 90℃                                   |                                |                                     |                                |                                       |                                |                                     |            |  |
|                                      | 着霜期高温沸き上げ温度          |                                         | 90℃                                 |                                |                                |                                |                                         | 90℃                                   |                                |                                     |                                |                                       |                                |                                     |            |  |
|                                      | 年間給湯保温効率(JIS)*3      |                                         | 4.1                                 | 4.2                            | 3.5                            |                                | 3.4                                     | 3.5                                   | 3.4                            |                                     | 3.3                            | 3.4                                   |                                | 3.5                                 |            |  |
|                                      | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)*3*4 |                                         | －                                   | －                              | －                              | －                              | 3.1                                     | 3.2                                   | －                              | －                                   | 3.0                            | 3.1                                   |                                | －                                   | －          |  |
| 区分名(2025年目標年度省エネ基準)                  |                      | E                                       |                                     |                                |                                |                                | F                                       | F                                     | E                              |                                     | F                              |                                       | E                              |                                     |            |  |
| 「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値*5 |                      | 4.1                                     | 4.2                                 | 3.5                            |                                | 3.4                            | 3.5                                     | 3.4                                   |                                | 3.3                                 | 3.4                            |                                       | 3.5                            |                                     |            |  |
| 冬期給湯保温モード性能試験時の沸き上げ温度                |                      | 65℃                                     |                                     |                                | 66℃                            |                                | 65℃                                     | 66℃                                   |                                | 67℃                                 | 66℃                            | 67℃                                   |                                | 65℃                                 |            |  |
| 着霜期給湯保温モード性能試験時の沸き上げ温度               |                      | 65℃                                     |                                     |                                | 66℃                            |                                | 65℃                                     | 66℃                                   |                                | 67℃                                 | 66℃                            | 67℃                                   |                                | 65℃                                 |            |  |
| 給水器具認証番号                             |                      | A-384                                   |                                     |                                |                                |                                | A-384                                   | A-451                                 |                                |                                     |                                |                                       |                                |                                     | A-384      |  |
| 型 式                                  | 標準仕様                 | BHP-TADV46W                             | BHP-TADV37W                         | BHP-TAD46W                     | BHP-TAD37W                     | BHP-TAD46WK                    | BHP-TAD37WK                             | BHP-TAW46W                            | BHP-TAW37W                     | BHP-TAW46WK                         | BHP-TAW37WK                    | BHP-TAR46W                            | BHP-TAR37W                     |                                     |            |  |
|                                      | 耐塩害仕様                | －                                       | －                                   | BHP-TAD46WE                    | BHP-TAD37WE                    | －                              | －                                       | BHP-TAW46WE                           | BHP-TAW37WE                    | －                                   | －                              | －                                     | －                              |                                     |            |  |
| 設置場所                                 |                      | 屋外                                      |                                     |                                |                                |                                | 屋外                                      |                                       |                                |                                     |                                |                                       |                                |                                     |            |  |
| タンク容量                                |                      | 460L                                    | 370L                                | 460L                           | 370L                           | 460L                           | 370L                                    | 460L                                  | 370L                           | 460L                                | 370L                           | 460L                                  | 370L                           |                                     |            |  |
| 水側最高使用圧力                             |                      | タンク側190kPa(減圧弁170kPa)／給湯側500kPa         |                                     |                                |                                |                                | タンク側190kPa(減圧弁170kPa)／給湯側500kPa         | タンク側190kPa(減圧弁170kPa)／給湯・ふろ側500kPa    |                                |                                     |                                |                                       | タンク側195kPa(減圧弁170kPa)          |                                     |            |  |
| 外形寸法                                 |                      | 2,101mm(高さ)×650mm(幅)×730mm(奥行)          | 1,771mm(高さ)×650mm(幅)×730mm(奥行)      | 2,101mm(高さ)×650mm(幅)×730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)×650mm(幅)×730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)×650mm(幅)×730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)×650mm(幅)×730mm(奥行)          | 2,101mm(高さ)×650mm(幅)×730mm(奥行)        | 1,771mm(高さ)×650mm(幅)×730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)×650mm(幅)×730mm(奥行)      | 1,771mm(高さ)×650mm(幅)×730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)×650mm(幅)×730mm(奥行)        | 1,771mm(高さ)×650mm(幅)×730mm(奥行) |                                     |            |  |
| 質量(製品質量／満水時質量)                       |                      | 83kg／約543kg                             | 72kg／約442kg                         | 75kg／約535kg                    | 66kg／約436kg                    | 75kg／約535kg                    | 66kg／約436kg                             | 75kg／約535kg                           | 66kg／約436kg                    | 75kg／約535kg                         | 66kg／約436kg                    | 71kg／約531kg                           | 62kg／約432kg                    |                                     |            |  |
| 制御用消費電力                              |                      | 4W                                      |                                     |                                |                                |                                | 4W                                      |                                       |                                |                                     |                                |                                       |                                |                                     |            |  |
| ふろ保温消費電力                             |                      | 50W                                     |                                     |                                |                                |                                | 50W                                     |                                       |                                |                                     |                                |                                       |                                |                                     |            |  |
| 給湯時消費電力                              |                      | 60W                                     |                                     |                                |                                |                                | 60W                                     |                                       |                                |                                     |                                |                                       |                                |                                     |            |  |
| 凍結防止ヒーター                             |                      | －                                       | －                                   | －                              | －                              | 48W                            | 48W                                     | －                                     | －                              | 48W                                 |                                | －                                     | －                              |                                     |            |  |
| 沸き上げ設定                               |                      | おまかせ(節約・多め・小世帯)                         |                                     |                                |                                |                                | おまかせ(節約・多め・小世帯)                         |                                       |                                |                                     |                                |                                       |                                |                                     |            |  |
| 型 式                                  | 標準仕様                 | BHP-HAV60W                              | BHP-HAV45W                          | BHP-HAD60W                     | BHP-HAD45W                     | BHP-HA60WK                     | BHP-HA45WK                              | BHP-HAW60W                            | BHP-HAW45W                     | BHP-HAW60WK                         | BHP-HAW45WK                    | BHP-HAR60W                            | BHP-HAR45W                     |                                     |            |  |
|                                      | 耐塩害仕様                | －                                       | －                                   | BHP-HAD60WE                    | BHP-HAD45WE                    | －                              | －                                       | BHP-HAW60WE                           | BHP-HAW45WE                    | －                                   | －                              | －                                     | －                              |                                     |            |  |
| 外形寸法                                 |                      | 720mm(高さ)×792(+117)mm(幅)×299(+62)mm(奥行) |                                     |                                |                                |                                | 720mm(高さ)×792(+117)mm(幅)×299(+62)mm(奥行) |                                       |                                |                                     |                                |                                       |                                |                                     |            |  |
| 質 量                                  |                      | 53kg                                    | 44kg                                |                                | 46kg                           | 46kg                           | 44kg                                    |                                       | 46kg                           | 41kg                                |                                |                                       |                                |                                     |            |  |
| 中間期標準加熱能力／消費電力*6*7                   |                      | 6.0kW／1.27kW                            | 4.5kW／0.92kW                        | 6.0kW／1.40kW                   | 4.5kW／0.98kW                   | 6.0kW／1.40kW                   | 4.5kW／0.98kW                            | 6.0kW／1.40kW                          | 4.5kW／0.98kW                   | 6.0kW／1.40kW                        | 4.5kW／0.98kW                   | 6.0kW／1.46kW                          | 4.5kW／1.02kW                   |                                     |            |  |
| 中間期標準運転電流*7                          |                      | 6.5A                                    | 4.6A                                | 7.2A                           | 5.3A                           | 7.2A                           | 5.3A                                    | 7.2A                                  | 5.3A                           | 7.2A                                | 5.3A                           | 7.1A                                  | 5.3A                           |                                     |            |  |
| 冬期高温加熱能力／消費電力*6*8                    |                      | 6.0kW／2.00kW                            | 4.5kW／1.50kW                        | 6.0kW／2.00kW                   | 4.5kW／1.50kW                   | 6.0kW／2.00kW                   | 4.5kW／1.50kW                            | 6.0kW／2.00kW                          | 4.5kW／1.50kW                   | 6.0kW／2.00kW                        | 4.5kW／1.50kW                   | 6.0kW／2.00kW                          | 4.5kW／1.50kW                   |                                     |            |  |
| 寒冷地冬期高温加熱能力*6*8                      |                      | －                                       | －                                   | －                              | －                              | 5.8kW                          | 4.5kW                                   | －                                     | －                              | 5.8kW                               | 4.5kW                          | －                                     | －                              |                                     |            |  |
| 設置可能最低外気温度                           |                      | －10℃                                    |                                     |                                |                                |                                | －25℃                                    | －10℃                                  |                                | －25℃                                |                                | －10℃                                  |                                |                                     |            |  |
| 運転音(音響パワーレベル)*7*9                    |                      | 55dB／57dB                               | 51dB／55dB                           | 55dB／57dB                      | 51dB／55dB                      | 55dB／57dB                      | 51dB／55dB                               | 55dB／57dB                             | 51dB／55dB                      | 55dB／57dB                           | 51dB／55dB                      | 56dB／58dB                             | 52dB／56dB                      |                                     |            |  |
| 冷媒および設計圧力                            |                      | R744(CO2) 高圧部：13.3MPa／低圧部：8.0MPa        |                                     |                                |                                |                                | R744(CO2) 高圧部：13.3MPa／低圧部：8.0MPa        |                                       |                                |                                     |                                |                                       |                                |                                     |            |  |
| 冷媒封入量                                |                      | 1.05kg                                  |                                     | 0.83kg                         |                                | 0.81kg                         | 0.81kg                                  | 0.83kg                                |                                | 0.81kg                              |                                | 0.71kg                                |                                |                                     |            |  |

※適用電力制度は、電力会社によって異なります。

仕様 (JIS C 9220:2011)

|      |                      |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |
|------|----------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| システム | 年間給湯保温効率(JIS)*3      | 4.1 | 4.2 | 3.5 |   | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
|      | 区分名(2017年目標年度省エネ基準)  | 17  |     |     |   |     | －   | －   | 17  | －   | 17  |
|      | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)*3*4 | －   | －   | －   | － | 3.1 | 3.2 | －   | 3.0 | 3.1 | －   |
|      | 区分名(2017年目標年度省エネ基準)  | －   | －   | －   | － | 21  | 21  | －   | 21  | －   | －   |

\*1 平成28年省エネルギー基準1・2・3地域：主に北海道、青森、秋田、岩手、平成28年省エネルギー基準4地域：主に宮城、山形、福島、栃木、新潟、長野。同一県内であっても地域区分が異なる場合があります。また外気温が対応温度を下回る地域には据え付けないでください。寒冷地の貯湯ユニットは、北海道地域および外気温が－15℃を下回る地域では、屋内に設置してください。\*2 ヒートポンプユニットで沸き上げる温度です。\*3 年間給湯保温効率(JIS)、年間給湯効率(JIS)、寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は日本産業規格 JIS C 9220:2018に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量および保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、次の式で求められます。◎年間給湯保温効率(JIS)＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係わる熱量÷1年間に必要な消費電力量 ◎年間給湯効率(JIS)＝1年間で使用する給湯に係わる熱量÷1年間に必要な消費電力量 地域条件・運転モードの設定や、ご使用条件等により異なります。\*4 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は、平成28年省エネルギー基準3地域の盛岡で使用されることを想定して算出した値です。\*5「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値は仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)JIS効率入力値」欄に記載されている数値を使用してください。\*6 沸き上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。\*7 中間期標準：外気温(乾球温度／湿球温度)16℃／12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃。\*8 消費電力には循環ポンプの消費電力を含みます。\*9 冬期高温：外気温(乾球温度／湿球温度)7℃／6℃、水温9℃、沸き上げ温度90℃。\*10 寒冷地冬期高温：外気温(乾球温度／湿球温度)－7℃／－8℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃。\*11 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。\*12 運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

- 「夜間消費電力量比率」は、取扱説明書に記載されています。
- 「給湯モード・性能試験時の運転設定方法」は、ホームページに記載されています。https://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/pdf/settei.pdf
- 騒音等防止を考えたヒートポンプ給湯機の据付について 一般社団法人 日本冷凍空調工業会において「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付ガイドブック」を作成し、ホームページに記載されています。https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t\_guide.html

日立エコキュートは、MWJワランティ株式会社の提供する新・長期サポート保証の対象商品です

エコキュートをより長く、安心してお使いいただくために

新・長期サポート保証(有償)

●新・長期サポート保証の内容

●エコキュートの場合

■保証期間：メーカー保証期間と新・長期サポート保証期間をあわせて7年間または10年間

■修理回数：無制限

■対象部品：ユーザーが交換できる消耗部品・別売品・付属品を除く本体内の部品

※1 同一機種もしくは同等品をMWJワランティ株式会社が調達する時の価格。

※新・長期サポート保証の申し込みは、設置から3か月以内にお願います。※代替品が提供された時点で、本保証は終了します。※対象商品での取扱説明書および本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態下における故障が本保証の対象となります。詳細は専用チラシの対象外事例およびMWJワランティ株式会社が発行する新・長期サポート保証保証書の保証規定をご覧ください。

保証料をご負担いただくことで7年間または10年間、修理費用が無料になります。

保 証 料

ナリアガラタフネス [5年] 無償 [10年] 22,000円(税込)

ナリアガラタフネス以外の機種 [7年] 23,045円(税込) [10年] 31,350円(税込)

※保証料は変更する場合がございます。(上記保証料は2024年3月現在のものです。)

延長保証の詳細についてはこちら (MWJワランティのホームページ)

MWJワランティ保証登録ヘルプデスク

受付時間9:00～18:00(土日祝日、年末年始除く)

0120-448-132

新・長期サポート保証は加盟店様へお申し込みください。上記MWJワランティのホームページからもお申込みできます。

ラインアップ

ウレタンク

水道直圧給湯

さらりUV

ステンレススクリーン自動洗浄システム

シルキー快泡浴

インテリジェント制御

日立エコキュート

耐震設計

リモコン

タフアガラ

商品仕様

設置関連部品

仕様表

品質管理などの取り組み

買い替え提案

34



仕様 (JIS C 9220:2018)

|                                      |                      |                                         | フルオート                                  |                                        |                                        |                                        | フルオート                                  |                                        |                                         |                                          | 給湯専用                                     |                                        |                                        |                                        |                                        |            |  |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|
|                                      |                      |                                         | 標準タンク(高効率)                             |                                        | 標準タンク(FGタイプ)                           |                                        | 標準タンク                                  |                                        | 標準タンク(寒冷地仕様)                            |                                          | 薄型タンク                                    |                                        | (オートストップ機能付)                           |                                        | (高効率)                                  |            |  |
| システム                                 | 型 式                  | 標準仕様                                    | BHP-FN46WU                             | BHP-FN37WU                             | BHP-FG46WU                             | BHP-FG37WU                             | BHP-F46WU                              | BHP-F37WU                              | BHP-F46WUK                              | BHP-F37WUK                               | BHP-FS46WH                               | BHP-FS37WH                             | BHP-ZA46WU                             | BHP-ZA37WU                             | BHP-ZN46WU                             | BHP-ZN37WU |  |
|                                      |                      | 耐塩害仕様                                   | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      | BHP-F46WUE                             | BHP-F37WUE                             | －                                       | －                                        | －                                        | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      | －          |  |
|                                      | 仕向地(設置地域)*1          |                                         | 一般地(平成28年省エネルギー基準4地域以南、外気温－10℃まで対応)    |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                         | 寒冷地(平成28年省エネルギー基準1・2・3地域、外気温－25℃まで対応)    |                                          | 一般地(平成28年省エネルギー基準4地域以南、外気温－10℃まで対応)    |                                        |                                        |                                        |            |  |
|                                      | 相数／定格電圧(定格周波数)       |                                         | 単相200V(50－60Hz共用)                      |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                         | 単相200V(50－60Hz共用)                        |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |            |  |
|                                      | 最大電流                 |                                         | 18A                                    | 17A                                    | 18A                                    | 17A                                    | 18A                                    | 17A                                    | 19A                                     |                                          | 18A                                      | 17A                                    | 18A                                    | 17A                                    | 18A                                    | 17A        |  |
|                                      | 沸き上げ温度範囲*2           |                                         | 約65～90℃                                |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                         | 約65～90℃                                  |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |            |  |
|                                      | 冬期高温沸き上げ温度           |                                         | 90℃                                    |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                         | 90℃                                      |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |            |  |
|                                      | 着霜期高温沸き上げ温度          |                                         | 90℃                                    |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                         | 90℃                                      |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |            |  |
|                                      | 年間給湯保温効率(JIS)*3      |                                         | 3.7                                    |                                        | 3.5                                    |                                        | 3.3                                    |                                        | 3.4                                     | 3.5                                      | 3.0                                      |                                        | －                                      | －                                      | －                                      | －          |  |
|                                      | 年間給湯効率(JIS)*3        |                                         | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      | －                                       | －                                        | －                                        | －                                      | 3.3                                    |                                        | 3.7                                    |            |  |
|                                      | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)*3※4 |                                         | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      | 3.1                                     | 3.2                                      | －                                        | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      | －          |  |
|                                      | 区分名(2025年目標年度省エネ基準)  |                                         | E                                      |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                         | F                                        |                                          | I                                      |                                        | E                                      |                                        |            |  |
| 「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値*5 |                      | 3.7                                     |                                        | 3.5                                    |                                        | 3.3                                    |                                        | 3.4                                    | 3.5                                     | 3.0                                      |                                          | 3.3                                    |                                        | 3.7                                    |                                        |            |  |
| 冬期給湯保温モード性能試験時の沸き上げ温度                |                      | 65℃                                     |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        | 65℃                                     |                                          | 73℃                                      |                                        | 65℃                                    | 66℃                                    | 65℃                                    | 66℃        |  |
| 着霜期給湯保温モード性能試験時の沸き上げ温度               |                      | 65℃                                     |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        | 65℃                                     |                                          | 73℃                                      |                                        | 65℃                                    | 66℃                                    | 65℃                                    | 66℃        |  |
| 給水器具認証番号                             |                      | 申請中                                     |                                        |                                        | A-384                                  |                                        |                                        |                                        | A-384                                   |                                          |                                          |                                        | A-424                                  |                                        |                                        | 申請中        |  |
| 型 式                                  | 標準仕様                 | BHP-TAN46W                              | BHP-TAN37W                             | BHP-TAG46W                             | BHP-TAG37W                             | BHP-TA46W                              | BHP-TA37W                              | BHP-TA46WK                             | BHP-TA37WK                              | BHP-TAS46W                               | BHP-TAS37W                               | BHP-TAZA46W                            | BHP-TAZA37W                            | BHP-TAZN46W                            | BHP-TAZN37W                            |            |  |
|                                      | 耐塩害仕様                | －                                       | －                                      | －                                      | －                                      | BHP-TA46WE                             | BHP-TA37WE                             | －                                      | －                                       | －                                        | －                                        | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      |            |  |
| 設置場所                                 |                      | 屋外                                      |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        | 屋外                                      |                                          |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |            |  |
| タンク容量                                |                      | 460L                                    | 370L                                   | 460L                                   | 370L                                   | 460L                                   | 370L                                   | 460L                                   | 370L                                    | 460L                                     | 370L                                     | 460L                                   | 370L                                   | 460L                                   | 370L                                   |            |  |
| 水側最高使用圧力                             |                      | タンク側195kPa(減圧弁170kPa)                   |                                        |                                        |                                        |                                        | タンク側190kPa(減圧弁170kPa)                  |                                        | タンク側190kPa(減圧弁170kPa)                   |                                          | タンク側290kPa(減圧弁260kPa)                    |                                        | タンク側190kPa(減圧弁170kPa)                  |                                        |                                        |            |  |
| 外形寸法                                 |                      | 2,101mm(高さ)×<br>650mm(幅)×<br>730mm(奥行)  | 1,771mm(高さ)×<br>650mm(幅)×<br>730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)×<br>650mm(幅)×<br>730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)×<br>650mm(幅)×<br>730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)×<br>650mm(幅)×<br>730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)×<br>650mm(幅)×<br>730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)×<br>650mm(幅)×<br>730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)×<br>650mm(幅)×<br>730mm(奥行)  | 2,225mm(高さ)×<br>450mm(幅)×<br>1,090mm(奥行) | 1,890mm(高さ)×<br>450mm(幅)×<br>1,090mm(奥行) | 2,101mm(高さ)×<br>650mm(幅)×<br>730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)×<br>650mm(幅)×<br>730mm(奥行) | 2,101mm(高さ)×<br>650mm(幅)×<br>730mm(奥行) | 1,771mm(高さ)×<br>650mm(幅)×<br>730mm(奥行) |            |  |
| 質量(製品質量／満水時質量)                       |                      | 71kg／約531kg                             | 62kg／約432kg                            | 71kg／約531kg                            | 62kg／約432kg                            | 71kg／約531kg                            | 62kg／約432kg                            | 71kg／約531kg                            | 62kg／約432kg                             | 91kg／約551kg                              | 78kg／約448kg                              | 68kg／約528kg                            | 58kg／約428kg                            | 68kg／約528kg                            | 58kg／約428kg                            |            |  |
| 制御用消費電力                              |                      | 4W                                      |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        | 4W                                      |                                          |                                          |                                        | 3W                                     |                                        |                                        |            |  |
| ふろ保温消費電力                             |                      | 50W                                     |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        | 50W                                     |                                          | 65W                                      |                                        | －                                      | －                                      | －                                      | －          |  |
| 凍結防止ヒーター                             |                      | －                                       | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      | 48W                                    |                                         | 30W                                      |                                          | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      |            |  |
| 沸き上げ設定                               |                      | おまかせ(節約・多め・小世帯)                         |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        | おまかせ(節約・多め・小世帯)                         |                                          | おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン                    |                                        | おまかせ(節約・多め・小世帯)                        |                                        |                                        |            |  |
| 型 式                                  | 標準仕様                 | BHP-HAD60W                              | BHP-HAD45W                             | BHP-HAR60W                             | BHP-HAR45W                             | BHP-HA60W                              | BHP-HA45W                              | BHP-HA60WK                             | BHP-HA45WK                              | BHP-HAU60W                               | BHP-HAU45W                               | BHP-HA60W                              | BHP-HA45W                              | BHP-HAD60W                             | BHP-HAD45W                             |            |  |
|                                      | 耐塩害仕様                | －                                       | －                                      | －                                      | －                                      | BHP-HA60WE                             | BHP-HA45WE                             | －                                      | －                                       | －                                        | －                                        | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      |            |  |
| 外形寸法                                 |                      | 720mm(高さ)×792(+117)mm(幅)×299(+62)mm(奥行) |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        | 720mm(高さ)×792(+117)mm(幅)×299(+62)mm(奥行) |                                          |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |            |  |
| 質 量                                  |                      | 44kg                                    |                                        | 41kg                                   |                                        | 40kg                                   | 38kg                                   | 46kg                                   |                                         | 44kg                                     |                                          | 40kg                                   | 38kg                                   | 44kg                                   |                                        |            |  |
| 中間期標準加熱能力／消費電力*6*7                   |                      | 6.0kW／1.40kW                            | 4.5kW／0.98kW                           | 6.0kW／1.46kW                           | 4.5kW／1.02kW                           | 6.0kW／1.49kW                           | 4.5kW／1.10kW                           | 6.0kW／1.40kW                           | 4.5kW／0.98kW                            | 6.0kW／1.40kW                             | 4.5kW／0.98kW                             | 6.0kW／1.49kW                           | 4.5kW／1.10kW                           | 6.0kW／1.40kW                           | 4.5kW／0.98kW                           |            |  |
| 中間期標準運転電流*7                          |                      | 7.2A                                    | 5.3A                                   | 7.1A                                   | 5.3A                                   | 7.5A                                   | 5.7A                                   | 7.2A                                   | 5.3A                                    | 7.2A                                     | 5.3A                                     | 7.5A                                   | 5.7A                                   | 7.2A                                   | 5.3A                                   |            |  |
| 冬期高温加熱能力／消費電力*6*8                    |                      | 6.0kW／2.00kW                            | 4.5kW／1.50kW                           | 6.0kW／2.00kW                           | 4.5kW／1.50kW                           | 6.0kW／2.00kW                           | 4.5kW／1.50kW                           | 6.0kW／2.00kW                           | 4.5kW／1.50kW                            | 6.0kW／2.00kW                             | 4.5kW／1.50kW                             | 6.0kW／2.00kW                           | 4.5kW／1.50kW                           | 6.0kW／2.00kW                           | 4.5kW／1.50kW                           |            |  |
| 寒冷地冬期高温加熱能力*6*8                      |                      | －                                       | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      | 5.8kW                                  | 4.5kW                                   | －                                        | －                                        | －                                      | －                                      | －                                      | －                                      |            |  |
| 設置可能最低外気温度                           |                      | －10℃                                    |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        | －25℃                                    |                                          | －10℃                                     |                                        |                                        |                                        |                                        |            |  |
| 運転音(音響パワーレベル)*7*9                    |                      | 55dB／57dB                               | 51dB／55dB                              | 56dB／58dB                              | 52dB／56dB                              | 56dB／58dB                              | 52dB／56dB                              | 55dB／57dB                              | 51dB／55dB                               | 55dB／57dB                                | 51dB／55dB                                | 56dB／58dB                              | 52dB／56dB                              | 55dB／57dB                              | 51dB／55dB                              |            |  |
| 冷媒および設計圧力                            |                      | R744(CO2)高圧部:13.3MPa／低圧部:8.0MPa         |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        | R744(CO2)高圧部:13.3MPa／低圧部:8.0MPa         |                                          |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |            |  |
| 冷媒封入量                                |                      | 0.83kg                                  |                                        |                                        | 0.71kg                                 |                                        | 0.66kg                                 | 0.55kg                                 | 0.81kg                                  |                                          | 0.83kg                                   |                                        | 0.66kg                                 | 0.55kg                                 | 0.83kg                                 |            |  |

※適用電力制度は、電力会社によって異なります。

仕様 (JIS C 9220:2011)

|      |                       |     |   |     |   |     |   |  |     |     |     |   |     |   |     |   |
|------|-----------------------|-----|---|-----|---|-----|---|--|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|---|
| システム | 年間給湯保温効率 (JIS)*3      | 3.7 |   | 3.5 |   | 3.3 |   |  | 3.4 | 3.5 | 3.0 |   | －   | － | －   | － |
|      | 区分名 (2017年目標年度省エネ基準)  |     |   | 17  |   |     |   |  | －   | －   | 18  |   | －   | － | －   | － |
|      | 年間給湯効率 (JIS)*3        | －   | － | －   | － | －   | － |  | －   | －   | －   | － | 3.3 |   | 3.7 |   |
|      | 区分名 (2017年目標年度省エネ基準)  | －   | － | －   | － | －   | － |  | －   | －   | －   | － |     |   | 19  |   |
|      | 寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)*3※4 | －   | － | －   | － | －   | － |  | 3.1 | 3.2 | －   | － | －   | － | －   | － |
|      | 区分名 (2017年目標年度省エネ基準)  | －   | － | －   | － | －   | － |  | 21  |     | －   | － | －   | － | －   | － |

| 無償保証期間 | 本体・<br>関連部品 (日立純正品) | 冷媒回路 | タンク (缶体) |
|--------|---------------------|------|----------|
|        | 1 年                 | 3 年  | 5 年      |

※本体とは冷媒回路とタンク (缶体) を除く、すべてを指します。※冷媒回路とは圧縮機、水加熱用熱交換器、空気用熱交換器および冷媒が通る配管経路などを指します。※タンク (缶体) とは、貯湯ユニット内の湯水を貯めるタンクのことであり貯湯ユニット全体のものではありません。

ガス機器からのお買い替えをご予定の方に

ガス機器から電気機器へ変更をする際 (ガス給湯器から電気温水器やエコキュートへの取替など) は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示の変更について (JIS C 9220が改正されました)

家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS (JIS C 9220) が2018年3月に改正されました。このカタログでは改正されたJISに基づいた性能表記 (年間給湯保温効率・年間給湯効率・寒冷地年間給湯保温効率・運転音) をしています。

●運転音：測定方法が変更になりました。任意の位置における音圧を基にした「音圧レベル (騒音レベル)」測定から、国際的な測定方法である音源の音響エネルギーを基にした「音響パワーレベル」測定に替わりました。※「音響パワーレベル」の測定値は「音圧レベル (騒音レベル)」の測定値より大きくなりますが、製品の運転音が大きくなったわけではありません。※詳しくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/p\_tech\_measurement.html

型式の見方

(例) **BHP-FW46WDE**  
エコキュート      ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥

①タイプ

**F** フルオート  
**Z** 給湯専用

②タンク形状・機能

**S** 薄型   **N** 高効率  
**V** 高効率   **G** FGタイプ  
**R** 高機能   **W** 井戸水対応  
            **A** オートストップ機能

③タンク容量

**46** 460L  
**37** 370L

④管理記号

**T**  
**U**  
**W**

⑤給湯方式

**D** 水道直圧給湯  
**U** 減圧弁方式  
**H** 減圧弁方式

⑥その他

**K** 寒冷地仕様  
**E** 耐塩害仕様

ラインアップ

ウレタンク

水道直圧給湯

さらりUV

ステンレスクリーン  
自動洗浄システム

シルキー快泡浴

インテリジェント  
制御

日立エコキュート  
アブリ

耐震設計

リモコン

タフィアガラ  
ネス

商品仕様

設置関連部品・

仕様表

品質管理などへの  
取り組み

買い替え提案



エコキュートを安心して  
ご使用いただくために

日立グローバルライフソリューションズの取り組み

お客様が安心してご使用いただくために、  
厳しい内部試験をクリアして生産された  
製品をお届けしています。



冷熱家電本部（栃木県）


品質管理への取り組み

開発プロセス

暴風雨を想定

台風など強い風雨を受けても、正常に動作するかを確認。


耐風注水試験



気温変化を想定

低温、高温の厳しい気温変化の中の運転試験を実施。

寒冷地試験



万が一の地震を想定

満水の貯湯ユニットを固定して横に引っ張り、破損したり著しく変形しないかを確認。


耐震強度試験



騒音への配慮

ヒートポンプユニットを、反響の少ない無響室で騒音測定を実施。

騒音試験



輸送時を想定

梱包状態で輸送時の振動など、耐久性試験を実施。

包装強度試験



性能評価

さまざまな環境で運転した時の性能評価を実施。

給湯モード性能試験



生産プロセス

貯湯ユニットセル生産



量産品検査



ヒートポンプユニットは、  
全数通水し、沸き上げなどを行う量産品検査を経て出荷しています。




※貯湯ユニットの写真は、脚カバー（別売）装着品です。

製品安全への取り組み

当社では、CS経営行動指針に「事故を起こさないのが基本」と規定し、家電製品の事故をゼロにすることをめざして各種施策を講じています。例えば、強制的に製品の内部に火をつけ、外部に延焼しないことを確認する「最悪状態強制確認試験」を1987年度から、2006年度からは、お客様の誤使用による事故を想定した開発段階でのPSリスクアセスメントを行っています。

買い替えて  
おトクに！ 最新の日立エコキュートに買い替えて  
かしこく快適なおふろタイムを

10年以上前の機器をお使いの方へ  
最新の日立エコキュートに買い替えると、電気代がこんなにお得になります



※ランニングコスト試算条件（当社調べ。2024年3月現在。）  
○エコキュート型式：BHP-FV37WD（運転モード：おまかせ節約）とBHP-FV37ND（運転モード：おまかせ節約）と電気温水器型式：BE-F37FWUの比較。  
○給湯負荷：JISC 9220：2018の年間給湯保温モード熱量による。○電気料金：2024年3月現在の東京電力エナジーパートナー「スマートライフS」夜間23.49円/kWh、昼間31.39円/kWhで試算。燃料調整額-5.97円/kWh（2023年10月～2024年3月の6ヵ月間平均値）含む、再生可能エネルギー発電促進賦課金1.4円/kWh含む、激変緩和措置含まず、基本料金含まず。○お湯の使用量や季節、地域、電気料金プランなどにより変動します。また、エコキュートはご使用状況により昼間に多く沸き上げをおこなった場合、電気料金が異なります。○燃料調整費額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は変動します。最新の情報は各電力会社などにご確認ください。

さらに、最新の日立エコキュートはこんなに魅力的です

| ※10年前の<br>最上位機種<br>との比較      | 10年前の電気温水器<br>BE-F37FWU（2014年）<br>フルオート 角型タイプ | 10年前のエコキュート<br>BHP-FV37ND（2014年）<br>[水道直圧給湯] 標準タンク | 最新のエコキュート<br>BHP-FV37WD（2024年）<br>[水道直圧給湯] 標準タンク |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 年間電気代<br>※1<br>年間給湯保温効率（JIS） | 年間電気代 約123,080円                               | 年間電気代 約34,190円<br>年間給湯保温効率（JIS）3.6                 | 年間電気代 約29,310円<br>年間給湯保温効率（JIS）4.2               |
| 貯湯ユニット保温材                    | ●グラスウール                                       | ●発泡スチロール<br>+ 真空断熱材                                | ●ウレタンフォーム[ウレタンク]<br>+ 真空断熱材                      |
| 節約支援機能                       | ●インテリジェント制御<br>●節約サポート機能                      | ●インテリジェント制御<br>●節約サポート機能                           | ●インテリジェント制御<br>●節約サポート機能<br>●太陽光発電利用沸き上げ         |
| 快適入浴                         | —                                             | —                                                  | ●シルキー快泡浴                                         |
| 機器連携・遠隔操作                    | —                                             | —                                                  | ●HEMS対応<br>●日立エコキュートアプリ<br>（スマホ連携）               |
| 清潔機能                         | ●ステンレス・クリーン<br>自動洗浄システム                       | ●ステンレス・クリーン<br>自動洗浄システム                            | ●ステンレス・クリーン<br>自動洗浄システム<br>●さらりUVクリーン            |
| 非常時の備え                       | ●耐震クラスA対応<br>●非常用水取水栓装備                       | ●耐震クラスA対応<br>●非常用水取水栓装備                            | ●耐震クラスS対応<br>●非常用水取水栓装備                          |

※1 年間給湯保温効率（JIS）は、JIS C 9220：2018に基づき算出した値です。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

7つのチェックで選べる、わが家の日立エコキュート

1 お住まいの地域の最低気温は、何℃ですか？

最低気温 **－10℃** までの地域 一般地仕様 **－10℃対応**


●エコキュート設置地域の目安  
主に平成28年省エネルギー基準※1における地域区分  
4・5・6・7・8地域、および最低気温が－10℃までの地域

最低気温 **－25℃** までの地域 寒冷地仕様 **－25℃対応**

※最低気温－25℃を下回る地域では、ご使用になれません。

●エコキュート設置地域の目安  
主に平成28年省エネルギー基準※1における地域区分  
1・2・3地域、および最低気温が－25℃までの地域

※1 出典：国立研究開発法人  
建築研究所ホームページ



|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 平成28年<br>省エネルギー<br>基準 | 1地域 |
| 2地域                   |     |
| 3地域                   |     |
| 4地域                   |     |
| 5地域                   |     |
| 6地域                   |     |
| 7地域                   |     |
| 8地域                   |     |

2 お住まいの地域は、塩害の影響はありますか？ ※詳しくはP.22をご覧ください。

3 ご使用の水質は？ ※詳しくはP.18、P.31をご覧ください。

4 設置場所のスペースは？ ※詳しくはP.30をご覧ください。

5 給湯タイプをお選びください

6 給湯の水圧をお選びください

7 ご家族の人数と、お湯の使用量に応じてタンク容量をお選びください

[7つのチェック]の  
より詳しい内容は  
こちら

