

暖房器具については、次の点にご留意ください。

石油暖房器具

暖房のめやす

●石油ファンヒーターの暖房のめやすは、室内外温度15℃の「温暖地」（東京、大阪など）を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。（社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）●NO₂の排出基準は0.005mL/kj以下となっています。●運転音の数値は、JIS S3031に基づく測定値の正面値です。

商品ご使用上のお願い

●石油ファンヒーターは、理美容院・クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所では使用しないでください。腐蝕ガスの発生により鏡やガラスを痛めたり、金属がさびたり、また器具の故障や健康を害する原因となります。●石油ファンヒーターで暖房する部屋や隣接する部屋では、シリコーンを配合した枝毛防止用コート液やヘアトリートメントを使用しないでください。点火ミスや途中消化の原因となります。●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。●寝るときや外出するときには必ず消火してください。

商品ご使用について

●カタログに掲載の商品（石油ストーブ除く）は、停電時には使用できません。

電気暖房器具

- 本カタログに掲載された製品は、日本国内仕様です。海外では使用できません。
- お使いにならない時や、外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 乳幼児やご自分で温度調節（または操作）できない方、皮膚感覚の弱い方等が使用されるときは、特に注意してください。
- コードは器具の中でもいたみやすいので引っ張ったり、手足でもてあそぶなどせず、ていねいに取り扱ってください。いたんだままお使いになりますと、火災・焼損の原因となりますので、時々点検してください。
- 電気ストーブ…燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。
- 暖房器の近くにスプレー缶（ヘアースプレー、スプレーのり、殺虫剤など）を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。
- ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。



このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準値に対する達成率を示しています。



このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

長年ご使用の暖房器の点検を！

電子コントロールカーベット、電子コントロールひざかけ、マルチクッション、電子コントロール毛布、シーズヒーター、カーボンヒーター、ハロゲンヒーター、セラミックファンヒーター、電気温風機、加湿セラミックファンヒーター、加湿器、石油ファンヒーター、石油ストーブ、家具調こたつ、浴室暖房専用機、脱衣室暖房機、浴室乾燥暖房機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ご使用の際、このような症状はありませんか？

愛情点検



〈石油ファンヒーター〉

●ときどき点火しないことがある。●点火するとき、白煙が出るようになった。●強燃焼でも暖まらなくなった。●その他異常・故障がある。

〈電気暖房器〉

●スイッチを入れても、時々運転しない時がある。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●運転中に異常な音や振動がする。●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。●タイマースイッチが途中で停止することがある。●その他異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

なおファンヒーターのこのような現象はほとんどが変質した灯油や水の混じった灯油をご使用になったためにおこったものと考えられます。クリーニングをおすすめします。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL : **0120-8802-28**
FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30（月~土）、9:00~17:00（日・祝日）/
携帯電話、PHSからもご利用できます（年末年始は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は2016年9月現在のものです。 **LS-DK160**

◎日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



HITACHI

Inspire the Next



毎日が、気持ちいい。

ポッカポカの快適生活。



暖房器具

総合カタログ 2016-秋～冬

電子コントロールカーベット
電子コントロールひざかけ
マルチクッション
電子コントロール毛布
シーズヒーター
カーボンヒーター
ハロゲンヒーター
セラミックファンヒーター
電気温風機

加湿セラミックファンヒーター
ハイブリッド式加湿器
スチーム式加湿器
石油ファンヒーター
石油ストーブ
家具調こたつ
浴室暖房専用機
脱衣室暖房機
浴室乾燥暖房機

hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



HLU-307

絨通調カーペット 毛足ふかふか、エレガントな織り柄のカーペットです



HLU-307 **3畳相当**
オープン価格*



HLU-207 **2畳相当**
オープン価格*

カバー ※1 抗菌・防臭 加工	カバー裏面 クッション 加工	シャブー クリーニング 可能	カバー 水洗い 可能	コンパクト 収納 (12折り)
全面 1/2電力運転	室温 センサー	こたつ使用 可能	自動速暖	自動 切タイマー (6時間)
暖房面積 切替	ダニ対策	ヒーター部 防水	すべりどめ 加工	

※1 ○試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構
○試験方法：JIS L 1902:2015
○抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布
○試験結果：抗菌活性値2.0以上

マイヤー調カーペット 極細繊維で、やさしい肌ざわりのカーペットです



HLU-3504 **3畳相当**
オープン価格*



HLU-2504 **2畳相当**
オープン価格*

カバー ※2 抗菌・防臭 加工	カバー裏面 クッション 加工	シャブー クリーニング 可能	カバー ※3 洗濯機洗い 可能	カバー 水洗い 可能
コンパクト 収納 (9折り)	こたつ使用 可能	自動 切タイマー (6時間)	暖房面積 切替	ダニ対策
ヒーター部 防水	すべりどめ 加工			

※2 ○試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構
○試験方法：JIS L 1902:2015
○抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布
○試験結果：抗菌活性値2.0以上

※3 HLU-2504のみ（洗濯機容量6kg以上）



HLU-3006 **3畳相当**
オープン価格*



HLU-2006 **2畳相当**
オープン価格*

カバー裏面 クッション 加工	シャブー クリーニング 可能	カバー ※4 洗濯機洗い 可能	カバー 水洗い 可能	コンパクト 収納 (12折り)
こたつ使用 可能	自動 切タイマー (6時間)	暖房面積 切替	ダニ対策	ヒーター部 防水

※4 HLU-2006のみ（洗濯機容量6kg以上）

カバーの特長


清潔 抗菌・防臭加工 ※1 ※2

- カバーの汚れは「シャブークリーニング可能」
- コンパクトに収納できる「12折りタイプ」※5

※1 HLU-307、HLU-207
○試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ○試験方法：JIS L 1902:2015
○抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布 ○試験結果：抗菌活性値2.0以上
※2 HLU-3504、HLU-2504
○試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ○試験方法：JIS L 1902:2015
○抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布 ○試験結果：抗菌活性値2.0以上
※5 HLU-307、HLU-207、HLU-3006、HLU-2006のみ、HLU-3504、HLU-2504は9折り


本体の特長

快適 座り心地のよい 厚みのアップした本体機能 (HLU-3504、HLU-2504のみ)



静か 階下への衝撃音を和らげる 優れた遮音性 ※6 (HLU-3504、HLU-2504のみ)

※6 ○試験機関：一般財団法人 日本建築総合試験所 試験研究センター ○試験方法：実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法 (JIS A 1440-1) ○試験結果：△LL (I) -7 (鉄筋コンクリート製共同住宅、スラブ厚150mmで使用的場合：椅子の移動音、物の落下音などは聞こえない。)



スピーディーな暖かさと使いやすさを考えたヒーター部

■すばやく暖める「自動速暖」 (HLU-307、HLU-207のみ)

通電開始後約30分間設定温度より約2℃高い温度で暖め、すばやく快適な温度にします。

■ムダな暖めすぎを防ぐ「室温センサー」 (HLU-307、HLU-207のみ)



●コントロール部 (HLU-307、HLU-207)

他の電気製品との併用時のブレーカーダウンを少なく

■全面 1/2 電力運転 (HLU-307、HLU-207のみ)

左半面と右半面を交互に通電することにより通常の全面暖房に比べ、少ない消費電力で全面暖房します。（電気代は1/2になりません。）

■1人のときは半面だけ使える「暖房面積切替」

■消し忘れが防げる「自動切タイマー（6時間）」



●コントロール部 (HLU-3504、HLU-2504、HLU-3006、HLU-2006)

■床面とずれにくい「すべりどめ加工」 (HLU-307、HLU-207、HLU-3504、HLU-2504のみ)

	型 式	カバー寸法 (cm)	本体寸法 (cm)	カバー質量 (kg)	本体質量 (kg)	カバー材質	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円) / (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
絨通調	HLU-307	約 200×240	約 195×235	約 4.8	約 4.5	アクリル50% ポリエステル50%	850 (半面 425)	約 13.5	約 45
	HLU-207	約 180×180	約 176×176	約 3.2	約 3.2	アクリル50% ポリエステル50%	580 (半面 290)	約 10.0	約 45
マイヤー調	HLU-3504	約 200×240	約 195×235	約 2.6	約 5.4	ポリエステル100%	720 (半面 360)	約 10.3	約 45
	HLU-2504	約 180×180	約 176×176	約 1.8	約 3.7	ポリエステル100%	500 (半面 250)	約 7.8	約 45
	HLU-3006	約 200×240	約 195×235	約 2.7	約 4.1	ポリエステル100%	720 (半面 360)	約 11.3	約 45
	HLU-2006	約 180×180	約 176×176	約 1.9	約 2.8	ポリエステル100%	500 (半面 250)	約 8.4	約 45

製造元：日立コンシューマ・マーケティング(株)

安全に関する ご注意	●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどや、熱中症（脱水症状）などを起こすおそれがあります。●電子コントロールカーペットの上で、うたたねなどをして長時間直接肌にふれたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。●カーペットの表面温度は、日本電機工業会の測定法に基づき、室温20℃で一枚に広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です。
-----------------------	--

節電のための上手な使い方

ひざかけの使用
熱が逃げにくくなり、より暖かくなります。ただし、電気ひざかけは使用しないでください。
エアコンの併用
エアコンと電気カーペットを併用することで、エアコンの設定温度を下げても快適に過ごせます。
フローリングの床などには、敷物を敷いて…
フローリングの床でご使用になる時は、熱が床にとられて暖房効率が悪くなるおそれがあります。市販のフローリング用シートのご使用をおすすめします。

電気カーペットの耐荷重の目安


●丸脚の場合				
脚 の 太 さ	直径3.0cm	3.5cm	4.0cm	6.0cm
テーブルの重さ	～28kg	～38kg	～50kg	～113kg
■角脚の場合				
脚 の 太 さ	2.5cm	3.0cm	3.5cm	5.0cm
テーブルの重さ	～25kg	～36kg	～49kg	～100kg

※1cm²あたり1kgを目安としています。脚の小さいソファなどは、脚の下にあて板をおすすめします。


※脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。

別売品

ヒーター単体タイプ



HHLU-W300CS 3畳相当
オープン価格*




HHLU-3016 3畳相当
オープン価格*

取り替えカバー



CHLU-3503 3畳相当
オープン価格*



CHLU-3005 3畳相当
オープン価格*



HHLU-W200CS 2畳相当
オープン価格*



HHLU-2016 2畳相当
オープン価格*



CHLU-2503 2畳相当
オープン価格*



CHLU-2005 2畳相当
オープン価格*

- 座り心地のよい「厚みのアップした本体機能」
- 階下への衝撃音を和らげる「優れた遮音性」※1

全面 1/2電力運転	室温 センサー	自動速暖	こたつ使用 可能	自動 切タイマー (6時間)
暖房面積 切替	ダニ対策	ヒーター部 防水	すべりどめ 加工	電磁波※2 低減



●コントロール部

※1 ○試験機関：一般財団法人 日本建築総合試験所 試験研究センター
○試験方法：実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法 (JIS A 1440-1) ○試験結果：ΔLL (I) -7 (鉄筋コンクリート製共同住宅、スラブ厚150mmで使用した場合：椅子の移動音、物の落下音などは聞こえない。)

※2 カーペット本体の電磁波を低減

こたつ使用 可能	自動 切タイマー (6時間)	暖房面積 切替	ダニ対策	ヒーター部 防水
-------------	----------------------	------------	------	-------------



●コントロール部

カバー ※3 抗菌・防臭 加工	カバー裏面 クッション 加工	シャブー クリーニング 可能	カバー ※4 洗濯機洗い 可能	カバー 水洗い 可能
コンパクト 収納 (9折り)				

※3 ○試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構
○試験方法：JIS L 1902
○抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布
○試験結果：静菌活性値2.0以上

※4 CHLU-2503のみ (洗濯機容量6kg以上)

カバー裏面 クッション 加工	シャブー クリーニング 可能	カバー ※5 洗濯機洗い 可能	カバー 水洗い 可能	コンパクト 収納 (12折り)
----------------------	----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------

※5 CHLU-2005のみ (洗濯機容量6kg以上)

	型 式	カバー寸法 (cm)	本体寸法 (cm)	カバー質量 (kg)	本体質量 (kg)	カバー材質	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円 /h) (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
ヒーター 単体タイプ	HHLU-W300CS	—	約 195×235	—	約 5.7	—	760 (半面 380)	約 11.4	約 45
	HHLU-W200CS	—	約 176×176	—	約 4.0	—	610 (半面 305)	約 8.6	約 45
	HHLU-3016	—	約 195×235	—	約 4.1	—	720 (半面 360)	約 11.3	約 45
	HHLU-2016	—	約 176×176	—	約 2.8	—	500 (半面 250)	約 8.4	約 45
取り替え カバー	CHLU-3503	約 200×240	—	約 2.6	—	ポリエステル100%	—	—	—
	CHLU-2503	約 180×180	—	約 1.8	—	ポリエステル100%	—	—	—
	CHLU-3005	約 200×240	—	約 2.6	—	ポリエステル100%	—	—	—
	CHLU-2005	約 180×180	—	約 1.8	—	ポリエステル100%	—	—	—

製造元：日立コンシューマ・マーケティング (株)



安全に関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどや、熱中症 (脱水症状) などを起こすおそれがあります。●電子コントロールカーペットの上で、うたたねなどをして長時間直接肌にふれたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。●カーペットの表面温度は、日本電機工業会の測定法に基づき、室温20℃で一枚に広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です。●HHLU-W300CS、HHLU-W200CS、HHLU-3016、HHLU-2016はヒーター本体のみとなっています。ヒーター本体単独での使用はできません。必ずカバー (別売品) をかけて使用してください。 (低温やけどや故障の原因)、カバー (別売品) は必ず「電子コントロールカーペット専用カバー」を使用してください。



HCH-200M

電子コントロールひざかけ

敷いたり、ショールにしたり暖かさいろいろ



約160×90cm

HCH-200M
オープン価格*

●コントローラー



※6 抗菌 防臭加工
室温 センサー

マルチクッション

使い方に合わせて暖かさいろいろ



約41×41cm

HLU-MK2
オープン価格*

●コントローラー



便利な
コントローラー
付き

※7 抗菌 防臭加工
室温 センサー

ひざかけ
として

敷いて

ショール
として

肩かけボタン



- ずれない「肩かけボタン付」
- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- 抗菌防臭加工※6
- ヒーターが入ったまま、ご家庭で丸洗いができる「洗えるひざかけ」

手洗いはもちろん、ネットを使って洗濯機で丸洗いもOKです。
●ドライクリーニングは避け、必ず毛布洗いのできる洗濯機をご利用ください。

※6 ○試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ○試験方法：JIS L 1902：2015 ○抗菌方法と場所：本体生地に抗菌加工剤を塗布 ○試験結果：抗菌活性値2.0以上

足温器

ホット
クッション

ソフト
あんか※8



- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利「切タイマー」
- 「12時間自動切タイマー」で切り忘れ防止機能
- カバーがご家庭で丸洗い可能
- 抗菌防臭加工※7

※7 ○試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ○試験方法：JIS L 1902：2015 ○抗菌方法と場所：表面マイヤー生地および内側フリース生地に抗菌加工剤を塗布 ○試験結果：抗菌活性値2.0以上
※8 ふとんの中で使用する場合は、低温やけどのおそれがあるため、からだから離してご使用ください。

型 式	本体寸法 (cm)	本体質量 (kg)※9	本体素材	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円 /h) (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
HCH-200M	約160×90	約0.7	ポリエステル100%	50	約 1.4	約 40
HLU-MK2	カバー：約41×41/ ヒーター部：約37×37	約0.4	ポリエステル100%	20	約 0.3	約 42

※9 コントローラー除く

製造元：日立コンシューマ・マーケティング (株)



安全に関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどのおそれがあります。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



掛・敷両用タイプ

心地よい肌ざわりのマイクロファイバーでふんわり快眠



約190×130cm
HLM-13M **Mサイズ**
オープン価格★

ふんわり なめらかな肌ざわり
マイクロファイバー (HLM-13Mのみ)




マイクロファイバーは極細繊維の間にたっぷり
と空気を含むことで、ふんわりとした心地よい
暖かさが続きます。さらとなめらかな肌ざわ
りで快適な眠りをサポートします。

清潔 **抗菌・防臭加工** ※1※2

- ※1 HLM-13M
○試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ○試験方法：JIS L 1902:2015
○抗菌方法と場所：マイヤー生地地に抗菌加工剤を塗布 ○試験結果：抗菌活性値2.0以上
- ※2 HLM-141C、HLM-91C
○試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ○試験方法：JIS L 1902:2015
○抗菌方法と場所：毛布生地地に抗菌加工剤を塗布 ○試験結果：抗菌活性値2.0以上

ポッカポカ 頭寒足熱を考えた
足ほっと配線



(イメージ図)

足元の密度を高めたヒーター配線でしっかり暖めて、
気持ちよくぐっすり眠れます。

気になる電磁波を抑える
電磁波低減 (HLM-141C、HLM-91Cのみ)

特殊な発熱体を使用して、カーベット本体から発生する電磁波を低減しています。

- 「**室温センサー**」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- ヒーターが入ったまま、ご家庭で丸洗いできる「**洗える毛布**」
- 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利「**切タイマー**」(HLM-13M、HLM-141C、HLM-91Cのみ)
- 「**12時間自動切タイマー**」切り忘れ防止機能 (HLM-13M、HLM-141C、HLM-91Cのみ)

掛・敷両用タイプ

大きめサイズの掛・敷両用毛布



約188×140cm
HLM-141C **Lサイズ**
オープン価格★

- コントローラー
- 綿100% (毛羽部分)
 - 抗菌防臭加工※2
 - 足ほっと配線
 - 電磁波低減※3
 - 室温センサー



約188×140cm
HLM-400R **Lサイズ**
オープン価格★

- コントローラー
- キトサン※4 抗菌防臭加工
 - 足ほっと配線
 - 室温センサー

敷毛布タイプ

敷毛布にぴったりなパーソナルサイズ、長さはしっかり足元まで



約160×85cm
HLM-91C **セミロングサイズ**
オープン価格★

- コントローラー
- 綿100% (毛羽部分)
 - 抗菌防臭加工※2
 - 足ほっと配線
 - 電磁波低減※3
 - 室温センサー



約160×80cm
HLM-50R **セミロングサイズ**
オープン価格★

- コントローラー
- キトサン※4 抗菌防臭加工
 - 足ほっと配線
 - 室温センサー

- ※3 電気毛布本体の電磁波を低減
※4 HLM-400R、HLM-50R キトサン抗菌防臭加工について



一般社団法人
繊維評価技術協議会
認証番号 16P07

抗菌防臭加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。) 剤名：天然有機系 (キトサン) & 有機系 (第4アンモニウム塩) ニューターフェルバークリン

- 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ○試験方法：JIS L 1902:2015
○抗菌方法と場所：抗菌成分 (キトサン) をアクリルに練り込み ○試験結果：抗菌活性値2.2以上

洗える毛布

手洗いはもちろん、ネットを使って洗濯機で丸洗いもOKです。
●ドライクリーニングは避け、必ず毛布洗いのできる洗濯機をご利用ください。



裏表ご使用いただけます
コンセントがコネクタの反対側にある場合は、毛布 (敷毛布) の裏・表を逆にしてご使用いただけます。

型 式	本体寸法 (cm)	本体質量 (kg)※5	本体素材 (毛羽部分)	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円 / h) (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
HLM-13M	約 190×130	約 2.3	ポリエステル100%	75	約 1.1	約 53
HLM-141C	約 188×140	約 1.2	綿100%	75	約 1.4	約 53
HLM-91C	約 160×85	約 0.7	綿100%	50	約 0.9	約 53
HLM-400R	約 188×140	約 1.2	ポリエステル70%、アクリル30%	75	約 1.4	約 53
HLM-50R	約 160×80	約 0.6	ポリエステル70%、アクリル30%	50	約 0.9	約 53

※5 コントローラー除く

製造元：日立コンシューマ・マーケティング(株)



**安全に関する
ご注意**

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどのおそれがあります。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。




HLH-150K

シーズヒーター 遠赤外線で足元までしっかりあたたかい



ワイド 暖かさひろがる
自動首振り機能

ストーブの向きが自動70度+手動30度の範囲で変えられる2重首振りです。



- 遠赤外線シーズヒーター採用
- 自動&手動式首振りタイプ
- 1・2・3時間切タイマー

1,100W-825W-550W-275W-切

HLH-W1110S

オープン価格*

防災対応型 転倒OFFスイッチ（内蔵型）

本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒式と違い、基板内蔵式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電することはありません。



便利 暖めたい向きに調節できる
左右角度調節（手動）

ストーブの向きが手動で約130度の範囲で簡単に変えられます。



- 遠赤外線シーズヒーター採用
- 左右角度調節（手動）

1,000W-500W-切

HLH-1040S


オープン価格*

防災対応型 転倒OFFスイッチ（内蔵型）

本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒式と違い、ボール式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電することはありません。

衝撃に強い シーズヒーター採用

シーズヒーターは衝撃に強く、水がかかっても割れにくい構造です。



コードを巻き付けて収納に便利

コード掛け



HLH-W1110S



HLH-1040S

立ったままで操作できる

上面ダイヤル



HLH-W1110S



HLH-1040S

カーボンヒーター

遠赤外線でジワッとポカポカ



1,000W-500W-切

HLH-150K

オープン価格*

防災対応型 転倒OFFスイッチ（内蔵型）

本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒式と違い、ボール式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電することはありません。



- 遠赤外線カーボンヒーター採用
- 自動首振りタイプ

速暖 速暖性に優れた
カーボンヒーター採用

カーボンヒーターは速暖性に優れており、スイッチONですばやく暖まります。

- コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」
- 立ったままで操作できる「上面ダイヤル」
- スリム&スタイリッシュボディでインテリアにマッチ



※500W使用時、ヒーターは赤くなりません。

ハロゲンヒーター

つけた瞬間からすばやくあったか



1,000W-670W-330W-切

HLH-304H

オープン価格*

防災対応型 転倒OFFスイッチ（内蔵型）

本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒式と違い、ボール式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電することはありません。

快適 速暖
3段階運転切替

1000Wの強運転、670Wの中運転、330Wの弱運転と、シーンに合わせたあたたかさを選べます。

- 操作パネル
- ハロゲンヒーター採用

速暖 つけた瞬間からあたたかい
ハロゲンの光であったかスタート

ハロゲンヒーターはスイッチONと同時にすばやく熱を発してパワフルに暖めはじめる速暖性の高い暖房器具です。また、お部屋の空気を汚さずクリーンに使えます。

- コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」
- 立ったままで操作できる「上面ダイヤル」



暖房の目安（寒冷地を除く）

【HLH-W1110S】

断熱材	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳 (4.5㎡) まで	約4畳 (6.3㎡) まで
50mm	約5畳 (7.9㎡) まで	約8畳 (11.8㎡) まで

【HLH-1040S】【HLH-150K】【HLH-304H】

断熱材	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳 (4.1㎡) まで	約4畳 (5.7㎡) まで
50mm	約4.5畳 (7.1㎡) まで	約7畳 (10.8㎡) まで


●1㎡当たり必要W数の計算基準

構造	木造住宅	コンクリート住宅
断熱材 (mm)	なし 50	なし 50
1㎡当たり (W)	244 140	174 93

シーズヒーター・カーボンヒーター・ハロゲンヒーターの暖房の目安は、日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳＝1.65㎡として（50Hzを基準として）算出しています。

型 式	本体寸法 (cm) 【幅・奥行・高さ】	本体質量 (kg)	消費電力 (W)	電気代 (円/h) (税込)	安全装置
HLH-W1110S	30.0×30.0 (ベース含む) ×73.0 (スイッチつまみ含まず)	約4.8 (ベース含む)	1,100	約29.7	転倒OFFスイッチ (内蔵式)
HLH-1040S	30.0×30.0 (ベース含む) ×60.0 (スイッチつまみ含まず)	約3.0 (ベース含む)	1,000	約27	転倒OFFスイッチ (内蔵式)
HLH-150K	30.0×30.0 (ベース含む) ×79.7 (スイッチつまみ含まず)	約2.7 (ベース含む)	1,000	約27	転倒OFFスイッチ (内蔵式)
HLH-304H	33.0×22.1 (ベース含む) ×43.8 (スイッチつまみ含まず)	約2.3 (ベース含む)	1,000	約27	転倒OFFスイッチ (内蔵式)

製造元：日立コンシューマ・マーケティング(株)



安全に関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

セラミックファンヒーター

持ち運びも便利なコンパクトセラミックファンヒーター

便利 コンパクトだから
いろいろな場所で使えます



●操作パネル



1,000W※1・500W-切

HLC-10

オープン価格*

選べる 強(1000W※1)/弱(500W)
2段階運転切替

2段階の温風切替で、500Wの弱運転と1000W※1の強運転から選べます。コンパクトながら、キッチンや子ども部屋の暖房まで使えます。
※1 50Hz時。(60Hz時は950W)

- ❶ 消し忘れ防止に便利な「人感センサー搭載」
- ❷ 本体が転倒したら通電を停止する「転倒OFFスイッチ」

- キッチンなどの
スポット暖房に
- 子ども部屋などの
スポット暖房に
- トイレの
スポット暖房に

暖房の目安(寒冷地を除く)			
【HLC-10】			●1㎡当たり必要W数の計算基準
断熱材	木造住宅	コンクリート住宅	構造
なし	約3畳(4.1㎡)まで	約4畳(5.7㎡)まで	木造住宅
50mm	約4.5畳(7.1㎡)まで	約7畳(10.8㎡)まで	コンクリート住宅
断熱材	木造住宅	コンクリート住宅	構造
なし	約3畳(4.5㎡)まで	約4畳(6.3㎡)まで	木造住宅
50mm	約5畳(7.9㎡)まで	約8畳(11.8㎡)まで	コンクリート住宅

セラミックファンヒーター・加湿セラミックファンヒーターの暖房の目安は、日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65㎡として(50Hzを基準として)算出しています。

型 式	本体寸法 (cm)【幅・奥行・高さ】	本体質量 (kg)	消費電力 (W)	電気代 (円/月) (税込)	安全装置
HLC-10	26.0×13.0×38.0	約2.9	1,000/950 (50Hz/60Hz)	約27.0/約25.7 (50Hz/60Hz)	転倒OFFスイッチ (内蔵式)
HLT-64	17.2×13.4×24.9 (スイッチツマミ含まず)	約1.4	600	約16.2	転倒OFFスイッチ (押し棒式)

製造元：日立コンシューマ・マーケティング(株)



安全に関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

電気温風機

スポット暖房にぴったりなコンパクト電気温風機

便利 軽量・コンパクト
らくらく持ち運び、スポット暖房



●操作パネル



600W-切

HLT-64

オープン価格*

便利 温度調節ができる
ルームサーモ付き

ルームサーモの働きで、室温を「低」約5℃～「高」約35℃※2まで温度調節ができます。また、室温に関係なく続けて温風を使用するときは「連続」で運転できます。
※2 床面90cm×90cm、高さ180cmの部屋。

- ❶ 風向きを上下に調節可能「風向ルーバー」
- ❷ 本体が転倒したら通電を停止する「転倒OFFスイッチ」

- トイレの
スポット暖房に
- 脱衣所・洗面所などの
スポット暖房に
- 勉強机や書斎などの
足元暖房に

加湿セラミックファンヒーター

暖房も加湿も一台で。加湿セラミックファンヒーター

選べる 温風運転 温風+加湿運転
選べる運転コース



●操作パネル



加湿目安

木造住宅	コンクリート住宅
約8.5畳 (14.0㎡)まで	約14畳 (23.0㎡)まで

加湿量 (mL/h) ※3

50Hz	60Hz
500	460

別売品 加湿セラミックファンヒーター 交換用加湿フィルター

HLC-14F	HLC-12F	HLC-13F
(HLC-1230、HLC-1220用)	(HLC-1210、HLC-1200用)	(HLC-1300用)
希望小売価格 2,500円 (税別)	希望小売価格 1,400円 (税別)	希望小売価格 1,600円 (税別)

加湿フィルターの交換目安 HLC-14F:約18ヶ月/ HLC-12F・HLC-13F:約6ヶ月※1日の使用期間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、HLC-14Fは2週間に1回、HLC-12F・HLC-13Fは3週間に1回お手入れをした場合の目安。※定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。※水質、使用環境によって加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

清潔 お手入れラクラク
抗菌※4防カビ※5加湿フィルター

抗菌※4防カビ※5処理したフィルターを採用。
また、お手入れ簡単な引き出し式の加湿トレイを採用しています。

- ❶ 連続運転約8時間「大容量 約4.0Lタンク」
- ❷ お休み時に便利「減灯&消音※10」+「切タイマー」

※加湿セラミックファンヒーターは、室温によって加湿量が変化します。また周囲の湿度が高いときは加湿量が減少する場合があります。 ※適用床面積は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいた目安です。ただし、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は日本電機工業会の規格(JEM1426)に基づき、20℃・30%で測定しています。 ※幼児の近くや不安定な置き場所で使わないでください。使用中や使用直後に持ち運ばないでください。 ※3 温風:強+加湿連続運転時 ※4 ●試験機関:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法:菌液吸収法(JIS L 1902) ●抗菌方法と場所:加湿フィルターに抗菌剤を加工 ●試験結果:99.9%の抗菌効果を確認 ※5 ●試験機関:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法:湿式法(JIS Z 2911) ●抗菌方法と場所:加湿フィルターに防カビ剤を加工 ●試験結果:カビの生育を認めない。 ※6 試験機関:住化エンビロサイエンス株式会社 ●試験方法:ELISA法によるアレル低減化率測定試験 ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに抗アレル剤を加工 ●試験結果:99%以上抑制 ※7 ●試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法:ウイルス浮遊液による不活化試験 ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに抗ウイルス剤を加工 ●試験結果:99.9%以上抑制 ※8 ●試験機関:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法:菌液吸収法(JIS L 1902) ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに抗菌剤を加工 ●試験結果:静菌活性値2.0以上 ※9 ●試験機関:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法:ハロー法 ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに防カビ剤を加工 ●試験結果:カビの生育を認めない。 ※10 表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。

型 式	本体寸法 (cm)【幅・奥行・高さ】	本体質量 (kg)	加湿量 (mL/h) (50/60Hz)	タンク容量 (L)	消費電力 (W) (50/60Hz)	電気代 (円/月) (税込) (50/60Hz)
HLC-1230	41.0×21.0×41.5	約4.8 (水を除く)	約500/460 (温風強+加湿連続運転時)	約4.0	1,130/1,100 (温風強運転時)	約30.5/29.7

製造元：日立コンシューマ・マーケティング(株)



安全に関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。●水槽部やタンクの水は水道水を使い、毎日新しい水と入れ替えてください。●本体水槽部は1週間に1〜2回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。●水槽部を掃除しないでそのまま使用を続けると、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

ハイブリッド式加湿器

気化 + 温風で効率よく加湿



●操作パネル



HLF-502

オープン価格*

加湿目安		加湿量 (mL/h) ※1	
木造住宅	プレハブ洋室	50Hz	60Hz
約8.5畳 (14.0m ²) まで	約14畳 (23.0m ²) まで	500	485

※1 強連続運転時


見やすい 暗がりでも水量ははっきり
光る「水タンク」

給水用の水タンクをLEDライトで照らし、水量をお知らせ。長めの加湿を行う前など薄暗いお部屋でも水量が見やすく、就寝中の水切れ防止に役立ちます。
(モードによってはLEDライトを消灯します。)



清潔 お手入れラクラク
抗菌※2 防カビ※3 加湿フィルター

抗菌※2防カビ※3処理したフィルターを採用。また、お手入れ簡単な引き出し式の加湿トレイを採用しています。



- 「アレルキャッチャー」採用吸気フィルター
- タンクの底までお掃除ラクラク「大口径水タンク」
- 「転倒OFFスイッチ」

別売品 ●ハイブリッド式加湿器・フィルター気化式加湿器 交換用加湿フィルター

HLF-502F	HLF-72F	HLF-52F
ハイブリッド式加湿器 (HLF-500/501/502用)	フィルター気化式加湿器 (HLF-72/73用)	フィルター気化式加湿器 (HLF-50/52用)
希望小売価格 1,900円 (税別)	希望小売価格 3,100円 (税別)	希望小売価格 2,500円 (税別)

■加湿フィルターの交換目安 HLF-502F：約12ヶ月／HLF-72F・HLF-52F：約6ヶ月
※1日の使用期間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、2週間に1回お手入れをした場合の目安。※定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。※水質、使用環境によって加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

※ハイブリッド式加湿器は室温によって加湿量が変化します。また周囲の湿度が高いときは加湿量が減少する場合があります。※適用床面積は日本電機工業会規格 (JEM1426) に基づいた目安です。但し、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は日本電機工業会規格 (JEM1426) に基づき、20℃・30%で測定しています。※幼児の近くや不安定な置き場所で使わないで下さい。使用中や使用直後に持ち運ばないで下さい。 ※2 ●試験機関：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法：統一試験法 (JIS L 1902) ●抗菌方法と場所：加湿フィルターに抗菌剤を加工 ●試験結果：99.9%除去 ※3 ●試験機関：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法：ハロー法 ●抗菌方法と場所：加湿フィルターに防カビ剤を加工 ●試験結果：99.9%除去

型 式	本体寸法 (cm) [幅・奥行・高さ]	本体質量 (kg)	加湿量 (mL/h) (50/60Hz)	タンク容量 (L)	消費電力 (W) (50/60Hz)	電気代 (円/h) (税込) (50/60Hz)
HLF-502	39.0×17.0×39.0	約4.2 (水を除く)	約500/485 (強連続運転時)	約3.8	320 (強連続運転時)	約8.6 (強連続運転時)
HLF-350	34.5×23.5×22.7	約3.1 (電源コード・水を除く)	約350 (連続運転時)	約4.0	320 (連続運転時)	約8.6 (連続運転時)

製造元：日立コンシューマ・マーケティング (株)

安全に関する
ご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●水槽部やタンクの水は水道水を使い、毎日新しい水と入れ替えてください。●本体水槽部は1週間に1～2回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。●水槽部を掃除しないですそのまま使用を続けると、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。
[スチーム式加湿器] 吹出口に触ったり、顔などを近づけるとやけどのおそれがあります。また、転倒すると熱湯がこぼれますので、幼児の近くに置かないでください。不安定な置き場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。

スチーム式加湿器

在庫限り

スタイリッシュにお部屋を快適加湿



ホワイト (W)



ブラック (B)

●操作パネル



HLF-350

オープン価格*

加湿目安		加湿量 (mL/h) ※4
木造住宅	プレハブ洋室	50/60Hz
約6畳 (10.0m ²) まで	約10畳 (16.0m ²) まで	350

※4 連続運転時

見やすい 暗がりでも水量ははっきり
光る「水タンク」

給水用の水タンクをLEDライトで青色に照らし、水量をお知らせ。長めの加湿を行う前など薄暗いお部屋でも水量が見やすく、就寝中の水切れ防止に役立ちます。また、給水が必要な状態ではLEDランプは赤色に変わります。



【青色点灯】 【赤色点灯】

便利 快適湿度がわかる
湿度サイン

お部屋の快適湿度がわかる湿度サイン (緑色点灯) を搭載しています。



- 「アレルキャッチャー」採用吸気フィルター
- タンクの底までお掃除ラクラク「大口径水タンク」
- 「転倒OFFスイッチ」

●スチーム式加湿器交換用スケールフィルター

HLF-350SF
スチーム式加湿器 (HLF-350用)
希望小売価格 300円 (税別)

石油ファンヒーター

製造元：(株)トヨトミ

無駄な燃焼を抑えて、あったか生活。

ウォームホワイト (W)



ウォームシルバー (S)

LC-SL53F

メーカー希望小売価格 **75,000円** (税別)

ウォームホワイト (W)



ウォームシルバー (S)

LC-SL36F

メーカー希望小売価格 **55,000円** (税別)



ホワイト (W)

LC-S33G

オープン価格*



パッションレッド (R)

LC-SHB40F

メーカー希望小売価格 **44,000円** (税別)

エコ 前シーズンの残り灯油も
使える高耐久バーナー
エコバーナー

前シーズンの残り灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗以外で保管したり、結露水を含め、水が混入した場合は変質灯油や不純灯油 (水等混入した灯油) になります。変質灯油や不純灯油は絶対使用しないでください。



人の動きを感じして灯油節約

■人感センサー

- ①約5分間、人の動きがないと、自動的に弱燃焼。
- ②さらに約25分間、人の動きがないと、自動消火。
(自動消火後は再点火しません。)

- 離れた場所からかんたん操作「便利なりモコン付き」(LC-SL53F、LC-SL36Fのみ)
- 油漏れしにくい火災予防機能「こぼれま栓」



型 式	本体寸法 (cm) [幅・奥行・高さ] ※2	本体質量 (kg)	給油タンク (L)	暖房出力 (kW)	消費電力 (W) (50/60Hz)	電気代 (最大燃焼時) 円/h (税込) (50/60Hz)
LC-SL53F	55.0×32.75×44.5	約12.7	7.0	(最大) 5.25 (最小) 1.41	(最大) 21/21 (最小) 12/13	約0.6/約0.6
LC-SL36F	43.5×31.5×43.7	約11.0	7.0	(最大) 3.60 (最小) 1.02	(最大) 20/20 (最小) 12/13	約0.5/約0.5
LC-S33G	37.6×29.6×42.8	約7.7	5.0	(最大) 3.25 (最小) 0.79	(最大) 11/12 (最小) 5/6	約0.3/約0.3
LC-SHB40F	37.6×29.6×43.8	約9.5	5.0	(最大) 3.99※1 (最小) 0.79	(最大) 811/812※1 (最小) 5/6	約21.9/約21.9※1

※2 置台を含む

製造元：(株)トヨトミ

石油ストーブ

製造元：(株)トヨトミ

ニオイを抑えて、あったか暖房。



ブラック (B)

RC-W36G

メーカー希望小売価格 **34,800円** (税別)



ホワイト (W)

RC-S28G

メーカー希望小売価格 **29,800円** (税別)



木目 (M)

RS-G300

メーカー希望小売価格 **28,800円** (税別)



ホワイト (W)

RS-H29G

メーカー希望小売価格 **30,800円** (税別)

エコ 2段階で燃やすから
におい低減
ダブルクリーン

赤 熱 式：赤熱するので、遠赤外線が発生。じんわりとした暖かさが広がります。
白光炎式：1段目の赤熱式で燃えきらなかったニオイの元を白光炎式で燃やしきるのでニオイが少ない。



●ガラスに施した白い特殊コーティングが遠赤外線を発生します。(RC-W36G、RC-S28Gのみ)

- 消火時のイヤなニオイが少ない「ニオイセーブ消火」
- 電池がなくても点火できる「手回し点火」(RS-G300のみ)
- 芯を最後まで使いきる「でるでる芯」(RC-W36G、RC-S28G、RS-H29Gのみ)
- 油漏れしにくい火災予防機能「こぼれま栓」

型 式	本体寸法 (cm) [幅・奥行・高さ] ※2	本体質量 (kg)	給油タンク (L)	暖房出力 (kW)
RC-W36G	56.2×27.9×45.45	約10.0	4.0	(最大) 3.60 (最小) 2.16
RC-S28G	42.8×31.5×45.3	約7.6	3.6	(最大) 2.75 (最小) 1.65
RS-G300	56.2×27.9×45.45	約9.5	4.0	(最大) 3.01 (最小) 2.41
RS-H29 G	31.2×35.6×46.0	約7.5	3.6	(最大) 2.87 (最小) 2.44
RB-25F	38.8×38.8×47.45	約6.2	4.9	(最大) 2.50 (最小) 1.25

※2 置台を含む

製造元：(株)トヨトミ

安全に関する
ご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ガソリン使用禁止 石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。●スプレー缶厳禁 スプレー缶を、温風や蒸気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。●換気必要 石油ファンヒーター・石油ストーブはお部屋の空気を使って燃やす方式ですから、時々 (1時間に1～2回程度) 窓を開けて換気してください。



家具調こたつ

製造元：滝口木材（株）

和室・洋室どちらにも馴染む
スタンダードデザイン

約120×80cm
HRK-1203
オープン価格*

約105×75cm
HRK-1053
オープン価格*

収納に便利な
脚折タイプ

約80×80cm
HOK-803
オープン価格*

パーソナルルームに
カジュアルタイプ

約75×75cm
HSK-753
オープン価格*

約60×60cm
HSK-603
オープン価格*

こたつ布団

製造元：（株）オリエント繊維



掛布団：【表地】（柄部）ポリエステル60% 綿40%（無地部）ポリエステル100%【裏地】ポリエステル100%
敷布団：【表地】ポリエステル60% 綿40%【裏地】ポリエステル100%



掛布団：【表地】（柄部）綿100%（無地部）ポリエステル100%【裏地】ポリエステル80% 綿20%
敷布団：【表地】綿100%【裏地】ポリプロピレン100%

【こたつ布団 適合サイズ表】

型 式	本体寸法 (cm) 【幅・奥行・高さ (総脚時)】	本体質量 (kg)	本体素材	消費電力 (W)	型 式	60×60	75×75	80×80	100×75	120×80	150×90
HRK-1203	120×80×37.5 (42.5)	約23.0	オーク突板・UV塗装	600	KF1210-20KS	○	○				
HRK-1053	105×75×37.5 (42.5)	約17.0	オーク突板・UV塗装	600	KF6423-22KS			○			
HOK-803	80×80×37.5 (42.5)	約12.5	オーク調化粧板および天然木・UV塗装	500	KF6423-26KS				○	○	
HSK-753	75×75×36.5 (41.0)	約11.0	オーク調化粧板および天然木・UV塗装	500	KF6423-30KS						○
HSK-603	60×60×36.5 (41.0)	約10.0	オーク調化粧板および天然木・UV塗装	500							

製造元：滝口木材（株）

製造元：（株）オリエント繊維

浴室暖房専用機

防水仕様

温度差のバリアフリーを実現



…浴室暖房専用機…
ゆとらいい
ふろ
ぽか

HBD-500S

オープン価格*（工事費別）



壁面取付タイプ
適用面積 目安 在来工法 ~1.0坪まで システムバス ~1.5坪まで



脱衣室暖房機

非防水仕様

トイレ※3、小部屋もポカポカ暖房



…脱衣室暖房機…
ゆとらいい
さら
ぽか

HDD-50S

オープン価格*（工事費別）



壁面取付タイプ
適用面積 目安 ~1.5坪まで



■「グラファイトヒーター」であったか、快適「暖房」運転

■送風で夏の入浴や入浴後もさわやか「涼風」運転※2


■消し忘れ防止などに役立つ「人感オート運転」

※1 JIS規格の防浸構造（IPX7）に適合。（水深1mに30分間水に浸しても、有害な影響が生じる量の水の侵入がない）

※2 冷房・換気機能はありません。

※3 汲み取り式トイレには取り付けできません。

入浴の時も・・・脱衣の時も・・・洗濯の時も・・・歯磨きの時も・・・



型 式	本体寸法 (cm) 【幅・奥行・高さ】	本体質量 (kg)	電源 (50/60Hz)	最大消費電力 (W) (50/60Hz)
HBD-500S	52.5×13.0×20.4	約3.7	単相交流100V	1220/1220
HDD-50S	52.5×13.0×20.4	約3.7	単相交流100V	1220/1220

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

安全に関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどのおそれがあります。

浴室乾燥暖房機

1台5役。お風呂場を快適空間に。



…浴室乾燥暖房機…
ゆとらいい
ふろ
ぽか

HBK-1250SK

オープン価格*（工事費別）



グラファイトヒーター	人感オート運転※4
予備暖房	入浴暖房
乾燥	涼風※5
節電乾燥	24時間換気
風乾燥	換気



…浴室乾燥暖房機…
ゆとらいい
ふろ
ぽか

HBK-1250ST

オープン価格*（工事費別）



グラファイトヒーター	人感オート運転※4
予備暖房	入浴暖房
乾燥	涼風※5
節電乾燥	24時間換気
風乾燥	換気

単相交流 200V 仕様



…浴室乾燥暖房機…
ゆとらいい
ふろ
ぽか

HBK-2250ST

オープン価格*（工事費別）



PTCセラミックヒーター	人感オート運転※4
グラファイトヒーター	入浴暖房
予備暖房	乾燥
節電乾燥	24時間換気
風乾燥	換気

ご購入する上での注意事項 ●機密性や断熱の悪い浴室では、性能が十分発揮できない場合があります。特にモルタル・タイル壁、窓が大きいなどの在来工法の浴室は、システムバスに比べて断熱性能が著しく低い場合があります。室温が上昇しにくくなります。したがってシステムバスへの設置の場合と比べて性能が大きく劣ることがあります。

安全に関する
ご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。●消費電力が1kW以上の機器は定格20A以上の電源ブレーカーに直接接続してお使いください。火災の原因となります。



警告

●本機の電源コードおよび端子は絶対に切断しないでください。漏電・感電や火災のおそれがあります。●据付、電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者に相談ください。一般の方の電気工事は法律で禁じられています。●電気容量の制限などにより、容量アップできない場合がありますのでご注意ください。●アースを確実に取付け、漏電遮断器を設置してください。●工事完了後は確実に作動することを確認してください。

●浴室乾燥暖房機及び浴室暖房専用機は電源ブレーカー一結タイプのため、コンセントは使用できません。

※詳しくは専用のカタログをご覧ください。

浴室乾燥暖房機は消費生活用製品安全法に基づき平成21年4月1日よりスタートした「長期使用製品安全点検制度」の該当製品です。この法律はご購入時に所有者登録を行い、所定の点検期間に点検（有償）を受けることが求められています。詳しくは日立長期使用家電相談窓口へお問い合わせください。また弊社ホームページでも制度についての紹介を行っております。浴室暖房専用機及び脱衣室暖房機は、制度対象外商品です。

フリーダイヤル **0120-145-458**

受付時間 9:00～17:30 / 携帯電話、PHSからもご利用できます
（土・日・祝日および年末年始は休ませていただきます）
ホームページ http://kadenfan.hitachi.co.jp/lng_tenken/

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。