

環境に配慮したモノづくりに取り組んでいます。

製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO<sub>2</sub>削減に貢献。  
また、生産活動では、エネルギー使用の効率化や有害物質の削減を推進しています。

# HITACHI

Inspire the Next

## 暖房器具

総合カタログ 2018-秋～冬

シーズヒーター	電子コントロール毛布
ハロゲンヒーター	マルチクッション
セラミックファンヒーター	加湿セラミックファンヒーター
電気温風機	ハイブリッド式加湿器
電子コントロールカーペット	

HLU-3008

### 電気暖房器具については、次の点にご留意ください。

- 本カタログに掲載された製品は、日本国内仕様です。海外では使用できません。
- お使いにならない時や、外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 乳幼児やご自分で温度調節（または操作）できない方、皮膚感覚の弱い方等が使用されるときは、特に注意してください。
- コードは器具の中でもいたみやすいので引っ張ったり、手足でもてあそぶなどせず、ていねいに取り扱いってください。いたんだままお使いになりますと、火災・焼損の原因となりますので、時々点検してください。
- 電気ストーブ…燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。
- 暖房器の近くにスプレー缶（ハースプレー、スプレーのり、殺虫剤など）を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。
- ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。



#### 安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

電気暖房器具の愛情点検



#### 長年ご使用の暖房器の点検を！

シーズヒーター、ハロゲンヒーター、セラミックファンヒーター、電気温風機、電子コントロールカーペット、電子コントロール毛布、マルチクッション、加湿セラミックファンヒーター、ハイブリッド式加湿器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。



#### ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、時々運転しない時がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- タイマースイッチが途中で停止することがある。
- その他異常・故障がある。

#### ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

#### 保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

#### ■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談窓口

お客様相談センター TEL : **0120-8802-28**  
FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00～17:30（月～土）、9:00～17:00（日・祝日）／  
携帯電話、PHSからもご利用できます（年末年始は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

\*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

このカタログの記載内容は2018年9月現在のものです。 **LS-DK181**

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

この印刷物は環境に配慮して  
植物油インキを使用しています。



360°/ヒビ入  
ひとりひとりに、うれしい暮らしを

毎日が、気持ちいい。  
ポッカポカの  
快適生活。

HLC-R1030

HLH-SS1060

HLU-MC100

HLM-102MS

[hitachi-ls.co.jp](http://hitachi-ls.co.jp)

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



# 家中どこでもポッカポカの快適暖房

家族が集まる場所も、一人の空間も、ひとりひとりが気持ちよく快適に暮らしたい。  
そんな家族みんなの想いに応えて、快適暖房器具をいろいろ取り揃えました。  
リビング、ダイニング、ベッドルームに子ども部屋、  
キッチンや玄関、そして脱衣所にトイレ。  
家中どこでも「ポッカポカの快適プラン」です。

## Contents

### 電気ストーブ P3

すばやく暖めて、からだポッカポカ。

- シーズヒーター
- ハロゲンヒーター
- セラミックファンヒーター
- 電気温風機



### 電子コントロールカーペット P5

毛足たっぷり、やわらかな風合い。

- マイヤー調カーペット
- ヒーター単体タイプ



### 電子コントロール毛布 P7

足元をしっかり暖めてポッカポカ。

- 掛・敷両用タイプ
- 敷毛布タイプ



### 暖房小物 P9

シーンに合わせて手軽な暖かさ。

- マルチクッション(丸型)
- マルチクッション



### 加湿器 P10

暖房とセットでおすすめ、快適加湿。

- 加湿セラミックファンヒーター
- ハイブリッド式加湿器











HLU-3708



HLU-3008

マイヤー調カーペット | 極細繊維で、やさしい肌ざわりのカーペット

カバー  
カービング  
加工



HLU-3708  
オープン価格\*

3畳相当

カバー  
カービング  
加工



HLU-2708  
オープン価格\*

2畳相当

毛あしの長いタイプ

- カバー 抗菌・防臭加工 ※
- カバー裏面 クッション加工
- シャンプークリーニング可能
- カバー 水洗い可能
- コンパクト収納(12折り)
- 自動切タイマー(6時間)
- ダニ対策



- こたつ使用可能
- 暖房面積切替
- ヒーター部防水

※ 試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構  
試験方法：JIS L 1902：2015  
抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布  
試験結果：抗菌活性値2.0以上



HLU-3008  
オープン価格\*

3畳相当




HLU-2008  
オープン価格\*

2畳相当

- カバー裏面 クッション加工
- カバー 洗濯機洗い可能 ※
- コンパクト収納(12折り)
- 自動切タイマー(6時間)
- ダニ対策
- シャンプークリーニング可能
- カバー 水洗い可能
- こたつ使用可能
- 暖房面積切替
- ヒーター部防水

※ HLU-2008のみ(洗濯機容量6kg以上)

ヒーター単体タイプ



HHLU-3018  
オープン価格\*

3畳相当



HHLU-2018  
オープン価格\*

2畳相当

- こたつ使用可能
- 暖房面積切替
- ヒーター部防水
- 自動切タイマー(6時間)
- ダニ対策

カバーの特長

清潔

抗菌・防臭加工※

※ HLU-3708、HLU-2708のみ  
試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構  
試験方法：JIS L 1902：2015  
抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布  
試験結果：抗菌活性値2.0以上

- カバーの汚れは「シャンプークリーニング可能」
- コンパクトに収納できる「12折りタイプ」

ふんわり

カービング加工※1



目付量：約480g/m<sup>2</sup>(約1.6倍) ※2  
毛あしの長さ：約10mm(約2.0倍) ※2

※1 HLU-3708、HLU-2708のみ  
カービング加工とは、デザインの一部に  
切り込み、縁取りとして凹凸を作り、立体  
感を出す加工のことです。  
※2 HLU-3008、HLU-2008と比較

本体の特長

- 1人のときは半面だけ使える  
「暖房面積切替」
- 消し忘れが防げる  
「自動切タイマー(6時間)」



コントロール部：HLU-3708、HLU-2708、  
HLU-3008、HLU-2008、  
HHLU-3018、HHLU-2018

〈仕様一覧〉

	型 式	カバー寸法 (cm)	本体寸法 (cm)	カバー質量 (kg)	本体質量 (kg)	カバー材質	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円/h)(税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
マイヤー調	HLU-3708	約 200×240	約 195×235	約 3.4	約 4.1	ポリエステル100%	750 (半面 375)	約 12.2	約 45
	HLU-2708	約 180×180	約 176×176	約 2.3	約 2.8	ポリエステル100%	540 (半面 270)	約 8.9	約 45
	HLU-3008	約 200×240	約 195×235	約 2.7	約 4.1	ポリエステル100%	750 (半面 375)	約 12.2	約 45
	HLU-2008	約 180×180	約 176×176	約 1.9	約 2.8	ポリエステル100%	540 (半面 270)	約 9.5	約 45
ヒーター 単体タイプ	HHLU-3018	—	約 195×235	—	約 4.1	—	750 (半面 375)	約 12.2	約 45
	HHLU-2018	—	約 176×176	—	約 2.8	—	540 (半面 270)	約 9.5	約 45



安全に関する  
ご注意

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○低温やけどや、熱中症(脱水症状)などを起こすおそれがあります。○電子コントロールカーペットの上で、うたたねなどをして長時間直接肌にふれたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。○カーペットの表面温度は、一般社団法人日本電機工業会の測定法に基づき、室温20℃で一枚に広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です。○HHLU-3018、HHLU-2018はヒーター本体のみとなっています。ヒーター本体単独での使用はできません。必ずカバー(市販品)をかけて使用してください。(低温やけどや故障の原因)、カバー(市販品)は必ず「電子コントロールカーペット専用カバー」を使用してください。

▶ 節電のための上手な使い方

ひざかけの使用  
熱が逃げにくくなり、より暖かくなります。ただし、電気ひざかけは使用しないでください。  
エアコンの併用  
エアコンと電子コントロールカーペットを併用することで、エアコンの設定温度を下げても快適に過ごせます。  
フローリングの床などには  
フローリングの床でご使用になる時は、熱が床にとられて暖房効率が悪くなるおそれがあります。市販のフローリング用シートのご使用をおすすめします。

▶ 電子コントロールカーペットの耐荷重の目安

丸脚の場合

脚の太さ	直径3.0cm	3.5cm	4.0cm	6.0cm
テーブルの重さ	～28kg	～38kg	～50kg	～113kg

角脚の場合

脚の太さ	2.5cm	3.0cm	3.5cm	5.0cm
テーブルの重さ	～25kg	～36kg	～49kg	～100kg

- 1cm<sup>2</sup>あたり1kgを目安としています。脚の小さいソファなどは、脚の下にあて板をおすすめします。
- 脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。





HLM-102MS

## 掛・敷両用タイプ | 心地よい肌ざわりのマイクロファイバーでふんわり快眠



コントローラー



- マイクロファイバー
- 抗菌防臭加工 ※
- 洗える毛布
- 足ほっと配線
- 2時間切タイマー
- 室温センサー

**HLM-202MK** 約190×130cm  
オープン価格\*

### 清潔

ご家庭で丸洗いできる  
**洗える毛布**

ヒーターが入ったままで、手洗いはもちろんネットを使って洗濯機で丸洗いもOKです。

●ドライクリーニングは避け、必ず毛布洗いのできる洗濯機をご利用ください。

### ポッカポカ

頭寒足熱を考えた  
**足ほっと配線**※

足側のヒーター線が高密度になっているので、足もとをしっかり暖めて気持ちよくやすめます。

※ HLM-102MSは除く



イメージ図

足もと  
ポカポカ

なめらかな肌ざわり  
**ふんわり マイクロファイバー**※

マイクロファイバーは極細繊維の間にたっぷり空気を含むことで、ふんわりとした心地よい暖かさが続きます。さらとなめらかな肌ざわりで快適な眠りをサポートします。

※ HLM-202MK、HLM-102MSのみ



### 清潔

**抗菌・防臭加工**※

※ HLM-202MK、HLM-102MSのみ  
試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構  
試験方法：JIS L 1902:2015  
抗菌方法と場所：マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布  
試験結果：抗菌活性値2.0以上

● 室温に応じて温度を自動コントロール  
**「室温センサー」**

● 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利  
**「切タイマー」**※

※ HLM-202MK、HLM-102MSのみ

● 切り忘れ防止機能  
**「12時間自動切タイマー」**※

※ HLM-202MK、HLM-102MSのみ

## 敷毛布タイプ | シングルサイズベッドにぴったり



コントローラー



約200×100cm

**HLM-102MS**  
オープン価格\*

### 便利

しっかりと固定できる  
**敷パッドタイプ**

毛布裏面4隅にズレ防止用のゴム付きで、シングルベッドにぴったりです。



マイクロファイバー

抗菌防臭加工 ※

2時間切タイマー

敷パッドタイプ

洗える毛布

室温センサー

※ HLM-202MK、HLM-102MSのみ  
試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構  
試験方法：JIS L 1902:2015  
抗菌方法と場所：マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布  
試験結果：抗菌活性値2.0以上

## 掛・敷両用タイプ

大きめサイズの掛・敷両用毛布



コントローラー



- キトサン抗菌防臭加工 ※1
- 洗える毛布
- 足ほっと配線
- 室温センサー

**HLM-202SK** 約188×140cm  
オープン価格\*

## 敷毛布タイプ

敷毛布にぴったりなパーソナルサイズ、長さはしっかり足元まで



コントローラー



- キトサン抗菌防臭加工 ※1
- 洗える毛布
- 足ほっと配線
- 室温センサー

**HLM-102SS** 約160×80cm  
オープン価格\*

※1 HLM-202SK、HLM-102SS キトサン抗菌防臭加工について



**抗菌防臭加工**（繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。）

認証番号 16P07

一般社団法人繊維評価技術協議会

剤名：天然有機系（キトサン）＆有機系（第4アンモニウム塩）  
三菱ケミカル株式会社・ニューターフェルパークリン

試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構  
試験方法：JIS L 1902:2015  
抗菌方法と場所：抗菌成分（キトサン）をアクリルに練り込み  
試験結果：抗菌活性値2.2以上

〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm)	本体質量 (kg) <sup>※</sup>	本体素材	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円 / h) (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
HLM-202MK	約 190×130	約 2.3	ポリエステル100%	75	約 1.2	約 53
HLM-102MS	約 200×100	約 2.1	表地：ポリエステル100%、中綿：ポリエステル100%、 発熱布：たて糸 ポリエステル100%、よこ糸 ポリエステル70%・アクリル30%、裏地：ポリエステル100%	75	約 1.1	約 53
HLM-202SK	約 188×140	約 1.2	たて糸：ポリエステル100%、よこ糸：ポリエステル70%・アクリル30%	75	約 1.2	約 53
HLM-102SS	約 160×80	約 0.6	たて糸：ポリエステル100%、よこ糸：ポリエステル70%・アクリル30%	50	約 0.8	約 53

※ コントローラー除く



**安全に関する  
ご注意**

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○低温やけどのおそれがあります。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。





HLU-MC100

## マルチクッション（丸型）

いろいろなシーンで使えてふんわりあたたかい



HLU-MC100  
オープン価格\*



- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利「切タイマー」
- 「12時間自動切タイマー」で切り忘れ防止機能
- カバーがご家庭で丸洗い可能
- 抗菌防臭加工※1

※1 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902:2015 抗菌方法と場所：マイヤー生地地に抗菌加工剤を塗布 試験結果：抗菌活性値2.0以上

### 〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm)	本体質量 (kg)※	本体素材	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円 / h) (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
HLU-MC100	カバー：直径約63 / ヒーター部：直径約60	約0.6	ポリエステル100%	23	約0.6	約42
HLU-MK5	カバー：約41×41 / ヒーター部：約37×37	約0.4	ポリエステル100%	20	約0.3	約42

※ コントローラー 除く

	安全に関する ご注意	○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○低温やけどのおそれがあります。
--	---------------	---

## マルチクッション

使い方に合わせて暖かさいろいろ



HLU-MK5  
オープン価格\*



- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利「切タイマー」
- 「12時間自動切タイマー」で切り忘れ防止機能
- カバーがご家庭で丸洗い可能
- 抗菌防臭加工※2

※2 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902:2015 抗菌方法と場所：表面マイヤー生地および内側フリース生地地に抗菌加工剤を塗布 試験結果：抗菌活性値2.0以上  
※3 ふとんの中で使用する場合は、低温やけどのおそれがあるため、からだから離してご使用ください。

### 〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm) [幅・奥行・高さ]	本体質量 (kg)	本体素材	消費電力 (W)	電気代 (高目盛) (円 / h) (税込)	表面温度 (高目盛) (℃)
HLU-MC100	41.0×21.0×41.5	約4.8 (水を除く)	約500/460 (温風強+加湿連続運転時)	約4.0	1,130/1,100 (温風強運転時)	約30.5/29.7
HLF-502	39.0×17.0×39.0	約4.2 (水を除く)	約500/485 (強連続運転時)	約3.8	320 (強連続運転時)	約8.6 (強連続運転時)

※ コントローラー 除く

	安全に関する ご注意	○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○低温やけどのおそれがあります。
--	---------------	---

## 加湿器

### 加湿セラミックファンヒーター



暖房も加湿も  
これ一台

操作パネル



HLC-1230  
オープン価格\*

加湿目安		加湿量※	
木造住宅	コンクリート住宅	50Hz	60Hz
約8.5畳 (14.0m <sup>2</sup> ) まで	約14畳 (23.0m <sup>2</sup> ) まで	500 (mL/h)	460 (mL/h)

※ 温風：強+加湿連続運転時。

二重安全転倒OFFスイッチ (防災対応型)	
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ (押し棒式など) と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。	

### 「温風運転」「温風+加湿運転」 選べる 選べる運転コース

### お手入れラクラク 清潔 加湿フィルター



お手入れ簡単な引き出し式の加湿トレイを採用しています。

- 「HEPAフィルター」採用 吸気フィルター ※ 表示ランプが
- 連続運転約8時間 大容量 約4.0Lタンク 暗くなり、
- お休みに時に便利 減灯&消音※+切タイマー 操作音が消えます。

### 別売品 加湿セラミックファンヒーター・ハイブリッド式加湿器 交換用加湿フィルター

加湿セラミックファンヒーター HLC-1230用 HLC-14F	ハイブリッド式加湿器 HLF-502用 HLF-502F	加湿フィルターの交換目安 HLC-14F:約18ヶ月/HLF-502F:約12ヶ月 ●1日の使用期間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、2週間に1回お手入れをした場合の目安。●定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。●水質、使用環境によって加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。
希望小売価格 2,500円 (税別)	希望小売価格 1,900円 (税別)	

○加湿セラミックファンヒーター・ハイブリッド式加湿器は、室温によって加湿量が変化します。また周囲の湿度が高いときは加湿量が減少する場合があります。○適用床面積は一般社団法人日本電機工業会規格 (JEM1426) に基づいた目安です。ただし、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は一般社団法人日本電機工業会の規格 (JEM1426) に基づき、20℃・30%で測定しています。○幼児の近くや不安定な置き場所で使わないでください。使用中や使用直後に持ち運ばないでください。

### ▶ 暖房の目安 (寒冷地を除く)

【HLC-1230】

断熱材

木造住宅

コンクリート住宅

なし

約3畳 (4.5㎡) まで

約4畳 (6.3㎡) まで

50mm

約5畳 (7.9㎡) まで

約8畳 (11.8㎡) まで

1㎡当たり必要W数の計算基準

構造

木造住宅

コンクリート住宅

断熱材 (mm)

なし

50

なし

50

1㎡当たり (W)

244

140

174

93

加湿セラミックファンヒーターの暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65㎡として (50Hzを基準として) 算出しています。

### 〈仕様一覧〉

型 式	本体寸法 (cm) [幅・奥行・高さ]	本体質量 (kg)	加湿量 (mL/h) (50/60Hz)	タンク容量 (L)	消費電力 (W) (50/60Hz)	電気代 (円/h) (税込) (50/60Hz)
HLC-1230	41.0×21.0×41.5	約4.8 (水を除く)	約500/460 (温風強+加湿連続運転時)	約4.0	1,130/1,100 (温風強運転時)	約30.5/29.7
HLF-502	39.0×17.0×39.0	約4.2 (水を除く)	約500/485 (強連続運転時)	約3.8	320 (強連続運転時)	約8.6 (強連続運転時)

	安全に関する ご注意	○ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。○水槽部やタンクの水は水道水を使い、毎日新しい水と入れ替えてください。○本体水槽部は1週間に1~2回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。○水槽部を掃除しないでそのまま使用を続けると、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。
--	---------------	---

### ハイブリッド式加湿器



気化+温風で  
効率よく加湿

操作パネル



HLF-502  
オープン価格\*

加湿目安		加湿量※	
木造住宅	コンクリート住宅	50Hz	60Hz
約8.5畳 (14.0m <sup>2</sup> ) まで	約14畳 (23.0m <sup>2</sup> ) まで	500 (mL/h)	485 (mL/h)

※ 強連続運転時。

二重安全転倒OFFスイッチ (防災対応型)	
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ (押し棒式など) と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。	

### 暗がりでも水量ははっきり 見やすい 光る「水タンク」

給水用の水タンクをLEDライトで照らし、水量をお知らせ。長めの加湿を行う前など薄暗いお部屋でも水量が見やすく、就寝中の水切れ防止に役立ちます。  
(モードによってはLEDライトを消灯します。)



- お手入れラクラク 加湿フィルター
- タンクの底までお掃除ラクラク大口径水タンク
- 「アレレキャッチャー」採用 吸気フィルター