



ひとりひとりに寄り添い、暮らしをじっくり見つめて、
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、
新しいハピネスに「ハロー!」と出会える暮らしをつくります。


▶ 暖房の目安 (寒冷地を除く)

【HLH-SS1070】【HLH-HS307】			【HLC-R1040】			【HLC-1230】			1m ² 当たり必要W数の計算基準			
断熱材	木造住宅	コンクリート住宅	断熱材	木造住宅	コンクリート住宅	断熱材	木造住宅	コンクリート住宅	構造	木造住宅	コンクリート住宅	
なし	約3量 (4.1m ²) まで	約4量 (5.7m ²) まで	なし	約3量 (4.5m ²) まで	約4量 (6.3m ²) まで	なし	約3量 (4.5m ²) まで	約4量 (6.3m ²) まで	断熱材 (mm)	なし	50	なし
50mm	約4.5量 (7.1m ²) まで	約7量 (10.8m ²) まで	50mm	約5量 (7.9m ²) まで	約8量 (11.8m ²) まで	50mm	約5量 (7.9m ²) まで	約8量 (11.8m ²) まで	1m ² 当たり (W)	244	140	174



暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1量=1.65m²として (50Hzを基準として) 算出しています。

電気暖房器具については、次の点にご留意ください。

- 本カタログに掲載された製品は、日本国内仕様です。海外では使用できません。
- お使いにならない時や、外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 乳幼児やご自分で温度調節 (または操作) できない方、皮膚感覚の弱い方等が使用されるときは、特に注意してください。
- コードは器具の中でもいたみやすいので引張り、手足でもあそぶなどせず、ていねいに取り扱ってください。いたんだままお使いになりますと、火災・焼損の原因となりますので、時々点検してください。
- 電気ストーブ…燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。
- 暖房器の近くにスプレー缶 (ヘアースプレー、スプレーのり、殺虫剤など) を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。
- ベットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。


**安全に関するご注意**

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからご覧いただけます。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

電気暖房器具の愛情点検
人と社会と技術の調和


長年ご使用の暖房器の点検を!

●シーズヒーター、ハロゲンヒーター、セラミックファンヒーター、電気温風機、電子コントロールカーペット、電子コントロール毛布、マルチクッション、加湿セラミックファンヒーター、ハイブリッド式加湿器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

**愛情点検**

ご使用の際、このような症状はありませんか?
●スイッチを入れても、時々運転しない時がある。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●運転中に異常な音や振動がする。●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。●タイマースイッチが途中で停止することがある。●その他異常・故障がある。

ご使用中
このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。


■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉

TEL:0120-8802-28
FAX:0120-3121-34


携帯電話からもご利用できます。
〈発信者番号通知のお願い〉
「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>
・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

受付時間 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日・祝日)
(年末年始を除く)

**表示を正しく**
家電公取協会員
当社は、適正な表示を推進しています。

このカタログの記載内容は
2020年9月現在のものです。
GLS-DK201

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。


信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ハピネス
ひとりひとりに、うれしい暮らしを

HITACHI

Inspire the Next

暖房器具

総合カタログ 2020-秋冬

- シーズヒーター
- ハロゲンヒーター
- セラミックファンヒーター
- 電気温風機
- 電子コントロールカーペット
- 電子コントロール毛布
- マルチクッション
- 加湿セラミックファンヒーター
- ハイブリッド式加湿器

HLH-SS1070

毎日が、気持ちいい。
ポッカポカの
快適生活。

HLC-R1040

HLH-HS307



商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

シーズヒーター

遠赤外線で足元までしっかりあったか



ハロゲンヒーター


つけた瞬間からすばやくあったか



衝撃に強い

シーズヒーター採用


シーズヒーターは衝撃に強く、水がかかっても割れにくい構造です。



暖めたい向きに調節できる

左右角度調節約130°

ストーブの向きを手動で約130°の範囲で簡単に変わられます。



お好みに合わせて選べる

3段階運転切替

1,000Wの強運転、670Wの中運転、330Wの弱運転と、シーンに合わせたあたたかさが選べます。

つけた瞬間からあたたかい

ハロゲンの光であったかスタート

ハロゲンヒーターはスイッチONと同時にすばやく熱を発してパワフルに暖めはじめる速暖性の高い暖房器具です。


手などが近づきすぎると自動で停止

モーション感知センサー

センサーで障害物を感知すると電源ランプが点滅し、運転を停止します。（作動目安：約3秒）



検知範囲



イメージ図

手などが近づきすぎると自動で停止

モーション感知センサー

センサーで障害物を感知すると電源ランプが点滅し、運転を停止します。（作動目安：約3秒）



検知範囲



イメージ図

HLH-SS1070

オープン価格* 在庫品限り

消費電力：1,000W-500W-切

遠赤外線シーズヒーター採用

左右角度調節(手動)

二重安全転倒OFFスイッチ(防災対応型)

二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ(押し棒式など)と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。



操作パネル



- コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」
- 立ったままで操作できる「上面ダイヤル」
- 3時間オートオフ機能付き

〈仕様一覧〉

本体寸法 (cm) [幅・奥行・高さ]	30.9×30.9×65.8 (スイッチつまみ含まず)
本体質量 (kg)	約 3.1
消費電力 (W)	1,000
電気代 (円 /h) (税込)	約 27

HLH-HS307

オープン価格* 在庫品限り

消費電力：1,000W-670W-330W-切

ハロゲンヒーター採用

二重安全転倒OFFスイッチ(防災対応型)

二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ(押し棒式など)と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。



操作パネル



- コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」
- 立ったままで操作できる「上面ダイヤル」
- 3時間オートオフ機能付き

〈仕様一覧〉

本体寸法 (cm) [幅・奥行・高さ]	33.0×22.1×43.8 (スイッチつまみ含まず)
本体質量 (kg)	約 2.3
消費電力 (W)	1,000
電気代 (円 /h) (税込)	約 27



安全に関する
ご注意

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電でご利用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にを押して動かし、可燃物に接触させて火災になるおそれがあります。ロボット掃除機を使用する際は、使用を中止し、電源プラグを

源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。○初めともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。○ロボット掃除機が、使用中にシーズヒーターやハロゲンヒーターコンセントから抜いてください。

セラミックファンヒーターコンパクトで持ち運びも便利



コンパクトだから

いろいろな場所で活躍



トイレなどのスポット暖房に



脱衣所などのスポット暖房に



書斎などの足元暖房に

お好みに合わせて選べる

2段階運転切替

2段階の温風切替で、500Wの弱運転と1000W※の強運転から選べます。コンパクトながら、キッチンや子ども部屋の暖房まで使えます。


※50Hz時。(60Hz時は950W)

イヤなニオイを消臭

消臭フィルター*1

トイレや脱衣所などのニオイがこもりやすい場所でも使えます。

※OU=臭いの強度を示し、臭気に含まれる単一成分の濃度をその成分の検知閾で割った値(混合臭の場合は個々(単一成分)の和で算出)



HLC-R1040

オープン価格* 在庫品限り

消費電力: 1,000W※-500W-切
※50Hz時。(60Hz時は950W)

二重安全転倒OFFスイッチ (防災対応型)

二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ(押し棒式など)と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。



操作パネル



- ムダな電力を抑える
人感センサー搭載
- 8時間オートオフ機能付き

〈仕様一覧〉

本体寸法 (cm) [幅・奥行・高さ]	26.0×13.0×38.0
本体質量 (kg)	約 2.9
消費電力 (W)	1,000
電気代 (円 /h) (税込)	約 27

別売品 交換用消臭フィルター HLC-R1040用

HLC-RF1 希望小売価格 2,800円 (税別)

電気温風機スポット暖房にぴったりなコンパクト電気温風機



軽量・コンパクト

らくらく持ち運び、スポット暖房



トイレなどのスポット暖房に



脱衣所などのスポット暖房に



書斎などの足元暖房に

温度調節ができる

ルームサーモ付き

ルームサーモの働きで、室温を「低」約5℃～「高」約35℃※まで温度調節ができます。また、室温に関係なく続けて温風を使用するときは「連続」で運転できます。

※ 床面90cm×90cm、高さ180cmの部屋。

風向きを上下に調節可能

風向ルーバー

本体が転倒したら通電を停止する

転倒OFFスイッチ (押し棒式)

HLT-67

オープン価格* 在庫品限り

消費電力: 600W-切

TOREPOKA




操作パネル



〈仕様一覧〉

本体寸法 (cm) [幅・奥行・高さ]	17.2×13.4×24.9 (スイッチつまみ含まず)
本体質量 (kg)	約 1.4
消費電力 (W)	600
電気代 (円 /h) (税込)	約 16.2



安全に関する
ご注意

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外にご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

使用しないでください。○初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。

*1 ○試験機関：関西ラボラトリー株式会社 ○試験方法：ISO17299-5に基づいて2.5Lの模擬排泄臭を4つ作製する。容積372Lのステンレス製試験容器の中央に小型ファンを停止して、5分後、30分後の容器内部の臭気を捕集し、におい識別装置(島津製作所製：FF-2A)にてOU (Odor Unit) を測定する。消臭率は次式によって算出。
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なります。
○【電気代】：電力料金目安単価27円/kWh (税込)。2014年4月改訂。


の攪拌ファンを設置する。試験容器を密閉し、作成したガスを全量 (10L) 注入する。ガス注入後、攪拌ファンを60秒間稼働させて試験容器のガス濃度を均一にする。攪拌
○脱臭方法：消臭フィルター (HLC-RF1) による 対象：ISO17299-5に基づいて作成した模擬排泄臭。
消臭率 (%) = $\frac{\text{初期のOU}-\text{ファンヒーター運転後のOU}}{\text{初期のOU}} \times 100$

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

マイヤー調カーペット

HLU-3708GX

オープン価格*	在庫品限り
3畳相当	
消費電力：750W	




カバーの特長

ふんわり	HLU-3708GX・HLU-2708GX
------	-----------------------

カービング加工*1

目付量：約480g/m²（約1.6倍）※
毛あしの長さ：約10mm（約2.0倍）※
※ HLU-3008CX、HLU-2008CXと比較



本体の特長

切り忘れ防止機能	全タイプ共通
----------	--------

「自動切タイマー（6時間）」

1人のときは半面だけ使える	全タイプ共通
---------------	--------

「暖房面積切替」



コントロール部：HLU-3708GX、HLU-2708GX、HLU-3008CX、HLU-2008CX

HLU-2708GX

オープン価格*	在庫品限り
2畳相当	
消費電力：540W	



毛あしの長いタイプ

カバー 抗菌・防臭加工*2
カバー 裏面クッション加工
カバー シャンプークリーニング可能
カバー 水洗い可能
コンパクト収納（12折り）
こたつ使用可能
自動切タイマー（6時間）
暖房面積切替
ダニ対策
ヒーター部防水

清潔で心地よい	HLU-3708GX・HLU-2708GX
---------	-----------------------

抗菌・防臭加工*2

- カバーの汚れは「シャンプークリーニング可能」
- コンパクトに収納できる「12折りタイプ」

カバー 裏面クッション加工
カバー シャンプークリーニング可能
カバー 洗濯機洗い可能*3
カバー 水洗い可能
コンパクト収納（12折り）
こたつ使用可能
自動切タイマー（6時間）
暖房面積切替
ダニ対策
ヒーター部防水

ヒーター単体タイプ

HHLU-S3020

オープン価格*
3畳相当
消費電力：740W



本体の特長

電源コードの向きを変えられる

「90°フリーターン」

コントローラ部の電源コードが約90°可変できるため、断線する可能性を軽減します。

HHLU-S3020・HHLU-S2020



HHLU-S2020

オープン価格*
2畳相当
消費電力：520W



お好みのカバーで使える

90°フリーターン電源コード
コンパクト収納（12折り）
こたつ使用可能
2時間・4時間切タイマー
自動切タイマー（6時間）
暖房面積切替
電力1/2運転
ひかえめ運転
ダニ対策
ヒーター部防水

2時間・4時間から選べる	HHLU-S3020・HHLU-S2020
--------------	-----------------------

「切タイマー」



コントロール部：HHLU-S3020、HHLU-S2020

〈仕様一覧〉

	HLU-3708GX	HLU-2708GX	HLU-3008CX	HLU-2008CX	HHLU-S3020	HHLU-S2020
カバー寸法（cm）	約 200×240	約 180×180	約 200×240	約 180×180	—	—
本体寸法（cm）	約 195×235	約 176×176	約 195×235	約 176×176	約 195×235	約 176×176
本体質量（kg）（カバー／本体）	約 3.4／約 4.1	約 2.3／約 2.8	約 2.7／約 4.1	約 1.9／約 2.8	—／約 4.2	—／約 3.0
消費電力（W）（全面／半面）	750／375	540／270	750／375	540／270	740／370	520／260
電気代（高目盛）（円／h）（税込）	約 12.2	約 8.9	約 12.2	約 9.5	約 13.0	約 9.5
表面温度（高目盛）（℃）	約 45	約 45	約 45	約 45	約 45	約 45

節電のための上手な使い方

ひざかけの使用・・・・・・・・・・ 熱が逃げにくくなり、より暖かくなります。ただし、電気ひざかけは使用しないでください。
エアコンの併用・・・・・・・・・・ エアコンと電子コントロールカーペットを併用することで、エアコンの設定温度を下げてでも快適に過ごせます。
フローリングの床などには・・・ フローリングの床でご使用になる時は、熱が床にとられて暖房効率が悪くなるおそれがあります。
市販のフローリング用シートのご使用をおすすめします。

電子コントロールカーペットの耐荷重の目安

丸脚の場合					角脚の場合			
脚の太さ	直径3.0cm	直径3.5cm	直径4.0cm	直径6.0cm	脚の太さ	2.5cm	3.0cm	3.5cm
テーブルの重さ	～28kg	～38kg	～50kg	～113kg	テーブルの重さ	～25kg	～36kg	～49kg
●1cm ² あたり1kgを目安としています。脚の小さいソファーなどは、脚の下にあて板をおすすめします。●脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。								

掛・敷両用タイプ

HLM-202MKRX

オープン価格*	在庫品限り
掛・敷両用【約190×130cm】	
消費電力：75W	



マイクロファイバーでふんわり快眠

マイクロファイバー	抗菌防臭加工*1
足ほっと配線	洗える毛布
室温センサー	2時間切タイマー
自動切タイマー(12時間)	

なめらかな肌ざわり

HLM-202MKRX・HLM-102MSRX

マイクロファイバー

マイクロファイバーは極細繊維の間にたっぷりと空気を含むことで、ふんわりとした心地よい暖かさが続きます。さらっとなめらかな肌ざわりで快適な眠りをサポートします。



清潔で心地よい

HLM-202MKRX・HLM-102MSRX

抗菌・防臭加工*1


頭寒足熱を考えた

HLM-202MKRX・HLM-103SS・HLM-203SK

足ほっと配線

足側のヒーター線が高密度になっているので、足もとをしっかりと暖めて気持ちよくやすめます。

足もと
ポカポカ



イメージ図

敷パッドタイプ

HLM-102MSRX

オープン価格*	在庫品限り
敷パッドタイプ【約200×100cm】	
消費電力：75W	



シングルサイズベッドにぴったり

敷パッドタイプ	マイクロファイバー
抗菌防臭加工*1	洗える毛布
室温センサー	2時間切タイマー
自動切タイマー(12時間)	

しっかりと固定できる

HLM-102MSRX

敷パッドタイプ

毛布裏面4隅にズレ防止用のゴム付きで、シングルベッドにぴったりです。



ご家庭で丸洗いできる

全タイプ共通

洗える毛布

ヒーターが入ったままで、手洗いはもちろんネットを使って洗濯機で丸洗いもOKです。

- ドライクリーニングは避け、必ず毛布洗いのできる洗濯機をご利用ください。
- ドラム式洗濯機で洗わないでください。ヒーターを傷めたり、故障の原因となります。

掛・敷両用タイプ

HLM-203SK

オープン価格*
掛・敷両用【約188×140cm】
消費電力：75W



コントローラー

大きめサイズの掛・敷両用毛布

キトサン抗菌防臭加工*2	足ほっと配線
洗える毛布	おやすみ予熱
自動速暖	室温センサー
自動切タイマー(12時間)	

天然素材で清潔に

HLM-203SK・HLM-103SS

キトサン抗菌・防臭加工*2

就寝時に効率よく暖める

HLM-203SK・HLM-103SS

「おやすみ予熱」

就寝前に最適な「4」で運転を開始し、その後設定された値に移行します。(就寝中の設定値は1-3を推奨します)

すばやく暖めて快適

HLM-203SK・HLM-103SS

「自動速暖」

通電開始後約60分間、自動的に設定目盛よりも高い温度で暖めることで、設定温度に早く到達することができます。(従来自社比) 自動速暖の解除はできません。

敷毛布タイプ

HLM-103SS

オープン価格*
敷毛布タイプ【約160×80cm】
消費電力：50W



コントローラー

敷毛布にぴったりなパーソナルサイズ

キトサン抗菌防臭加工*2	足ほっと配線
洗える毛布	おやすみ予熱
自動速暖	室温センサー
自動切タイマー(12時間)	

室温に応じて温度を自動コントロール

全タイプ共通

「室温センサー」

コントローラー内蔵のセンサーにより、室温が変化しても、毛布の温度をお好みの設定目盛に保つように自動調整します。

切り忘れ防止機能

全タイプ共通

「自動切タイマー(12時間)」

コントローラーに12時間自動「切」タイマーを内蔵。電源「入」後、12時間経過すると自動的に通電を停止します。

〈仕様一覧〉

	HLM-202MKRX	HLM-102MSRX	HLM-203SK	HLM-103SS
本体寸法 (cm)	約 190×130	約 200×100	約 188×140	約 160×80
本体質量 (kg)*3	約 2.3	約 2.1	約 1.2	約 0.6
消費電力 (W)	75	75	75	50
電気代 (高目盛) (円 / h) (税込)	約 1.2	約 1.1	約 1.4	約 0.9
表面温度 (高目盛) (℃)	約 53	約 53	約 53	約 53



安全に関する
ご注意

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用し

*1 ○試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ○試験方法：JIS L 1902：2015 ○抗菌方法と場所：マイヤー生地抗菌加工剤を塗布 ○試験結果：○試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ○試験方法：JIS L 1902：2015 ○抗菌方法と場所：抗菌成分(キトサン)をアクリルに練り込み ○試験結果：価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ○カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。 ○【電気代】：電力料金目安単価

ないでください。○低温やけどのおそれがあります。

抗菌活性値2.0以上 *2 キトサン抗菌防臭加工について 抗菌活性値2.2以上 *3 コントローラー除く ★オープン 27円/kWh (税込)。2014年4月改訂。



抗菌防臭加工 (繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。)

認証番号 16P07

一般社団法人繊維評価技術協議会

剤名：天然有機系(キトサン) & 有機系(第4アンモニウム塩)

三菱ケミカル株式会社・ニューターフェルパークリン

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

