




■仕 様 (HFK-VH770／HFK-V330)

型式		HFK-VH770		HFK-V330
本体色		<div></div> <div>シャンパンゴールド (N)</div>	<div></div> <div>パールピンク (P)</div>	<div></div> <div>スイートライラック (V)</div>
機能	ふとん乾燥	● のびるひろがるふとん乾燥アタッチメント		● ふとん乾燥アタッチメント
	ふとん乾燥時間/ふとん暖め時間(約)	(シングル)綿以外30分 綿40分/10分・5分(足もと)※		(シングル)綿以外38分 綿47分/15分※
	デオドラント乾燥	●		—
	くつ乾燥	● デオドラント乾燥対応		●
	衣類乾燥	●		●
	ダニ対策	●		●
	おまかせ運転(温風温度コントロール)	●		—
仕様	定格電圧	AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz
	消費電力	最大680W		最大680W
	安全装置	温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ		温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ
	外形寸法	(幅):28.3cm(奥行):21.2cm(高さ):33.8cm		(幅):28.3cm(奥行):20.6cm(高さ):33.8cm
	本体質量(約)	4.3kg(付属品収納時)		4.0kg(付属品収納時)
	電源コード長さ(約)	1.9m		1.9m
	吸気フィルター	アレルキャッチャーフィルター、HEPAフィルター		アレルキャッチャーフィルター
	付属品	●のびるひろがるふとん乾燥アタッチメント ●デオドラント乾燥対応くつ乾燥アタッチメント ●ふとん乾燥アタッチメントホルダー ●ふとん乾燥機専用デオドラント剤(6包入り)		●ふとん乾燥アタッチメント ●くつ乾燥アタッチメント ●ふとん乾燥アタッチメントホルダー

別売品	衣類乾燥カバー HFK-CD200	日立ふとん乾燥機専用デオドラント剤(12包入り) DHF-01
	希望小売価格：4,200円(税別) (価格は2016年11月現在) ●乾 燥 容 量：約1kg (使用可能ハンガー：45×70cm以下) ●乾燥の目安：Tシャツ3枚・ハンカチ3枚・Yシャツ2枚・ トランクス3枚・くつ下3足・フェイスタオル3枚 乾燥する前の衣類の重さ、生地の大きさにより少なくなる場合があります。	希望小売価格：1,500円(税別) (価格は2016年11月現在) ●有 効 回 数：1包あたりデオドラント乾燥2～3回 (使用し続けると香りはうすくなります) ●保 存 期 間：未開封／約2年 開封後／約6ヶ月


※ シングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合。当社調べ、使用条件により異なります。

**安全に関するご注意**

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！

●ふとん乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

**愛情点検**

ご使用の際、このような症状はありませんか？  
●スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。●運転中に異常な音や振動がある。●本体ケースが変形していたり、異常に熱い。●焦げ臭いにおいがする。●その他の異常や故障がある。

▶

**ご使用中止**  
このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。  
●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。  
●「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL：0120-8802-28  
FAX：0120-3121-34

受付時間 9：00～17：30 (月～土)、9：00～17：00 (日・祝日)  
携帯電話、PHSからご利用できます  
(年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

\*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。  
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



# ふとん乾燥機

2016-11

快適速乾でふかふかの心地よさ  
マットを使わずスピード乾燥。

速乾・速暖

デオドラント乾燥

アレル物質対策

オールインワン収納

日立ふとん乾燥機

アツとドライ



HFK-VH770 HFK-V330

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



# 冬はすばやく暖かに、夏はカラッと快適に。

## 1 すみずみまですばやく乾かし、暖める。

「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付けてふとんの間にセットするだけで、すみずみまでスピード乾燥。

※1 シングルサイズ(綿ふとん以外)、室温20℃、湿度約65%の場合。  
当社調べ、使用条件により異なります。  
※2 シングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合。  
当社調べ、使用条件により異なります。

速乾・速暖

ふとん乾燥 約30分<sup>※1</sup>

足もと暖め 約5分<sup>※2</sup>

(HFK-VH770)

## 2 手軽に芳香消臭 & アレル物質対策。

(HFK-VH770)

専用のデオドラント剤を使用すれば、温風と共にさわやかな香りをふとん内にひろげます。さらにHEPAフィルターと、アレルキャッチャーフィルターによる2つのフィルターでうれしいアレル物質対策。

HEPA  
フィルター



アレルキャッチャー  
フィルター

日立ふとん乾燥機

アツとドライ



HFK-VH770



HFK-V330

## 3 オールインワン収納で使用後もすっきり。

付属品をすべて本体に入れられるオールインワン収納だから、アタッチメントやホースがむき出しにならず、ホコリなどの付着を防ぎます。

(HFK-VH770)

(HFK-VH770)


[イメージ図]



# すみずみまですばやく乾かし、暖める。

マットを使わず簡単セット、さらに自動で温風温度をコントロール。

マットのいらない「ふとん乾燥アタッチメント」は、左右、前方向にのびて、ふとんをすばやく均一乾燥。  
ホースにセットするだけで準備完了。ふとんのサイズも選びません。



【イメージ図】

## 「3Dブロー方式」でスピード乾燥。


のびる、ひろがる「ふとん乾燥アタッチメント」は、13ヶ所の吹き出し口から温風を上下、左右、前後に吹き出す「3Dブロー方式」。  
敷きふとんと掛けふとんを同時に、しかも均一にスピード乾燥します。

スピード  
ふとん乾燥  
※1  
約**30分**

足もと  
暖め  
※2  
約**5分**

敷きふとんの暖まりイメージ (シングル、ふとん乾燥約30分の場合) ※3

(HFK-VH770)



暖まりイメージは、運転時間経過直後に掛けふとんを外した状態で撮影したものです。

※1 シングルサイズ(綿ふとん以外)、室温20℃、湿度約65%の場合。当社調べ、使用条件により異なります。

※2 シングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合。当社調べ、使用条件により異なります。

※3 室温20℃、湿度約65%、ポリエステル50%、羊毛50%ふとんシングル1組の場合。当社調べ、使用条件により異なります。

## 手軽に「ふとん乾燥アタッチメント」をセット&収納。

「ふとん乾燥アタッチメント」は、出し入れ簡単な“しんせつ設計”。ホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけ。マットを使わないので手間がなく、本体に戻せば収納完了です。

「ふとん乾燥アタッチメント」セットの手順



本体から取り出す。



「ふとん乾燥アタッチメント」をのばします。ロングホースと接続し、ふとんにセット。



## おまかせコースでいつでも快適。(HFK-VH770)

夏は涼しくクールダウン、冬は暖かくほかに、室温※4を検知して自動で送風を調節するので、快適な仕上がりになります。

おまかせコース暖まり工程



送風時間の目安

室温※4	送風時間
約25℃以上	約15分
約15℃～25℃未満	約10分
約15℃未満	約1分

※4 ふとん乾燥機本体の周囲温度となります。※5 最初の送風1分を含んだ時間になります(設定時間の詳細はP8参照)。




# 手軽に芳香消臭<sup>※1</sup> & アレル物質対策。

## デオドラント乾燥で、ふとんを芳香消臭<sup>※1</sup>

ヒノキチオール配合の専用デオドラント剤（スズランの香り）を「ふとん乾燥アタッチメント」にセット。温風と共にふとん内をさわやかな香りで消臭し、ニオイの質を改善します。<sup>※1</sup>



[イメージ図]

官能試験による快・不快度評価<sup>※1</sup>

デオドラント剤投入口

お試し用としてデオドラント剤は6包付属しています。

## 2つのフィルター方式でアレル物質対策。(HFK-V330はアレルキャッチャーフィルターのみ)

### HEPAフィルター

花粉やダニ<sup>※3</sup>などのアレル物質や、ウイルス<sup>※4</sup>を抑制し、抗菌<sup>※5</sup>・防カビ<sup>※6</sup>効果があります。

### アレルキャッチャーフィルター

ダニの死がいや花粉<sup>※7</sup>などのアレル物質を吸着して分解します。



※1 ■実使用したふとん乾燥の実証結果ではありません。●試験機関：株式会社島津テクノリサーチ ●試験方法：敷きふとんサイズ60×90cm、掛けふとんサイズ75×95cm(材質：ポリエステル100%)にふとん乾燥30分+送風1分運転を行い、官能試験、TD-GCMS分析により検証 ●着臭物質：ジアセチル、2-ノネナール(敷きふとんに着臭した中高年の体臭成分を想定) ●試験結果：デオドラント乾燥による快・不快度評価の臭質/約2ランク改善 ふとん乾燥による臭気強度：約2ランク低減 ●報告書番号：KC-79683


\*日立ふとん乾燥機専用デオドラント剤以外は使用しないでください。

\*使用中気分が悪くなったり、香りを強く感じる場合には、本体の運転を止め、すみやかに換気をしてください。


※2 定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上集じん。JIS Z 8122に規定されたHEPAフィルター単体での性能であり、乾燥時の除去性能とは異なります。※3 ●試験機関：住化エンビロサイエンス株式会社 ●試験方法：ELISA法によるアレルゲン低減化率測定試験 ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに抗アレルゲン剤を加工 ●試験結果：99%以上抑制 ※4 ●試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法：ウイルス浮遊液による不活化試験 ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに抗ウイルス剤を加工 ●試験結果：99%以上抑制 ※5 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：菌液吸収法 (JIS L 1902) ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに抗菌剤を加工 ●試験結果：静菌活性値2.0以上 ※6 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：ハロー試験 ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに防カビ剤を加工 ●試験結果：カビの生育を認めない ※7 ●試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法：各精製アレル物質の除去率を、ELISAキットを用いた測定法で確認 ●試験結果：アレル物質除去率 スギの花粉：平均99%以上 ダニの死がい：平均82%

# オールインワン収納で、使用後もすっきり。

アタッチメントやホースをすべて本体に入れられるオールインワン収納。寝具に使用する付属品に、ホコリなどが付着するのを防ぎます。



[イメージ図]

くつ乾燥  
アタッチメントふとん乾燥  
アタッチメントふとん乾燥  
アタッチメント  
ホルダー

## 本体のタテ・ヨコ置きとロングホースで、さまざまなふとんに対応します。

ベビーサイズからダブルサイズまで、さらにタテヨコ自在に置けるので、家の中のふとんはこれ1台におまかせ。さらに、本体も含めて約90cmの伸縮自在のロングホースで、高さのあるベッドにも簡単にセットできます。ハンドル付きなので持ち運びもラクラク。



ベビーベッド使用イメージ



ダブルサイズベッド使用イメージ



床敷きふとん使用イメージ

約90cm  
本体高さ含む



# 快適速乾を実現する高機能モデル。



シャンパンゴールド (N)

パールピンク (P)

**速乾・速暖**

ふとん乾燥 **約30分** ※1

足もと暖め **約5分** ※2

**電気代 約9.2円** ※4  
綿ふとん以外 (シングル) の場合



## HFK-VH770 オープン価格★

- 乾燥容量：ふとん1組 (上下各1枚)
- 所要時間：(しっかりコース) ふとん乾燥／約30分※1 ダニ対策※1・衣類乾燥※3／約120分 (低温コース) ふとん乾燥／約70分※1 衣類乾燥※3／約150分

※1 シングルサイズ (綿ふとん以外)、室温20℃、湿度約65%の場合。当社調べ、使用条件により異なります。  
 ※2 シングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合。当社調べ、使用条件により異なります。  
 ※3 洗濯機で十分に脱水し、室温20℃、湿度約60～70%の場合。乾燥容量約1kg。当社調べ、使用条件により異なります。  
 ※4 電力料金目安単価27円/kWh (税込) にて計算。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

のびる  
ひろがる

## ふとん乾燥アタッチメント。低温コースでふとんにやさしく乾燥。

上下、左右、前後に温風がひろがり、3Dブロー方式ですばやく均一に乾燥。



**ふとん 低温コース**  
約50℃以下の温風


**衣類・くつ 低温コース**  
約40℃以下の温風

## 湿ったくつも、乾燥＆芳香消臭。

「くつ乾燥アタッチメント」を使って、雨で濡れたくつや洗ったくつの乾燥ができます。専用デオドラント剤を使えば芳香消臭効果も得られます。さらに、布や革など、くつの素材に合わせて温風と低温を選択可能。



表示例 「しっかりコース」綿ふとん以外設定時




時間表示ディスプレイ(LED)

コース選択ボタン

運転 切/入ボタン

## 設定時間早見表

乾燥時間のセットがわかりやすい「設定時間早見表」をふとん乾燥アタッチメントに貼付しました。  
 乾燥したいふとんのサイズ、くつの種類などに応じた設定時間が確認できます。



- おまかせコース** 運転終了まで温風温度を調節。また、室温※5が高いときは長めの送風でふとんを冷まし、低いときは短めの送風でふとん内を温かく仕上げます。
- しっかりコース** 運転終了まで温風が出ます。スピード仕上げに最適。
- ダニ対策コース** 運転終了まで温風が出ます。しっかりダニ対策※6ができます。
- 低温コース** 運転中にヒーター出力を切り替えます。熱に弱いふとんや衣類、くつなどを乾燥させたいときに使用。

※5 ふとん乾燥機本体の周囲温度となります。  
 ※6 シングル・ベビー・キッズサイズは120分1回運転、セミダブル・ダブルサイズはまくら側・足もと側で各120分運転。

ふとん乾燥時間（単位：分）					
コース	種類	設定時間			
		シングル	セミダブル	ダブル	ベビー・キッズ
おまかせ	羽・羊毛	35	95		35
	綿	45			
しっかり	羽・羊毛	30	90		30
	綿	40			
ダニ対策	羽・羊毛・綿	120			
低温	羽・羊毛	70	130		70
	綿	100			
暖め	羽・羊毛・綿	10	20		10
暖め(足もと)	羽・羊毛・綿	5	10		5

衣類・くつ乾燥時間

温風	上ばき・運動くつ	30・60・90・120
	衣類	120
低温	革・合皮・ビニールくつ	30・60・90・150
	衣類	150

衣類・くつ乾燥時間				
温風	上ばき・運動くつ	30・60・90・120		
	衣類	120		
低温	革・合皮・ビニールくつ	30・60・90・150		
	衣類	150		

## 雨の日、花粉の季節の部屋干しもお手軽乾燥。

「ふとん乾燥アタッチメント」を本体にセットするだけ。温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。雨の日や花粉の季節の部屋干しに最適です。

(洗濯機で十分に脱水し、室温20℃、湿度60～70%の場合。)  
 乾燥容量約1kg。当社調べ、使用条件により異なります。

乾燥容量 約1kg	○使用可能ハンガー: 45×70cm以下
乾燥の目安	Tシャツ2枚・ハンカチ3枚・Yシャツ2枚・トランクス2枚・くつ下2足

\*乾燥する前の衣類の重さ、生地の大きさにより少なくなる場合があります。

カバー  
いらずで  
便利






# 機能を厳選したベーシックモデル。



スイートライラック(V)




## HFK-V330 オープン価格★

- 乾燥容量: ふとん1組(上下各1枚)
- 所要時間: (冬コース) ふとん乾燥/約38分<sup>※1</sup> ダニ対策<sup>※1</sup>・衣類乾燥<sup>※3</sup>/約120分 (節電コース) ふとん乾燥/約60分<sup>※1</sup> 衣類乾燥<sup>※3</sup>/約150分

※1 シングルサイズ(綿ふとん以外)、室温20℃、湿度約65%の場合。当社調べ、使用条件により異なります。  
 ※2 シングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合。当社調べ、使用条件により異なります。  
 ※3 洗濯機で十分に脱水し、室温20℃、湿度約60~70%の場合。乾燥容量約1kg。当社調べ、使用条件により異なります。  
 ※4 電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて計算。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

## ふとん乾燥アタッチメント。

上下、左右、前後に温風がひろがり、3Dブロー方式ですばやく均一に乾燥。



## 湿ったくつも、温風・送風乾燥。

「くつ乾燥アタッチメント」を使って、雨や洗濯などで濡れたくつの乾燥も可能。運動くつや上ばきは温風、革や合皮、ビニールくつなどは送風で乾かせます。




くつ乾燥アタッチメント




## 節電コースで電気代を節約。

節電コースを選ぶことで消費電力を抑えながら、ふとん乾燥・くつ乾燥・衣類乾燥が可能。「冬コース」「温風コース」に比べて消費電力量を約20%<sup>※5</sup>節約できます。



羽・羊毛ふとんシングルを乾燥した場合(室温20℃・湿度約65%時)



※5 冬コース設定時との比較において。冬コース設定時(約38分)に比べて約60分と長くなります。

表示例 「冬コース」綿ふとん以外設定時



## 設定時間早見表

乾燥時間のセットがわかりやすい「設定時間早見表」をふとん乾燥アタッチメントに貼付しました。乾燥したいふとんのサイズ、くつの種類などに応じた設定時間が確認できます。

- 夏コース** 設定時間終了後約30分間送風運転します。ふとんの乾燥や乾燥後の熱気を取り除くときに使用。
- 冬コース** 運転終了まで温風が出ます。ふとんを乾燥するときに使用。
- 節電コース** 電気代を節約したいときに使用。マイコン制御により消費電力量を約20%<sup>※6</sup>低減します。
- ダニ対策コース** 運転終了まで温風が出ます。しっかりダニ対策<sup>※7</sup>ができます。

※6 冬コース・温風コース設定時との比較。室温20℃、湿度約65%の場合。当社測定、当社基準による。使用条件により異なります。  
 ※7 シングル・ベビー・キッズサイズは120分1回運転、セミダブル・ダブルサイズはまくら側・足もと側で各120分運転。



ふんと乾燥

設定時間早見表

単位: 分

コース	夏・冬 (夏コースは+30 送風)	暖め	節電	ダニ対策		
種 類	羽・羊毛	綿	羽・羊毛	綿	羽・羊毛・綿	
シングル	38	47	15	60	75	120
セミダブル	120		30	150		
ダブル						
ベビー・キッズ	38	15	60			

乾燥(くつ・衣類)

単位: 分

コース	温風		送風	節電			
種 類	上ばき	運動くつ	衣類	革・合皮・ ビニールくつ	上ばき	運動くつ	衣類
設定時間	30	60	120	30	60	90	150
	60	120	120	90	120	150	150

くつ乾燥は「くつ乾燥アタッチメント」、衣類乾燥は「衣類乾燥カバー」を使用してください。

## 雨の日や花粉の季節の部屋干しに最適。

「ふとん乾燥アタッチメント」を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。

(洗濯機で十分に脱水し、室温20℃、湿度60~70%の場合。)  
 乾燥容量約1kg。当社調べ、使用条件により異なります。

乾燥容量 約1kg	○使用可能ハンガー: 45×70cm以下
乾燥の目安	Tシャツ2枚・ハンカチ3枚・Yシャツ2枚・ トランクス2枚・くつ下1足

\*乾燥する前の衣類の重さ、生地の大きさにより少なくなる場合があります。

カバー  
いらずで  
便利

