

総合カタログ 2023-①

商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ゆとらいふシリーズで、快適空間。



浴室乾燥暖房機
HBK-2250SK

▶P6

壁面取付タイプ	
防水仕様	
グラファイトヒーター	PTCセラミックヒーター
人感オート運転※1	
単相交流200V仕様	
予備暖房	入浴暖房
乾燥	涼風※2
節電乾燥	24時間換気
風乾燥	換気

浴室乾燥暖房機
HBK-1250SK

▶P5

壁面取付タイプ	
防水仕様	
グラファイトヒーター	PTCセラミックヒーター
人感オート運転※1	
単相交流100V仕様	
予備暖房	入浴暖房
乾燥	涼風※2
節電乾燥	24時間換気
風乾燥	換気

浴室乾燥暖房機
HBK-2250ST

▶P6

天井埋込タイプ	
防水仕様	
グラファイトヒーター	PTCセラミックヒーター
人感オート運転※1	
単相交流200V仕様	
予備暖房	入浴暖房
乾燥	涼風※2
節電乾燥	24時間換気
風乾燥	換気

浴室乾燥暖房機
HBK-1250ST

▶P5

天井埋込タイプ	
防水仕様	
グラファイトヒーター	PTCセラミックヒーター
人感オート運転※1	
単相交流100V仕様	
予備暖房	入浴暖房
乾燥	涼風※2
節電乾燥	24時間換気
風乾燥	換気

浴室暖房専用機
HBD-500S

▶P7

壁面取付タイプ	
防水仕様	
グラファイトヒーター	
人感オート運転	
単相交流100V仕様	
暖房	涼風※3

脱衣室暖房機
HDD-50S


▶P8

壁面取付タイプ	
非防水仕様	
グラファイトヒーター	
人感オート運転	
単相交流100V仕様	
暖房	涼風※3

※1 入浴暖房、涼風、24時間換気のみ。
※2 冷房機能はありません。
※3 冷房・換気機能はありません。


オールシーズン、便利で快適に。

暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・涼風・換気の1台5役で、季節に合わせて使う事ができます。浴室が便利で快適な空間に生まれ変わります。



浴室や脱衣室の温度差をおさえて快適入浴。

冬季の室内では暖房している部屋としていない部屋とでは温度の差が大きくなります。入浴時には寒い浴室や脱衣室を暖めることで温度差のバリアフリーを行い快適な入浴ができます。



浴室乾燥暖房機

壁面取付タイプ

天井埋込タイプ



高性能ヒーター&ファンで パワフル運転。

浴室のリフォームにおすすめ！
オールシーズンすばやく快適。

1台5役で、 オールシーズン大活躍！

遠赤外線効果で
暖かい

グラファイト
ヒーター

用途に合わせて
選べる

充実の
乾燥機能

人の動きを感知して
自動運転

人感
オート運転



※写真はイメージです。


1 暖房

すばやく体をあたため快適に入浴できます。


「グラファイトヒーター」

「グラファイトヒーター」は電源を入れると、すばやく温度が立ち上がります。
さらに、赤外線の照射量が多く体の芯まで暖めます。

●暖房運転照射前／照射後比較



暖房運転照射前



暖房運転約10分後

すばやく浴室をポカポカ

遠赤外線効果で体も
ポカポカ

2 7 12 17 22 27 32 37 42℃

*当社調べ。[測定条件]室温:10℃
面積:1坪システムバス
照射時間:約10分

予備暖房 入浴前の暖めに

寒い季節の入浴も、朝のシャワーも、予備暖房で浴室はポカポカ。

入浴暖房 入浴中の暖めに

入浴中には、送風(弱)の入浴暖房がおすすめです。

2 衣類乾燥

充実の乾燥機能で浴室をカラッと乾燥

「シロッコファン」

循環力

時間で約25回※1、浴室内の空気を送風・換気する能力をもつ高効率大型ファン採用。洗濯物や浴室をすばやくカラッと乾燥します。

乾燥 はやく乾かしたい方に

グラファイトヒーター+温風、換気ですばやく乾燥。
忙しい時の衣類乾燥や、浴室乾燥におすすめです。

節電乾燥 電気代が気になる方に

送風と換気での乾燥と、運転完了一時間前には
グラファイトヒーター+温風で仕上げ乾燥し、
冬でもカラッと乾燥します。
「乾燥」より時間は長くなりますが、経済的です。

3 浴室乾燥

低騒音

送風量が安定するシロッコファン。しかも、低騒音※2も実現しました。

※1 換気(強)運転時、1時間換気回数[浴室面積:1坪システムバス
(160.0×160.0×220.0cm)]

※2 換気(強)運転時、40dB[(騒音事例:図書館の中)
(乾燥(強)運転時、47dB)]

風乾燥 電気代が気になる方に

ヒーターを使わない送風と換気のための乾燥です。
夏や湿度の低い日に、おすすめです。

長雨や花粉の
多い季節に
とっても便利！




乾燥運転イメージ

4 涼風


送風&換気で夏場の入浴をさわやかに

涼風 心地よい風で快適に *冷房機能はありません。

送風と換気で、夏の入浴もさわやかに。体が濡れている時に風が当たると涼しく感じます。



涼風運転をしないで5分シャワーを浴びた場合



涼風運転をしながら5分シャワーを浴びた場合

浴室の温度上昇を
おさえます

送風&換気で全身さわやか

*当社調べ。
[測定条件]室温:35℃ 面積:1坪システムバス
送風、換気時間:約5分

25 30 35 40 45℃

5 換気

24時間換気対応でいつでもクリーンですっきり

24時間換気 湿気を外に排出

24時間換気運転で、浴室をクリーンに保ちます。

換気 湿気を外に排出

浴室はいつでもすっきり。湿った空気を入れ替えます。

設定時や入浴中で使い分けできる2つのリモコン。

メインリモコン

見やすい大きな液晶表示と色分けされたわかりやすいボタン。

液晶表示

大きく見やすい液晶表示で運転状態がわかりやすい。

リモコンホルダー

マグネット式のワンタッチホルダーで簡単にリモコンを脱着できます。


入浴中に便利
防水仕様



サブリモコン

コンパクトで、持ち運びが楽なサブリモコン付。浴槽に浸かりながらでも使える防水仕様。

入浴中に便利
防水仕様



※ JIS規格の防浸構造 (IPX7) に適合。
(水深1mに30分間浸しても、有害な影響が生じる量の水の浸入がない。)

浴室のリフォームにおすすめ。

壁面取付タイプ

防水仕様

グラファイトヒーター

人感オート運転※1

単相交流100V仕様

予備暖房

入浴暖房

乾 燥

涼 風※2

節電乾燥

24時間換気

風乾燥

換 気

適用面積目安

在来工法
~1.0坪まで

システムバス
~1.5坪まで

浴室乾燥暖房機
ゆとるほが

ふろほが



防水仕様 ※3

メインリモコン

防水仕様 ※3

サブリモコン

浴室乾燥暖房機

HBK-1250SK

オープン価格* 工事費別

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1 入浴暖房、涼風、24時間換気のみ。 ※2 冷房機能はありません。
※3 JIS規格の防浸構造 (IPX7) に適合。(水深1mに30分間浸しても、有害な影響が生じる量の水の浸入がない。)

見た目すっきりの天井埋込タイプ。

天井埋込タイプ

防水仕様

グラファイトヒーター

人感オート運転※1

単相交流100V仕様

予備暖房

入浴暖房

乾 燥

涼 風※2

節電乾燥

24時間換気

風乾燥

換 気

適用面積目安

システムバス
~1.5坪まで

浴室乾燥暖房機
ゆとるほが

ふろほが



防水仕様 ※3

メインリモコン

防水仕様 ※3

サブリモコン

浴室乾燥暖房機

HBK-1250ST


オープン価格* 工事費別

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1 入浴暖房、涼風、24時間換気のみ。 ※2 冷房機能はありません。
※3 JIS規格の防浸構造 (IPX7) に適合。(水深1mに30分間浸しても、有害な影響が生じる量の水の浸入がない。)

ハイパワー200Vタイプで素早くしっかり暖めます。

グラファイトヒーターとPTCセラミックヒーターをダブルで搭載。
真冬の寒さや広い浴室でも快適に入浴できます。



ダブルヒーター搭載でさらに速暖。

壁面取付タイプ

防水仕様

グラファイトヒーター PTCセラミックヒーター

人感オート運転※1

単相交流200V仕様

予備暖房

入浴暖房

乾 燥

涼 風※2

節電乾燥

24時間換気

風乾燥

換 気


適用面積目安

在来工法
~1.5坪まで

システムバス
~1.5坪まで

浴室乾燥暖房機
ゆとるほが

ふろほが



防水仕様 ※3

メインリモコン

防水仕様 ※3

サブリモコン

浴室乾燥暖房機

HBK-2250SK

オープン価格* 工事費別

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1 入浴暖房、涼風、24時間換気のみ。 ※2 冷房機能はありません。
※3 JIS規格の防浸構造 (IPX7) に適合。(水深1mに30分間浸しても、有害な影響が生じる量の水の浸入がない。)

ダブルヒーター搭載の天井埋込タイプ。

天井埋込タイプ

防水仕様

グラファイトヒーター PTCセラミックヒーター

人感オート運転※1

単相交流200V仕様

予備暖房

入浴暖房

乾 燥

涼 風※2

節電乾燥

24時間換気

風乾燥

換 気

適用面積目安

システムバス
~1.5坪まで

浴室乾燥暖房機
ゆとるほが

ふろほが



防水仕様 ※3

メインリモコン

防水仕様 ※3

サブリモコン

浴室乾燥暖房機

HBK-2250ST

オープン価格* 工事費別

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1 入浴暖房、涼風、24時間換気のみ。 ※2 冷房機能はありません。
※3 JIS規格の防浸構造 (IPX7) に適合。(水深1mに30分間浸しても、有害な影響が生じる量の水の浸入がない。)

浴室暖房専用機

壁面取付タイプ

コンパクトでも 快適暖房。

グラファイトヒーターと
温風で浴室を
暖めます。

※写真はイメージです。

遠赤外線効果で
暖かい

グラファイト
ヒーター

人の動きを感知して
自動運転

人感
オート運転

壁面取付タイプ

防水仕様

グラファイトヒーター

人感オート運転

単相交流100V仕様

暖房

涼風※1

※1 冷房・換気機能はありません。

※2 JIS規格の防浸構造 (IPX7) に適合。
(水深1mに30分間浸しても、有害な影響が
生じる量の水の浸入がない。)

適用面積目安	
在来工法 ~1.0坪まで	システムバス ~1.5坪まで

浴室暖房専用機...
ゆとるいび ふろ
ぽか

浴室暖房専用機 HBD-500S


人感オート運転

浴室の人の動きを感知して、自動で運転開始・停止をします。
消し忘れの防止にもなります。

人感センサー感知エリア



横から見た図



上から見た図

暖房


暖房 浴室の暖めに

グラファイトヒーターで、あったか快適。弱・強2段階の
風量切り替えが可能。

涼風

涼風 心地よい風で快適に

送風で、夏の入浴もさわやかに。体が濡れている時に風が
当たると涼しく感じます。*冷房・換気機能はありません。



防水仕様 ※2



リモコン



電源コード
(棒端子接続)タイプ

オープン価格* 工事費別

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

脱衣室暖房機

壁面取付タイプ

トイレ、※1 小部屋も ポカポカ暖房。

脱衣室にも、温度差の
バリアフリーを実現。

※写真はイメージです。

遠赤外線効果で
暖かい

グラファイト
ヒーター

人の動きを感知して
自動運転

人感
オート運転

壁面取付タイプ

非防水仕様

グラファイトヒーター

人感オート運転

単相交流100V仕様

暖房

涼風※3

※1 汲み取り式トイレには取付できません。

※2 湯気や油や洗剤などが飛散するような場所には、
絶対に取り付けしないでください。

※3 冷房・換気機能はありません。

※4 JIS規格の防浸構造 (IPX7) に適合。(水深1mに
30分間浸しても、有害な影響が生じる量の水の浸入がない。)


適用面積目安	
~1.5坪まで	

脱衣室暖房機...
ゆとるいび ふろ
ぽか

脱衣室暖房機 HDD-50S

オープン価格* 工事費別

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



防水仕様 ※4



リモコン



電源プラグ
(コンセント差込)タイプ

設置場所色々

トイレ※1やキッチン※2、小部屋なども家中あたたかに。



※1
トイレ



※2
キッチン



書斎



洗面所

●写真は本体を設置したイメージプラン例です。

人感オート運転

脱衣室の人の動きを感知して、自動で運転開始・停止をします。
消し忘れの防止にもなります。

暖房

暖房 脱衣室や小部屋の暖めに

グラファイトヒーターで、あったか快適。弱・強2段階の
風量切り替えが可能。

涼風

涼風 心地よい風で快適に

送風で、夏のお風呂あがりもさわやかに。体が濡れている
時に風が当たると涼しく感じます。

*冷房・換気機能はありません。

仕様

浴室乾燥暖房機 ■HBK-1250SK[壁面取付タイプ]／■HBK-1250ST[天井埋込タイプ]／■HBK-2250SK[壁面取付タイプ]■HBK-2250ST[天井埋込タイプ] オープン価格★ 工事費別

		型式名	HBK-1250SK		HBK-1250ST		HBK-2250SK		HBK-2250ST	
		運転状態	強運転時	弱運転時	強運転時	弱運転時	強運転時	弱運転時	強運転時	弱運転時
機能	予備暖房	消費電力(W) (50/60Hz)	1220/1225	1215/1215	1225/1225	1215/1215	2430/2490	2300/2320	2400/2400	2300/2300
		送風風量(m³/時) (50/60Hz)	180/180	110/110	170/190	120/110	170/180	120/120	170/170	120/120
		騒音(dB) (50/60Hz)※1	45/45	31/31	44/47	33/32	46/47	37/37	44/44	33/33
	入浴暖房	消費電力(W) (50/60Hz)	1215/1215	615/615	1215/1215	615/615	2300/2320	1240/1250	2300/2300	1250/1250
		送風風量(m³/時) (50/60Hz)	110/110	110/110	120/110	120/110	120/120	120/120	120/120	120/120
		騒音(dB) (50/60Hz)※1	31/31	31/31	33/32	33/32	37/37	37/37	33/33	33/33
	乾燥	消費電力(W) (50/60Hz)	1245/1250	1230/1230	1250/1255	1230/1230	2450/2520	2330/2340	2400/2400	2300/2300
		換気風量(m³/時) (50/60Hz)	140/140	80/75	180/200	100/100	160/160	100/95	180/180	100/100
		送風風量(m³/時) (50/60Hz)	180/180	110/110	170/190	120/110	170/180	120/120	170/170	120/120
		騒音(dB) (50/60Hz)※1	46/46	33/32	44/47	36/35	47/48	38/38	44/44	35/35
	節電乾燥	消費電力(W) (50/60Hz)	43/49→1245/1250	32/31→1230/1230	50/56→1250/1255	31/32→1230/1230	55/73→2450/2520	36/37→2330/2340	48/55→2400/2400	34/34→2300/2300
		換気風量(m³/時) (50/60Hz)	140/140	80/75	180/200	100/100	160/160	100/95	180/180	100/100
		送風風量(m³/時) (50/60Hz)	180/180	110/110	170/190	120/110	170/180	120/120	170/170	120/120
		騒音(dB) (50/60Hz)※1	46/46	33/32	44/47	36/35	47/48	38/38	44/44	35/35
	風乾燥	消費電力(W) (50/60Hz)	43/49	32/31	50/56	31/32	54/71	36/37	48/55	34/34
		換気風量(m³/時) (50/60Hz)	140/140	80/75	180/200	100/100	160/160	100/95	180/180	100/100
		送風風量(m³/時) (50/60Hz)	180/180	110/110	170/190	120/110	170/180	120/120	170/170	120/120
		騒音(dB) (50/60Hz)※1	46/46	33/32	44/47	36/35	47/48	38/38	44/44	35/35
	涼風	消費電力(W) (50/60Hz)	43/49	32/31	50/56	31/32	54/71	36/37	48/55	34/34
		換気風量(m³/時) (50/60Hz)	140/140	80/75	180/200	100/100	160/160	100/95	180/180	100/100
		送風風量(m³/時) (50/60Hz)	180/180	110/110	170/190	120/110	170/180	120/120	170/170	120/120
		騒音(dB) (50/60Hz)※1	46/46	33/32	44/47	36/35	47/48	38/38	44/44	35/35
	24時間換気	消費電力(W) (50/60Hz)	19/18		17/17		19/18		18/18	
		換気風量(m³/時) (50/60Hz)	80/75		100/100		100/95		100/100	
騒音(dB) (50/60Hz)※1		31/30		30/30		33/32		30/30		
換気	消費電力(W) (50/60Hz)	24/26	19/18	26/30	17/17	26/31	19/18	26/28	18/18	
	換気風量(m³/時) (50/60Hz)	140/140	80/75	180/200	100/100	160/160	100/95	180/180	100/100	
	騒音(dB) (50/60Hz)※1	40/40	31/30	38/40	30/30	43/43	33/32	38/38	30/30	
本体	適用面積目安(システムバス)	～1.5坪								
	適用面積目安(在来工法)	～1.0坪			－		～1.5坪		－	
	取付可能開口寸法(mm)(丸穴)	φ100※2～φ250			－		φ100※2～φ250		－	
	取付可能開口寸法(mm)(角穴)	100※2×100～250×480			280×400～300×425 (天井高さ170以上)		100※2×100～250×480		280×400～300×425 (天井高さ170以上)	
	寸法(mm)幅×奥行×高さ	536×245×306			505×363×228		536×246×306		505×363×228	
	質量(kg)	約7.0			約6.6		約7.5		約7.1	
	ヒーター方式	グラファイトヒーター (600W×2本=1200W)					グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) +PTCヒーター1200W1本			
	送風モーター形式	ACコンデンサー誘導型モーター								
	換気モーター形式	ACコンデンサー誘導型モーター								
	切タイマー設定時間	10分～12時間 (但し24時間換気は24時間連続)								
	電源	単相交流100V (50/60Hz)						単相交流200V(50/60Hz)		
	電源コード長さ(cm)	VCT2.0mm×3芯約120※3			－※3		－※3			
メインリモコン	寸法(mm)幅×奥行×高さ	50×21×176			サブリモコン	寸法(mm)幅×奥行×高さ	45×14×90			
	方 式	防水※4型リモコン(1方向送信)				方 式	防水※4型リモコン(1方向送信)			
	表 示	液晶表示				表 示	－			
	電 源	単4形乾電池×2本				電 源	二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)			

浴室暖房専用機 ■HBD-500S[壁面取付タイプ]／脱衣室暖房機 ■HDD-50S[壁面取付タイプ] オープン価格★工事費別

		型式名	浴室暖房専用機(HBD-500S)				脱衣室暖房機(HDD-50S)			
		運転状態	強運転時		弱運転時		強運転時		弱運転時	
			1200W	600W	1200W	600W	1200W	600W	1200W	600W
機能	暖房	消費電力 (W) (50/60Hz)	1220/1220	620/620	1215/1215	615/615	1220/1220	620/620	1215/1215	615/615
		騒音 (dB) (50/60Hz) ※1	46/46	46/46	33/33	33/33	46/46	46/46	33/33	33/33
	涼風	消費電力 (W) (50/60Hz)	20/22		15/15		20/22		15/15	
		騒音 (dB) (50/60Hz) ※1	46/46		33/33		46/46		33/33	
本 体		適 用 面 積 目 安	システムバス:~1.5坪まで 在来工法:~1.0坪まで				~1.5坪まで			
		待 機 電 力 量 (W)	0.5							
		外形寸法(mm)幅 × 奥行き × 高さ	525×130×204							
		質 量 (kg)	約 3.7							
		ヒ ー タ ー 方 式	グラファイトヒーター(600W×2 本 =1200W)							
		運 転 時 間 設 定	切タイマー:(1・2・3 時間)、人感オート							
		電 源	単相交流 100V(50/60Hz)							
		電 源 コ ー ド 長 さ (cm)	VCT2.0mm×3芯約120※2 ※3				VCTFK2.0mm×2芯約250			
リモコン		外形寸法(mm)幅 × 奥行き × 高さ	45×14×90 ホルダーを除く							
		質 量 (g)	約25 (リモコン本体)、約4 (ホルダー)							
		方 式	防水※4 型ワイヤレスリモコン(1方向送信)							
		電 源	二酸化マンガンリチウム電池 (CR2032)							

※1 騒音値に関しては、JISで定められた測定方法により測定した値です。実際の騒音はご使用になる環境等で大きくなる場合があります。※2 別途電源コード用開口工事が必要な場合があります。※3 電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。※4 JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合。(水深1mに30分間水に浸しても、有害な影響が生じる量の水の浸入がない。)●待機時の消費電力は、HBK-1250SK：0.5/0.5 (50/60Hz) HBK-1250ST:1.8/1.6 (50/60Hz)、HBK-2250SK：2.2/1.8W (50/60Hz)、HBK-2250ST:2.2/1.8W (50/60Hz)です。●このカタログに掲載の商品は日本国内家庭用です。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

別売品

温風ガード RD-HG1

サイズ:33.5×12.0cm
厚み:0.5mm
材質:アルミ材(鏡面仕上げ)

希望小売価格 **5,500円(税込)**
製造元:高須産業(株)

※取り付けイメージ

■温風ガードが必要な場合

本体下50cm以内に造営物(照明等)がある場合は、熱変形等の可能性がありますので「温風ガード」を使用してください。
※全ての造営物に対して熱を防げるわけではありません。

注意

部品の取付けは確実に行う。
落下により、けがをするおそれがあります。

温風ガード

照明等

50cm以内

ランドリーパイプセット LP-S1800T-2

サイズ:97.5～180.0cm
(ブラケット含む)
材質:ステンレス
耐荷重:約10kg※1

希望小売価格 **5,500円(税込)**
製造元:高須産業(株)

ウェザーカバー WK-15

15.0×20.0cmの浴室用換気扇口に最適
色:BK(ブラック)
WT(ホワイト)
BR(ブラウン)

希望小売価格 **2,530円(税込)**
製造元:高須産業(株)

パイプフード GSZV100S

材質:ステンレス
適合パイプ:φ10.0cm

希望小売価格 **2,860円(税込)**
製造元:高須産業(株)

φ10.0cm アルミジャバラダクト HBK-JA4

希望小売価格 **5,500円(税込)**
製造元:高須産業(株)

Y管 (逆止弁2個付き) HBK-YK2

希望小売価格 **8,800円(税込)**
製造元:高須産業(株)

本体取り付けプレート KK-HP-A

(最大43.5cm×43.5cm開口用)

希望小売価格 **22,000円(税込)**
製造元:高須産業(株)

本体取り付けプレート KK-HP-B

(最大60.0cm×60.0cm開口用)

希望小売価格 **27,500円(税込)**
製造元:高須産業(株)

天吊金具 BF-TK-5

希望小売価格 **3,300円(税込)**
製造元:高須産業(株)

※1取付面(壁面)の状態により誤差が生じますので、あくまで参考としてください。

このカタログの記載内容は2022年10月現在のものです。

9

10