




寸 法



仕 様

|         |      |                    |
|---------|------|--------------------|
| 電源      |      | 三相200V             |
| モーター    |      | 400W三相筆形誘導電動機（2極）  |
| 消費電力    | 50Hz | 620W               |
|         | 60Hz | 620W               |
| 吸上高さ    |      | 8m                 |
| 全揚程     |      | 32m                |
| 銘板表示揚水量 |      | 36L/分<br>(全揚程12m時) |
| フランジ口径  | 吸込管  | 30mm (Rp1 1/4)     |
|         | 吐出管  | 30mm (Rp1 1/4)     |
| 製品質量    |      | 30kg               |

## 揚水性能



|    |      |           |                      |    |         |
|----|------|-----------|----------------------|----|---------|
| B  | 誤記訂正 | '00.03.31 | 浅井戸用非自動ポンプ           | 型式 | W-K400J |
| A  | 誤記訂正 | '97.03.31 | 日立アプライアンス株式会社 図番 13B |    |         |
| 来歴 | 変更内容 | 変更日       |                      |    |         |