


寸法




仕様

電源	単相100V	
モーター	200Wコンデンサーラン (2極)	
出力	200W	
消費電力	50Hz : 450W 60Hz : 495W	
吸上高さ	3m	8m
押上高さ	12m	12m
揚水量 (全揚程12m時)	*1 31L/分	*2 24L/分
圧力スイッチON圧力	140kPa {1.4kgf/cm <sup>2</sup> }	
ポンプ停止水量	4L/分	
吸込管接続口径	25mm (Rp1)	
吐出管接続口径	25mm (Rp1)	
製品質量	18kg	

※1 基準吸込揚程3m時 ※2 基準吸込揚程8m時

揚水性能



※3 基準吸込揚程とはポンプ運転時、吸込フランジ入口のゲージ圧を吸込揚程としたもの

(単位:mm)

A	誤記訂正	'97.03.31	コンパクトポンプ	型式	WM-P200J
来歴	変更内容	変更日	日立アプライアンス株式会社	図番	44A