


寸 法

(降水器本体)



(単位:mm)

仕 様

適用ポンプ	80~300W浅井戸用自動ポンプ (WT-型) (80W、125Wタイプは吸込管径が異なりますので径違いソケットなどを併用してください。)
配管接続径	25mm (Rp1) : ポンプ吸込管に本体を取付けます。
耐水圧	600kPa (6kgf/cm <sup>2</sup> )
製品質量 (同梱品含む)	1kg
構成	降水器本体、連通管 (長さ550mm)、フランジ (連結ねじ付き)

			降水器	型式	PD-H
A	誤記訂正	'97.03.31	日立アプライアンス株式会社 図番 89A		
来歴	変更内容	変更日			