


寸法




仕様


取り付け可能ポンプ	WT-PL200J, WT-PL300J PUS-320LJ, PUS-330LJ WT-PL200H, WT-PL300H PUS-320LH, PUS-330LH
配管接続径	二次側25mm (Rp1)
調整圧力	190kPa {1.9kgf/cm ² }
耐水圧	700kPa {7kgf/cm ² }
製品質量	0.9kg

特性

WT-PL200J・PUS-320LJとの組み合わせ揚水性能曲線



WT-PL300J・PUS-330LJとの組み合わせ揚水性能曲線



(単位: mm)

A	誤記訂正	'97.03.31	整圧弁	型式	PV-H
来歴	変更内容	変更日	日立アプライアンス株式会社	図番	90A