




寸 法



仕 様

電源		単相 100V
モーター		125Wコンデンサー誘導電動機 (2極)
消費電力 (50/60Hz)		240W/240W
吸上高さ		8m
全揚程		17m
銘板表示揚水量 (全揚程12m時)		18L/分
フランジ口径	吸込管	20mm (3/4B)
	吐出管	20mm (3/4B)
製品質量		11kg

揚水性能



(単位: mm)

浅井戸用非自動ポンプ

型式

W-P125V

日立アプライアンス株式会社

図番

179