



寸法




(単位: mm)

仕様

形 式	CX-110V		
配 管	水 道 管	20mm (3/4 B)	
	給 水 管	20mm (3/4 B)	
	いっ 水 管	30mm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> B)	
受 水 槽 貯 水 量	10L		
製 品 質 量	23kg (満水時40kg)		
ボ-ル タップ 種 類	複式20mm (20A)		
ボ-ル タップ 吐水量 (吐水圧100kPa時)	32L/分		
ポ-ン プ	電 源	単相100V	
	電 動 機	100Wコンデンサ誘導電動機 (2極)	
	消 費 電 力	50Hz	205W
		60Hz	300W
	押 上 高 さ	8m	
	給水量 (全揚程8m時)	50Hz	20L/分
		60Hz	25L/分
圧力閉閉器動作圧力	入	110kPa	
	切	170kPa	
運 転 停 止 流 量	4L/分		

特性



△ [備考] ボ-ルタップ: 日本工業規格 (JIS B2061 給水栓) 認証製品  
認証番号: JW0408005

A 誤記訂正 09.07.31			型 式	CX-110V
来歴 変更内容 変更日				
日立アプライアンス株式会社			図 番	209A