



(単位: mm)

項番	部品名称	材質
1	バルブシート	ポリアセタール樹脂
2	Oリング	合成ゴム
3	カラー	SUS304
4	バルブ	鉛レス青銅鋳物
5	バルブクッション	合成ゴム
6	スイコミバネ	リン青銅
7	スイコミカン	ポリアセタール樹脂
8	ジェットボデー	ポリアセタール樹脂
9	セムスポルト	SUS410
10	アツリヨクスイッチ	—
11	シールリング	合成ゴム
12	フロントバックシム	合成ゴム
13	ガイドペーン	ガラス入りポリプロピレン樹脂
14	ハネグルマ	炭素ホリフェニルエーテル樹脂
15	ポンプケーシング	ポリアセタール樹脂
16	ハネグルマワ	鋼合金 (黄銅)
17	メカニカルシール	—
18	タンクバックシム	合成ゴム
19	アソビフランジ	ポリアセタール樹脂
20	アソビワッシャ	鋼板
21	ハキダシカン	ポリアセタール樹脂
22	テイクオフフランジバックシム	布入り合成ゴム
23	ダンスイリレー	—
24	サアツフランジ	鋳鉄
25	3/4 バックシム	合成ゴム
26	3/4 フランジ	鉛レス青銅鋳物
27	ボールタップ	複式20mm (JIS認定品)
28	ウェーブパッフル	ポリエチレン樹脂
29	イッスイカン	硬質塩化ビニル樹脂
30	バックシム	合成ゴム
31	チョスイソウ	ポリエチレン樹脂
32	ドレンキャップ	ポリエチレン樹脂
33	ドレンバックシム	合成ゴム
34	凍結防止用ヒーター	—
35	ヒーターオサエ	ステンレス鋼板
36	ジドートクボソヨオンドリレ	—
37	スイオンリレー	—
38	アツリヨクタンク	合成ゴム, FRPP
39	タンクソケット	ポリアセタール樹脂

パワーシスターン (水道加圧装置) 構造図		型式	CX-110V
日立アプライアンス株式会社			図番 210