



寸法




ホースギテ



付属品

異径ギテ




(単位:mm)

仕様

電源	単相100V	
モーター	80Wコンデンサー誘導電機 (2極)	
消費電力	50Hz	140W
	60Hz	200W
吸上高さ	2m	
全揚程	50Hz	4m
	60Hz	5.5m
銘板表示揚水量 (吐出ホース径25mmの時)	50Hz	40L/分 (全揚程2mの時)
	60Hz	50L/分 (全揚程2mの時)
接続できるホース	吸込側	25mm
	吐出側	15mm・19mm・25mm
製品質量	7.2kg	

揚水性能



ハンディビルジポンプ

型式

CB-P80V

日立アプライアンス株式会社

図番

224