



寸法




(単位: mm)

仕様



型式	WM-P400W			
電源	単相100V			
定格周波数	50-60Hz			
モータ	DCブラシレスモータ (8極)			
定格出力	400W			
消費電力	880W			
制御方式	PAMインバータ制御			
運転圧力	標準	ON圧力	250kPa	320kPa
		OFF圧力	310kPa	380kPa
	圧力一定	310kPa		380kPa
		吸上高さ	8m	3m
押込高さ	5m			
押上高さ ()内は「圧力一定」時	23m (25m)		30m (32m)	
銘板表示揚水量 (全揚程12m時)	42L/分 (吸上高さ8m時)			
配管口径	吸込管	30mm (1 ¹ / ₄ B)		
	吐出管	25mm (1B)		
質量	20kg			

揚水性能



浅井戸用自動 コンパクトポンプ	型 式	WM-P400W
日立アプライアンス株式会社	図 番	270